



En sterk og bærekraftig allrounder til bruksområder i butikker

GreenSpace Evo

GreenSpace Evo-lyskasteren er en kraftig og fleksibel lyskaster for butikker med en subtil og nøytral design. Den 3D-trykte innfatningen er laget av minst 65 % resirkulerte eller biosirkulære materialer, mens kjøleribben er laget av 85 % resirkulert aluminium. På grunn av sin sirkulære design er armaturen oppgraderbar, gjenbrukbar, fullt servicebar og resirkulerbar. Kombinert med den høye energieffektiviteten gjør dette GreenSpace Evo til et bærekraftig projektorvalg. PerfectAccent-reflektorene gir en lyseffekt med økt glans og forbedret komfort for kundens øyne. GreenSpace Evo kommer også i toppmoderne ultraeffektive varianter og integreres sømløst på 3C- og DALI-skinner, CoreLine Trunking og Maxos fusion. Ytterligere tilpasning av farger og teksturer er mulig via Philips MyCreation

Fordeler

- Passer inn i butikker med et rent og nøytralt design
- Økt glans og bedre komfort for kundens øyne med PerfectAccent-reflektorer
- Forleng produktets levetid med enkel service og oppgraderingsmuligheter
- De resirkulerte materialene og den høye energieffektiviteten bidrar ytterligere til å redusere karbonavtrykket til produktet

Funksjoner

- Verktøyløs tilgang til optikk, LED og frontglass
- Kan repareres og oppgraderes med standardverktøy
- Redusert karbonavtrykk på grunn av høy effektivitet (ultra-effektive versjoner tilgjengelig)
- Utstyrt med toppmoderne PerfectAccent-reflektorer
- Veldig bred siktefleksibilitet, inkludert belysning vendt oppover
- Tilkoblingsmuligheter: Interact-kompatibel DALI (DIA), innendørs posisjonering (DIA-VLC) og trådløs (WIA)
- Valgfritt frontglass (anbefalt for støvete miljøer)

Søknad

- Dagligvare- og storhandel
- Mote
- Bensinstasjoner og nærbutikker

Warnings and safety

- Rengjøring av optikken bør kun gjøres med trykkluft. Berøring av LED eller reflektor er forbudt. For matlagingsområder og områder med mye støv anbefaler vi på det sterkeste bruk av det valgfrie frontglasset, da det kan rengjøres med en (tørr) mikrofiberklut
- Under vedlikehold må produktet slås av og kjøles ned.
- Produktet må monteres utenfor umiddelbar rekkevidde. Manipulering av produktet når det er varmt er kun mulig med en isolert hanske


Versions




ST333X2 GreenSpace Evo
Projector double spotlight for
Coreline trunking, white

Målskisse

Flux	CCT	B (mm)
205	827/830/840/PW930/PW940/PC930	126
195	FMT/Rose	
275	827/CH/830/840/PW930/PW940/PC930	
395	827/CH/830/840/PW930/PW940	149
275	FMT/Rose/FR	
395	FR/PC930	
495	827/830/840/PW930/PW940	



Flux	CCT	B (mm)
205	827/830/840/PW930/PW940/PC930	126
195	FMT/Rose	
275	827/CH/830/840/PW930/PW940/PC930	
395	827/CH/830/840/PW930/PW940	149
275	FMT/Rose/FR	
395	FR/PC930	
495	827/830/840/PW930/PW940	



Målskisse



Produkt detaljer



ST333T GreenSpace Evo Projector
grey



ST333T GreenSpace Evo Projector
white



ST333T GreenSpace Evo Projector
black

Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Drift og elektronikk	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Inngangsspenning	210 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Egnet for tilfeldig vekslng	Ikke relevant
Mekanikk og innfatning	
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK02
Ingress beskyttelseskode	IP20
Nøddrift	
Sentral nødbelysning	Nei
Godkjenning og bruksområde	
For omgivelsestemperaturer mellom	+10 til +25 °C
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Brennbarhetsmerke	-
Test av glødetråd	Temperatur
	650 °C, varighet
	30 sek
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	+/-10%

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Antall utstyrsenheter
910505104594	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	1 enhet
910505104596	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	1 enhet
910505104597	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	1 enhet
910505104598	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	1 enhet
910505104601	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	1 enhet
910505104602	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	1 enhet
910505104605	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	1 enhet
910505104606	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	1 enhet
910505104607	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	1 enhet
910505104608	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	1 enhet
910505104609	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	1 enhet
910505104610	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	1 enhet
910505104614	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	1 enhet
910505104615	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	1 enhet
910505104616	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	1 enhet
910505104622	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	2 enheter
910505104623	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	2 enheter
910505104624	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	2 enheter
910505104625	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	2 enheter
910505104603	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	1 enhet
910505104612	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	1 enhet
910505104592	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	1 enhet
910505104593	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	1 enhet
910505104595	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	1 enhet
910505104599	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	1 enhet
910505104604	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	1 enhet
910505104611	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	1 enhet
910505104613	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	1 enhet
910505104617	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	1 enhet
910505104618	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	2 enheter
910505104620	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	2 enheter
910505104619	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	2 enheter
910505104621	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	2 enheter

Teknisk belysning (1/2)

Full		Korrelert		Lysutbytte		Full		Korrelert		Lysutbytte	
Order Code	Product Name	fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	(Nom)	Lysytelse	Order Code	Product Name	fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	(Nom)	Lysytelse
910505104594	ST333T	3000 K	90	105 lm/W	2 100 lm	910505104598	PSU WB WH481	4000 K	80	149 lm/W	2 800 lm
	20S/PC930						ST333T				
	PSU NB						27S/840				
	WH481						PSU WB WH481				
910505104596	ST333T	2700 K	80	133 lm/W	2 800 lm	910505104601	ST333T	3000 K	90	155 lm/W	2 700 lm
	27S/827						27S/				
	PSU WB WH481						PW930				
910505104597	ST333T	3000 K	80	144 lm/W	2 700 lm		UE PSU				
	27S/830										

Full Korrelert Lysutbytte						Full Korrelert Lysutbytte					
Order Code	Product Name	fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	(vurdert) (Nom)	Lysytelse	Order Code	Product Name	fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	(vurdert) (Nom)	Lysytelse
910505104602	HWB	3000 K	90	144 lm/W	2 800 lm	910505104616	VLC	3000 K	80	132 lm/W	4 900 lm
	WH481						HWB				
	ST333T						WH481				
	27S/ PW930 UE DIA- VLC HWB WH481						ST333T 49S/83 0 PSU WB WH481				
910505104605	ST333T	2700 K	80	127 lm/W	2 800 lm	910505104622	ST333Y2	3000 K	80	137 lm/W	5 400 lm
	27S/CH						27S/830				
	DIA MB						PSU WB				
	FG WH481						WH481				
910505104606	ST333T	3000 K	90	78 lm/W	2 600 lm	910505104623	ST333Y2	3000 K	90	131 lm/W	5 800 lm
	27S/FM						27S/				
	T DIA						PW930				
	MB FG WH481						DIA HRCT WH481				
910505104607	ST333T	2200 K	80	85 lm/W	2 600 lm	910505104624	ST333Y2	3000 K	80	134 lm/W	8 000 lm
	27S/						39S/83				
	ROSE						0 PSU				
	WIA MB FG WH481						WB WH481				
910505104608	ST333T	5000 K	90	85 lm/W	2 800 lm	910505104625	ST333Y2	3000 K	90	134 lm/W	7 800 lm
	27S/FR						39S/				
	WIA MB						PW930				
	FG WH481						DIA HRCT WH481				
910505104609	ST333T	3000 K	80	143 lm/W	4 000 lm	910505104603	ST333T	4000 K	90	149 lm/W	2 800 lm
	39S/83						27S/				
	0 PSU						PW940				
	WB WH481						PSU HMB GR482				
910505104610	ST333T	3000 K	80	133 lm/W	4 000 lm	910505104612	ST333T	4000 K	90	143 lm/W	4 000 lm
	39S/83						39S/				
	0 DIA- VLC WB						PW940				
	WH481						PSU WB GR482				
910505104614	ST333T	3000 K	90	159 lm/W	3 900 lm	910505104592	ST333T	3000 K	90	75 lm/W	1 900 lm
	39S/						19S/FM				
	PW930						T WIA				
	UE PSU HWB WH481						HMB BK482				
910505104615	ST333T	3000 K	90	147 lm/W	3 900 lm	910505104593	ST333T	2200 K	80	95 lm/W	1 900 lm
	39S/						19S/				
	PW930						ROSE				
	UE DIA-						WIA				

Full Korrelert Lysutbytte						Full Korrelert Lysutbytte					
Order Code	Product Name	fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	(vurdert) (Nom)	Lysytelse	Order Code	Product Name	fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	(vurdert) (Nom)	Lysytelse
	HMB BK482						PSU WB BK482				
910505104595	ST333T 20S/ PW930 PSU HNB BK482	3000 K	90	118 lm/W	2 200 lm	910505104617	ST333T 49S/ PW930 PSU WB BK482	3000 K	90	122 lm/W	5 000 lm
910505104599	ST333T 27S/ PW930 PSU HRCT BK482	3000 K	90	138 lm/W	2 900 lm	910505104618	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	137 lm/W	5 400 lm
910505104604	ST333T 27S/ PC930 PSU HMB FG BK482	3000 K	90	122 lm/W	2 800 lm	910505104620	ST333X2 39S/83 0 PSU WB WH481	3000 K	80	134 lm/W	8 000 lm
910505104611	ST333T 39S/ PW930 PSU HRCT BK482	3000 K	90	139 lm/W	3 900 lm	910505104619	ST333X2 27S/ PW930 DIA HMB BK482	3000 K	90	131 lm/W	5 800 lm
910505104613	ST333T 39S/ PC930	3000 K	90	115 lm/W	3 900 lm	910505104621	ST333X2 39S/ PW930 DIA HMB BK482	3000 K	90	134 lm/W	7 800 lm

Teknisk belysning (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optikktype	Order Code	Full Product Name	Optikktype
910505104594	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Smalstrålet	910505104614	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Høyreflekterende metallreflektor, bredstrålet 40 til 80 grader
910505104596	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Bredstrålet	910505104615	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Høyreflekterende metallreflektor, bredstrålet 40 til 80 grader
910505104597	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Bredstrålet	910505104616	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Bredstrålet
910505104598	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Bredstrålet	910505104622	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Bredstrålet
910505104601	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Høyreflekterende metallreflektor, bredstrålet 40 til 80 grader	910505104623	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Høyreflekterende metallreflektor, rektangulær stråle
910505104602	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Høyreflekterende metallreflektor, bredstrålet 40 til 80 grader	910505104624	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Bredstrålet
910505104605	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Mellomstrålet	910505104625	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Høyreflekterende metallreflektor, rektangulær stråle
910505104606	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Mellomstrålet			
910505104607	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Mellomstrålet			
910505104608	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Mellomstrålet			
910505104609	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Bredstrålet			
910505104610	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Bredstrålet			

Order Code	Full Product Name	Optikktype
910505104603	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
910505104612	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Bredstrålet
910505104592	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
910505104593	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
910505104595	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Høyreflekterende metallreflektor, smalstrålet 10 til 20 grader
910505104599	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Høyreflekterende metallreflektor, rektangulær stråle

Order Code	Full Product Name	Optikktype
910505104604	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
910505104611	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Høyreflekterende metallreflektor, rektangulær stråle
910505104613	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Bredstrålet
910505104617	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Bredstrålet
910505104618	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Bredstrålet
910505104620	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Bredstrålet
910505104619	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
910505104621	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505104594	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	22 W
910505104596	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	22,5 W
910505104597	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	20,5 W
910505104598	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	20,5 W
910505104601	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	19 W
910505104602	ST333T 27S/PW930 UE DIA- VLC HWB WH481	18,8 W
910505104605	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	22 W
910505104606	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	33,5 W
910505104607	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	30,5 W
910505104608	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	33 W
910505104609	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	31,5 W
910505104610	ST333T 39S/830 DIA- VLC WB WH481	30 W
910505104614	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	26,5 W
910505104615	ST333T 39S/PW930 UE DIA- VLC HWB WH481	26,5 W
910505104616	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	39,5 W
910505104622	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	39,8 W
910505104623	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	43,5 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505104624	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	59 W
910505104625	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	57,5 W
910505104603	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	20,5 W
910505104612	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	29,5 W
910505104592	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	25,5 W
910505104593	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	20 W
910505104595	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	19,6 W
910505104599	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	22,5 W
910505104604	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	25 W
910505104611	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	29,5 W
910505104613	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	35 W
910505104617	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	41 W
910505104618	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	39,8 W
910505104620	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	59 W
910505104619	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	43,5 W
910505104621	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	57,5 W

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
910505104594	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Nei
910505104596	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Nei
910505104597	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Nei
910505104598	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Nei
910505104601	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Nei
910505104602	ST333T 27S/PW930 UE DIA- VLC HWB WH481	Ja
910505104605	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Ja
910505104606	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Ja
910505104607	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Ja
910505104608	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Ja

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
910505104609	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Nei
910505104610	ST333T 39S/830 DIA- VLC WB WH481	Ja
910505104614	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Nei
910505104615	ST333T 39S/PW930 UE DIA- VLC HWB WH481	Ja
910505104616	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Nei
910505104622	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Nei
910505104623	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Ja
910505104624	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Nei
910505104625	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Ja
910505104603	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Nei

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
910505104612	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Nei
910505104592	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Ja
910505104593	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Ja
910505104595	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Nei
910505104599	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Nei
910505104604	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Nei
910505104611	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Nei

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
910505104594	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Hvit
910505104596	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Hvit
910505104597	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Hvit
910505104598	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Hvit
910505104601	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Hvit
910505104602	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Hvit
910505104605	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Hvit
910505104606	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Hvit
910505104607	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Hvit
910505104608	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Hvit
910505104609	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Hvit
910505104610	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Hvit
910505104614	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Hvit
910505104615	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Hvit
910505104616	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Hvit
910505104622	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Hvit
910505104623	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Hvit

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505104594	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	(0.422, 0.386)
910505104596	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	(0.458, 0.410)
910505104597	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
910505104598	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	(0.382,0.380)
910505104601	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	(0.422, 0.386)
910505104602	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	(0.422, 0.386)
910505104605	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	(0.458, 0.410)
910505104606	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	(0.457,0.385)
910505104607	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	(0.457,0.385)
910505104608	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	(0.343,0.331)
910505104609	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
910505104610	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	(0.434, 0.403)
910505104614	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	(0.422, 0.386)
910505104615	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	(0.422, 0.386)
910505104616	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
910505104622	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
910505104623	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	(0.422, 0.386)

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
910505104613	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Nei
910505104617	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Nei
910505104618	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Nei
910505104620	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Nei
910505104619	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Ja
910505104621	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Ja

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
910505104624	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Hvit
910505104625	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Hvit
910505104603	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Grå
910505104612	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Grå
910505104592	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Svart
910505104593	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Svart
910505104595	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Svart
910505104599	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Svart
910505104604	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Svart
910505104611	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Svart
910505104613	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Svart
910505104617	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Svart
910505104618	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Hvit
910505104620	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Hvit
910505104619	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Svart
910505104621	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Svart




Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505104624	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
910505104625	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	(0.422, 0.386)
910505104603	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	(0.374,0.364)
910505104612	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	(0.374,0.364)
910505104592	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	(0.457,0.385)
910505104593	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	(0.457,0.385)
910505104595	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	(0.422, 0.386)
910505104599	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	(0.422, 0.386)
910505104604	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	(0.422, 0.386)
910505104611	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	(0.422, 0.386)
910505104613	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	(0.422, 0.386)
910505104617	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	(0.422, 0.386)
910505104618	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
910505104620	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
910505104619	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	(0.422, 0.386)
910505104621	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	(0.422, 0.386)

Produktdata


Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505104594	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	ST333T
910505104596	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	ST333T
910505104597	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	ST333T
910505104598	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	ST333T
910505104601	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	ST333T
910505104602	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	ST333T
910505104605	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	ST333T
910505104606	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	ST333T
910505104607	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	ST333T
910505104608	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	ST333T
910505104609	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	ST333T
910505104610	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	ST333T
910505104614	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	ST333T
910505104615	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	ST333T
910505104616	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	ST333T
910505104622	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	ST333Y2
910505104623	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	ST333Y2

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505104624	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	ST333Y2
910505104625	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	ST333Y2
910505104603	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	ST333T
910505104612	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	ST333T
910505104592	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	ST333T
910505104593	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	ST333T
910505104595	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	ST333T
910505104599	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	ST333T
910505104604	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	ST333T
910505104611	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	ST333T
910505104613	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	ST333T
910505104617	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	ST333T
910505104618	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	ST333X2
910505104620	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	ST333X2
910505104619	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	ST333X2
910505104621	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	ST333X2


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104625




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104610




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104594



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104616




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104607




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104615




Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104602




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104592




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104606




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104599




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104609




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104593



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104597




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104624




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104608


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104604




Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104614




Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104620




Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104605




Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104601




Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104618



Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104611




Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104623




Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104612


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104595




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104622




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104598




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104603




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104596




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104617



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104613



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104619



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104621

