



Un aparat de iluminat multifuncțional puternic și sustenabil pentru magazine

GreenSpace Evo

Proiectorul GreenSpace Evo este un proiector puternic și flexibil pentru magazine, cu un design subtil și neutru. Carcasa exterioră imprimată 3D este realizată din materiale biocirculare sau reciclate în proporție de cel puțin 65 %, în timp ce radiatorul este realizat din aluminiu reciclat în proporție de 85 %. Datorită designului său circular, aparatul de iluminat este actualizabil, reutilizabil, complet reparabil și reciclabil. Datorită acestor caracteristici, combinate cu eficiența energetică ridicată, GreenSpace Evo este un proiector durabil. Reflectoarele PerfectAccent asigură un efect de lumină cu strălucire sporită și confort îmbunătățit pentru ochiul cumpărătorului. GreenSpace Evo vine, de asemenea, în variante ultra-eficiente de ultimă generație și se integrează perfect pe șinele 3C și DALI, CoreLine Trunking și Maxos fusion. Este posibilă personalizarea suplimentară a culorilor și texturilor, prin Philips MyCreation

Beneficii

- Se integrează în arhitectura magazinelor, datorită designului simplu și neutru
- Mai multă strălucire și confort sporit pentru cumpărători cu reflectoarele PerfectAccent
- Prolungăți durata de viață utilă a produsului cu opțiuni de întreținere și modernizare rapide
- Materialele reciclate și eficiența energetică ridicată ajută la reducerea amprente de carbon a produsului

Caracteristici

- Acces fără instrumente la optică, LED și sticla frontală
- Reparabil și actualizabil cu instrumente standard
- Amprenta de carbon redusă datorită eficacității ridicate (versiuni ultra-eficiente disponibile)
- Echipat cu reflectoare PerfectAccent de ultimă generație
- Flexibilitate foarte largă, inclusiv iluminat în sus
- Opțiuni de conectivitate: DALI compatibil cu Interact (DIA), poziționarea în interior (DIA-VLC) și wireless (WIA)
- Geam frontal opțional (recomandat pentru medii cu praf)

Cerere

- Industria alimentară și magazinele mari
- Modă
- Benzinării și magazine universale

Warnings and safety

- Curățarea sistemului optic trebuie efectuată numai cu aer comprimat. Atingerea LED-ului sau reflectorului este interzisă. Pentru zonele de preparare a alimentelor și zonele cu un nivel ridicat de praf, se recomandă cu insistență utilizarea geamului frontal opțional, deoarece poate fi curățat cu o cârpă (uscata) din microfibră.
- În timpul întreținerii, produsul trebuie oprit și lăsat să se răcească
- Produsul trebuie instalat într-un loc în care să nu poată fi accesat cu ușurință. Manipularea produsului la cald este posibilă numai cu o mânășă izolată

Versions




ST333X2 GreenSpace Evo
Projector double spothead for
Coreline trunking, white




ST333T GreenSpace Evo Projector
grey

Cote

Flux	CCT	B (mm)
205	827/830/840/PW930/PW940/PC930	126
195	FMT/Rowe	
275	827/CH/830/840/PW930/PW940/PC930	
395	827/CH/830/840/PW930/PW940	
275	FMT/Rowe/FR	149
395	FR/PC930	
495	827/830/840/PW930/PW940	



Flux	CCT	B (mm)
205	827/830/840/PW930/PW940/PC930	126
195	FMT/Rowe	
275	827/CH/830/840/PW930/PW940/PC930	
395	827/CH/830/840/PW930/PW940	
275	FMT/Rowe/FR	149
395	FR/PC930	
495	827/830/840/PW930/PW940	



Cote



Detalii produs



ST333T GreenSpace Evo Projector
grey



ST333T GreenSpace Evo Projector
white



ST333T GreenSpace Evo Projector
black

Informații generale	
Balast inclus	Da
Funcționare și sistem electric	
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Tensiune de intrare	De la 210 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu se aplică
Sistem mecanic și carcasă	
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20
Funcționare de urgență	
Central de urgență	Nu
Aprobare și aplicație	
Interval temperatură ambientală	De la +10 până la +25 °C
Marcaj CE	Da
Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
Marcaj de inflamabilitate	-
Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 30 s
Performanță inițială (conformitate IEC)	
Toleranță flux luminos	+/-10%

Informații generale

Order Code	Full Product Name	Număr de unități de echipament
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	1 unitate
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	1 unitate
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	1 unitate
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	1 unitate
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	1 unitate
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	1 unitate
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	1 unitate
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	1 unitate
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	1 unitate
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	1 unitate
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	1 unitate
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	1 unitate
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	1 unitate
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	1 unitate
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	1 unitate
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	2 unități
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	2 unități
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	2 unități
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	2 unități
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	1 unitate
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	1 unitate
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	1 unitate
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	1 unitate
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	1 unitate
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	1 unitate
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	1 unitate
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	1 unitate
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	1 unitate
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	1 unitate
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	2 unități
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	2 unități
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	2 unități
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	2 unități

Date tehnice lumină (1/2)

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare	Indice de redare a culorilor	Randament luminos	Flux luminos
		corelată (nom.)	(IRC)	(nominal)	
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	3000 K	90	105 lm/W	2.100 lm
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	2700 K	80	133 lm/W	2.800 lm
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	144 lm/W	2.700 lm
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	4000 K	80	149 lm/W	2.800 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare	Indice de redare a culorilor	Randament luminos	Flux luminos
		corelată (nom.)	(IRC)	(nominal)	
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	3000 K	90	155 lm/W	2.700 lm
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	3000 K	90	144 lm/W	2.800 lm
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	2700 K	80	127 lm/W	2.800 lm

		Temperatură	Indice de	Randament	
	Full Product	de culoare	redare a	luminos	
Order Code	Name	corelată (nom.)	colorilor (IRC)	(nominal) (nom.)	Flux luminos
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	3000 K	90	78 lm/W	2.600 lm
59094600	ST333T 27S/ ROSE WIA MB FG WH481	2200 K	80	85 lm/W	2.600 lm
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	5000 K	90	85 lm/W	2.800 lm
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	143 lm/W	4.000 lm
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	3000 K	80	133 lm/W	4.000 lm
83501600	ST333T 39S/ PW930 UE PSU HWB WH481	3000 K	90	159 lm/W	3.900 lm
83502300	ST333T 39S/ PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	3000 K	90	147 lm/W	3.900 lm
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	132 lm/W	4.900 lm
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	137 lm/W	5.400 lm
83510800	ST333Y2 27S/ PW930 DIA HRCT WH481	3000 K	90	131 lm/W	5.800 lm
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	134 lm/W	8.000 lm
83512200	ST333Y2 39S/ PW930 DIA HRCT WH481	3000 K	90	134 lm/W	7.800 lm
59090800	ST333T 27S/ PW940 PSU HMB GR482	4000 K	90	149 lm/W	2.800 lm

Date tehnice lumină (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tip de sistem optic
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Fascicul luminos îngust
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Fascicul luminos larg
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Fascicul luminos larg
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Fascicul luminos larg

		Temperatură	Indice de	Randament	
	Full Product	de culoare	redare a	luminos	
Order Code	Name	corelată (nom.)	colorilor (IRC)	(nominal) (nom.)	Flux luminos
59099100	ST333T 39S/ PW940 PSU WB GR482	4000 K	90	143 lm/W	4.000 lm
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	3000 K	90	75 lm/W	1.900 lm
59081600	ST333T 19S/ ROSE WIA HMB BK482	2200 K	80	95 lm/W	1.900 lm
59083000	ST333T 20S/ PW930 PSU HNB BK482	3000 K	90	118 lm/W	2.200 lm
59087800	ST333T 27S/ PW930 PSU HRCT BK482	3000 K	90	138 lm/W	2.900 lm
59091500	ST333T 27S/ PC930 PSU HMB FG BK482	3000 K	90	122 lm/W	2.800 lm
59098400	ST333T 39S/ PW930 PSU HRCT BK482	3000 K	90	139 lm/W	3.900 lm
83500900	ST333T 39S/ PC930 PSU WB BK482	3000 K	90	115 lm/W	3.900 lm
83504700	ST333T 49S/ PW930 PSU WB BK482	3000 K	90	122 lm/W	5.000 lm
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	137 lm/W	5.400 lm
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	134 lm/W	8.000 lm
83506100	ST333X2 27S/ PW930 DIA HMB BK482	3000 K	90	131 lm/W	5.800 lm
83508500	ST333X2 39S/ PW930 DIA HMB BK482	3000 K	90	134 lm/W	7.800 lm

Order Code	Full Product Name	Tip de sistem optic
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade

Order Code	Full Product Name	Tip de sistem optic
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Fascicul luminos mediu
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Fascicul luminos mediu
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Fascicul luminos mediu
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Fascicul luminos mediu
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Fascicul luminos larg
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Fascicul luminos larg
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Fascicul luminos larg
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Fascicul luminos larg
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Reflector metalic cu reflexie mare – Fascicul luminos rectangular
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Fascicul luminos larg
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Reflector metalic cu reflexie mare – Fascicul luminos rectangular
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Fascicul luminos larg

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	22 W
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	22,5 W
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	20,5 W
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	20,5 W
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	19 W
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	18,8 W
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	22 W
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	33,5 W
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	30,5 W
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	33 W
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	31,5 W
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	30 W
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	26,5 W
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	26,5 W
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	39,5 W

Order Code	Full Product Name	Tip de sistem optic
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos îngust de la 10 la 20 de grade
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Reflector metalic cu reflexie mare – Fascicul luminos rectangular
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Reflector metalic cu reflexie mare – Fascicul luminos rectangular
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Fascicul luminos larg
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Fascicul luminos larg
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Fascicul luminos larg
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Fascicul luminos larg
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	39,8 W
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	43,5 W
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	59 W
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	57,5 W
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	20,5 W
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	29,5 W
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	25,5 W
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	20 W
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	19,6 W
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	22,5 W
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	25 W
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	29,5 W
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	35 W
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	41 W
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	39,8 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	59 W
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	43,5 W

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Nu
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Nu
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Nu
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Nu
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Nu
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Da
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Da
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Da
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Da
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Da
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Nu
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Da
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Nu
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Da
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Nu
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Nu
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Da

Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Culoare carcasă
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Alb
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Alb
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Alb
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Alb
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Alb
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Alb
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Alb
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Alb
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Alb
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Alb
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Alb
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Alb
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Alb
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Alb
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Alb
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Alb
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Alb

Performanță inițială (conformitate IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	(0.422, 0.386)
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	(0.458, 0.410)

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	57,5 W

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Nu
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Da
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Nu
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Nu
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Da
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Da
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Nu
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Nu
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Nu
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Nu
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Nu
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Nu
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Nu
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Nu
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Da
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Da

Order Code	Full Product Name	Culoare carcasă
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Alb
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Alb
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Gri
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Gri
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Negru
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Negru
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Negru
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Negru
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Negru
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Negru
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Negru
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Negru
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Alb
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Alb
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Negru
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Negru

Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	(0.382,0.380)

Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	(0.422, 0.386)
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	(0.422, 0.386)
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	(0.458, 0.410)
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	(0.457,0.385)
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	(0.457,0.385)
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	(0.343,0.331)
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	(0.434, 0.403)
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	(0.422, 0.386)
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	(0.422, 0.386)
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	(0.422, 0.386)
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	(0.422, 0.386)


Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	(0.374,0.364)
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	(0.374,0.364)
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	(0.457,0.385)
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	(0.457,0.385)
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	(0.422, 0.386)
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	(0.422, 0.386)
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	(0.422, 0.386)
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	(0.422, 0.386)
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	(0.422, 0.386)
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	(0.422, 0.386)
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	(0.422, 0.386)
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	(0.422, 0.386)

Date despre produs


Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	ST333T
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	ST333T
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	ST333T
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	ST333T
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	ST333T
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	ST333T
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	ST333T
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	ST333T
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	ST333T
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	ST333T
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	ST333T
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	ST333T
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	ST333T
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	ST333T
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	ST333T
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	ST333Y2
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	ST333Y2

Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	ST333Y2
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	ST333Y2
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	ST333T
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	ST333T
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	ST333T
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	ST333T
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	ST333T
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	ST333T
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	ST333T
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	ST333T
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	ST333T
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	ST333T
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	ST333X2
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	ST333X2
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	ST333X2
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	ST333X2


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104625




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104610




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104594


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104616




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104607




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104615




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104602




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104592




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104606



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104599




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104609




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104593


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104597




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104624




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104608




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104604




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104614




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104620



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104605




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104601




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104618


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104611




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104623




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104612




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104595




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104622




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104598



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104603




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104596




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104617


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104613



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104619



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104621

