



Výkonné a udržateľné všestranné zariadenie na použitie v maloobchode

GreenSpace Evo

Projektor GreenSpace Evo je výkonný a flexibilný projektor pre maloobchod s elegantným a neutrálnym dizajnom. Telo vytvorené pomocou 3D tlače je najmenej z 65 % recyklovaných alebo bio-cirkulárnych materiálov. Chladič je potom vyrobený z 85 % recyklovaného hliníka. Vďaka svojmu kruhovému dizajnu je svetidlo upgradovateľné, opakovane použiteľné, plne servisovateľné a recyklovateľné. V kombinácii s vysokou energetickou účinnosťou to robí z GreenSpace Evo udržateľnú voľbu projektora. Reflektory PerfectAccent zaisťujú svetelný efekt so zvýšenou iskrou a väčším pohodlím pre oči nakupujúcich. GreenSpace Evo sa dodáva aj v najmodernejších mimoriadne účinných verziách a možno ho bez problémov integrovať s lištami 3C a DALI, systémom CoreLine Trunking a Maxos fusion. Ďalšie prispôbenie farieb a textúr možno dosiahnuť prostredníctvom aplikácie Philips MyCreation.

Výhody

- Splynie s prostredným obchodom vďaka úhľadnému a neutrálnemu dizajnu
- Intenzívnejšie iskrivé svetlo a väčší optický komfort pre nakupujúcich vďaka reflektorom PerfectAccent
- Predĺžená životnosť produktu vďaka jednoduchému servisu a možnostiam modernizácie
- Recyklované materiály a vysoká energetická účinnosť pomáhajú ďalej znižovať uhlíkovú stopu produktu

Vlastnosti

- Beznástrojový prístup k optike, LED a prednému sklu
- Opraviteľné a rozširiteľné pomocou štandardných nástrojov
- Znížená uhlíková stopa vďaka vysokej účinnosti (k dispozícii sú mimoriadne efektívne verzie)
- Vybavené najmodernejšími reflektormi PerfectAccent
- Veľmi veľká flexibilita nastavenia vyžarovania vrátane nasvietenia zospodu
- Možnosti pripojenia: Interact kompatibilné DALI (DIA), vnútorné polohovanie (DIA-VLC) a bezdrôtové (WIA)
- Voliteľné predné sklo (odporúčané pre prašné prostredie)

Aplikácie

- Potraviny a veľké reťazce
- Butiky
- Čerpace stanice a samoobslužné prevádzky

Varovanie a ochrana

- Čistenie optiky by sa malo vykonávať iba stlačeným vzduchom. Dotýkanie sa LED alebo reflektora je zakázané. Pre oblasti na prípravu jedla a oblasti s vysokou prašnosťou sa dôrazne odporúča použiť voliteľné predné sklo, pretože ho možno čistiť (suchou) handričkou z mikrovlákna.
- Pri údržbe je potrebné výrobok vypnúť a nechať vychladnúť.
- Výrobok sa musí inštalovať mimo dosahu ruky. Keď je výrobok horúci, možno s ním manipulovať len pomocou izolovanej rukavice

Versions



ST333T GreenSpace Evo Projector
grey





ST333X2 GreenSpace Evo
Projector double spotlight for
Maxos fusion, black

Rozmerový obrázok

Flux	CCT	B (mm)
205	827/830/840/PW930/PW940/PC930	126
195	FMT/Rowe	
275	827/CH/830/840/PW930/PW940/PC930	
395	827/CH/830/840/PW930/PW940	149
275	FMT/Rowe/FR	
395	FR/PC930	
495	827/830/840/PW930/PW940	

Flux	CCT	B (mm)
205	827/830/840/PW930/PW940/PC930	126
195	FMT/Rowe	
275	827/CH/830/840/PW930/PW940/PC930	
395	827/CH/830/840/PW930/PW940	149
275	FMT/Rowe/FR	
395	FR/PC930	
495	827/830/840/PW930/PW940	



Rozmerový obrázok



Podrobnosti o produkte



ST333T GreenSpace Evo Projector
grey



ST333T GreenSpace Evo Projector
white



ST333T GreenSpace Evo Projector
black

Všeobecné informácie	
Vrátane napájacia	Áno
Prevádzkové a elektrické	
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II
Vstupné napätie	210 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nevzťahuje sa na zariadenie
Mechanické časti a teleso	
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02
Krytie IP	IP20
Núdzová prevádzka	
Centrálna núdzová prevádzka	Nie
Schválenie a použitie	
Rozsah okolitých teplôt	+10 až +25 °C
Značka CE	Áno
Značka ENEC	Značka ENEC
Značka horľavosti	-
Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)	
Tolerancia svetelného toku	+/-10%

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Počet jednotiek predradníka
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	1 jednotka
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	1 jednotka
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	1 jednotka
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	1 jednotka
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	1 jednotka
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	1 jednotka
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	1 jednotka
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	1 jednotka
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	1 jednotka
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	1 jednotka
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	1 jednotka
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	1 jednotka
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	1 jednotka
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	1 jednotka
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	1 jednotka
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	2 jednotky
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	2 jednotky
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	2 jednotky
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	2 jednotky
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	1 jednotka
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	1 jednotka
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	1 jednotka
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	1 jednotka
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	1 jednotka
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	1 jednotka
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	1 jednotka
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	1 jednotka
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	1 jednotka
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	1 jednotka
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	2 jednotky
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	2 jednotky
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	2 jednotky
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	2 jednotky

Svetelné technické (1/2)

		Náhradná teplota	Index podania	Merný výkon	
Order Code	Full Product Name	chromatickosti (nom.)	farieb (CRI)	(menovitý) (nom.)	Svetelný tok
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	3000 K	90	105 lm/W	2 100 lm
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	2700 K	80	133 lm/W	2 800 lm
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	144 lm/W	2 700 lm

		Náhradná teplota	Index podania	Merný výkon	
Order Code	Full Product Name	chromatickosti (nom.)	farieb (CRI)	(menovitý) (nom.)	Svetelný tok
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	4000 K	80	149 lm/W	2 800 lm
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	3000 K	90	155 lm/W	2 700 lm
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	3000 K	90	144 lm/W	2 800 lm

		Náhradná teplota	Index podania	Merný výkon	
Full Product	chromatickosti	farieb	(menovitý)	Svetelný	
Order Code	Name	(nom.)	(CRI)	(nom.)	tok
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	2700 K	80	127 lm/W	2 800 lm
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	3000 K	90	78 lm/W	2 600 lm
59094600	ST333T 27S/ ROSE WIA MB FG WH481	2200 K	80	85 lm/W	2 600 lm
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	5000 K	90	85 lm/W	2 800 lm
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	143 lm/W	4 000 lm
59097700	ST333T 39S/830 DIA- VLC WB WH481	3000 K	80	133 lm/W	4 000 lm
83501600	ST333T 39S/ PW930 UE PSU HWB WH481	3000 K	90	159 lm/W	3 900 lm
83502300	ST333T 39S/ PW930 UE DIA- VLC HWB WH481	3000 K	90	147 lm/W	3 900 lm
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	132 lm/W	4 900 lm
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	137 lm/W	5 400 lm
83510800	ST333Y2 27S/ PW930 DIA HRCT WH481	3000 K	90	131 lm/W	5 800 lm
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	134 lm/W	8 000 lm
83512200	ST333Y2 39S/ PW930 DIA HRCT WH481	3000 K	90	134 lm/W	7 800 lm
59090800	ST333T 27S/ PW940 PSU HMB GR482	4000 K	90	149 lm/W	2 800 lm

Svetelné technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Úzke vyžarovanie
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Široké vyžarovanie

		Náhradná teplota	Index podania	Merný výkon	
Full Product	chromatickosti	farieb	(menovitý)	Svetelný	
Order Code	Name	(nom.)	(CRI)	(nom.)	tok
59099100	ST333T 39S/ PW940 PSU WB GR482	4000 K	90	143 lm/W	4 000 lm
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	3000 K	90	75 lm/W	1 900 lm
59081600	ST333T 19S/ ROSE WIA HMB BK482	2200 K	80	95 lm/W	1 900 lm
59083000	ST333T 20S/ PW930 PSU HNB BK482	3000 K	90	118 lm/W	2 200 lm
59087800	ST333T 27S/ PW930 PSU HRCT BK482	3000 K	90	138 lm/W	2 900 lm
59091500	ST333T 27S/ PC930 PSU HMB FG BK482	3000 K	90	122 lm/W	2 800 lm
59098400	ST333T 39S/ PW930 PSU HRCT BK482	3000 K	90	139 lm/W	3 900 lm
83500900	ST333T 39S/ PC930 PSU WB BK482	3000 K	90	115 lm/W	3 900 lm
83504700	ST333T 49S/ PW930 PSU WB BK482	3000 K	90	122 lm/W	5 000 lm
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	137 lm/W	5 400 lm
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	134 lm/W	8 000 lm
83506100	ST333X2 27S/ PW930 DIA HMB BK482	3000 K	90	131 lm/W	5 800 lm
83508500	ST333X2 39S/ PW930 DIA HMB BK482	3000 K	90	134 lm/W	7 800 lm

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Široké vyžarovanie
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Široké vyžarovanie

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Stredné vyžarovanie
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Stredné vyžarovanie
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Stredné vyžarovanie
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Stredné vyžarovanie
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Široké vyžarovanie
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Široké vyžarovanie
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Široké vyžarovanie
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Široké vyžarovanie
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, obdĺžnikový lúč
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Široké vyžarovanie
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, obdĺžnikový lúč
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	22 W
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	22,5 W
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	20,5 W
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	20,5 W
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	19 W
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	18,8 W
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	22 W
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	33,5 W
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	30,5 W
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	33 W
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	31,5 W
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	30 W
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	26,5 W
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	26,5 W
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	39,5 W
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	39,8 W
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	43,5 W

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Široké vyžarovanie
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, úzke vyžarovanie od 10 do 20 stupňov
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, obdĺžnikový lúč
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, obdĺžnikový lúč
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Široké vyžarovanie
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Široké vyžarovanie
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Široké vyžarovanie
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Široké vyžarovanie
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov

Order Code	Full Product Name	Spotreba
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	59 W
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	57,5 W
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	20,5 W
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	29,5 W
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	25,5 W
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	20 W
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	19,6 W
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	22,5 W
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	25 W
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	29,5 W
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	35 W
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	41 W
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	39,8 W
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	59 W
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	43,5 W
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	57,5 W

Ovládanie a stmievanie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Nie
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Nie
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Nie
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Nie
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Nie
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Áno
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Áno
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Áno
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Áno
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Áno
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Nie
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Áno
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Nie
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Áno
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Nie
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Nie
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Áno

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Nie
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Áno
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Nie
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Nie
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Áno
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Áno
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Nie
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Nie
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Nie
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Nie
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Nie
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Nie
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Nie
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Nie
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Áno
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Áno

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Farba telesa
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Biela
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Biela
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Biela
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Biela
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Biela
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Biela
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Biela
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Biela
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Biela
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Biela
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Biela
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Biela
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Biela
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Biela
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Biela
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Biela
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Biela

Order Code	Full Product Name	Farba telesa
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Biela
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Biela
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Sivá
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Sivá
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Čierna
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Čierna
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Čierna
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Čierna
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Čierna
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Čierna
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Čierna
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Čierna
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Biela
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Biela
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Čierna
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Čierna

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	(0.422, 0.386)
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	(0.458, 0.410)
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	(0.382,0.380)
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	(0.422, 0.386)
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	(0.422, 0.386)
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	(0.458, 0.410)
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	(0.457,0.385)

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	(0.457,0.385)
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	(0.343,0.331)
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	(0.434, 0.403)
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	(0.422, 0.386)
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	(0.422, 0.386)
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	(0.422, 0.386)
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	(0.422, 0.386)
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	(0.374, 0.364)
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	(0.374, 0.364)
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	(0.457, 0.385)
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	(0.457, 0.385)
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	(0.422, 0.386)
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	(0.422, 0.386)


Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	(0.422, 0.386)
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	(0.422, 0.386)
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	(0.422, 0.386)
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	(0.422, 0.386)
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	(0.422, 0.386)
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	(0.422, 0.386)

Údaje o produkte


Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	ST333T
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	ST333T
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	ST333T
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	ST333T
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	ST333T
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	ST333T
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	ST333T
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	ST333T
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	ST333T
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	ST333T
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	ST333T
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	ST333T
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	ST333T
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	ST333T
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	ST333T
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	ST333Y2
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	ST333Y2

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	ST333Y2
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	ST333Y2
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	ST333T
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	ST333T
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	ST333T
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	ST333T
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	ST333T
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	ST333T
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	ST333T
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	ST333T
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	ST333T
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	ST333T
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	ST333X2
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	ST333X2
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	ST333X2
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	ST333X2


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104625




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104610




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104594


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104616




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104607




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104615




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104602




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104592




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104606



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104599




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104609




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104593


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104597




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104624




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104608




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104604




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104614




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104620



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104605




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104601




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104618


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104611




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104623




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104612




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104595




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104622




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104598



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104603




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104596




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104617


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104613



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104619



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104621

