



En kraftfull och hållbar allroundlösning för användning i butik

GreenSpace Evo-spotlight är en kraftfull och flexibel spotlight med en diskret och neutral design för butiker. Det 3D-printade armaturhuset är tillverkat av minst 55 % återvunnet eller biocirkulärt material, medan kylflänsen är tillverkad av 85 % återvunnet aluminium. Tack vare sin cirkulära design kan armaturen uppgraderas, återanvändas och är fullt underhålls- och återvinningsbar. I kombination med sin höga energieffektivitet är GreenSpace Evo ett hållbart val. PerfectAccent-reflektorer ger en ljuseffekt för ökad lyster och behagligt ljus för kundens ögon. GreenSpace Evo finns också i toppmoderna ultraeffektiva versioner och integreras sömlöst på 3C- och DALI-spår, CoreLine skensystem och Maxos fusion. Med Philips MyCreation är det möjligt att ytterligare anpassa färger och texturer.

Fördelar

- Den stilrena designen passar neutralt in i butiken
- PerfectAccent-reflektorer ger mer lyster åt butiken och behagligare ljus för kunden
- Förläng produktens livslängd med enkelt underhåll och uppgraderingar
- De återvunna materialen och den höga energieffektiviteten hjälper till att ytterligare minska produktens koldioxidavtryck

Applications

- Livsmedel och stora butiks kedjor
- Modebutiker
- Bensin- och livsbutiker

Funktioner

- Vertygslös åtkomst till optik, LED och frontglas
- Kan underhållas och uppgraderas med standardverktyg

- Minskat koldioxidavtryck tack vare hög effektivitet (utraeffektiva versioner tillgängligt)
- Utrustad med den senaste PerfectAccent-reflektortekniken
- Mycket bred flexibilitet för riktad belysning, inklusive uppåtriktad belysning
- Anslutningsalternativ: Interact-kompatibel DALI (DIA), inomhuspositionering (DIA-VLC) och trådlös (WIA)
- Frontglas som tillval (rekommenderas för dammiga miljöer)

- Rengöring av optik bör endast göras med tryckluft. Det är förbjudet att vidröra LED-källan eller reflektorn. För matlagningsområden och områden med höga dammnivåer rekommenderar vi starkt att du använder det valfria frontglaset, eftersom det kan rengöras med en torr mikrofiberduk.
- Vid underhåll måste produkten stängas av och kylas ned
- Produkten måste installeras utom räckhåll. Det är endast möjligt att hantera produkten med en isolerande handske när den är varm.

Versions



ST333T GreenSpace Evo
Projector white



ST333X2 GreenSpace Evo
Projector double spotlight for
Coreline trunking, white



ST333T GreenSpace Evo
Projector grey



ST333T GreenSpace Evo
Projector black



ST333X2 GreenSpace Evo
Projector double spotlight for
Maxos fusion, white





ST333X2 GreenSpace Evo
Projector double spotlight for
Maxos fusion, black

Måttskiss

Flux	CCT	B (mm)
20S	827/830/840/PW930/PW940/PC930	126
19S	FMT/Rose	
27S	827/CH/830/840/PW930/PW940/PC930	
39S	827/CH/830/840/PW930/PW940	
27S	FMT/Rose/FR	149
39S	FR/PC930	
49S	827/830/840/PW930/PW940	


Flux	CCT	B (mm)
20S	827/830/840/PW930/PW940/PC930	126
19S	FMT/Rose	
27S	827/CH/830/840/PW930/PW940/PC930	
39S	827/CH/830/840/PW930/PW940	
27S	FMT/Rose/FR	149
39S	FR/PC930	
49S	827/830/840/PW930/PW940	



ST333X2 27S/830 PSU WB WH481

ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481

Trafo	Flux	CCT	Optic	A (mm)
PSU	20S	840	HNB/HMB/HVVB/HVVVB/HOVL-H/HOVL-V	158
	49S	PW930	NB/MB/WB/VVVB/OVL-V	171
				162
DIA	All			251
DIA-VLC				253
WIA				224



ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481

Produktinformation



ST333T GreenSpace Evo
Projector grey



ST333T GreenSpace Evo
Projector white



ST333T GreenSpace Evo
Projector black

Allmän information

Driftdon ingår	Ja
Service tag	Ja

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Lämplig för slumpmässig brytning	Ej tillämpligt
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II

Mekanik och armaturhus

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0.2 J standard]

Nöddrift

Central nödbelysning	Nej
----------------------	-----

Användning och godkännande

Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Omgivningstemperatur	+10 till +25 °C

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
------------------------	--------

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Antal driftdonsenheter
910505104594	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	1 enhet
910505104596	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	1 enhet
910505104597	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	1 enhet
910505104598	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	1 enhet
910505104601	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	1 enhet
910505104602	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	1 enhet
910505104605	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	1 enhet
910505104606	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	1 enhet
910505104607	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	1 enhet
910505104608	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	1 enhet
910505104609	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	1 enhet
910505104610	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	1 enhet
910505104614	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	1 enhet
910505104615	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	1 enhet
910505104616	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	1 enhet
910505104622	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	2 enheter
910505104623	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	2 enheter
910505104624	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	2 enheter
910505104625	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	2 enheter
910505104603	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	1 enhet
910505104612	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	1 enhet
910505104592	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	1 enhet
910505104593	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	1 enhet
910505104595	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	1 enhet
910505104599	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	1 enhet
910505104604	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	1 enhet
910505104611	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	1 enhet

Order Code	Full Product Name	Antal driftdonsenheter
910505104613	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	1 enhet
910505104617	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	1 enhet
910505104618	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	2 enheter
910505104620	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	2 enheter
910505104619	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	2 enheter
910505104621	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	2 enheter

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Färgåtergivningsindex	Optiktyp
910505104594	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	2 100 lm	3000 K	105 lm/W	>90	Smalstrålande spridningsvinkel
910505104596	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	2 800 lm	2700 K	133 lm/W	80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505104597	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	2 700 lm	3000 K	144 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505104598	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	2 800 lm	4000 K	149 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505104601	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	2 700 lm	3000 K	155 lm/W	>90	Högre reflekterande metallreflektor, bredstrålande ljusfördelning 40–80 °
910505104602	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	2 700 lm	3000 K	144 lm/W	>90	Högre reflekterande metallreflektor, bredstrålande ljusfördelning 40–80 °
910505104605	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	2 600 lm	2700 K	111 lm/W	80	Medelstrålande spridningsvinkel
910505104606	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	2 400 lm	3000 K	90,5 lm/W	90	Medelstrålande spridningsvinkel
910505104607	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	2 700 lm	2200 K	94,5 lm/W	80	Medelstrålande spridningsvinkel
910505104608	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	2 400 lm	5000 K	117 lm/W	90	Medelstrålande spridningsvinkel
910505104609	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	4 000 lm	3000 K	143 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505104610	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	4 000 lm	3000 K	133 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505104614	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	3 800 lm	3000 K	155 lm/W	>90	Högre reflekterande metallreflektor, bredstrålande ljusfördelning 40–80 °
910505104615	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	3 800 lm	3000 K	143 lm/W	>90	Högre reflekterande metallreflektor, bredstrålande ljusfördelning 40–80 °
910505104616	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	4 900 lm	3000 K	129 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505104622	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	5 400 lm	3000 K	135 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505104623	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	5 400 lm	3000 K	123 lm/W	>90	Högre reflekterande metallreflektor, rektangulär stråle
910505104624	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	8 000 lm	3000 K	136 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505104625	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	7 400 lm	3000 K	128 lm/W	>90	Högre reflekterande metallreflektor, rektangulär stråle
910505104603	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	2 800 lm	4000 K	149 lm/W	>90	Högre reflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505104612	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	4 000 lm	4000 K	143 lm/W	>90	Bredstrålande spridningsvinkel

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Färgåtergivningsindex	Optiktyp
910505104592	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	1 900 lm	3000 K	101 lm/W	90	Högre reflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505104593	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	2 200 lm	2200 K	107 lm/W	80	Högre reflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505104595	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	2 200 lm	3000 K	124 lm/W	>90	Högre reflekterande metallreflektor, smalstrålande ljusfördelning 10–20 °
910505104599	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	2 700 lm	3000 K	129 lm/W	>90	Högre reflekterande metallreflektor, rektangulär stråle
910505104604	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	2 700 lm	3000 K	117 lm/W	>90	Högre reflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505104611	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	3 700 lm	3000 K	132 lm/W	>90	Högre reflekterande metallreflektor, rektangulär stråle
910505104613	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	3 900 lm	3000 K	115 lm/W	>90	Bredstrålande spridningsvinkel
910505104617	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	5 000 lm	3000 K	122 lm/W	>90	Bredstrålande spridningsvinkel
910505104618	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	5 400 lm	3000 K	135 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505104620	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	8 000 lm	3000 K	136 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505104619	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	5 800 lm	3000 K	132 lm/W	>90	Högre reflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505104621	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	7 600 lm	3000 K	131 lm/W	>90	Högre reflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning
910505104594	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	20 W
910505104596	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	21 W
910505104597	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	18,8 W
910505104598	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	18,8 W
910505104601	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	17,4 W
910505104602	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	18,8 W
910505104605	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	23,5 W
910505104606	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	26,5 W
910505104607	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	28,5 W
910505104608	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	20,5 W
910505104609	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	28 W
910505104610	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	30 W
910505104614	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	24,5 W
910505104615	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	26,5 W
910505104616	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	38 W
910505104622	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	40 W
910505104623	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	44 W

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning
910505104624	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	59 W
910505104625	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	58 W
910505104603	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	18,8 W
910505104612	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	28 W
910505104592	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	18,8 W
910505104593	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	20,5 W
910505104595	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	17,8 W
910505104599	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	21 W
910505104604	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	23 W
910505104611	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	28 W
910505104613	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	34 W
910505104617	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	41 W
910505104618	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	40 W
910505104620	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	59 W
910505104619	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	44 W
910505104621	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	58 W

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar
910505104594	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Nej
910505104596	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Nej
910505104597	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Nej
910505104598	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Nej
910505104601	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Nej
910505104602	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Ja
910505104605	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Ja
910505104606	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Ja
910505104607	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Ja
910505104608	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Ja
910505104609	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Nej
910505104610	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Ja
910505104614	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Nej
910505104615	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Ja
910505104616	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Nej
910505104622	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Nej
910505104623	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Ja
910505104624	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Nej
910505104625	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Ja
910505104603	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Nej
910505104612	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Nej
910505104592	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Ja
910505104593	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbar
910505104595	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Nej
910505104599	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Nej
910505104604	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Nej
910505104611	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Nej
910505104613	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Nej
910505104617	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Nej
910505104618	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Nej
910505104620	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Nej
910505104619	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Ja
910505104621	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Ja

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
910505104594	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Vit
910505104596	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Vit
910505104597	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Vit
910505104598	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Vit
910505104601	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Vit
910505104602	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Vit
910505104605	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Vit
910505104606	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Vit
910505104607	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Vit
910505104608	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Vit
910505104609	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Vit
910505104610	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Vit
910505104614	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Vit
910505104615	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Vit
910505104616	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Vit
910505104622	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Vit
910505104623	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Vit
910505104624	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Vit
910505104625	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Vit
910505104603	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Grå
910505104612	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Grå
910505104592	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Svart
910505104593	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Svart
910505104595	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Svart
910505104599	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Svart
910505104604	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Svart
910505104611	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Svart
910505104613	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Svart
910505104617	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Svart

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
910505104618	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Vit
910505104620	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Vit
910505104619	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Svart
910505104621	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Svart


Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505104594	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	(0.422, 0.386)
910505104596	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	(0.458, 0.410)
910505104597	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
910505104598	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	(0.382,0.380)
910505104601	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	(0.422, 0.386)
910505104602	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	(0.422, 0.386)
910505104605	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	(0.458, 0.410)
910505104606	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	(0.457,0.385)
910505104607	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	(0.457,0.385)
910505104608	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	(0.343,0.331)
910505104609	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
910505104610	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	(0.434, 0.403)
910505104614	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	(0.422, 0.386)
910505104615	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	(0.422, 0.386)
910505104616	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
910505104622	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
910505104623	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	(0.422, 0.386)
910505104624	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
910505104625	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	(0.422, 0.386)
910505104603	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	(0.374,0.364)
910505104612	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	(0.374,0.364)
910505104592	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	(0.457,0.385)
910505104593	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	(0.457,0.385)
910505104595	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	(0.422, 0.386)
910505104599	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	(0.422, 0.386)
910505104604	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	(0.422, 0.386)
910505104611	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	(0.422, 0.386)
910505104613	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	(0.422, 0.386)
910505104617	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	(0.422, 0.386)
910505104618	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
910505104620	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
910505104619	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	(0.422, 0.386)
910505104621	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	(0.422, 0.386)

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910505104594	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	ST333T
910505104596	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	ST333T
910505104597	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	ST333T
910505104598	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	ST333T
910505104601	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	ST333T
910505104602	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	ST333T
910505104605	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	ST333T
910505104606	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	ST333T
910505104607	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	ST333T
910505104608	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	ST333T
910505104609	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	ST333T
910505104610	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	ST333T
910505104614	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	ST333T
910505104615	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	ST333T
910505104616	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	ST333T
910505104622	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	ST333Y2
910505104623	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	ST333Y2
910505104624	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	ST333Y2
910505104625	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	ST333Y2
910505104603	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	ST333T
910505104612	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	ST333T
910505104592	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	ST333T
910505104593	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	ST333T
910505104595	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	ST333T
910505104599	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	ST333T
910505104604	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	ST333T
910505104611	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	ST333T
910505104613	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	ST333T
910505104617	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	ST333T
910505104618	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	ST333X2
910505104620	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	ST333X2
910505104619	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	ST333X2
910505104621	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	ST333X2


Polar normal diagrams



ST333TI - 910505104625

ST333TI - 910505104610


ST333TI - 910505104594



ST333TI - 910505104616

ST333TI - 910505104607


ST333TI - 910505104615




ST333TI - 910505104602

ST333TI - 910505104592


ST333TI - 910505104606




ST333TI - 910505104599




ST333TI - 910505104609




ST333TI - 910505104593




ST333TI - 910505104597




ST333TI - 910505104624




ST333TI - 910505104608




ST333TI - 910505104604




ST333TI - 910505104614




ST333TI - 910505104620




ST333TI - 910505104605




ST333TI - 910505104601




ST333TI - 910505104618




ST333TI - 910505104611




ST333TI - 910505104623




ST333TI - 910505104612




ST333TI - 910505104595




ST333TI - 910505104622




ST333TI - 910505104598




ST333TI - 910505104603




ST333TI - 910505104596




ST333TI - 910505104617



ST333TI - 910505104613



ST333TI - 910505104619



ST333TI - 910505104621