



Proyektor desain tampilan elegan untuk segmen retail

Truefashion Projector GCGM

Truefashion Projector menawarkan segmen retail dengan desain tampilan luar yang menarik, kualitas cahaya terbaik dan resep cahaya khusus, serta konektivitas sistem, untuk menciptakan suasana yang nyaman dan pengalaman berbelanja yang mengesankan guna menstimulasi penjualan toko bagi pelanggan retail.

Benefits

- Desain tampilan luar yang ramping dan ringkas dengan driver trek di bagian dalam.
- Kualitas penyinaran cahaya terbaik
- Resep cahaya khusus untuk fashion dan makanan.
- Konektivitas sistem dengan Dali-VLC.

Features

- Paket lumen (1000/2000/3000/4000 lm).
- 3 opsi cahaya (NB/MB/WB).
- Kontrol Dali-VLC.
- Trek tersedia dalam versi 1C, 3C.
- CB, EMC, CCC, ACC.
- Masa pakai 50.000 Jam.

Application

- Toko fashion ritel
- Pusat perbelanjaan
- Makanan & ritel besar

Warnings and Safety

- 3 tahun

Truefashion Projector GCGM

Versions



RS700B LED10 LED20 BK









RS700B LED10 LED20 WH



GD700B 2 heads BK

Dimensional drawing



Informasi Umum	
Tag servis	Ya
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas II
Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Mekanis dan Housing	
Tipe penutup optik	Lensa
Kode pelindung dampak mekanis	-
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20
Penyetujuan dan Aplikasi	
Tanda CE	Ya
Tanda ENEC	-
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%

Informasi Umum

Order Code	Full Product Name	Sumber cahaya		
		Driver tercakup	yang dapat diganti	Jumlah unit alat
911401520171	RS700B LED20 930PW PSU NB BK	-	-	-
911401518371	GD700B LED10 830 PSU MB WH	-	-	-
911401518571	GD700B LED20 930PW PSU MB WH	-	-	-
911401530571	GD700B LED20 940PW PSU MB WH HB	-	-	-
911401518471	GD700B LED10 830 PSU MB BK	-	-	-
911401518671	GD700B LED20 930PW PSU MB BK	-	-	-
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	-	-	-
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	-	-	-
911401521471	RS700B LED30 930PC PSU MB WH	-	-	-
911401521771	RS700B LED40 940PW PSU MB WH	-	-	-
911401522171	RS700B LED40 930PC PSU MB WH	-	-	-
911401519471	RS700B LED10 830 PSU MB WH	-	-	-
911401519571	RS700B LED10 830 PSU WB WH	-	-	-
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	-	-	-
911401519971	RS700B LED20 930PW PSU WB WH	-	-	-
911401520071	RS700B LED20 940PW PSU MB WH	-	-	-
911401546661	ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH	Ya	Tidak	1 unit
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	Ya	Tidak	1 unit
911401546861	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	Ya	Tidak	1 unit
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	Ya	Tidak	1 unit
911401547261	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	Ya	Tidak	1 unit
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	Ya	Tidak	1 unit
911401547661	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH	Ya	Tidak	1 unit
911401547761	ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH	Ya	Tidak	1 unit
911401561761	ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH	Ya	Tidak	1 unit
911401561961	ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK	Ya	Tidak	1 unit
911401518771	GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH	-	-	-
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	-	-	-
911401518871	GD700B 2XLED10 830 PSU MB BK	-	-	-

Teknis Lampu (1/2)

Order Code	Full Product Name	Sudut sumber cahaya	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	Indeks renderasi warna (CRI)	Daya Penerangan (terukur) (Nom)
911401520171	RS700B LED20 930PW PSU NB BK	-	3000 K	>90	79 lm/W
911401518371	GD700B LED10 830 PSU MB WH	-	3000 K	>80	114 lm/W
911401518571	GD700B LED20 930PW PSU MB WH	-	3000 K	>90	79 lm/W
911401530571	GD700B LED20 940PW PSU MB WH HB	-	4000 K	>90	56 lm/W
911401518471	GD700B LED10 830 PSU MB BK	-	3000 K	>80	114 lm/W

Order Code	Full Product Name	Sudut sumber cahaya	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	Indeks renderasi warna (CRI)	Daya Penerangan (terukur) (Nom)
911401518671	GD700B LED20 930PW PSU MB BK	-	3000 K	>90	79 lm/W
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	-	3000 K	>90	92 lm/W
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	-	4000 K	>90	100 lm/W
911401521471	RS700B LED30 930PC PSU MB WH	-	3000 K	>90	87 lm/W

Truefashion Projector GCGM

Order Code	Full Product Name	Sudut sumber cahaya	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	Indeks	
				renderasi warna (CRI)	Daya Penerangan (terukur) (Nom)
911401521771	RS700B LED40 940PW PSU MB WH	-	4000 K	>90	100 lm/W
911401522171	RS700B LED40 930PC PSU MB WH	-	3000 K	>90	85 lm/W
911401519471	RS700B LED10 830 PSU MB WH	-	3000 K	>80	114 lm/W
911401519571	RS700B LED10 830 PSU WB WH	-	3000 K	>80	108 lm/W
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	-	3000 K	>90	79 lm/W
911401519971	RS700B LED20 930PW PSU WB WH	-	3000 K	>90	75 lm/W
911401520071	RS700B LED20 940PW PSU MB WH	-	4000 K	>90	86 lm/W
911401546661	ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH	120 °	3000 K	>90	72,1 lm/W
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	120 °	3000 K	>90	72,1 lm/W
911401546861	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	120 °	3000 K	>90	67,9 lm/W
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	120 °	3000 K	>90	72,1 lm/W

Teknis Lampu (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flux Cahaya	Tipe optik
911401520171	RS700B LED20 930PW PSU NB BK	1.685 lm	-
911401518371	GD700B LED10 830 PSU MB WH	942 lm	-
911401518571	GD700B LED20 930PW PSU MB WH	1.685 lm	-
911401530571	GD700B LED20 940PW PSU MB WH HB	1.184 lm	-
911401518471	GD700B LED10 830 PSU MB BK	942 lm	-
911401518671	GD700B LED20 930PW PSU MB BK	1.685 lm	-
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	2.844 lm	-
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	3.076 lm	-
911401521471	RS700B LED30 930PC PSU MB WH	2.669 lm	-
911401521771	RS700B LED40 940PW PSU MB WH	4.025 lm	-
911401522171	RS700B LED40 930PC PSU MB WH	3.429 lm	-
911401519471	RS700B LED10 830 PSU MB WH	942 lm	-
911401519571	RS700B LED10 830 PSU WB WH	886 lm	-
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	1.685 lm	-

Order Code	Full Product Name	Sudut sumber cahaya	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	Indeks	
				renderasi warna (CRI)	Daya Penerangan (terukur) (Nom)
911401547261	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	120 °	3000 K	>90	70,5 lm/W
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	120 °	3000 K	>90	70,5 lm/W
911401547661	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH	120 °	3000 K	>90	75,3 lm/W
911401547761	ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH	120 °	3000 K	>90	71,4 lm/W
911401561761	ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH	120 °	3000 K	>80	101 lm/W
911401561961	ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK	120 °	3000 K	>80	101 lm/W
911401518771	GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH	-	3000 K	>80	114 lm/W
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	-	3000 K	>90	79 lm/W
911401518871	GD700B 2XLED10 830 PSU MB BK	-	3000 K	>80	114 lm/W

Order Code	Full Product Name	Flux Cahaya	Tipe optik
911401519971	RS700B LED20 930PW PSU WB WH	1.586 lm	-
911401520071	RS700B LED20 940PW PSU MB WH	1.829 lm	-
911401546661	ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH	1.604,8 lm	Sudut cahaya 15°
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	1.604,8 lm	Sudut cahaya 24°
911401546861	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	1.510,4 lm	Sudut cahaya 30°
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	1.604,8 lm	Sudut cahaya 24°
911401547261	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	2.684,72 lm	Sudut cahaya 23°
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	2.684,72 lm	Sudut cahaya 23°
911401547661	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH	3.299,16 lm	Sudut cahaya 24°
911401547761	ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH	3.125,52 lm	Sudut cahaya 34°
911401561761	ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH	1.079,2 lm	Sudut cahaya 30°

Truefashion Projector GCGM

Order Code	Full Product Name	Flux Cahaya	Tipe optik
911401561961	ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK	1.079,2 lm	Sudut cahaya 30°
911401518771	GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH	1.884 lm	-

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya	Sesuai untuk sakelar acak
911401520171	RS700B LED20 930PW PSU NB BK	21 W	-
911401518371	GD700B LED10 830 PSU MB WH	8 W	-
911401518571	GD700B LED20 930PW PSU MB WH	21 W	-
911401530571	GD700B LED20 940PW PSU MB WH HB	21 W	-
911401518471	GD700B LED10 830 PSU MB BK	8 W	-
911401518671	GD700B LED20 930PW PSU MB BK	21 W	-
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	31 W	-
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	31 W	-
911401521471	RS700B LED30 930PC PSU MB WH	31 W	-
911401521771	RS700B LED40 940PW PSU MB WH	40 W	-
911401522171	RS700B LED40 930PC PSU MB WH	40 W	-
911401519471	RS700B LED10 830 PSU MB WH	8 W	-
911401519571	RS700B LED10 830 PSU WB WH	8 W	-
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	21 W	-
911401519971	RS700B LED20 930PW PSU WB WH	21 W	-

Kontrol dan Peredupan

Order Code	Full Product Name	Tingkat redup maksimum
911401520171	RS700B LED20 930PW PSU NB BK	-
911401518371	GD700B LED10 830 PSU MB WH	-
911401518571	GD700B LED20 930PW PSU MB WH	-
911401530571	GD700B LED20 940PW PSU MB WH HB	-
911401518471	GD700B LED10 830 PSU MB BK	-
911401518671	GD700B LED20 930PW PSU MB BK	-
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	-
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	-
911401521471	RS700B LED30 930PC PSU MB WH	-
911401521771	RS700B LED40 940PW PSU MB WH	-
911401522171	RS700B LED40 930PC PSU MB WH	-
911401519471	RS700B LED10 830 PSU MB WH	-
911401519571	RS700B LED10 830 PSU WB WH	-
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	-
911401519971	RS700B LED20 930PW PSU WB WH	-

Mekanis dan Housing

Order Code	Full Product Name	Warna Housing
911401520171	RS700B LED20 930PW PSU NB BK	Hitam
911401518371	GD700B LED10 830 PSU MB WH	RAL 9003 Putih
911401518571	GD700B LED20 930PW PSU MB WH	RAL 9003 Putih
911401530571	GD700B LED20 940PW PSU MB WH HB	RAL 9003 Putih
911401518471	GD700B LED10 830 PSU MB BK	Hitam

Order Code	Full Product Name	Flux Cahaya	Tipe optik
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	3.369 lm	-
911401518871	GD700B 2XLED10 830 PSU MB BK	1.884 lm	-

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya	Sesuai untuk sakelar acak
911401520071	RS700B LED20 940PW PSU MB WH	21 W	-
911401546661	ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH	22,3 W	Tidak
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	22,3 W	Tidak
911401546861	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	22,3 W	Tidak
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	22,3 W	Tidak
911401547261	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	38,1 W	Tidak
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	38,1 W	Tidak
911401547661	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH	43,8 W	Tidak
911401547761	ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH	43,8 W	Tidak
911401561761	ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH	10,7 W	Tidak
911401561961	ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK	10,7 W	Tidak
911401518771	GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH	16 W	-
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	42 W	-
911401518871	GD700B 2XLED10 830 PSU MB BK	16 W	-

Order Code	Full Product Name	Tingkat redup maksimum
911401520071	RS700B LED20 940PW PSU MB WH	-
911401546661	ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH	Tidak berlaku
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	Tidak berlaku
911401546861	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	Tidak berlaku
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	Tidak berlaku
911401547261	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	Tidak berlaku
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	Tidak berlaku
911401547661	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH	Tidak berlaku
911401547761	ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH	Tidak berlaku
911401561761	ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH	Tidak berlaku
911401561961	ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK	Tidak berlaku
911401518771	GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH	-
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	-
911401518871	GD700B 2XLED10 830 PSU MB BK	-

Order Code	Full Product Name	Warna Housing
911401518671	GD700B LED20 930PW PSU MB BK	Hitam
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	RAL 9003 Putih
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	RAL 9003 Putih
911401521471	RS700B LED30 930PC PSU MB WH	RAL 9003 Putih
911401521771	RS700B LED40 940PW PSU MB WH	RAL 9003 Putih

Order Code	Full Product Name	Warna Housing
911401522171	RS700B LED40 930PC PSU MB WH	RAL 9003 Putih
911401519471	RS700B LED10 830 PSU MB WH	RAL 9003 Putih
911401519571	RS700B LED10 830 PSU WB WH	RAL 9003 Putih
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	RAL 9003 Putih
911401519971	RS700B LED20 930PW PSU WB WH	RAL 9003 Putih
911401520071	RS700B LED20 940PW PSU MB WH	RAL 9003 Putih
911401546661	ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH	Putih
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	Putih
911401546861	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	Putih
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	Hitam

Penyetujuan dan Aplikasi

Order Code	Full Product Name	Kisaran suhu ambien
911401520171	RS700B LED20 930PW PSU NB BK	-15 hingga +35 °C
911401518371	GD700B LED10 830 PSU MB WH	-15 hingga +35 °C
911401518571	GD700B LED20 930PW PSU MB WH	-15 hingga +35 °C
911401530571	GD700B LED20 940PW PSU MB WH HB	-15 hingga +35 °C
911401518471	GD700B LED10 830 PSU MB BK	-15 hingga +35 °C
911401518671	GD700B LED20 930PW PSU MB BK	-15 hingga +35 °C
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	-15 hingga +35 °C
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	-15 hingga +35 °C
911401521471	RS700B LED30 930PC PSU MB WH	-15 hingga +35 °C
911401521771	RS700B LED40 940PW PSU MB WH	-15 hingga +35 °C
911401522171	RS700B LED40 930PC PSU MB WH	-15 hingga +35 °C
911401519471	RS700B LED10 830 PSU MB WH	-15 hingga +35 °C
911401519571	RS700B LED10 830 PSU WB WH	-15 hingga +35 °C
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	-15 hingga +35 °C
911401519971	RS700B LED20 930PW PSU WB WH	-15 hingga +35 °C

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Order Code	Full Product Name	Kromatisitas awal
911401520171	RS700B LED20 930PW PSU NB BK	-
911401518371	GD700B LED10 830 PSU MB WH	-
911401518571	GD700B LED20 930PW PSU MB WH	-
911401530571	GD700B LED20 940PW PSU MB WH HB	-
911401518471	GD700B LED10 830 PSU MB BK	-
911401518671	GD700B LED20 930PW PSU MB BK	-
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	-
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	-
911401521471	RS700B LED30 930PC PSU MB WH	-
911401521771	RS700B LED40 940PW PSU MB WH	-
911401522171	RS700B LED40 930PC PSU MB WH	-
911401519471	RS700B LED10 830 PSU MB WH	-
911401519571	RS700B LED10 830 PSU WB WH	-
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	-
911401519971	RS700B LED20 930PW PSU WB WH	-

Kinerja Seiring Waktu (Kesesuaian IEC)

Order Code	Full Product Name	Warna Housing
911401547261	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	Putih
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	Hitam
911401547661	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH	Putih
911401547761	ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH	Putih
911401561761	ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH	Putih
911401561961	ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK	Hitam
911401518771	GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH	RAL 9003 Putih
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	RAL 9003 Putih
911401518871	GD700B 2XLED10 830 PSU MB BK	Hitam

Order Code	Full Product Name	Kisaran suhu ambien
911401520071	RS700B LED20 940PW PSU MB WH	-15 hingga +35 °C
911401546661	ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH	-20 hingga +35 °C
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	-20 hingga +35 °C
911401546861	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	-20 hingga +35 °C
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	-20 hingga +35 °C
911401547261	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	-20 hingga +35 °C
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	-20 hingga +35 °C
911401547661	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH	-20 hingga +35 °C
911401547761	ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH	-20 hingga +35 °C
911401561761	ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH	-20 hingga +35 °C
911401561961	ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK	-20 hingga +35 °C
911401518771	GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH	-15 hingga +35 °C
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	-15 hingga +35 °C
911401518871	GD700B 2XLED10 830 PSU MB BK	-15 hingga +35 °C

Order Code	Full Product Name	Kromatisitas awal
911401520071	RS700B LED20 940PW PSU MB WH	-
911401546661	ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401546861	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401547261	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401547661	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401547761	ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401561761	ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH	(0.434, 0.403) SDCM<3
911401561961	ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK	(0.434, 0.403) SDCM<3
911401518771	GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH	-
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	-
911401518871	GD700B 2XLED10 830 PSU MB BK	-

Truefashion Projector GCGM

Order Code	Full Product Name	Tingkat kegagalan driver pada 5000 jam	Masa kegunaan median L80B50	Masa kegunaan median L90B50
911401520171	RS700B LED20 930PW PSU NB BK	-	-	-
911401518371	GD700B LED10 830 PSU MB WH	-	-	-
911401518571	GD700B LED20 930PW PSU MB WH	-	-	-
911401530571	GD700B LED20 940PW PSU MB WH HB	-	-	-
911401518471	GD700B LED10 830 PSU MB BK	-	-	-
911401518671	GD700B LED20 930PW PSU MB BK	-	-	-
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	-	-	-
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	-	-	-
911401521471	RS700B LED30 930PC PSU MB WH	-	-	-
911401521771	RS700B LED40 940PW PSU MB WH	-	-	-
911401522171	RS700B LED40 930PC PSU MB WH	-	-	-
911401519471	RS700B LED10 830 PSU MB WH	-	-	-
911401519571	RS700B LED10 830 PSU WB WH	-	-	-
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	-	-	-
911401519971	RS700B LED20 930PW PSU WB WH	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Tingkat kegagalan driver pada 5000 jam	Masa kegunaan median L80B50	Masa kegunaan median L90B50
911401520071	RS700B LED20 940PW PSU MB WH	-	-	-
911401546661	ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH	0,14 %	50.000 jam	32.600 jam
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	0,14 %	50.000 jam	32.600 jam
911401546861	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	0,14 %	50.000 jam	32.600 jam
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	0,14 %	50.000 jam	32.600 jam
911401547261	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	0,14 %	45.000 jam	21.200 jam
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	0,14 %	45.000 jam	21.200 jam
911401547661	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH	0,23 %	38.700 jam	18.200 jam
911401547761	ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH	0,23 %	38.700 jam	18.200 jam
911401561761	ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH	0,14 %	50.000 jam	32.600 jam
911401561961	ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK	0,14 %	50.000 jam	32.600 jam
911401518771	GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH	-	-	-
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	-	-	-
911401518871	GD700B 2XLED10 830 PSU MB BK	-	-	-

