



Đèn chiếu với thiết kế bên ngoài trang nhã cho phân khúc bán lẻ

Đèn Truefashion Projector GCGM

Đèn Truefashion Projector đem lại cho phân khúc bán lẻ bậc trung và cao cấp thiết kế bề ngoài cuốn hút, chất lượng ánh sáng tuyệt vời và công thức ánh sáng chuyên dụng cùng khả năng kết nối hệ thống nhằm tạo ra một môi trường thoải mái và trải nghiệm mua sắm ấn tượng để thúc đẩy doanh số của cửa hàng đối với các khách hàng mua lẻ.

Lợi ích

- Thiết kế bên ngoài mỏng và nhỏ gọn với bộ điều khiển theo dõi bên trong.
- Hiệu ứng chiếu rọi cho chất lượng ánh sáng xuất sắc.
- Công thức ánh sáng chuyên dụng cho lĩnh vực thời trang và thực phẩm.
- Khả năng kết nối hệ thống với Dali-VLC.

Tính năng

- Các gói quang thông (1000/2000/3000/4000 lm).
- 3 lựa chọn chùm sáng (NB/MB/WB).
- Điều khiển Dali-VLC.
- Có phiên bản thanh ray trong 1C, 3C.
- CB, EMC, CCC, ACC.
- Tuổi thọ 50.000 giờ.

Ứng dụng

- Cửa hàng thời trang bán lẻ
- Trung tâm mua sắm
- Cửa hàng bán lẻ thực phẩm & cửa hàng bán lẻ lớn

Cảnh báo và An toàn

- 3 năm

Đèn Truefashion Projector GCGM

Phiên bản









RS700B LED10 LED20 BK

GD700B 1 head BK


RS700B LED10 LED20 WH

Bản vẽ kích thước



Đèn Truefashion Projector GCGM

Bản vẽ kích thước



Thông tin chung	
Thẻ dịch vụ	Có
Vận hành và điện	
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn II
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số dòng	50 or 60 Hz
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Cơ khí và vỏ đèn	
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	-
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20
Phê duyệt và ứng dụng	
Dấu CE	Có
Dấu ENEC	-
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Dung sai quang thông	+/-10%

Thông tin chung		Bao gồm bộ điều khiển	Nguồn sáng có thể thay thế	Số lượng bộ điều khiển
Order Code	Full Product Name			
911401520171	RS700B LED20 930PW PSU NB BK	-	-	-
911401518371	GD700B LED10 830 PSU MB WH	-	-	-
911401518571	GD700B LED20 930PW PSU MB WH	-	-	-
911401575561	ST700T LED30 930PW PSU MB 3C BK	-	-	-
911401576061	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB BK	-	-	-
911401576261	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH	-	-	-
911401518471	GD700B LED10 830 PSU MB BK	-	-	-
911401518671	GD700B LED20 930PW PSU MB BK	-	-	-
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	-	-	-
911401520871	RS700B LED30 930PW PSU WB WH	-	-	-
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	-	-	-
911401521471	RS700B LED30 930PC PSU MB WH	-	-	-
911401521771	RS700B LED40 940PW PSU MB WH	-	-	-
911401522171	RS700B LED40 930PC PSU MB WH	-	-	-
911401519471	RS700B LED10 830 PSU MB WH	-	-	-
911401519571	RS700B LED10 830 PSU WB WH	-	-	-
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	-	-	-
911401520071	RS700B LED20 940PW PSU MB WH	-	-	-
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	Có	Không	1 thiết bị
911401546861	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	Có	Không	1 thiết bị
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	Có	Không	1 thiết bị
911401547361	ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH	Có	Không	1 thiết bị
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	Có	Không	1 thiết bị
911401547661	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH	Có	Không	1 thiết bị
911401547761	ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH	Có	Không	1 thiết bị
911401547861	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C BK	Có	Không	1 thiết bị
911401561761	ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH	Có	Không	1 thiết bị
911401561961	ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK	Có	Không	1 thiết bị
911401562161	ST700T LED20 830 PSU WB 1C WH	Có	Không	1 thiết bị
911401518771	GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH	-	-	-
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	-	-	-

Thông tin kỹ thuật về đèn (1/2)

Đèn Truefashion Projector GCGM

Order Code	Full Product Name	Góc chiếu của nguồn sáng	Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	Chỉ số hoàn màu (CRI)	Quang hiệu (Định mức) (Danh định)
911401520171	RS700B LED20 930PW PSU NB BK	-	3000 K	>90	79 lm/W
911401518371	GD700B LED10 830 PSU MB WH	-	3000 K	>80	114 lm/W
911401518571	GD700B LED20 930PW PSU MB WH	-	3000 K	>90	79 lm/W
911401575561	ST700T LED30 930PW PSU MB 3C BK	-	3000 K	>90	85 lm/W
911401576061	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB BK	-	3000 K	>90	85 lm/W
911401576261	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH	-	3000 K	>90	85 lm/W
911401518471	GD700B LED10 830 PSU MB BK	-	3000 K	>80	114 lm/W
911401518671	GD700B LED20 930PW PSU MB BK	-	3000 K	>90	79 lm/W
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	-	3000 K	>90	92 lm/W
911401520871	RS700B LED30 930PW PSU WB WH	-	3000 K	>90	91 lm/W
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	-	4000 K	>90	100 lm/W
911401521471	RS700B LED30 930PC PSU MB WH	-	3000 K	>90	87 lm/W
911401521771	RS700B LED40 940PW PSU MB WH	-	4000 K	>90	100 lm/W
911401522171	RS700B LED40 930PC PSU MB WH	-	3000 K	>90	85 lm/W
911401519471	RS700B LED10 830 PSU MB WH	-	3000 K	>80	114 lm/W
911401519571	RS700B LED10 830 PSU WB WH	-	3000 K	>80	108 lm/W

Order Code	Full Product Name	Góc chiếu của nguồn sáng	Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	Chỉ số hoàn màu (CRI)	Quang hiệu (Định mức) (Danh định)
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	-	3000 K	>90	79 lm/W
911401520071	RS700B LED20 940PW PSU MB WH	-	4000 K	>90	86 lm/W
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	120 °	3000 K	>90	72,1 lm/W
911401546861	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	120 °	3000 K	>90	67,9 lm/W
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	120 °	3000 K	>90	72,1 lm/W
911401547361	ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH	120 °	3000 K	>90	67,6 lm/W
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	120 °	3000 K	>90	70,5 lm/W
911401547661	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH	120 °	3000 K	>90	75,3 lm/W
911401547761	ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH	120 °	3000 K	>90	71,4 lm/W
911401547861	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C BK	120 °	3000 K	>90	75,3 lm/W
911401561761	ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH	120 °	3000 K	>80	101 lm/W
911401561961	ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK	120 °	3000 K	>80	101 lm/W
911401562161	ST700T LED20 830 PSU WB 1C WH	120 °	3000 K	>80	86,7 lm/W
911401518771	GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH	-	3000 K	>80	114 lm/W
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	-	3000 K	>90	79 lm/W

Thông tin kỹ thuật về đèn (2/2)

Order Code	Full Product Name	Loại chóa	
		Quang thông	quang học
911401520171	RS700B LED20 930PW PSU NB BK	1.685 lm	-
911401518371	GD700B LED10 830 PSU MB WH	942 lm	-
911401518571	GD700B LED20 930PW PSU MB WH	1.685 lm	-
911401575561	ST700T LED30 930PW PSU MB 3C BK	3.168,44 lm	-
911401576061	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB BK	3.001,68 lm	-
911401576261	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH	3.001,68 lm	-
911401518471	GD700B LED10 830 PSU MB BK	942 lm	-
911401518671	GD700B LED20 930PW PSU MB BK	1.685 lm	-
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	2.844 lm	-
911401520871	RS700B LED30 930PW PSU WB WH	2.809 lm	-
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	3.076 lm	-

Order Code	Full Product Name	Loại chóa	
		Quang thông	quang học
911401521471	RS700B LED30 930PC PSU MB WH	2.669 lm	-
911401521771	RS700B LED40 940PW PSU MB WH	4.025 lm	-
911401522171	RS700B LED40 930PC PSU MB WH	3.429 lm	-
911401519471	RS700B LED10 830 PSU MB WH	942 lm	-
911401519571	RS700B LED10 830 PSU WB WH	886 lm	-
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	1.685 lm	-
911401520071	RS700B LED20 940PW PSU MB WH	1.829 lm	-
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	1.604,8 lm	Góc chiếu 24°
911401546861	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	1.510,4 lm	Góc chiếu 30°
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	1.604,8 lm	Góc chiếu 24°
911401547361	ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH	2.575,9 lm	Góc chiếu 33°

Đèn Truefashion Projector GCGM

Order Code	Full Product Name	Loại chóa	
		Quang thông	quang học
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	2.684,72 lm	Góc chiếu 23°
911401547661	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH	3.299,16 lm	Góc chiếu 24°
911401547761	ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH	3.125,52 lm	Góc chiếu 34°
911401547861	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C BK	3.299,16 lm	Góc chiếu 24°
911401561761	ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH	1.079,2 lm	Góc chiếu 30°

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện	Phù hợp với
			bật/tắt ngẫu nhiên
911401520171	RS700B LED20 930PW PSU NB BK	21 W	-
911401518371	GD700B LED10 830 PSU MB WH	8 W	-
911401518571	GD700B LED20 930PW PSU MB WH	21 W	-
911401575561	ST700T LED30 930PW PSU MB 3C BK	37,1 W	-
911401576061	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB BK	35 W	-
911401576261	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH	35 W	-
911401518471	GD700B LED10 830 PSU MB BK	8 W	-
911401518671	GD700B LED20 930PW PSU MB BK	21 W	-
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	31 W	-
911401520871	RS700B LED30 930PW PSU WB WH	31 W	-
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	31 W	-
911401521471	RS700B LED30 930PC PSU MB WH	31 W	-
911401521771	RS700B LED40 940PW PSU MB WH	40 W	-
911401522171	RS700B LED40 930PC PSU MB WH	40 W	-
911401519471	RS700B LED10 830 PSU MB WH	8 W	-
911401519571	RS700B LED10 830 PSU WB WH	8 W	-

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Order Code	Full Product Name	Độ mờ tối đa
911401520171	RS700B LED20 930PW PSU NB BK	-
911401518371	GD700B LED10 830 PSU MB WH	-
911401518571	GD700B LED20 930PW PSU MB WH	-
911401575561	ST700T LED30 930PW PSU MB 3C BK	-
911401576061	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB BK	-
911401576261	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH	-
911401518471	GD700B LED10 830 PSU MB BK	-
911401518671	GD700B LED20 930PW PSU MB BK	-
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	-
911401520871	RS700B LED30 930PW PSU WB WH	-
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	-
911401521471	RS700B LED30 930PC PSU MB WH	-
911401521771	RS700B LED40 940PW PSU MB WH	-
911401522171	RS700B LED40 930PC PSU MB WH	-
911401519471	RS700B LED10 830 PSU MB WH	-
911401519571	RS700B LED10 830 PSU WB WH	-

Cơ khí và vỏ đèn

Order Code	Full Product Name	Loại chóa	
		Quang thông	quang học
911401561961	ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK	1.079,2 lm	Góc chiếu 30°
911401562161	ST700T LED20 830 PSU WB 1C WH	1.930,4 lm	Góc chiếu 30°
911401518771	GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH	1.884 lm	-
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	3.369 lm	-

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện	Phù hợp với
			bật/tắt ngẫu nhiên
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	21 W	-
911401520071	RS700B LED20 940PW PSU MB WH	21 W	-
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	22,3 W	Không
911401546861	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	22,3 W	Không
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	22,3 W	Không
911401547361	ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH	38,1 W	Không
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	38,1 W	Không
911401547661	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH	43,8 W	Không
911401547761	ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH	43,8 W	Không
911401547861	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C BK	43,8 W	Không
911401561761	ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH	10,7 W	Không
911401561961	ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK	10,7 W	Không
911401562161	ST700T LED20 830 PSU WB 1C WH	22,3 W	Không
911401518771	GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH	16 W	-
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	42 W	-

Order Code	Full Product Name	Độ mờ tối đa
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	-
911401520071	RS700B LED20 940PW PSU MB WH	-
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	Không áp dụng
911401546861	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	Không áp dụng
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	Không áp dụng
911401547361	ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH	Không áp dụng
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	Không áp dụng
911401547661	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH	Không áp dụng
911401547761	ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH	Không áp dụng
911401547861	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C BK	Không áp dụng
911401561761	ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH	Không áp dụng
911401561961	ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK	Không áp dụng
911401562161	ST700T LED20 830 PSU WB 1C WH	Không áp dụng
911401518771	GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH	-
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	-

Đèn Truefashion Projector GCGM

Order Code	Full Product Name	Kiểu chụp quang	
		học	Màu vỏ đèn
911401520171	RS700B LED20 930PW PSU NB BK	Thấu kính	Đen
911401518371	GD700B LED10 830 PSU MB WH	Thấu kính	RAL 9003 trắng
911401518571	GD700B LED20 930PW PSU MB WH	Thấu kính	RAL 9003 trắng
911401575561	ST700T LED30 930PW PSU MB 3C BK	Góc chiếu sáng quang học 24° không lỗi thời	Trắng và đen
911401576061	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB BK	Góc chiếu sáng quang học 36° không lỗi thời	Trắng và đen
911401576261	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH	Góc chiếu sáng quang học 36° không lỗi thời	Trắng và đen
911401518471	GD700B LED10 830 PSU MB BK	Thấu kính	Đen
911401518671	GD700B LED20 930PW PSU MB BK	Thấu kính	Đen
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	Thấu kính	RAL 9003 trắng
911401520871	RS700B LED30 930PW PSU WB WH	Thấu kính	RAL 9003 trắng
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	Thấu kính	RAL 9003 trắng
911401521471	RS700B LED30 930PC PSU MB WH	Thấu kính	RAL 9003 trắng
911401521771	RS700B LED40 940PW PSU MB WH	Thấu kính	RAL 9003 trắng
911401522171	RS700B LED40 930PC PSU MB WH	Thấu kính	RAL 9003 trắng
911401519471	RS700B LED10 830 PSU MB WH	Thấu kính	RAL 9003 trắng

Phê duyệt và ứng dụng

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ môi trường cho phép
911401520171	RS700B LED20 930PW PSU NB BK	-15 đến +35°C
911401518371	GD700B LED10 830 PSU MB WH	-15 đến +35°C
911401518571	GD700B LED20 930PW PSU MB WH	-15 đến +35°C
911401575561	ST700T LED30 930PW PSU MB 3C BK	-20 đến +35°C
911401576061	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB BK	-20 đến +35°C
911401576261	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH	-20 đến +35°C
911401518471	GD700B LED10 830 PSU MB BK	-15 đến +35°C
911401518671	GD700B LED20 930PW PSU MB BK	-15 đến +35°C
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	-15 đến +35°C
911401520871	RS700B LED30 930PW PSU WB WH	-15 đến +35°C
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	-15 đến +35°C
911401521471	RS700B LED30 930PC PSU MB WH	-15 đến +35°C
911401521771	RS700B LED40 940PW PSU MB WH	-15 đến +35°C
911401522171	RS700B LED40 930PC PSU MB WH	-15 đến +35°C
911401519471	RS700B LED10 830 PSU MB WH	-15 đến +35°C
911401519571	RS700B LED10 830 PSU WB WH	-15 đến +35°C

Order Code	Full Product Name	Kiểu chụp quang	
		học	Màu vỏ đèn
911401519571	RS700B LED10 830 PSU WB WH	Thấu kính	RAL 9003 trắng
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	Thấu kính	RAL 9003 trắng
911401520071	RS700B LED20 940PW PSU MB WH	Thấu kính	RAL 9003 trắng
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	Thấu kính	Trắng
911401546861	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	Thấu kính	Trắng
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	Thấu kính	Đen
911401547361	ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH	Thấu kính	Trắng
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	Thấu kính	Đen
911401547661	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH	Thấu kính	Trắng
911401547761	ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH	Thấu kính	Trắng
911401547861	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C BK	Thấu kính	Đen
911401561761	ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH	Thấu kính	Trắng
911401561961	ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK	Thấu kính	Đen
911401562161	ST700T LED20 830 PSU WB 1C WH	Thấu kính	Trắng
911401518771	GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH	Thấu kính	RAL 9003 trắng
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	Thấu kính	RAL 9003 trắng

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ môi trường cho phép
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	-15 đến +35°C
911401520071	RS700B LED20 940PW PSU MB WH	-15 đến +35°C
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	-20 đến +35°C
911401546861	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	-20 đến +35°C
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	-20 đến +35°C
911401547361	ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH	-20 đến +35°C
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	-20 đến +35°C
911401547661	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH	-20 đến +35°C
911401547761	ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH	-20 đến +35°C
911401547861	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C BK	-20 đến +35°C
911401561761	ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH	-20 đến +35°C
911401561961	ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK	-20 đến +35°C
911401562161	ST700T LED20 830 PSU WB 1C WH	-20 đến +35°C
911401518771	GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH	-15 đến +35°C
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	-15 đến +35°C

Hiệu suất ban đầu (Tuần thủ IEC)

Order Code	Full Product Name	Màu sắc ban đầu
911401520171	RS700B LED20 930PW PSU NB BK	-
911401518371	GD700B LED10 830 PSU MB WH	-
911401518571	GD700B LED20 930PW PSU MB WH	-
911401575561	ST700T LED30 930PW PSU MB 3C BK	-
911401576061	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB BK	-
911401576261	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH	-
911401518471	GD700B LED10 830 PSU MB BK	-
911401518671	GD700B LED20 930PW PSU MB BK	-
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	-
911401520871	RS700B LED30 930PW PSU WB WH	-
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	-
911401521471	RS700B LED30 930PC PSU MB WH	-
911401521771	RS700B LED40 940PW PSU MB WH	-
911401522171	RS700B LED40 930PC PSU MB WH	-
911401519471	RS700B LED10 830 PSU MB WH	-
911401519571	RS700B LED10 830 PSU WB WH	-

Order Code	Full Product Name	Màu sắc ban đầu
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	-
911401520071	RS700B LED20 940PW PSU MB WH	-
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401546861	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401547361	ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401547661	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401547761	ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401547861	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C BK	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401561761	ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH	(0.434, 0.403) SDCM<3
911401561961	ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK	(0.434, 0.403) SDCM<3
911401562161	ST700T LED20 830 PSU WB 1C WH	(0.434, 0.403) SDCM<3
911401518771	GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH	-
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	-

Hiệu suất theo thời gian (Tuần thủ IEC)

Order Code	Full Product Name	Tỷ lệ lỗi bộ điều khiển ở 5000 giờ	Tuổi thọ hữu ích trung bình L80B50	Tuổi thọ hữu ích trung bình L90B50
		-	-	-
911401520171	RS700B LED20 930PW PSU NB BK	-	-	-
911401518371	GD700B LED10 830 PSU MB WH	-	-	-
911401518571	GD700B LED20 930PW PSU MB WH	-	-	-
911401575561	ST700T LED30 930PW PSU MB 3C BK	-	-	-
911401576061	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB BK	-	-	-
911401576261	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH	-	-	-
911401518471	GD700B LED10 830 PSU MB BK	-	-	-
911401518671	GD700B LED20 930PW PSU MB BK	-	-	-
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	-	-	-
911401520871	RS700B LED30 930PW PSU WB WH	-	-	-
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	-	-	-
911401521471	RS700B LED30 930PC PSU MB WH	-	-	-
911401521771	RS700B LED40 940PW PSU MB WH	-	-	-
911401522171	RS700B LED40 930PC PSU MB WH	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Tỷ lệ lỗi bộ điều khiển ở 5000 giờ	Tuổi thọ hữu ích trung bình L80B50	Tuổi thọ hữu ích trung bình L90B50
		-	-	-
911401519471	RS700B LED10 830 PSU MB WH	-	-	-
911401519571	RS700B LED10 830 PSU WB WH	-	-	-
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	-	-	-
911401520071	RS700B LED20 940PW PSU MB WH	-	-	-
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	0,14 %	50.000 h	32.600 h
911401546861	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	0,14 %	50.000 h	32.600 h
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	0,14 %	50.000 h	32.600 h
911401547361	ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH	0,14 %	45.000 h	21.200 h
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	0,14 %	45.000 h	21.200 h
911401547661	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH	0,23 %	38.700 h	18.200 h
911401547761	ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH	0,23 %	38.700 h	18.200 h
911401547861	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C BK	0,23 %	38.700 h	18.200 h
911401561761	ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH	0,14 %	50.000 h	32.600 h
911401561961	ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK	0,14 %	50.000 h	32.600 h

Đèn Truefashion Projector GCGM

Order Code	Full Product Name	Tỷ lệ lỗi bộ điều khiển ở 5000 giờ	Tuổi thọ hữu ích trung bình L80B50	Tuổi thọ hữu ích trung bình L90B50
911401562161	ST700T LED20 830 PSU WB 1C WH	0,14 %	50.000 h	32.600 h
911401518771	GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Tỷ lệ lỗi bộ điều khiển ở 5000 giờ	Tuổi thọ hữu ích trung bình L80B50	Tuổi thọ hữu ích trung bình L90B50
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	-	-	-

