



面向零售市场的具有优雅 外观设计的投影灯

Truefashion 投影灯 GCGM

Truefashion 投影灯以美观的外观设计、卓越的光线质量、专用光照效果以及系统连接性，营造舒适怡人的氛围和美妙的购物体验，刺激零售客户的商店销售业绩增长。

优点

- 纤薄紧凑的外观设计，配有内置轨道驱动器。
- 优异的灯光质量和冲击效果。
- 专用于时装和食品的光照效果。
- 系统与 Dali-VLC 连接。

特点

- 流明选项丰富 (1000/2000/3000/4000 流明)。
- 3 种光束选项 (NB/MB/WB)。
- Dali-VLC 控制。
- 1C、3C 提供轨道版。
- CB、EMC、CCC、ACC。
- 使用寿命 50,000 小时。

应用

- 时装零售店
- 购物中心照明
- 食品商店和大型零售店

安全提示

- 3 年

Versions



RS700B LED10 LED20 BK

Truefashion projector GCGM

GD700B 1 head BK


RS700B LED30 40 WH





GD700B 2 heads WH

GD700B 2 heads BK

二维绘图



二维绘图



一般信息	
服务标签	是
操作和电气	
保护等级 IEC	安全等级 II
输入电压	220 至 240 V
线频率	50 or 60 Hz
控制和调光	
可调光	否
机械和外壳	
机械冲击保护代码	-
IP 等级	IP20
审批和申请	
CE 标志	是
ENEC 标志	-
初始性能 (符合 IEC 标准)	
光通量误差	+/-10%

一般信息		包含的驱动器	可更换光源	设备组件数
Order Code	Full Product Name			
911401519271	RS700B LED10 830 PSU MB BK YM	-	-	-
911401520171	RS700B LED20 930PW PSU NB BK	-	-	-
911401518371	GD700B LED10 830 PSU MB WH	-	-	-
911401518571	GD700B LED20 930PW PSU MB WH	-	-	-
911401530571	GD700B LED20 940PW PSU MB WH HB	-	-	-
911401575561	ST700T LED30 930PW PSU MB 3C BK	-	-	-
911401576061	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB BK	-	-	-
911401576261	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH	-	-	-
911401518471	GD700B LED10 830 PSU MB BK	-	-	-
911401518671	GD700B LED20 930PW PSU MB BK	-	-	-
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	-	-	-
911401520871	RS700B LED30 930PW PSU WB WH	-	-	-
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	-	-	-
911401521471	RS700B LED30 930PC PSU MB WH	-	-	-
911401521771	RS700B LED40 940PW PSU MB WH	-	-	-
911401522171	RS700B LED40 930PC PSU MB WH	-	-	-
911401519171	RS700B LED10 830 PSU MB WH YM	-	-	-
911401519471	RS700B LED10 830 PSU MB WH	-	-	-
911401519571	RS700B LED10 830 PSU WB WH	-	-	-
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	-	-	-
911401519971	RS700B LED20 930PW PSU WB WH	-	-	-
911401520071	RS700B LED20 940PW PSU MB WH	-	-	-
911401546661	ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH	是	否	1 个单位
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	是	否	1 个单位
911401546861	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	是	否	1 个单位

Order Code	Full Product Name	包含的驱动器	可更换光源	设备组件数
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	是	否	1 个单位
911401547261	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	是	否	1 个单位
911401547361	ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH	是	否	1 个单位
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	是	否	1 个单位
911401547661	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH	是	否	1 个单位
911401547761	ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH	是	否	1 个单位
911401547861	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C BK	是	否	1 个单位
911401561761	ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH	是	否	1 个单位
911401561961	ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK	是	否	1 个单位
911401562161	ST700T LED20 830 PSU WB 1C WH	是	否	1 个单位
911401518771	GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH	-	-	-
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	-	-	-
911401518871	GD700B 2XLED10 830 PSU MB BK	-	-	-

灯技术 (1/2)

Order Code	Full Product Name	光源的			
		光束角 度	相关色温 (标称)	显色指 数 (CRI)	光效 (额定) (标称)
911401519271	RS700B LED10 830 PSU MB BK YM	-	3000 K	>80	121 lm/W
911401520171	RS700B LED20 930PW PSU NB BK	-	3000 K	>90	79 lm/W
911401518371	GD700B LED10 830 PSU MB WH	-	3000 K	>80	114 lm/W
911401518571	GD700B LED20 930PW PSU MB WH	-	3000 K	>90	79 lm/W
911401530571	GD700B LED20 940PW PSU MB WH HB	-	4000 K	>90	56 lm/W
911401575561	ST700T LED30 930PW PSU MB 3C BK	-	3000 K	>90	85 lm/W
911401576061	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB BK	-	3000 K	>90	85 lm/W
911401576261	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH	-	3000 K	>90	85 lm/W
911401518471	GD700B LED10 830 PSU MB BK	-	3000 K	>80	114 lm/W
911401518671	GD700B LED20 930PW PSU MB BK	-	3000 K	>90	79 lm/W
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	-	3000 K	>90	92 lm/W
911401520871	RS700B LED30 930PW PSU WB WH	-	3000 K	>90	91 lm/W
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	-	4000 K	>90	100 lm/W
911401521471	RS700B LED30 930PC PSU MB WH	-	3000 K	>90	87 lm/W
911401521771	RS700B LED40 940PW PSU MB WH	-	4000 K	>90	100 lm/W
911401522171	RS700B LED40 930PC PSU MB WH	-	3000 K	>90	85 lm/W

Order Code	Full Product Name	光源的			
		光束角 度	相关色温 (标称)	显色指 数 (CRI)	光效 (额定) (标称)
911401519171	RS700B LED10 830 PSU MB WH YM	-	3000 K	>80	121 lm/W
911401519471	RS700B LED10 830 PSU MB WH	-	3000 K	>80	114 lm/W
911401519571	RS700B LED10 830 PSU WB WH	-	3000 K	>80	108 lm/W
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	-	3000 K	>90	79 lm/W
911401519971	RS700B LED20 930PW PSU WB WH	-	3000 K	>90	75 lm/W
911401520071	RS700B LED20 940PW PSU MB WH	-	4000 K	>90	86 lm/W
911401546661	ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH	120 °	3000 K	>90	72.1 lm/W
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	120 °	3000 K	>90	72.1 lm/W
911401546861	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	120 °	3000 K	>90	67.9 lm/W
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	120 °	3000 K	>90	72.1 lm/W
911401547261	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	120 °	3000 K	>90	70.5 lm/W
911401547361	ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH	120 °	3000 K	>90	67.6 lm/W
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	120 °	3000 K	>90	70.5 lm/W
911401547661	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH	120 °	3000 K	>90	75.3 lm/W
911401547761	ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH	120 °	3000 K	>90	71.4 lm/W
911401547861	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C BK	120 °	3000 K	>90	75.3 lm/W

Order Code	Full Product Name	光源的			
		光束角 度	相关色温 (标称)	显色指 数 (CRI)	光效 (额定) (标称)
911401561761	ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH	120 °	3000 K	>80	101 lm/W
911401561961	ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK	120 °	3000 K	>80	101 lm/W
911401562161	ST700T LED20 830 PSU WB 1C WH	120 °	3000 K	>80	86.7 lm/W

灯技术 (2/2)

Order Code	Full Product Name	光通量	光学类型
911401519271	RS700B LED10 830 PSU MB BK YM	979 lm	-
911401520171	RS700B LED20 930PW PSU NB BK	1,685 lm	-
911401518371	GD700B LED10 830 PSU MB WH	942 lm	-
911401518571	GD700B LED20 930PW PSU MB WH	1,685 lm	-
911401530571	GD700B LED20 940PW PSU MB WH HB	1,184 lm	-
911401575561	ST700T LED30 930PW PSU MB 3C BK	3,168.44 lm	-
911401576061	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB BK	3,001.68 lm	-
911401576261	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH	3,001.68 lm	-
911401518471	GD700B LED10 830 PSU MB BK	942 lm	-
911401518671	GD700B LED20 930PW PSU MB BK	1,685 lm	-
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	2,844 lm	-
911401520871	RS700B LED30 930PW PSU WB WH	2,809 lm	-
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	3,076 lm	-
911401521471	RS700B LED30 930PC PSU MB WH	2,669 lm	-
911401521771	RS700B LED40 940PW PSU MB WH	4,025 lm	-
911401522171	RS700B LED40 930PC PSU MB WH	3,429 lm	-
911401519171	RS700B LED10 830 PSU MB WH YM	979 lm	-
911401519471	RS700B LED10 830 PSU MB WH	942 lm	-
911401519571	RS700B LED10 830 PSU WB WH	886 lm	-

操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗	适用于随机开关
911401519271	RS700B LED10 830 PSU MB BK YM	8 W	-
911401520171	RS700B LED20 930PW PSU NB BK	21 W	-
911401518371	GD700B LED10 830 PSU MB WH	8 W	-
911401518571	GD700B LED20 930PW PSU MB WH	21 W	-
911401530571	GD700B LED20 940PW PSU MB WH HB	21 W	-
911401575561	ST700T LED30 930PW PSU MB 3C BK	37.1 W	-
911401576061	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB BK	35 W	-
911401576261	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH	35 W	-
911401518471	GD700B LED10 830 PSU MB BK	8 W	-
911401518671	GD700B LED20 930PW PSU MB BK	21 W	-
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	31 W	-
911401520871	RS700B LED30 930PW PSU WB WH	31 W	-
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	31 W	-
911401521471	RS700B LED30 930PC PSU MB WH	31 W	-
911401521771	RS700B LED40 940PW PSU MB WH	40 W	-
911401522171	RS700B LED40 930PC PSU MB WH	40 W	-

Order Code	Full Product Name	光源的			
		光束角 度	相关色温 (标称)	显色指 数 (CRI)	光效 (额定) (标称)
911401518771	GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH	-	3000 K	>80	114 lm/W
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	-	3000 K	>90	79 lm/W
911401518871	GD700B 2XLED10 830 PSU MB BK	-	3000 K	>80	114 lm/W

Order Code	Full Product Name	光通量	光学类型
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	1,685 lm	-
911401519971	RS700B LED20 930PW PSU WB WH	1,586 lm	-
911401520071	RS700B LED20 940PW PSU MB WH	1,829 lm	-
911401546661	ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH	1,604.8 lm	光束角度 15°
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	1,604.8 lm	光束角度 24°
911401546861	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	1,510.4 lm	光束角度 30°
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	1,604.8 lm	光束角度 24°
911401547261	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	2,684.72 lm	光束角度 23°
911401547361	ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH	2,575.9 lm	光束角度 33°
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	2,684.72 lm	光束角度 23°
911401547661	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH	3,299.16 lm	光束角度 24°
911401547761	ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH	3,125.52 lm	光束角度 34°
911401547861	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C BK	3,299.16 lm	光束角度 24°
911401561761	ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH	1,079.2 lm	光束角度 30°
911401561961	ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK	1,079.2 lm	光束角度 30°
911401562161	ST700T LED20 830 PSU WB 1C WH	1,930.4 lm	光束角度 30°
911401518771	GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH	1,884 lm	-
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	3,369 lm	-
911401518871	GD700B 2XLED10 830 PSU MB BK	1,884 lm	-

Order Code	Full Product Name	功耗	适用于随机开关
911401519171	RS700B LED10 830 PSU MB WH YM	8 W	-
911401519471	RS700B LED10 830 PSU MB WH	8 W	-
911401519571	RS700B LED10 830 PSU WB WH	8 W	-
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	21 W	-
911401519971	RS700B LED20 930PW PSU WB WH	21 W	-
911401520071	RS700B LED20 940PW PSU MB WH	21 W	-
911401546661	ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH	22.3 W	否
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	22.3 W	否
911401546861	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	22.3 W	否
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	22.3 W	否
911401547261	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	38.1 W	否
911401547361	ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH	38.1 W	否
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	38.1 W	否
911401547661	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH	43.8 W	否
911401547761	ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH	43.8 W	否
911401547861	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C BK	43.8 W	否

Order Code	Full Product Name	功耗	适用于随机开关
911401561761	ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH	10.7 W	否
911401561961	ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK	10.7 W	否
911401562161	ST700T LED20 830 PSU WB 1C WH	22.3 W	否

控制和调光

Order Code	Full Product Name	最高暗淡级别
911401519271	RS700B LED10 830 PSU MB BK YM	-
911401520171	RS700B LED20 930PW PSU NB BK	-
911401518371	GD700B LED10 830 PSU MB WH	-
911401518571	GD700B LED20 930PW PSU MB WH	-
911401530571	GD700B LED20 940PW PSU MB WH HB	-
911401575561	ST700T LED30 930PW PSU MB 3C BK	-
911401576061	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB BK	-
911401576261	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH	-
911401518471	GD700B LED10 830 PSU MB BK	-
911401518671	GD700B LED20 930PW PSU MB BK	-
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	-
911401520871	RS700B LED30 930PW PSU WB WH	-
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	-
911401521471	RS700B LED30 930PC PSU MB WH	-
911401521771	RS700B LED40 940PW PSU MB WH	-
911401522171	RS700B LED40 930PC PSU MB WH	-
911401519171	RS700B LED10 830 PSU MB WH YM	-
911401519471	RS700B LED10 830 PSU MB WH	-
911401519571	RS700B LED10 830 PSU WB WH	-

机械和外壳

Order Code	Full Product Name	光罩类型	外壳颜色
911401519271	RS700B LED10 830 PSU MB BK YM	透镜	黑色
911401520171	RS700B LED20 930PW PSU NB BK	透镜	黑色
911401518371	GD700B LED10 830 PSU MB WH	透镜	白色 RAL 9003
911401518571	GD700B LED20 930PW PSU MB WH	透镜	白色 RAL 9003
911401530571	GD700B LED20 940PW PSU MB WH	透镜	白色 RAL 9003
911401575561	ST700T LED30 930PW PSU MB 3C BK	光束角度为 24° 的时尚防护罩	白色和黑色
911401576061	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB BK	光束角度为 36° 的时尚防护罩	白色和黑色
911401576261	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH	光束角度为 36° 的时尚防护罩	白色和黑色
911401518471	GD700B LED10 830 PSU MB BK	透镜	黑色
911401518671	GD700B LED20 930PW PSU MB BK	透镜	黑色
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	透镜	白色 RAL 9003
911401520871	RS700B LED30 930PW PSU WB WH	透镜	白色 RAL 9003
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	透镜	白色 RAL 9003
911401521471	RS700B LED30 930PC PSU MB WH	透镜	白色 RAL 9003
911401521771	RS700B LED40 940PW PSU MB WH	透镜	白色 RAL 9003
911401522171	RS700B LED40 930PC PSU MB WH	透镜	白色 RAL 9003
911401519171	RS700B LED10 830 PSU MB WH YM	透镜	白色 RAL 9003
911401519471	RS700B LED10 830 PSU MB WH	透镜	白色 RAL 9003

Order Code	Full Product Name	功耗	适用于随机开关
911401518771	GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH	16 W	-
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	42 W	-
911401518871	GD700B 2XLED10 830 PSU MB BK	16 W	-

Order Code	Full Product Name	最高暗淡级别
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	-
911401519971	RS700B LED20 930PW PSU WB WH	-
911401520071	RS700B LED20 940PW PSU MB WH	-
911401546661	ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH	不适用
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	不适用
911401546861	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	不适用
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	不适用
911401547261	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	不适用
911401547361	ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH	不适用
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	不适用
911401547661	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH	不适用
911401547761	ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH	不适用
911401547861	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C BK	不适用
911401561761	ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH	不适用
911401561961	ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK	不适用
911401562161	ST700T LED20 830 PSU WB 1C WH	不适用
911401518771	GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH	-
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	-
911401518871	GD700B 2XLED10 830 PSU MB BK	-

Order Code	Full Product Name	光罩类型	外壳颜色
911401519571	RS700B LED10 830 PSU WB WH	透镜	白色 RAL 9003
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	透镜	白色 RAL 9003
911401519971	RS700B LED20 930PW PSU WB WH	透镜	白色 RAL 9003
911401520071	RS700B LED20 940PW PSU MB WH	透镜	白色 RAL 9003
911401546661	ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH	透镜	白色
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	透镜	白色
911401546861	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	透镜	白色
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	透镜	黑色
911401547261	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	透镜	白色
911401547361	ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH	透镜	白色
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	透镜	黑色
911401547661	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH	透镜	白色
911401547761	ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH	透镜	白色
911401547861	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C BK	透镜	黑色
911401561761	ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH	透镜	白色
911401561961	ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK	透镜	黑色
911401562161	ST700T LED20 830 PSU WB 1C WH	透镜	白色
911401518771	GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH	透镜	白色 RAL 9003
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	透镜	白色 RAL 9003
911401518871	GD700B 2XLED10 830 PSU MB BK	透镜	黑色

审批和申请

Order Code	Full Product Name	环境温度范围
911401519271	RS700B LED10 830 PSU MB BK YM	-15 至 +35°C
911401520171	RS700B LED20 930PW PSU NB BK	-15 至 +35°C
911401518371	GD700B LED10 830 PSU MB WH	-15 至 +35°C
911401518571	GD700B LED20 930PW PSU MB WH	-15 至 +35°C
911401530571	GD700B LED20 940PW PSU MB WH HB	-15 至 +35°C
911401575561	ST700T LED30 930PW PSU MB 3C BK	-20 至 +35°C
911401576061	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB BK	-20 至 +35°C
911401576261	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH	-20 至 +35°C
911401518471	GD700B LED10 830 PSU MB BK	-15 至 +35°C
911401518671	GD700B LED20 930PW PSU MB BK	-15 至 +35°C
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	-15 至 +35°C
911401520871	RS700B LED30 930PW PSU WB WH	-15 至 +35°C
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	-15 至 +35°C
911401521471	RS700B LED30 930PC PSU MB WH	-15 至 +35°C
911401521771	RS700B LED40 940PW PSU MB WH	-15 至 +35°C
911401522171	RS700B LED40 930PC PSU MB WH	-15 至 +35°C
911401519171	RS700B LED10 830 PSU MB WH YM	-15 至 +35°C
911401519471	RS700B LED10 830 PSU MB WH	-15 至 +35°C
911401519571	RS700B LED10 830 PSU WB WH	-15 至 +35°C

Order Code	Full Product Name	环境温度范围
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	-15 至 +35°C
911401519971	RS700B LED20 930PW PSU WB WH	-15 至 +35°C
911401520071	RS700B LED20 940PW PSU MB WH	-15 至 +35°C
911401546661	ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH	-20 至 +35°C
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	-20 至 +35°C
911401546861	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	-20 至 +35°C
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	-20 至 +35°C
911401547261	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	-20 至 +35°C
911401547361	ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH	-20 至 +35°C
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	-20 至 +35°C
911401547661	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH	-20 至 +35°C
911401547761	ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH	-20 至 +35°C
911401547861	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C BK	-20 至 +35°C
911401561761	ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH	-20 至 +35°C
911401561961	ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK	-20 至 +35°C
911401562161	ST700T LED20 830 PSU WB 1C WH	-20 至 +35°C
911401518771	GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH	-15 至 +35°C
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	-15 至 +35°C
911401518871	GD700B 2XLED10 830 PSU MB BK	-15 至 +35°C

初始性能 (符合 IEC 标准)

Order Code	Full Product Name	初始色度
911401519271	RS700B LED10 830 PSU MB BK YM	-
911401520171	RS700B LED20 930PW PSU NB BK	-
911401518371	GD700B LED10 830 PSU MB WH	-
911401518571	GD700B LED20 930PW PSU MB WH	-
911401530571	GD700B LED20 940PW PSU MB WH HB	-
911401575561	ST700T LED30 930PW PSU MB 3C BK	-
911401576061	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB BK	-
911401576261	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH	-
911401518471	GD700B LED10 830 PSU MB BK	-
911401518671	GD700B LED20 930PW PSU MB BK	-
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	-
911401520871	RS700B LED30 930PW PSU WB WH	-
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	-
911401521471	RS700B LED30 930PC PSU MB WH	-
911401521771	RS700B LED40 940PW PSU MB WH	-
911401522171	RS700B LED40 930PC PSU MB WH	-
911401519171	RS700B LED10 830 PSU MB WH YM	-
911401519471	RS700B LED10 830 PSU MB WH	-
911401519571	RS700B LED10 830 PSU WB WH	-

Order Code	Full Product Name	初始色度
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	-
911401519971	RS700B LED20 930PW PSU WB WH	-
911401520071	RS700B LED20 940PW PSU MB WH	-
911401546661	ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401546861	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401547261	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401547361	ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401547661	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401547761	ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401547861	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C BK	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401561761	ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH	(0.434, 0.403) SDCM<3
911401561961	ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK	(0.434, 0.403) SDCM<3
911401562161	ST700T LED20 830 PSU WB 1C WH	(0.434, 0.403) SDCM<3
911401518771	GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH	-
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	-
911401518871	GD700B 2XLED10 830 PSU MB BK	-

长时间使用性能 (符合 IEC 标准)

Order Code	Full Product Name	5000 小时		
		下的驱动器故障率	使用寿命中值 L80B50	使用寿命中值 L90B50
911401519271	RS700B LED10 830 PSU MB BK YM	-	-	-

Order Code	Full Product Name	5000 小时		
		下的驱动器故障率	使用寿命中值 L80B50	使用寿命中值 L90B50
911401520171	RS700B LED20 930PW PSU NB BK	-	-	-

Order Code	Full Product Name	5000 小时		
		下的驱动器	使用寿命中值	使用寿命中值
		故障率	L80B50	L90B50
911401518371	GD700B LED10 830 PSU MB WH	-	-	-
911401518571	GD700B LED20 930PW PSU MB WH	-	-	-
911401530571	GD700B LED20 940PW PSU MB WH HB	-	-	-
911401575561	ST700T LED30 930PW PSU MB 3C BK	-	-	-
911401576061	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB BK	-	-	-
911401576261	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH	-	-	-
911401518471	GD700B LED10 830 PSU MB BK	-	-	-
911401518671	GD700B LED20 930PW PSU MB BK	-	-	-
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	-	-	-
911401520871	RS700B LED30 930PW PSU WB WH	-	-	-
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	-	-	-
911401521471	RS700B LED30 930PC PSU MB WH	-	-	-
911401521771	RS700B LED40 940PW PSU MB WH	-	-	-
911401522171	RS700B LED40 930PC PSU MB WH	-	-	-
911401519171	RS700B LED10 830 PSU MB WH YM	-	-	-
911401519471	RS700B LED10 830 PSU MB WH	-	-	-
911401519571	RS700B LED10 830 PSU WB WH	-	-	-
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	-	-	-

Order Code	Full Product Name	5000 小时		
		下的驱动器	使用寿命中值	使用寿命中值
		故障率	L80B50	L90B50
911401519971	RS700B LED20 930PW PSU WB WH	-	-	-
911401520071	RS700B LED20 940PW PSU MB WH	-	-	-
911401546661	ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH	0.14 %	50,000 小时	32,600 小时
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	0.14 %	50,000 小时	32,600 小时
911401546861	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	0.14 %	50,000 小时	32,600 小时
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	0.14 %	50,000 小时	32,600 小时
911401547261	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	0.14 %	45,000 小时	21,200 小时
911401547361	ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH	0.14 %	45,000 小时	21,200 小时
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	0.14 %	45,000 小时	21,200 小时
911401547661	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH	0.23 %	38,700 小时	18,200 小时
911401547761	ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH	0.23 %	38,700 小时	18,200 小时
911401547861	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C BK	0.23 %	38,700 小时	18,200 小时
911401561761	ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH	0.14 %	50,000 小时	32,600 小时
911401561961	ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK	0.14 %	50,000 小时	32,600 小时
911401562161	ST700T LED20 830 PSU WB 1C WH	0.14 %	50,000 小时	32,600 小时
911401518771	GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH	-	-	-
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	-	-	-
911401518871	GD700B 2XLED10 830 PSU MB BK	-	-	-

