



外型設計優雅投射燈具， 專為商店照明設計

Truefashion 投影燈 GCGM

Truefashion Projector 投射燈具針對零售產業設計，外型設計迷人，照明品質優異，搭配專用照明調配，同時具備完整系統連線，營造舒適環境與令人驚豔購物體驗的最佳夥伴，讓您成功帶動商店消費者的購物意願。

优点

- 外型設計纖薄輕巧，內建軌道驅動器。
- 優異照明品質，具備衝擊效果。
- 時尚及食物產業專用的照明調配。
- 搭配 Dali-VLC 的系統連線。

特点

- 流明封裝 (1000/2000/3000/4000lm)。
- 3 光束選項 (NB/MB/WB)。
- Dali-VLC 控制。
- 1C、3C 可提供的軌道版本
- CB、EMC、CCC、ACC。
- 使用壽命 50K 小時。

应用

- 時尚潮店照明
- 購物中心
- 食品暨大型商店照明

安全提示

- 3 年

Versions



GD700B 1 head WH

GD700B 1 head BK


RS700B LED30 40 WH

GD700B 2 heads WH






GD700B 2 heads BK

二维绘图



二维绘图



一般資訊	
客戶服務標籤	是
運轉與電力	
保護等級 IEC	安全等級 II
輸入電壓	220 至 240 V
線路頻率	50 or 60 Hz
控制與調光	
可調光	否
機械與外罩	
機械衝擊保護規範	-
防水防塵規範 (IP)	IP20
認證與應用	
CE 標誌	是
ENEC 標誌	-
初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%

一般資訊

Order Code	Full Product Name	內附驅動器	光源可更換	裝置部件數量
911401519271	RS700B LED10 830 PSU MB BK YM	-	-	-
911401520171	RS700B LED20 930PW PSU NB BK	-	-	-
911401518371	GD700B LED10 830 PSU MB WH	-	-	-
911401518571	GD700B LED20 930PW PSU MB WH	-	-	-
911401530571	GD700B LED20 940PW PSU MB WH HB	-	-	-
911401576061	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB BK	-	-	-
911401576261	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH	-	-	-
911401518471	GD700B LED10 830 PSU MB BK	-	-	-
911401518671	GD700B LED20 930PW PSU MB BK	-	-	-
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	-	-	-
911401520871	RS700B LED30 930PW PSU WB WH	-	-	-
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	-	-	-
911401521471	RS700B LED30 930PC PSU MB WH	-	-	-
911401521771	RS700B LED40 940PW PSU MB WH	-	-	-
911401522171	RS700B LED40 930PC PSU MB WH	-	-	-
911401519171	RS700B LED10 830 PSU MB WH YM	-	-	-
911401519471	RS700B LED10 830 PSU MB WH	-	-	-
911401519571	RS700B LED10 830 PSU WB WH	-	-	-
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	-	-	-
911401519971	RS700B LED20 930PW PSU WB WH	-	-	-
911401520071	RS700B LED20 940PW PSU MB WH	-	-	-
911401546661	ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH	是	無	單位
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	是	無	單位
911401546861	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	是	無	單位
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	是	無	單位

Order Code	Full Product Name	內附驅動器	光源可更換	裝置部件數量
911401547261	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	是	無	單位
911401547361	ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH	是	無	單位
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	是	無	單位
911401547661	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH	是	無	單位
911401547761	ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH	是	無	單位
911401547861	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C BK	是	無	單位
911401561761	ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH	是	無	單位
911401561961	ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK	是	無	單位
911401562161	ST700T LED20 830 PSU WB 1C WH	是	無	單位
911401518771	GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH	-	-	-
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	-	-	-
911401518871	GD700B 2XLED10 830 PSU MB BK	-	-	-

照明技術 (1/2)

Order Code	Full Product Name	光源光 束角度	相關色溫 (標稱)	演色性	
				指數 (CRI)	光效 (額定) (標準)
911401519271	RS700B LED10 830 PSU MB BK YM	-	3000 K	>80	121 lm/W
911401520171	RS700B LED20 930PW PSU NB BK	-	3000 K	>90	79 lm/W
911401518371	GD700B LED10 830 PSU MB WH	-	3000 K	>80	114 lm/W
911401518571	GD700B LED20 930PW PSU MB WH	-	3000 K	>90	79 lm/W
911401530571	GD700B LED20 940PW PSU MB WH HB	-	4000 K	>90	56 lm/W
911401576061	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB BK	-	3000 K	>90	85 lm/W
911401576261	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH	-	3000 K	>90	85 lm/W
911401518471	GD700B LED10 830 PSU MB BK	-	3000 K	>80	114 lm/W
911401518671	GD700B LED20 930PW PSU MB BK	-	3000 K	>90	79 lm/W
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	-	3000 K	>90	92 lm/W
911401520871	RS700B LED30 930PW PSU WB WH	-	3000 K	>90	91 lm/W
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	-	4000 K	>90	100 lm/W
911401521471	RS700B LED30 930PC PSU MB WH	-	3000 K	>90	87 lm/W
911401521771	RS700B LED40 940PW PSU MB WH	-	4000 K	>90	100 lm/W
911401522171	RS700B LED40 930PC PSU MB WH	-	3000 K	>90	85 lm/W
911401519171	RS700B LED10 830 PSU MB WH YM	-	3000 K	>80	121 lm/W
911401519471	RS700B LED10 830 PSU MB WH	-	3000 K	>80	114 lm/W
911401519571	RS700B LED10 830 PSU WB WH	-	3000 K	>80	108 lm/W
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	-	3000 K	>90	79 lm/W
911401519971	RS700B LED20 930PW PSU WB WH	-	3000 K	>90	75 lm/W
911401520071	RS700B LED20 940PW PSU MB WH	-	4000 K	>90	86 lm/W
911401546661	ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH	120 °	3000 K	>90	72.1 lm/W
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	120 °	3000 K	>90	72.1 lm/W
911401546861	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	120 °	3000 K	>90	67.9 lm/W
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	120 °	3000 K	>90	72.1 lm/W
911401547261	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	120 °	3000 K	>90	70.5 lm/W
911401547361	ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH	120 °	3000 K	>90	67.6 lm/W
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	120 °	3000 K	>90	70.5 lm/W
911401547661	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH	120 °	3000 K	>90	75.3 lm/W
911401547761	ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH	120 °	3000 K	>90	71.4 lm/W
911401547861	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C BK	120 °	3000 K	>90	75.3 lm/W
911401561761	ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH	120 °	3000 K	>80	101 lm/W
911401561961	ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK	120 °	3000 K	>80	101 lm/W
911401562161	ST700T LED20 830 PSU WB 1C WH	120 °	3000 K	>80	86.7 lm/W

Order Code	Full Product Name	演色性			
		光源光 束角度	相關色溫 (標稱)	指數 (CRI)	光效 (額定) (標準)
911401518771	GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH	-	3000 K	>80	114 lm/W
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	-	3000 K	>90	79 lm/W

照明技術 (2/2)

Order Code	Full Product Name	光通量	光學裝置類型
911401519271	RS700B LED10 830 PSU MB BK YM	979 lm	-
911401520171	RS700B LED20 930PW PSU NB BK	1,685 lm	-
911401518371	GD700B LED10 830 PSU MB WH	942 lm	-
911401518571	GD700B LED20 930PW PSU MB WH	1,685 lm	-
911401530571	GD700B LED20 940PW PSU MB WH HB	1,184 lm	-
911401576061	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB BK	3,001.68 lm	-
911401576261	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH	3,001.68 lm	-
911401518471	GD700B LED10 830 PSU MB BK	942 lm	-
911401518671	GD700B LED20 930PW PSU MB BK	1,685 lm	-
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	2,844 lm	-
911401520871	RS700B LED30 930PW PSU WB WH	2,809 lm	-
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	3,076 lm	-
911401521471	RS700B LED30 930PC PSU MB WH	2,669 lm	-
911401521771	RS700B LED40 940PW PSU MB WH	4,025 lm	-
911401522171	RS700B LED40 930PC PSU MB WH	3,429 lm	-
911401519171	RS700B LED10 830 PSU MB WH YM	979 lm	-
911401519471	RS700B LED10 830 PSU MB WH	942 lm	-
911401519571	RS700B LED10 830 PSU WB WH	886 lm	-
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	1,685 lm	-

運轉與電力

Order Code	Full Product Name	耗電量	適合隨機切換
911401519271	RS700B LED10 830 PSU MB BK YM	8 W	-
911401520171	RS700B LED20 930PW PSU NB BK	21 W	-
911401518371	GD700B LED10 830 PSU MB WH	8 W	-
911401518571	GD700B LED20 930PW PSU MB WH	21 W	-
911401530571	GD700B LED20 940PW PSU MB WH HB	21 W	-
911401576061	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB BK	35 W	-
911401576261	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH	35 W	-
911401518471	GD700B LED10 830 PSU MB BK	8 W	-
911401518671	GD700B LED20 930PW PSU MB BK	21 W	-
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	31 W	-
911401520871	RS700B LED30 930PW PSU WB WH	31 W	-
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	31 W	-
911401521471	RS700B LED30 930PC PSU MB WH	31 W	-
911401521771	RS700B LED40 940PW PSU MB WH	40 W	-
911401522171	RS700B LED40 930PC PSU MB WH	40 W	-
911401519171	RS700B LED10 830 PSU MB WH YM	8 W	-
911401519471	RS700B LED10 830 PSU MB WH	8 W	-
911401519571	RS700B LED10 830 PSU WB WH	8 W	-
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	21 W	-

Order Code	Full Product Name	演色性			
		光源光 束角度	相關色溫 (標稱)	指數 (CRI)	光效 (額定) (標準)
911401518871	GD700B 2XLED10 830 PSU MB BK	-	3000 K	>80	114 lm/W

Order Code	Full Product Name	光通量	光學裝置類型
911401519971	RS700B LED20 930PW PSU WB WH	1,586 lm	-
911401520071	RS700B LED20 940PW PSU MB WH	1,829 lm	-
911401546661	ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH	1,604.8 lm	光束角度 15°
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	1,604.8 lm	光束角度 24°
911401546861	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	1,510.4 lm	光束角度 30°
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	1,604.8 lm	光束角度 24°
911401547261	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	2,684.72 lm	光束角度 23°
911401547361	ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH	2,575.9 lm	光束角度 33°
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	2,684.72 lm	光束角度 23°
911401547661	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH	3,299.16 lm	光束角度 24°
911401547761	ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH	3,125.52 lm	光束角度 34°
911401547861	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C BK	3,299.16 lm	光束角度 24°
911401561761	ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH	1,079.2 lm	光束角度 30°
911401561961	ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK	1,079.2 lm	光束角度 30°
911401562161	ST700T LED20 830 PSU WB 1C WH	1,930.4 lm	光束角度 30°
911401518771	GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH	1,884 lm	-
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	3,369 lm	-
911401518871	GD700B 2XLED10 830 PSU MB BK	1,884 lm	-

Order Code	Full Product Name	耗電量	適合隨機切換
911401519971	RS700B LED20 930PW PSU WB WH	21 W	-
911401520071	RS700B LED20 940PW PSU MB WH	21 W	-
911401546661	ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH	22.3 W	無
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	22.3 W	無
911401546861	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	22.3 W	無
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	22.3 W	無
911401547261	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	38.1 W	無
911401547361	ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH	38.1 W	無
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	38.1 W	無
911401547661	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH	43.8 W	無
911401547761	ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH	43.8 W	無
911401547861	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C BK	43.8 W	無
911401561761	ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH	10.7 W	無
911401561961	ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK	10.7 W	無
911401562161	ST700T LED20 830 PSU WB 1C WH	22.3 W	無
911401518771	GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH	16 W	-
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	42 W	-
911401518871	GD700B 2XLED10 830 PSU MB BK	16 W	-

控制與調光

Order Code	Full Product Name	最高調光等級
911401519271	RS700B LED10 830 PSU MB BK YM	-
911401520171	RS700B LED20 930PW PSU NB BK	-
911401518371	GD700B LED10 830 PSU MB WH	-
911401518571	GD700B LED20 930PW PSU MB WH	-
911401530571	GD700B LED20 940PW PSU MB WH HB	-
911401576061	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB BK	-
911401576261	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH	-
911401518471	GD700B LED10 830 PSU MB BK	-
911401518671	GD700B LED20 930PW PSU MB BK	-
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	-
911401520871	RS700B LED30 930PW PSU WB WH	-
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	-
911401521471	RS700B LED30 930PC PSU MB WH	-
911401521771	RS700B LED40 940PW PSU MB WH	-
911401522171	RS700B LED40 930PC PSU MB WH	-
911401519171	RS700B LED10 830 PSU MB WH YM	-
911401519471	RS700B LED10 830 PSU MB WH	-
911401519571	RS700B LED10 830 PSU WB WH	-
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	-

Order Code	Full Product Name	最高調光等級
911401519971	RS700B LED20 930PW PSU WB WH	-
911401520071	RS700B LED20 940PW PSU MB WH	-
911401546661	ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH	不適用
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	不適用
911401546861	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	不適用
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	不適用
911401547261	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	不適用
911401547361	ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH	不適用
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	不適用
911401547661	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH	不適用
911401547761	ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH	不適用
911401547861	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C BK	不適用
911401561761	ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH	不適用
911401561961	ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK	不適用
911401562161	ST700T LED20 830 PSU WB 1C WH	不適用
911401518771	GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH	-
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	-
911401518871	GD700B 2XLED10 830 PSU MB BK	-

機械與外罩

Order Code	Full Product Name	光學罩類型	外罩色彩
911401519271	RS700B LED10 830 PSU MB BK YM	透鏡	黑色
911401520171	RS700B LED20 930PW PSU NB BK	透鏡	黑色
911401518371	GD700B LED10 830 PSU MB WH	透鏡	白色 RAL 9003
911401518571	GD700B LED20 930PW PSU MB WH	透鏡	白色 RAL 9003
911401530571	GD700B LED20 940PW PSU MB WH HB	透鏡	白色 RAL 9003
911401576061	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB BK	Fashion Proof 光學光束角度 36°	白色與黑色
911401576261	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH	Fashion Proof 光學光束角度 36°	白色與黑色
911401518471	GD700B LED10 830 PSU MB BK	透鏡	黑色
911401518671	GD700B LED20 930PW PSU MB BK	透鏡	黑色
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	透鏡	白色 RAL 9003
911401520871	RS700B LED30 930PW PSU WB WH	透鏡	白色 RAL 9003
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	透鏡	白色 RAL 9003
911401521471	RS700B LED30 930PC PSU MB WH	透鏡	白色 RAL 9003
911401521771	RS700B LED40 940PW PSU MB WH	透鏡	白色 RAL 9003
911401522171	RS700B LED40 930PC PSU MB WH	透鏡	白色 RAL 9003
911401519171	RS700B LED10 830 PSU MB WH YM	透鏡	白色 RAL 9003
911401519471	RS700B LED10 830 PSU MB WH	透鏡	白色 RAL 9003
911401519571	RS700B LED10 830 PSU WB WH	透鏡	白色 RAL 9003
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	透鏡	白色 RAL 9003
911401519971	RS700B LED20 930PW PSU WB WH	透鏡	白色 RAL 9003
911401520071	RS700B LED20 940PW PSU MB WH	透鏡	白色 RAL 9003
911401546661	ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH	透鏡	白色

Order Code	Full Product Name	光學罩類型	外罩色彩
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	透鏡	白色
911401546861	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	透鏡	白色
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	透鏡	黑色
911401547261	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	透鏡	白色
911401547361	ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH	透鏡	白色
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	透鏡	黑色
911401547661	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH	透鏡	白色
911401547761	ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH	透鏡	白色
911401547861	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C BK	透鏡	黑色
911401561761	ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH	透鏡	白色
911401561961	ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK	透鏡	黑色
911401562161	ST700T LED20 830 PSU WB 1C WH	透鏡	白色
911401518771	GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH	透鏡	白色 RAL 9003
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	透鏡	白色 RAL 9003
911401518871	GD700B 2XLED10 830 PSU MB BK	透鏡	黑色

認證與應用

Order Code	Full Product Name	環境溫度範圍
911401519271	RS700B LED10 830 PSU MB BK YM	-15 至 +35 °C
911401520171	RS700B LED20 930PW PSU NB BK	-15 至 +35 °C
911401518371	GD700B LED10 830 PSU MB WH	-15 至 +35 °C
911401518571	GD700B LED20 930PW PSU MB WH	-15 至 +35 °C
911401530571	GD700B LED20 940PW PSU MB WH HB	-15 至 +35 °C
911401576061	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB BK	-20 至 +35 °C
911401576261	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH	-20 至 +35 °C
911401518471	GD700B LED10 830 PSU MB BK	-15 至 +35 °C
911401518671	GD700B LED20 930PW PSU MB BK	-15 至 +35 °C
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	-15 至 +35 °C
911401520871	RS700B LED30 930PW PSU WB WH	-15 至 +35 °C
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	-15 至 +35 °C
911401521471	RS700B LED30 930PC PSU MB WH	-15 至 +35 °C
911401521771	RS700B LED40 940PW PSU MB WH	-15 至 +35 °C
911401522171	RS700B LED40 930PC PSU MB WH	-15 至 +35 °C
911401519171	RS700B LED10 830 PSU MB WH YM	-15 至 +35 °C
911401519471	RS700B LED10 830 PSU MB WH	-15 至 +35 °C
911401519571	RS700B LED10 830 PSU WB WH	-15 至 +35 °C
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	-15 至 +35 °C

初始效能 (符合 IEC 標準)

Order Code	Full Product Name	點火色度
911401519271	RS700B LED10 830 PSU MB BK YM	-
911401520171	RS700B LED20 930PW PSU NB BK	-
911401518371	GD700B LED10 830 PSU MB WH	-
911401518571	GD700B LED20 930PW PSU MB WH	-
911401530571	GD700B LED20 940PW PSU MB WH HB	-
911401576061	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB BK	-
911401576261	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH	-
911401518471	GD700B LED10 830 PSU MB BK	-
911401518671	GD700B LED20 930PW PSU MB BK	-
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	-
911401520871	RS700B LED30 930PW PSU WB WH	-
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	-
911401521471	RS700B LED30 930PC PSU MB WH	-
911401521771	RS700B LED40 940PW PSU MB WH	-
911401522171	RS700B LED40 930PC PSU MB WH	-
911401519171	RS700B LED10 830 PSU MB WH YM	-
911401519471	RS700B LED10 830 PSU MB WH	-
911401519571	RS700B LED10 830 PSU WB WH	-
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	-

長期效能 (符合 IEC 標準)

Order Code	Full Product Name	5000 h 下		
		的驅動器故障率	中值使用壽命 L80B50	中值使用壽命 L90B50
911401519271	RS700B LED10 830 PSU MB BK YM	-	-	-

Order Code	Full Product Name	環境溫度範圍
911401519971	RS700B LED20 930PW PSU WB WH	-15 至 +35 °C
911401520071	RS700B LED20 940PW PSU MB WH	-15 至 +35 °C
911401546661	ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH	-20 至 +35 °C
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	-20 至 +35 °C
911401546861	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	-20 至 +35 °C
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	-20 至 +35 °C
911401547261	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	-20 至 +35 °C
911401547361	ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH	-20 至 +35 °C
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	-20 至 +35 °C
911401547661	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH	-20 至 +35 °C
911401547761	ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH	-20 至 +35 °C
911401547861	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C BK	-20 至 +35 °C
911401561761	ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH	-20 至 +35 °C
911401561961	ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK	-20 至 +35 °C
911401562161	ST700T LED20 830 PSU WB 1C WH	-20 至 +35 °C
911401518771	GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH	-15 至 +35 °C
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	-15 至 +35 °C
911401518871	GD700B 2XLED10 830 PSU MB BK	-15 至 +35 °C

Order Code	Full Product Name	點火色度
911401519971	RS700B LED20 930PW PSU WB WH	-
911401520071	RS700B LED20 940PW PSU MB WH	-
911401546661	ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401546861	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401547261	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401547361	ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401547661	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401547761	ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401547861	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C BK	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401561761	ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH	(0.434, 0.403) SDCM<3
911401561961	ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK	(0.434, 0.403) SDCM<3
911401562161	ST700T LED20 830 PSU WB 1C WH	(0.434, 0.403) SDCM<3
911401518771	GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH	-
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	-
911401518871	GD700B 2XLED10 830 PSU MB BK	-

Order Code	Full Product Name	5000 h 下		
		的驅動器故障率	中值使用壽命 L80B50	中值使用壽命 L90B50
911401518371	GD700B LED10 830 PSU MB WH	-	-	-
911401518571	GD700B LED20 930PW PSU MB WH	-	-	-
911401530571	GD700B LED20 940PW PSU MB WH HB	-	-	-
911401576061	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB BK	-	-	-
911401576261	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH	-	-	-
911401518471	GD700B LED10 830 PSU MB BK	-	-	-
911401518671	GD700B LED20 930PW PSU MB BK	-	-	-
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	-	-	-
911401520871	RS700B LED30 930PW PSU WB WH	-	-	-
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	-	-	-
911401521471	RS700B LED30 930PC PSU MB WH	-	-	-
911401521771	RS700B LED40 940PW PSU MB WH	-	-	-
911401522171	RS700B LED40 930PC PSU MB WH	-	-	-
911401519171	RS700B LED10 830 PSU MB WH YM	-	-	-
911401519471	RS700B LED10 830 PSU MB WH	-	-	-
911401519571	RS700B LED10 830 PSU WB WH	-	-	-
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	-	-	-
911401519971	RS700B LED20 930PW PSU WB WH	-	-	-

Order Code	Full Product Name	5000 h 下		
		的驅動器故障率	中值使用壽命 L80B50	中值使用壽命 L90B50
911401520071	RS700B LED20 940PW PSU MB WH	-	-	-
911401546661	ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH	0.14 %	50,000 h	32,600 h
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	0.14 %	50,000 h	32,600 h
911401546861	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	0.14 %	50,000 h	32,600 h
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	0.14 %	50,000 h	32,600 h
911401547261	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	0.14 %	45,000 h	21,200 h
911401547361	ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH	0.14 %	45,000 h	21,200 h
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	0.14 %	45,000 h	21,200 h
911401547661	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH	0.23 %	38,700 h	18,200 h
911401547761	ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH	0.23 %	38,700 h	18,200 h
911401547861	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C BK	0.23 %	38,700 h	18,200 h
911401561761	ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH	0.14 %	50,000 h	32,600 h
911401561961	ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK	0.14 %	50,000 h	32,600 h
911401562161	ST700T LED20 830 PSU WB 1C WH	0.14 %	50,000 h	32,600 h
911401518771	GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH	-	-	-
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	-	-	-
911401518871	GD700B 2XLED10 830 PSU MB BK	-	-	-

