



Μικρό σε μέγεθος, μεγάλο σε ποιότητα

TrueFashion

Το TrueFashion είναι η σειρά προβολών LED που ανταποκρίνεται στις ανάγκες ελαχιστοποίησης των διαστάσεων και παρουσίασης εξειδικευμένων καταστημάτων. Πρώτον, αυτά τα μικροσκοπικά σποτ με καθαρές και εκλεπτυσμένες λεπτομέρειες προσφέρουν μοντέρνο σχεδιασμό και συνδυάζονται άψογα στο εσωτερικό του καταστήματός σας για μια εξατομικευμένη εμφάνιση. Δεύτερον, παρέχει εφέ ανάδειξης υψηλής ποιότητας χάρη στην καινοτόμο τεχνολογία φακών OptiAccent (FPO), η οποία παρέχει δέσμη υψηλότερης κεντρικής έντασης χωρίς απώλεια φωτισμού για μεγιστοποίηση της αναλογίας αντίθεσης και βελτιστοποίηση του εφέ ανάδειξης. Ειδικά σε απαιτητικές εφαρμογές που χρησιμοποιούνται σποτ στενής δέσμης (12°) και σποτ (18°), η διαφορά μεταξύ του OptiAccent με τεχνολογία Chip-on-Board και των οπτικών συστημάτων με ανακλαστήρα είναι σαν τη μέρα με τη νύχτα. Το OptiAccent μειώνει επίσης την άμεση θάμβωση 5 φορές περισσότερο για να προσφέρει ανώτερη οπτική άνεση. Τέλος, το TrueFashion φροντίζει επίσης τα φάσματα φωτός: οι ειδικά σχεδιασμένες αποχρώσεις LED της Philips βελτιώνουν τα χρώματα (κορεσμός) και τα λευκά, ενώ προσφέρουν υψηλό βαθμό αξιοπιστίας (>CRI90). Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο το TrueFashion εξασφαλίζει μια ανώτερη εμπειρία φωτισμού για διάφορες εφαρμογές του καταστήματός σας.

Οφέλη

- Υψηλή επίδραση και δραματικό εφέ ανάδειξης
- Διακριτική και ευέλικτη εγκατάσταση φωτισμού
- Έντονα λευκά, καθαρά μαύρα, ζωηρά χρώματα
- Αυξημένη οπτική άνεση

Χαρακτηριστικά

- Μικροσκοπική κεφαλή σποτ με διάμετρο 66 mm για το Mini μέγεθος και 80 mm για το Compact μέγεθος
- Τεχνολογία φακών OptiAccent (FPO) για μεγιστοποίηση της κεντρικής έντασης (έως και 40%), που εξαλείφει την απώλεια φωτισμού/φωτοστέφανο σε σύγκριση με ένα παραδοσιακό οπτικό σύστημα LED με τεχνολογία Chip-on-Board και ανακλαστήρα, προσφέροντας έτσι υψηλής αντίθεσης τονισμό αντίθετα με ένα μονότονο και ασαφές εφέ φωτισμού (μόνο σε Compact)
- Αποχρώσεις LED της Philips: PremiumWhite και PremiumColor, CRI>90 και 3000K (ρωτήστε τον υπεύθυνο πωλήσεων για διαφορετικά αιτήματα)
- Λείο φινίρισμα με βαφή πούδρας σε Λευκό ή Μαύρο χρώμα (ρωτήστε τον υπεύθυνο πωλήσεων για διαφορετικά αιτήματα)
- Σποτ με εξαιρετικά στενή δέσμη 6° με κεντρική δέσμη Candela 64K
- Πλήρες εύρος διάχυσης φωτισμού: 6° / 12° /18° /24° /30° /36° (6° στο TrueFashion Highlight και 12°, 24°, 36° μόνο στο Compact)

Εφαρμογή

- Μόδα
- Καταστήματα
- Χώροι φιλοξενίας
- Καταστήματα τροφίμων και Πολυκαταστήματα

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Το φωτιστικό θα πρέπει να τοποθετείται σε απόσταση μεγαλύτερη από το σημείο που φτάνει το χέρι
- Η εγκατάσταση και η αποσυναρμολόγηση του φωτιστικού θα πρέπει να ανατίθενται σε ειδικευμένο ηλεκτρολόγο και η σύνδεση να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους τελευταίους κανονισμούς ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του IEE ή τις εθνικές απαιτήσεις

Versions



ST714T BK 12S TrueFashion2
compact-driver-in-track



ST705T BK TrueFashion2 mini



ST705T WH TrueFashion2 mini











ST715T BK TrueFashion2 compact

Versions



ST704T BK 20S TrueFashion2
mini-driver-in-track

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Γενικές πληροφορίες	
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Όχι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Επκέτα σέρβις	Ναι
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	120 μοίρα(ες)
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	3000 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	>90
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας II
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Όχι
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	Δεν εφαρμόζεται
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK02
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20
Έγκριση και Εφαρμογή	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	+10 έως +35 °C
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ENEC	Σήμανση ENEC
Σήμανση ευφλεκτότητας	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	1
Στροβοσκοπικό εφέ	0,5
Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Αρχική χρωματικότητα	(0.422,0.386)<2
Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

		Απόδοση φωτεινότητας		
Order Code	Full Product Name	(διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή	Τύπος οπτικού συστήματος
01261500	ST714T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	97 lm/W	1.800 lm	Γωνία δέσμης 12°
01263900	ST714T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	111 lm/W	2.850 lm	Γωνία δέσμης 18°
01265300	ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	111 lm/W	2.850 lm	Γωνία δέσμης 24°
01270700	ST705T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	97 lm/W	1.800 lm	Γωνία δέσμης 18°
01260800	ST714T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	97 lm/W	1.800 lm	Γωνία δέσμης 12°
01262200	ST714T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	111 lm/W	2.900 lm	Γωνία δέσμης 18°
01264600	ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	111 lm/W	2.900 lm	Γωνία δέσμης 24°
01266000	ST714T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	111 lm/W	2.900 lm	Γωνία δέσμης 30°
01267700	ST714T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	111 lm/W	2.900 lm	Γωνία δέσμης 36°
01268400	ST714T 27S/PC930 PSU FPO36 WH	111 lm/W	2.850 lm	Γωνία δέσμης 36°
01269100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	97 lm/W	1.800 lm	Γωνία δέσμης 18°
01271400	ST705T 20S/PW930 PSD CLM18 WH	97 lm/W	1.800 lm	Γωνία δέσμης 18°
01272100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	97 lm/W	1.800 lm	Γωνία δέσμης 30°
01248600	ST715T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	97 lm/W	1.800 lm	Γωνία δέσμης 12°
01249300	ST715T 20S/PW930 PSD FPO12 WH	97 lm/W	1.800 lm	Γωνία δέσμης 12°
01251600	ST715T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	111 lm/W	2.900 lm	Γωνία δέσμης 18°
01253000	ST715T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	111 lm/W	2.900 lm	Γωνία δέσμης 24°
01254700	ST715T 27S/PW930 PSD FPO24 WH	111 lm/W	2.900 lm	Γωνία δέσμης 24°
01256100	ST715T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	111 lm/W	2.900 lm	Γωνία δέσμης 30°
01257800	ST715T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	111 lm/W	2.900 lm	Γωνία δέσμης 36°
01258500	ST715T 27S/PW930 PSD FPO36 WH	111 lm/W	2.900 lm	Γωνία δέσμης 36°
01250900	ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	97 lm/W	1.800 lm	Γωνία δέσμης 12°
01252300	ST715T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	111 lm/W	2.850 lm	Γωνία δέσμης 18°
01255400	ST715T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	111 lm/W	2.850 lm	Γωνία δέσμης 24°
01259200	ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK	111 lm/W	2.850 lm	Γωνία δέσμης 36°

Order Code	Full Product Name	Απόδοση φωτεινότητας		
		(διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή	Τύπος οπτικού συστήματος
01275200	ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	97 lm/W	1.800 lm	Γωνία δέσμης 18°
01274500	ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	97 lm/W	1.800 lm	Γωνία δέσμης 18°
01276900	ST704T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	97 lm/W	1.800 lm	Γωνία δέσμης 30°

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
01261500	ST714T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	18,5 W	01249300	ST715T 20S/PW930 PSD FPO12 WH	18,5 W
01263900	ST714T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	26 W	01251600	ST715T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	26 W
01265300	ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	26 W	01253000	ST715T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	26 W
01270700	ST705T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	18,5 W	01254700	ST715T 27S/PW930 PSD FPO24 WH	26 W
01260800	ST714T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	18,5 W	01256100	ST715T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	26 W
01262200	ST714T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	26 W	01257800	ST715T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	26 W
01264600	ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	26 W	01258500	ST715T 27S/PW930 PSD FPO36 WH	26 W
01266000	ST714T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	26 W	01250900	ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	18,5 W
01267700	ST714T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	26 W	01252300	ST715T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	26 W
01268400	ST714T 27S/PC930 PSU FPO36 WH	26 W	01255400	ST715T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	26 W
01269100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	18,5 W	01259200	ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK	26 W
01271400	ST705T 20S/PW930 PSD CLM18 WH	18,5 W	01275200	ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	18,5 W
01272100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	18,5 W	01274500	ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	18,5 W
01248600	ST715T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	18,5 W	01276900	ST704T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	18,5 W

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης	Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
01261500	ST714T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	Όχι	01249300	ST715T 20S/PW930 PSD FPO12 WH	Ναι
01263900	ST714T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	Όχι	01251600	ST715T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	Όχι
01265300	ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	Όχι	01253000	ST715T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	Όχι
01270700	ST705T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	Όχι	01254700	ST715T 27S/PW930 PSD FPO24 WH	Ναι
01260800	ST714T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	Όχι	01256100	ST715T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	Όχι
01262200	ST714T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	Όχι	01257800	ST715T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	Όχι
01264600	ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	Όχι	01258500	ST715T 27S/PW930 PSD FPO36 WH	Ναι
01266000	ST714T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	Όχι	01250900	ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	Όχι
01267700	ST714T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	Όχι	01252300	ST715T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	Όχι
01268400	ST714T 27S/PC930 PSU FPO36 WH	Όχι	01255400	ST715T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	Όχι
01269100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	Όχι	01259200	ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK	Όχι
01271400	ST705T 20S/PW930 PSD CLM18 WH	Ναι	01275200	ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	Όχι
01272100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	Όχι	01274500	ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	Όχι
01248600	ST715T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	Όχι	01276900	ST704T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	Όχι

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος	Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος
01261500	ST714T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	Μαύρο	01260800	ST714T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	Λευκό
01263900	ST714T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	Μαύρο	01262200	ST714T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	Λευκό
01265300	ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	Μαύρο	01264600	ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	Λευκό
01270700	ST705T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	Μαύρο	01266000	ST714T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	Λευκό

Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος
01267700	ST714T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	Λευκό
01268400	ST714T 27S/PC930 PSU FPO36 WH	Λευκό
01269100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	Λευκό
01271400	ST705T 20S/PW930 PSD CLM18 WH	Λευκό
01272100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	Λευκό
01248600	ST715T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	Λευκό
01249300	ST715T 20S/PW930 PSD FPO12 WH	Λευκό
01251600	ST715T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	Λευκό
01253000	ST715T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	Λευκό
01254700	ST715T 27S/PW930 PSD FPO24 WH	Λευκό


Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος
01256100	ST715T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	Λευκό
01257800	ST715T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	Λευκό
01258500	ST715T 27S/PW930 PSD FPO36 WH	Λευκό
01250900	ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	Μαύρο
01252300	ST715T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	Μαύρο
01255400	ST715T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	Μαύρο
01259200	ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK	Μαύρο
01275200	ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	Μαύρο
01274500	ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	Λευκό
01276900	ST704T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	Λευκό

Στοιχεία προϊόντος


Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
01261500	ST714T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	ST714T
01263900	ST714T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	ST714T
01265300	ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	ST714T
01270700	ST705T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	ST705T
01260800	ST714T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	ST714T
01262200	ST714T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	ST714T
01264600	ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	ST714T
01266000	ST714T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	ST714T
01267700	ST714T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	ST714T
01268400	ST714T 27S/PC930 PSU FPO36 WH	ST714T
01269100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	ST705T
01271400	ST705T 20S/PW930 PSD CLM18 WH	ST705T
01272100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	ST705T
01248600	ST715T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	ST715T

Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
01249300	ST715T 20S/PW930 PSD FPO12 WH	ST715T
01251600	ST715T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	ST715T
01253000	ST715T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	ST715T
01254700	ST715T 27S/PW930 PSD FPO24 WH	ST715T
01256100	ST715T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	ST715T
01257800	ST715T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	ST715T
01258500	ST715T 27S/PW930 PSD FPO36 WH	ST715T
01250900	ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	ST715T
01252300	ST715T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	ST715T
01255400	ST715T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	ST715T
01259200	ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK	ST715T
01275200	ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	ST704T
01274500	ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	ST704T
01276900	ST704T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	ST704T


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST715T1 - 910505102231




Polar Normal (separate) - ST715T1 - 910505102237




Polar Normal (separate) - ST715T1 - 910505102229


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST705TI - 910505102256




Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102248




Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102238




Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102241




Polar Normal (separate) - ST705TI - 910505102251




Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102234



Polar Normal (separate) - ST705TI - 910505102257




Polar Normal (separate) - ST705TI - 910505102252




Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102230


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST705TI - 910505102253




Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102246




Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102233




Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102244




Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102235




Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102236



Polar Normal (separate) - ST705TI - 910505102250




Polar Normal (separate) - ST705TI - 910505102255




Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102242


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102232




Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102243




Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102240




Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102239



Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102245



Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102247



Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102249

