



La migliore qualità di luce in proiettori LED miniaturizzate, per i negozi di moda di tutto il mondo

TrueFashion

TrueFashion è la gamma di proiettori LED, dedicata a soddisfare le necessità specifiche dei negozi di moda. Queste lampadine spot in miniatura con dettagli raffinati e puliti, hanno un design accattivante e si integrano perfettamente agli arredi del negozio, per uno stile personalizzato e armonizzato. Questa famiglia di lampadine spot garantisce la migliore qualità della luce grazie alle innovative ottiche Philips Fashion Proof (FPO), che offrono fasci di maggiore intensità senza luce dispersa, per ottimizzare i contrasti e ridurre il riflesso nel negozio. Inoltre questa gamma, appositamente studiata per i negozi di moda, esalta i colori e le qualità visive dei capi d'abbigliamento, assicurando un'esperienza di luce superiore. Per questi motivi TrueFashion supporta piani di espansione globali, in quanto è qualificata per le certificazioni internazionali. In aggiunta offriamo servizi di logistica e una presenza locale su scala globale. La moda si sta evolvendo rapidamente verso un nuovo equilibrio tra shopping online e offline. TrueFashion crea un'esperienza ottimale, che attrae e coinvolge i clienti, portando all'interno del negozio l'illuminazione connessa del futuro, grazie alla possibilità di utilizzare espositori Interact Retail e Interact Retail EasyAim.

Vantaggi

- Luce di altissima qualità, grazie alle ottiche Philips Fashion Proof. Si elimina la luce dispersa e il riflesso e si crea un fascio ad alta intensità con contrasti ben definiti per migliorare il design del negozio e allestire la migliore scenografia per l'esposizione della collezione
- TrueFashion è una famiglia di proiettori LED in miniatura, progettate in modo che si integrino perfettamente al design del negozio. Le dimensioni ridotte e i dettagli curati creano un aspetto accattivante, mentre le ottiche a incasso riducono il riflesso per mettere in risalto gli articoli esposti e nascondono la presenza di polvere
- Pronto per le certificazioni internazionali al fine di supportare piani di espansione globali con logistica dedicata e una presenza globale

Caratteristiche

- Qualità della luce con le ottiche Philips Fashion Proof, create per i negozi di moda e caratterizzate da un fascio centrale ad alta intensità, a basso riverbero e senza luce dispersa
- Gamma LED Philips Fashion: PremiumWhite CRI 90, 3000 k/3500 k/4000 k, PremiumColor e Denim
- Design miniaturizzato della testa del proiettore LED con diametro di 66 mm per la versione Mini e di 80 mm per la versione Compact
- Gamma completa di fasci, da quello strettissimo di 6° with con intensità centrale di 64 Kcd fino a quelli da 12°/18°/24°/30°/36°
- TrueFashion EasyAim per il puntamento remoto di proiettori LED ed espositori Interact Retail per attirare l'attenzione dei passanti

Applicazione

- Negozi di moda
- Retail
- Hotel, ristoranti e bar
- Supermercati e grandi superfici di vendita

Warnings and safety

- L'apparecchio per illuminazione deve essere montato in un punto non raggiungibile
- L'apparecchio per illuminazione deve essere montato e smontato da un elettricista qualificato e cablato in conformità alle più recenti normative elettriche IEE o ai requisiti nazionali.

Versions

ST705T BK TrueFashion2 mini



ST714T WH 12S TrueFashion2
compact-driver-in-track



Versions





ST705T WH TrueFashion2 mini



ST704T BK 20S TrueFashion2
mini-driver-in-track



Disegno tecnico



Informazioni generali	
Driver incluso	Sì
Sorgente luminosa sostituibile	No
Numero di riduttori	1 unità
Service tag	Sì
Dati tecnici di illuminazione	
Angolo del fascio della sorgente luminosa	120 °
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K
Indice di resa cromatica (CRI)	>90
Funzionamento e parte elettrica	
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Adatto per la commutazione casuale	No
Controlli e dimmerazione	
Livello massimo di attenuazione	Non applicabile
Meccanica e corpo	
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02
e una gestione termica	IP20
Approvazione e applicazione	
Intervallo temperatura ambiente	Da +10 a +35 °C
Marchio CE	Sì
Marchio ENEC	Marchio ENEC
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,5
Performance iniziale (conforme a IEC)	
Cromaticità iniziale	(0.422,0.386)<2
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%

Dati tecnici di illuminazione

		Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso	Tipo di ottica
Order Code	Full Product Name			
01261500	ST714T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	97 lm/W	1.800 lm	Angolo del fascio 12°
01263900	ST714T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	111 lm/W	2.850 lm	Angolo del fascio 18°
01265300	ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	111 lm/W	2.850 lm	Angolo del fascio 24°
01270700	ST705T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	97 lm/W	1.800 lm	Angolo del fascio 18°
01260800	ST714T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	97 lm/W	1.800 lm	Angolo del fascio 12°
01262200	ST714T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	111 lm/W	2.900 lm	Angolo del fascio 18°
01264600	ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	111 lm/W	2.900 lm	Angolo del fascio 24°
01266000	ST714T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	111 lm/W	2.900 lm	Angolo del fascio 30°
01267700	ST714T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	111 lm/W	2.900 lm	Angolo del fascio 36°
01268400	ST714T 27S/PC930 PSU FPO36 WH	111 lm/W	2.850 lm	Angolo del fascio 36°
01269100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	97 lm/W	1.800 lm	Angolo del fascio 18°
01271400	ST705T 20S/PW930 PSD CLM18 WH	97 lm/W	1.800 lm	Angolo del fascio 18°
01272100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	97 lm/W	1.800 lm	Angolo del fascio 30°
01248600	ST715T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	97 lm/W	1.800 lm	Angolo del fascio 12°
01249300	ST715T 20S/PW930 PSD FPO12 WH	97 lm/W	1.800 lm	Angolo del fascio 12°
01251600	ST715T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	111 lm/W	2.900 lm	Angolo del fascio 18°
01253000	ST715T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	111 lm/W	2.900 lm	Angolo del fascio 24°
01254700	ST715T 27S/PW930 PSD FPO24 WH	111 lm/W	2.900 lm	Angolo del fascio 24°
01256100	ST715T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	111 lm/W	2.900 lm	Angolo del fascio 30°
01257800	ST715T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	111 lm/W	2.900 lm	Angolo del fascio 36°
01258500	ST715T 27S/PW930 PSD FPO36 WH	111 lm/W	2.900 lm	Angolo del fascio 36°
01250900	ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	97 lm/W	1.800 lm	Angolo del fascio 12°
01252300	ST715T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	111 lm/W	2.850 lm	Angolo del fascio 18°
01255400	ST715T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	111 lm/W	2.850 lm	Angolo del fascio 24°
01259200	ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK	111 lm/W	2.850 lm	Angolo del fascio 36°

Order Code	Full Product Name	Efficienza luminosa		
		(specificata) (Nom)	Flusso luminoso	Tipo di ottica
01275200	ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	97 lm/W	1.800 lm	Angolo del fascio 18°
01274500	ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	97 lm/W	1.800 lm	Angolo del fascio 18°
01276900	ST704T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	97 lm/W	1.800 lm	Angolo del fascio 30°

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
01261500	ST714T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	18,5 W	01249300	ST715T 20S/PW930 PSD FPO12 WH	18,5 W
01263900	ST714T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	26 W	01251600	ST715T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	26 W
01265300	ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	26 W	01253000	ST715T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	26 W
01270700	ST705T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	18,5 W	01254700	ST715T 27S/PW930 PSD FPO24 WH	26 W
01260800	ST714T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	18,5 W	01256100	ST715T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	26 W
01262200	ST714T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	26 W	01257800	ST715T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	26 W
01264600	ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	26 W	01258500	ST715T 27S/PW930 PSD FPO36 WH	26 W
01266000	ST714T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	26 W	01250900	ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	18,5 W
01267700	ST714T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	26 W	01252300	ST715T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	26 W
01268400	ST714T 27S/PC930 PSU FPO36 WH	26 W	01255400	ST715T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	26 W
01269100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	18,5 W	01259200	ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK	26 W
01271400	ST705T 20S/PW930 PSD CLM18 WH	18,5 W	01275200	ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	18,5 W
01272100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	18,5 W	01274500	ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	18,5 W
01248600	ST715T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	18,5 W	01276900	ST704T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	18,5 W

Controlli e dimmerazione

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile	Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
01261500	ST714T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	No	01249300	ST715T 20S/PW930 PSD FPO12 WH	Sì
01263900	ST714T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	No	01251600	ST715T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	No
01265300	ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	No	01253000	ST715T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	No
01270700	ST705T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	No	01254700	ST715T 27S/PW930 PSD FPO24 WH	Sì
01260800	ST714T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	No	01256100	ST715T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	No
01262200	ST714T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	No	01257800	ST715T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	No
01264600	ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	No	01258500	ST715T 27S/PW930 PSD FPO36 WH	Sì
01266000	ST714T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	No	01250900	ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	No
01267700	ST714T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	No	01252300	ST715T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	No
01268400	ST714T 27S/PC930 PSU FPO36 WH	No	01255400	ST715T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	No
01269100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	No	01259200	ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK	No
01271400	ST705T 20S/PW930 PSD CLM18 WH	Sì	01275200	ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	No
01272100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	No	01274500	ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	No
01248600	ST715T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	No	01276900	ST704T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	No

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento	Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
01261500	ST714T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	Nero	01260800	ST714T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	Bianco
01263900	ST714T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	Nero	01262200	ST714T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	Bianco
01265300	ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	Nero	01264600	ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	Bianco
01270700	ST705T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	Nero	01266000	ST714T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	Bianco

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
01267700	ST714T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	Bianco
01268400	ST714T 27S/PC930 PSU FPO36 WH	Bianco
01269100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	Bianco
01271400	ST705T 20S/PW930 PSD CLM18 WH	Bianco
01272100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	Bianco
01248600	ST715T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	Bianco
01249300	ST715T 20S/PW930 PSD FPO12 WH	Bianco
01251600	ST715T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	Bianco
01253000	ST715T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	Bianco
01254700	ST715T 27S/PW930 PSD FPO24 WH	Bianco


Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
01256100	ST715T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	Bianco
01257800	ST715T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	Bianco
01258500	ST715T 27S/PW930 PSD FPO36 WH	Bianco
01250900	ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	Nero
01252300	ST715T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	Nero
01255400	ST715T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	Nero
01259200	ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK	Nero
01275200	ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	Nero
01274500	ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	Bianco
01276900	ST704T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	Bianco

Dati del prodotto


Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
01261500	ST714T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	ST714T
01263900	ST714T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	ST714T
01265300	ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	ST714T
01270700	ST705T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	ST705T
01260800	ST714T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	ST714T
01262200	ST714T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	ST714T
01264600	ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	ST714T
01266000	ST714T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	ST714T
01267700	ST714T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	ST714T
01268400	ST714T 27S/PC930 PSU FPO36 WH	ST714T
01269100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	ST705T
01271400	ST705T 20S/PW930 PSD CLM18 WH	ST705T
01272100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	ST705T
01248600	ST715T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	ST715T

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
01249300	ST715T 20S/PW930 PSD FPO12 WH	ST715T
01251600	ST715T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	ST715T
01253000	ST715T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	ST715T
01254700	ST715T 27S/PW930 PSD FPO24 WH	ST715T
01256100	ST715T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	ST715T
01257800	ST715T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	ST715T
01258500	ST715T 27S/PW930 PSD FPO36 WH	ST715T
01250900	ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	ST715T
01252300	ST715T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	ST715T
01255400	ST715T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	ST715T
01259200	ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK	ST715T
01275200	ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	ST704T
01274500	ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	ST704T
01276900	ST704T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	ST704T


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST715T1 - 910505102231




Polar Normal (separate) - ST715T1 - 910505102237




Polar Normal (separate) - ST715T1 - 910505102229


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST705TI - 910505102256




Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102248




Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102238




Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102241




Polar Normal (separate) - ST705TI - 910505102251




Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102234



Polar Normal (separate) - ST705TI - 910505102257




Polar Normal (separate) - ST705TI - 910505102252




Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102230


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST705TI -
910505102253




Polar Normal (separate) - ST715TI -
910505102246




Polar Normal (separate) - ST715TI -
910505102233




Polar Normal (separate) - ST715TI -
910505102244




Polar Normal (separate) - ST715TI -
910505102235




Polar Normal (separate) - ST715TI -
910505102236



Polar Normal (separate) - ST705TI -
910505102250




Polar Normal (separate) - ST705TI -
910505102255




Polar Normal (separate) - ST715TI -
910505102242


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102232




Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102243




Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102240




Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102239



Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102245



Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102247



Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102249

