



# De beste lichtkwaliteit in miniatuurspots voor modewinkels en boetieks overal ter wereld.

## TrueFashion

TrueFashion is een serie LED-projectors die voorziet in miniaturisatie- en presentatiebehoeften van gespecialiseerde detailhandelaren. Allereerst hebben deze miniatuurspotjes strakke en verfijnde details in een modern ontwerp dat vloeiend overloopt in het interieur van de winkel voor een maatwerkuitstraling. Ten tweede bieden deze spotjes dankzij de innovatieve OptiAccent-lens technologie (FPO) accenteffecten van hoge kwaliteit, met een hogere bundelintensiteit zonder lichtverspilling. Zo zijn de contrastratio en het accenteffect optimaal. Het verschil tussen OptiAccent, Chip-on-Board-technologie en reflectoroptieken is ontzettend groot, vooral als het gaat om smalle spotjes (12D) en spotjes (18D). OptiAccent vermindert ook de directe verblinding met een factor 5, zodat het visuele comfort uitstekend is. Als laatste is er bij TrueFashion ook gedacht aan de lichtspectra: de speciaal ontworpen Philips LED-recepten verbeteren de kleuren (verzadiging) en wittinten, terwijl er tegelijkertijd een hoge mate van kleurgetrouwheid is (>CRI90). Zo zorgt TrueFashion voor de allerbeste verlichting van je assortiment.

## Voordelen

- Beste kwaliteit van licht dankzij Philips Fashion Proof Optics. Deze voorkomen lichtverspilling en -verblinding door een bundel van hoge intensiteit te creëren met een verbeterde contrastverhouding. Zo versterken ze het winkelconcept en roepen ze een sfeer op die de aantrekkelijkheid van de collectie versterkt.
- TrueFashion is een assortiment miniatuurspotjes, ontworpen om naadloos in het winkelconcept te passen. De kleine afmetingen en fijne details creëren een hedendaagse uitstraling, terwijl de inbouwoptiek de waarneming van stof beperkt en verblinding minimaliseert, zodat de aandacht niet wordt afgeleid van de collectie
- Volledig voorbereid op internationale certificering ter ondersteuning van wereldwijde uitbreidingsplannen met speciale logistiek en wereldwijde lokale aanwezigheid

## Kenmerken

- Lichtkwaliteit met speciale Philips Fashion Proof Optics die zijn ontworpen voor kleding, met een hoge middenbundelintensiteit, weinig verblinding en zonder lichtverspilling
- Philips Fashion LED Flavors: PremiumWhite CRI 90, 3000K/3500K/4000K, PremiumColor en Denim
- Spot met geminimaliseerde kop met een diameter van 66 mm voor de maat Mini en 80 mm voor Compact
- Volledig assortiment bundels van extra smalle bundel van 6° met 64.000 cd middenbundelintensiteit tot bundelhoeken van 12°/18°/24°/30°/36°
- TrueFashion EasyAim voor het op afstand richten van etalagespots en Interact Retail Display om het winkelend publiek op straat te interesseren en te lokken

## Toepassing

- Winkels
- Etalages

## Waarschuwingen en veiligheid

- De armatuur moet buiten bereik van personen worden geïnstalleerd
- De armatuur moet worden geïnstalleerd en gedemonteerd door een gekwalificeerde elektricien en bedraad volgens de nieuwste regelgeving voor elektrische installaties (IEE) of volgens de nationale vereisten

## Versions

ST705T BK TrueFashion2 mini



ST704T BK 20S TrueFashion2  
mini-driver-in-track











## Versions



ST704T WH 20S TrueFashion2  
mini-driver-in-track

## Maatschets



## Algemene informatie

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Driver/VSA inbegrepen | Ja     |
| Lichtbron vervangbaar | Nee    |
| Aantal VSA's          | 1 unit |
| Servicetag            | Ja     |

## Gegevens lichttechniek

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Bundelhoek lichtbron                  | 120 graden |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 3000 K     |
| Kleurweergave-index (CRI)             | >90        |

## Bedrijfs- en elektrische gegevens

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| IEC beschermingsklasse                | Veiligheidsklasse II |
| Ingangsspanning                       | 220 tot 240 V        |
| Ingangsfrequentie                     | 50 to 60 Hz          |
| Geschikt voor willekeurige schakeling | Nee                  |

## Dimbaarheid en regelsystemen

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Maximaal dimniveau | Niet van toepassing |
|--------------------|---------------------|

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

|                    |       |
|--------------------|-------|
| IK-classificatie   | IK02  |
| Beschermingsklasse | IP 20 |

## Keurmerken en classificaties

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Bereik omgevingstemperatuur   | +10 tot +35 °C                                 |
| CE-markering                  | Ja                                             |
| ENEC-markering                | ENEC-markering                                 |
| Brandbaarheidsmarkering       | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken |
| Gloeidraadtest                | Temperatuur 650 °C, duur 30 s                  |
| Flikkerwaarde (PstLM)         | 1                                              |
| Stroboscoopeffectwaarde (SVM) | 0,5                                            |

## Initiële prestaties (conform IEC)

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Aanvankelijke kleurkwaliteit | (0.422,0.386)<2 |
| Tolerantie lichtstroom       | +/-10%          |

## Gegevens lichttechniek

| Order Code    | Full Product Name             | Lichtrendement (gespec.) |  | Lichtstroom | Optiektype     |
|---------------|-------------------------------|--------------------------|--|-------------|----------------|
|               |                               | (nom.)                   |  |             |                |
| 8720169012615 | ST714T 20S/PC930 PSU FPO12 BK | 97 lm/W                  |  | 1.800 lm    | Bundelhoek 12° |
| 8720169012639 | ST714T 27S/PC930 PSU FPO18 BK | 111 lm/W                 |  | 2.850 lm    | Bundelhoek 18° |
| 8720169012653 | ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK | 111 lm/W                 |  | 2.850 lm    | Bundelhoek 24° |
| 8720169012707 | ST705T 20S/PC930 PSU CLM18 BK | 97 lm/W                  |  | 1.800 lm    | Bundelhoek 18° |
| 8720169012608 | ST714T 20S/PW930 PSU FPO12 WH | 97 lm/W                  |  | 1.800 lm    | Bundelhoek 12° |
| 8720169012622 | ST714T 27S/PW930 PSU FPO18 WH | 111 lm/W                 |  | 2.900 lm    | Bundelhoek 18° |
| 8720169012646 | ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH | 111 lm/W                 |  | 2.900 lm    | Bundelhoek 24° |
| 8720169012660 | ST714T 27S/PW930 PSU FPO30 WH | 111 lm/W                 |  | 2.900 lm    | Bundelhoek 30° |
| 8720169012677 | ST714T 27S/PW930 PSU FPO36 WH | 111 lm/W                 |  | 2.900 lm    | Bundelhoek 36° |
| 8720169012684 | ST714T 27S/PC930 PSU FPO36 WH | 111 lm/W                 |  | 2.850 lm    | Bundelhoek 36° |
| 8720169012691 | ST705T 20S/PW930 PSU CLM18 WH | 97 lm/W                  |  | 1.800 lm    | Bundelhoek 18° |
| 8720169012714 | ST705T 20S/PW930 PSD CLM18 WH | 97 lm/W                  |  | 1.800 lm    | Bundelhoek 18° |
| 8720169012721 | ST705T 20S/PW930 PSU CLM30 WH | 97 lm/W                  |  | 1.800 lm    | Bundelhoek 30° |
| 8720169012486 | ST715T 20S/PW930 PSU FPO12 WH | 97 lm/W                  |  | 1.800 lm    | Bundelhoek 12° |
| 8720169012493 | ST715T 20S/PW930 PSD FPO12 WH | 97 lm/W                  |  | 1.800 lm    | Bundelhoek 12° |
| 8720169012516 | ST715T 27S/PW930 PSU FPO18 WH | 111 lm/W                 |  | 2.900 lm    | Bundelhoek 18° |
| 8720169012530 | ST715T 27S/PW930 PSU FPO24 WH | 111 lm/W                 |  | 2.900 lm    | Bundelhoek 24° |
| 8720169012547 | ST715T 27S/PW930 PSD FPO24 WH | 111 lm/W                 |  | 2.900 lm    | Bundelhoek 24° |
| 8720169012561 | ST715T 27S/PW930 PSU FPO30 WH | 111 lm/W                 |  | 2.900 lm    | Bundelhoek 30° |
| 8720169012578 | ST715T 27S/PW930 PSU FPO36 WH | 111 lm/W                 |  | 2.900 lm    | Bundelhoek 36° |
| 8720169012585 | ST715T 27S/PW930 PSD FPO36 WH | 111 lm/W                 |  | 2.900 lm    | Bundelhoek 36° |
| 8720169012509 | ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK | 97 lm/W                  |  | 1.800 lm    | Bundelhoek 12° |
| 8720169012523 | ST715T 27S/PC930 PSU FPO18 BK | 111 lm/W                 |  | 2.850 lm    | Bundelhoek 18° |
| 8720169012554 | ST715T 27S/PC930 PSU FPO24 BK | 111 lm/W                 |  | 2.850 lm    | Bundelhoek 24° |
| 8720169012592 | ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK | 111 lm/W                 |  | 2.850 lm    | Bundelhoek 36° |

| Order Code    | Full Product Name             | Lichtrendement (gespec.) |             |                |
|---------------|-------------------------------|--------------------------|-------------|----------------|
|               |                               | (nom.)                   | Lichtstroom | Optiektype     |
| 8720169012752 | ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK | 97 lm/W                  | 1.800 lm    | Bundelhoek 18° |
| 8720169012745 | ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH | 97 lm/W                  | 1.800 lm    | Bundelhoek 18° |
| 8720169012769 | ST704T 20S/PW930 PSU CLM30 WH | 97 lm/W                  | 1.800 lm    | Bundelhoek 30° |

Bedrijfs- en elektrische gegevens

| Order Code    | Full Product Name             | Energieverbruik | Order Code    | Full Product Name             | Energieverbruik |
|---------------|-------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-----------------|
| 8720169012615 | ST714T 20S/PC930 PSU FPO12 BK | 18,5 W          | 8720169012493 | ST715T 20S/PW930 PSD FPO12 WH | 18,5 W          |
| 8720169012639 | ST714T 27S/PC930 PSU FPO18 BK | 26 W            | 8720169012516 | ST715T 27S/PW930 PSU FPO18 WH | 26 W            |
| 8720169012653 | ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK | 26 W            | 8720169012530 | ST715T 27S/PW930 PSU FPO24 WH | 26 W            |
| 8720169012707 | ST705T 20S/PC930 PSU CLM18 BK | 18,5 W          | 8720169012547 | ST715T 27S/PW930 PSD FPO24 WH | 26 W            |
| 8720169012608 | ST714T 20S/PW930 PSU FPO12 WH | 18,5 W          | 8720169012561 | ST715T 27S/PW930 PSU FPO30 WH | 26 W            |
| 8720169012622 | ST714T 27S/PW930 PSU FPO18 WH | 26 W            | 8720169012578 | ST715T 27S/PW930 PSU FPO36 WH | 26 W            |
| 8720169012646 | ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH | 26 W            | 8720169012585 | ST715T 27S/PW930 PSD FPO36 WH | 26 W            |
| 8720169012660 | ST714T 27S/PW930 PSU FPO30 WH | 26 W            | 8720169012509 | ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK | 18,5 W          |
| 8720169012677 | ST714T 27S/PW930 PSU FPO36 WH | 26 W            | 8720169012523 | ST715T 27S/PC930 PSU FPO18 BK | 26 W            |
| 8720169012684 | ST714T 27S/PC930 PSU FPO36 WH | 26 W            | 8720169012554 | ST715T 27S/PC930 PSU FPO24 BK | 26 W            |
| 8720169012691 | ST705T 20S/PW930 PSU CLM18 WH | 18,5 W          | 8720169012592 | ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK | 26 W            |
| 8720169012714 | ST705T 20S/PW930 PSD CLM18 WH | 18,5 W          | 8720169012752 | ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK | 18,5 W          |
| 8720169012721 | ST705T 20S/PW930 PSU CLM30 WH | 18,5 W          | 8720169012745 | ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH | 18,5 W          |
| 8720169012486 | ST715T 20S/PW930 PSU FPO12 WH | 18,5 W          | 8720169012769 | ST704T 20S/PW930 PSU CLM30 WH | 18,5 W          |

Dimbaarheid en regelsystemen

| Order Code    | Full Product Name             | Dimbaar | Order Code    | Full Product Name             | Dimbaar |
|---------------|-------------------------------|---------|---------------|-------------------------------|---------|
| 8720169012615 | ST714T 20S/PC930 PSU FPO12 BK | Nee     | 8720169012493 | ST715T 20S/PW930 PSD FPO12 WH | Ja      |
| 8720169012639 | ST714T 27S/PC930 PSU FPO18 BK | Nee     | 8720169012516 | ST715T 27S/PW930 PSU FPO18 WH | Nee     |
| 8720169012653 | ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK | Nee     | 8720169012530 | ST715T 27S/PW930 PSU FPO24 WH | Nee     |
| 8720169012707 | ST705T 20S/PC930 PSU CLM18 BK | Nee     | 8720169012547 | ST715T 27S/PW930 PSD FPO24 WH | Ja      |
| 8720169012608 | ST714T 20S/PW930 PSU FPO12 WH | Nee     | 8720169012561 | ST715T 27S/PW930 PSU FPO30 WH | Nee     |
| 8720169012622 | ST714T 27S/PW930 PSU FPO18 WH | Nee     | 8720169012578 | ST715T 27S/PW930 PSU FPO36 WH | Nee     |
| 8720169012646 | ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH | Nee     | 8720169012585 | ST715T 27S/PW930 PSD FPO36 WH | Ja      |
| 8720169012660 | ST714T 27S/PW930 PSU FPO30 WH | Nee     | 8720169012509 | ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK | Nee     |
| 8720169012677 | ST714T 27S/PW930 PSU FPO36 WH | Nee     | 8720169012523 | ST715T 27S/PC930 PSU FPO18 BK | Nee     |
| 8720169012684 | ST714T 27S/PC930 PSU FPO36 WH | Nee     | 8720169012554 | ST715T 27S/PC930 PSU FPO24 BK | Nee     |
| 8720169012691 | ST705T 20S/PW930 PSU CLM18 WH | Nee     | 8720169012592 | ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK | Nee     |
| 8720169012714 | ST705T 20S/PW930 PSD CLM18 WH | Ja      | 8720169012752 | ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK | Nee     |
| 8720169012721 | ST705T 20S/PW930 PSU CLM30 WH | Nee     | 8720169012745 | ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH | Nee     |
| 8720169012486 | ST715T 20S/PW930 PSU FPO12 WH | Nee     | 8720169012769 | ST704T 20S/PW930 PSU CLM30 WH | Nee     |

Eigenschappen behuizing en afmetingen

| Order Code    | Full Product Name             | Kleur behuizing | Order Code    | Full Product Name             | Kleur behuizing |
|---------------|-------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-----------------|
| 8720169012615 | ST714T 20S/PC930 PSU FPO12 BK | Zwart           | 8720169012608 | ST714T 20S/PW930 PSU FPO12 WH | Wit             |
| 8720169012639 | ST714T 27S/PC930 PSU FPO18 BK | Zwart           | 8720169012622 | ST714T 27S/PW930 PSU FPO18 WH | Wit             |
| 8720169012653 | ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK | Zwart           | 8720169012646 | ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH | Wit             |
| 8720169012707 | ST705T 20S/PC930 PSU CLM18 BK | Zwart           | 8720169012660 | ST714T 27S/PW930 PSU FPO30 WH | Wit             |

| Order Code    | Full Product Name             | Kleur behuizing |
|---------------|-------------------------------|-----------------|
| 8720169012677 | ST714T 27S/PW930 PSU FPO36 WH | Wit             |
| 8720169012684 | ST714T 27S/PC930 PSU FPO36 WH | Wit             |
| 8720169012691 | ST705T 20S/PW930 PSU CLM18 WH | Wit             |
| 8720169012714 | ST705T 20S/PW930 PSD CLM18 WH | Wit             |
| 8720169012721 | ST705T 20S/PW930 PSU CLM30 WH | Wit             |
| 8720169012486 | ST715T 20S/PW930 PSU FPO12 WH | Wit             |
| 8720169012493 | ST715T 20S/PW930 PSD FPO12 WH | Wit             |
| 8720169012516 | ST715T 27S/PW930 PSU FPO18 WH | Wit             |
| 8720169012530 | ST715T 27S/PW930 PSU FPO24 WH | Wit             |
| 8720169012547 | ST715T 27S/PW930 PSD FPO24 WH | Wit             |


| Order Code    | Full Product Name             | Kleur behuizing |
|---------------|-------------------------------|-----------------|
| 8720169012561 | ST715T 27S/PW930 PSU FPO30 WH | Wit             |
| 8720169012578 | ST715T 27S/PW930 PSU FPO36 WH | Wit             |
| 8720169012585 | ST715T 27S/PW930 PSD FPO36 WH | Wit             |
| 8720169012509 | ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK | Zwart           |
| 8720169012523 | ST715T 27S/PC930 PSU FPO18 BK | Zwart           |
| 8720169012554 | ST715T 27S/PC930 PSU FPO24 BK | Zwart           |
| 8720169012592 | ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK | Zwart           |
| 8720169012752 | ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK | Zwart           |
| 8720169012745 | ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH | Wit             |
| 8720169012769 | ST704T 20S/PW930 PSU CLM30 WH | Wit             |

Productgegevens


| Order Code    | Full Product Name             | Code productfamilie |
|---------------|-------------------------------|---------------------|
| 8720169012615 | ST714T 20S/PC930 PSU FPO12 BK | ST714T              |
| 8720169012639 | ST714T 27S/PC930 PSU FPO18 BK | ST714T              |
| 8720169012653 | ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK | ST714T              |
| 8720169012707 | ST705T 20S/PC930 PSU CLM18 BK | ST705T              |
| 8720169012608 | ST714T 20S/PW930 PSU FPO12 WH | ST714T              |
| 8720169012622 | ST714T 27S/PW930 PSU FPO18 WH | ST714T              |
| 8720169012646 | ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH | ST714T              |
| 8720169012660 | ST714T 27S/PW930 PSU FPO30 WH | ST714T              |
| 8720169012677 | ST714T 27S/PW930 PSU FPO36 WH | ST714T              |
| 8720169012684 | ST714T 27S/PC930 PSU FPO36 WH | ST714T              |
| 8720169012691 | ST705T 20S/PW930 PSU CLM18 WH | ST705T              |
| 8720169012714 | ST705T 20S/PW930 PSD CLM18 WH | ST705T              |
| 8720169012721 | ST705T 20S/PW930 PSU CLM30 WH | ST705T              |
| 8720169012486 | ST715T 20S/PW930 PSU FPO12 WH | ST715T              |

| Order Code    | Full Product Name             | Code productfamilie |
|---------------|-------------------------------|---------------------|
| 8720169012493 | ST715T 20S/PW930 PSD FPO12 WH | ST715T              |
| 8720169012516 | ST715T 27S/PW930 PSU FPO18 WH | ST715T              |
| 8720169012530 | ST715T 27S/PW930 PSU FPO24 WH | ST715T              |
| 8720169012547 | ST715T 27S/PW930 PSD FPO24 WH | ST715T              |
| 8720169012561 | ST715T 27S/PW930 PSU FPO30 WH | ST715T              |
| 8720169012578 | ST715T 27S/PW930 PSU FPO36 WH | ST715T              |
| 8720169012585 | ST715T 27S/PW930 PSD FPO36 WH | ST715T              |
| 8720169012509 | ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK | ST715T              |
| 8720169012523 | ST715T 27S/PC930 PSU FPO18 BK | ST715T              |
| 8720169012554 | ST715T 27S/PC930 PSU FPO24 BK | ST715T              |
| 8720169012592 | ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK | ST715T              |
| 8720169012752 | ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK | ST704T              |
| 8720169012745 | ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH | ST704T              |
| 8720169012769 | ST704T 20S/PW930 PSU CLM30 WH | ST704T              |


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST715T1 - 910505102231






Polar Normal (separate) - ST715T1 - 910505102237



Polar Normal (separate) - ST715T1 - 910505102229




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST705TI - 910505102256

Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102248




Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102238



Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102241

Polar Normal (separate) - ST705TI - 910505102251

Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102234






Polar Normal (separate) - ST705TI - 910505102257

Polar Normal (separate) - ST705TI - 910505102252

Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102230




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST705TI - 910505102253

Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102246




Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102233



Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102244

Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102235

Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102236




Polar Normal (separate) - ST705TI - 910505102250


Polar Normal (separate) - ST705TI - 910505102255

Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102242


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102232




Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102243




Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102240




Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102239



Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102245



Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102247



Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102249

