



# Philips StoreFlow: nový koncept vysoce kontrastního osvětlení uliček

## StoreFlow

Systém Philips StoreFlow je navržen tak, aby poskytoval optimální světelný efekt pro osvětlení regálů nebo uliček. Prodejci tak mohou v prodejně vytvořit příjemnou atmosféru. Organický, přirozený design svítidla se snadno začlení do prostředí obchodu, zatímco nepřímá optika PerfectAccent zabraňuje oslnění a nabízí vysoce energeticky úsporné osvětlení. Osvětlení polic StoreFlow je vyrobeno z bioplastů a nabízí snadnou údržbu LED modulů, předřadníku a optiky, což umožňuje snížit uhlíkovou stopu a splnit požadavky na cirkularitu produktu. Toto vysoce kontrastní osvětlení je k dispozici s jednobodovou hlavicí (ST761T), která je ideální pro okrajové oblasti prodejny, nebo jako dvoubodová hlavice (ST762T), která je ideální pro osvětlení uliček.

### Výhody

- Optimální světelný efekt pro regály a uličky: Produkty na policích v úrovni očí vyniknou, zbytek regálu je rovnoměrně osvětlen a světlo zbytečně nedopadá na podlahu.
- Nepřímá optika PerfectAccent omezuje odlesky a zabraňuje rozptylování nakupujících
- Kompaktní provedení svítidla snadno zapadne do designu prodejny
- StoreFlow pomáhá snižovat vaši uhlíkovou stopu: Tělo je vyrobeno z bioplastů a produkt podporuje cirkulární osvětlení tím, že umožňuje snadnou výměnu součástí a systémovou integraci.

## Vlastnosti

- Rotace o 340° a sklon +/-15° (s indikací úhlu) umožňují dokonalé a konzistentní směřování světla
- Verze s jednobodovou nebo dvoubodovou hlavou k osvětlení okrajových částí prodejny i uliček uprostřed prodejny
- Vysoká účinnost svítidla – i při použití LED s CRI 90
- Odnímatelné kryty usnadňují údržbu a upgrade optiky, předřadníku a LED modulů
- Bezdrátové ovládání nebo ovládání založené na protokolu DALI umožňuje vyladit úroveň osvětlení

## Aplikace

- Samoobsluhy
- Supermarkety a hypermarkety
- Velké maloobchody

## Varování a bezpečnost




- Optiku je povoleno čistit pouze pomocí stlačeného vzduchu. Dotýkat se LED nebo reflektoru je zakázáno.
- Při údržbě je nutné výrobek vypnout a nechat vychladnout.
- Výrobek musí být instalován mimo dosah ruky. Manipulace s tímto výrobkem za tepla je možná pouze s ochrannými rukavicemi.
- Z hlediska koeficientu poškození nabízejí LED svítidla zlepšení oproti konvenčním světelným zdrojům, přesto ale mohou způsobit vyblednutí barev, protože i když světelný paprsek neobsahuje infračervené nebo ultrafialové záření, světlo samo o sobě je zdrojem energie. Abyste minimalizovali riziko, vyhněte se úrovní osvětlení nad 1000 lx.
- Pokud je použito závěsné lanko, model ST761T řady StoreFlow s jednou bodovou hlavicí by měl být vždy instalován rovnoběžně s přípojnici. Instalace pod úhlem je povolena pouze na kolejnici s pevným zavěšením, aby se zabránilo naklánění kolejnice

## Versions



StoreFlow Single Spothead ST761T  
in silver

## Rozměrové výkresy



## Detaily o výrobku



StoreFlow Single Spothead ST761T  
sideview silver



StoreFlow Single Spothead ST761T  
frontview silver



StoreFlow Double Spothead  
ST762T frontview black



StoreFlow Single Spothead ST761T  
frontview white



StoreFlow Double Spothead  
ST762T frontview white



StoreFlow Double Spothead  
ST762T sideview silver



StoreFlow Double Spothead  
ST762T frontview silver



StoreFlow is easy to service due to  
its removable covers

## Detaily o výrobku



StoreFlow Single Spothead ST761T  
sideview black



Tilt indications make consistent  
aiming of multiple spotheads easy



StoreFlow Single Spothead ST761T  
frontview black



StoreFlow Double Spothead  
ST762T sideview white



StoreFlow Single Spothead ST761T  
sideview white



StoreFlow Double Spothead  
ST762T sideview black

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Obecné informace                      |                                     |
| Včetně předřadníku                    | Ano                                 |
| Vyměnitelný světelný zdroj            | Ne                                  |
| Servisní štítek                       | Ano                                 |
| Světelně technické                    |                                     |
| Vyzařovací úhel světelného zdroje     | 120 stupňů                          |
| Provozní a elektrické                 |                                     |
| Třída ochrany IEC                     | Bezpečnostní třída II               |
| Vstupní napětí                        | 220 až 240 V                        |
| Frekvence sítě                        | 50 to 60 Hz                         |
| Vhodné pro náhodné spínání            | Ne                                  |
| Řízení a stmívání                     |                                     |
| Maximální úroveň ztlumení             | 1%                                  |
| Mechanické a materiály                |                                     |
| Kód ochrany proti mechanickým nárazům | IK02                                |
| Kód ochrany proti vniknutí            | IP20                                |
| Certifikace a použití                 |                                     |
| Rozsah okolní teploty                 | +10 až +35 °C                       |
| Značka CE                             | Ano                                 |
| Značka ENEC                           | Značka ENEC                         |
| Značka hořlavosti                     | Pro montáž na běžné hořlavé povrchy |
| Test žhavým drátem                    | Teplota 650 °C, doba 30 s           |
| Hodnota blikání (PstLM)               | 1                                   |
| Hodnota stroboskopického efektu (SVM) | 0,5                                 |
| Počáteční parametry (podle IEC)       |                                     |
| Tolerance světelného toku             | +/-10%                              |

Obecné informace

| Order Code | Full Product Name       | Počet předřadниковých jednotek |
|------------|-------------------------|--------------------------------|
| 01434300   | ST762T 49S/PW930 DIA BK | 2 jednotky                     |
| 01161800   | ST762T 27S/830 DIA BK   | 2 jednotky                     |
| 01164900   | ST762T 27S/PW935 WIA BK | 2 jednotky                     |
| 01167000   | ST762T 39S/840 PSU BK   | 2 jednotky                     |
| 01168700   | ST762T 39S/PW930 DIA BK | 2 jednotky                     |
| 01175500   | ST762T 49S/PW935 DIA BK | 2 jednotky                     |
| 01176200   | ST762T 49S/PW940 DIA BK | 2 jednotky                     |
| 01162500   | ST762T 27S/840 PSU WH   | 2 jednotky                     |
| 01163200   | ST762T 27S/PW930 DIA WH | 2 jednotky                     |
| 01166300   | ST762T 39S/830 DIA WH   | 2 jednotky                     |
| 01170000   | ST762T 39S/PW940 DIA WH | 2 jednotky                     |
| 01172400   | ST762T 49S/840 DIA WH   | 2 jednotky                     |
| 01177900   | ST762T 49S/PW940 DIA WH | 2 jednotky                     |
| 01156400   | ST761T 39S/PW930 WIA SI | 1 jednotka                     |
| 01433600   | ST761T 49S/PW930 DIA BK | 1 jednotka                     |
| 01158800   | ST761T 49S/PW935 DIA BK | 1 jednotka                     |
| 01159500   | ST761T 49S/PW940 DIA BK | 1 jednotka                     |
| 01165600   | ST762T 27S/PW940 DIA SI | 2 jednotky                     |
| 01169400   | ST762T 39S/PW935 WIA SI | 2 jednotky                     |
| 01173100   | ST762T 49S/PW930 PSU SI | 2 jednotky                     |
| 01146500   | ST761T 49S/PW940 DIA WH | 1 jednotka                     |
| 01155700   | ST761T 27S/830 PSU WH   | 1 jednotka                     |

Světelně technické (1/2)

|            |                         | Náhradní teplota       | Index              | Měrný                | Světelný tok |
|------------|-------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| Order Code | Full Product Name       | chromatičnosti (jmen.) | podání barev (CRI) | výkon (jmen.) (nom.) |              |
| 01434300   | ST762T 49S/PW930 DIA BK | 3000 K                 | >90                | 122 lm/W             | 9 800 lm     |
| 01161800   | ST762T 27S/830 DIA BK   | 3000 K                 | >80                | 132 lm/W             | 5 400 lm     |
| 01164900   | ST762T 27S/PW935 WIA BK | 3500 K                 | >90                | 130 lm/W             | 5 400 lm     |

|            |                         | Náhradní teplota       | Index              | Měrný                | Světelný tok |
|------------|-------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| Order Code | Full Product Name       | chromatičnosti (jmen.) | podání barev (CRI) | výkon (jmen.) (nom.) |              |
| 01167000   | ST762T 39S/840 PSU BK   | 4000 K                 | >80                | 128 lm/W             | 7 800 lm     |
| 01168700   | ST762T 39S/PW930 DIA BK | 3000 K                 | >90                | 124 lm/W             | 7 800 lm     |
| 01175500   | ST762T 49S/PW935 DIA BK | 3500 K                 | >90                | 127 lm/W             | 9 800 lm     |

| Order Code | Full Product Name           | Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.) | Index              | Měrný                | Světelný tok |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|
|            |                             |                                         | podání barev (CRI) | výkon (jmen.) (nom.) |              |
| 01176200   | ST762T 49S/<br>PW940 DIA BK | 4000 K                                  | >90                | 135 lm/W             | 9 800 lm     |
| 01162500   | ST762T 27S/840<br>PSU WH    | 4000 K                                  | >80                | 137 lm/W             | 5 400 lm     |
| 01163200   | ST762T 27S/<br>PW930 DIA WH | 3000 K                                  | >90                | 130 lm/W             | 5 400 lm     |
| 01166300   | ST762T<br>39S/830 DIA<br>WH | 3000 K                                  | >80                | 131 lm/W             | 7 800 lm     |
| 01170000   | ST762T 39S/<br>PW940 DIA WH | 4000 K                                  | >90                | 136 lm/W             | 7 800 lm     |
| 01172400   | ST762T<br>49S/840 DIA<br>WH | 4000 K                                  | >80                | 132 lm/W             | 9 800 lm     |
| 01177900   | ST762T 49S/<br>PW940 DIA WH | 4000 K                                  | >90                | 135 lm/W             | 9 800 lm     |
| 01156400   | ST761T 39S/<br>PW930 WIA SI | 3000 K                                  | >90                | 124 lm/W             | 3 900 lm     |

Světelně technické (2/2)

| Order Code | Full Product Name       | Typ optiky                 |
|------------|-------------------------|----------------------------|
| 01434300   | ST762T 49S/PW930 DIA BK | Dvojitá asymetrická optika |
| 01161800   | ST762T 27S/830 DIA BK   | Dvojitá asymetrická optika |
| 01164900   | ST762T 27S/PW935 WIA BK | Dvojitá asymetrická optika |
| 01167000   | ST762T 39S/840 PSU BK   | Dvojitá asymetrická optika |
| 01168700   | ST762T 39S/PW930 DIA BK | Dvojitá asymetrická optika |
| 01175500   | ST762T 49S/PW935 DIA BK | Dvojitá asymetrická optika |
| 01176200   | ST762T 49S/PW940 DIA BK | Dvojitá asymetrická optika |
| 01162500   | ST762T 27S/840 PSU WH   | Dvojitá asymetrická optika |
| 01163200   | ST762T 27S/PW930 DIA WH | Dvojitá asymetrická optika |
| 01166300   | ST762T 39S/830 DIA WH   | Dvojitá asymetrická optika |
| 01170000   | ST762T 39S/PW940 DIA WH | Dvojitá asymetrická optika |

Provozní a elektrické

| Order Code | Full Product Name       | Spotřeba energie |
|------------|-------------------------|------------------|
| 01434300   | ST762T 49S/PW930 DIA BK | 75 W             |
| 01161800   | ST762T 27S/830 DIA BK   | 46 W             |
| 01164900   | ST762T 27S/PW935 WIA BK | 44,5 W           |
| 01167000   | ST762T 39S/840 PSU BK   | 67 W             |
| 01168700   | ST762T 39S/PW930 DIA BK | 66 W             |
| 01175500   | ST762T 49S/PW935 DIA BK | 73,5 W           |
| 01176200   | ST762T 49S/PW940 DIA BK | 73,5 W           |
| 01162500   | ST762T 27S/840 PSU WH   | 46 W             |
| 01163200   | ST762T 27S/PW930 DIA WH | 44,5 W           |
| 01166300   | ST762T 39S/830 DIA WH   | 66 W             |
| 01170000   | ST762T 39S/PW940 DIA WH | 66 W             |

| Order Code | Full Product Name           | Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.) | Index              | Měrný                | Světelný tok |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|
|            |                             |                                         | podání barev (CRI) | výkon (jmen.) (nom.) |              |
| 01433600   | ST761T 49S/<br>PW930 DIA BK | 3000 K                                  | >90                | 122 lm/W             | 4 900 lm     |
| 01158800   | ST761T 49S/<br>PW935 DIA BK | 3500 K                                  | >90                | 127 lm/W             | 4 900 lm     |
| 01159500   | ST761T 49S/<br>PW940 DIA BK | 4000 K                                  | >90                | 133 lm/W             | 4 900 lm     |
| 01165600   | ST762T 27S/<br>PW940 DIA SI | 4000 K                                  | >90                | 139 lm/W             | 5 400 lm     |
| 01169400   | ST762T 39S/<br>PW935 WIA SI | 3500 K                                  | >90                | 128 lm/W             | 7 800 lm     |
| 01173100   | ST762T 49S/<br>PW930 PSU SI | 3000 K                                  | >90                | 122 lm/W             | 9 800 lm     |
| 01146500   | ST761T 49S/<br>PW940 DIA WH | 4000 K                                  | >90                | 133 lm/W             | 4 900 lm     |
| 01155700   | ST761T 27S/830<br>PSU WH    | 3000 K                                  | >80                | 130 lm/W             | 2 700 lm     |

| Order Code | Full Product Name       | Typ optiky                            |
|------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 01172400   | ST762T 49S/840 DIA WH   | Dvojitá asymetrická optika            |
| 01177900   | ST762T 49S/PW940 DIA WH | Dvojitá asymetrická optika            |
| 01156400   | ST761T 39S/PW930 WIA SI | Vyzařovací úhel asymetrického paprsku |
| 01433600   | ST761T 49S/PW930 DIA BK | Vyzařovací úhel asymetrického paprsku |
| 01158800   | ST761T 49S/PW935 DIA BK | Vyzařovací úhel asymetrického paprsku |
| 01159500   | ST761T 49S/PW940 DIA BK | Vyzařovací úhel asymetrického paprsku |
| 01165600   | ST762T 27S/PW940 DIA SI | Dvojitá asymetrická optika            |
| 01169400   | ST762T 39S/PW935 WIA SI | Dvojitá asymetrická optika            |
| 01173100   | ST762T 49S/PW930 PSU SI | Dvojitá asymetrická optika            |
| 01146500   | ST761T 49S/PW940 DIA WH | Vyzařovací úhel asymetrického paprsku |
| 01155700   | ST761T 27S/830 PSU WH   | Vyzařovací úhel asymetrického paprsku |

| Order Code | Full Product Name       | Spotřeba energie |
|------------|-------------------------|------------------|
| 01172400   | ST762T 49S/840 DIA WH   | 73,5 W           |
| 01177900   | ST762T 49S/PW940 DIA WH | 73,5 W           |
| 01156400   | ST761T 39S/PW930 WIA SI | 33 W             |
| 01433600   | ST761T 49S/PW930 DIA BK | 37,5 W           |
| 01158800   | ST761T 49S/PW935 DIA BK | 37,5 W           |
| 01159500   | ST761T 49S/PW940 DIA BK | 37,5 W           |
| 01165600   | ST762T 27S/PW940 DIA SI | 44,5 W           |
| 01169400   | ST762T 39S/PW935 WIA SI | 66 W             |
| 01173100   | ST762T 49S/PW930 PSU SI | 75 W             |
| 01146500   | ST761T 49S/PW940 DIA WH | 37,5 W           |
| 01155700   | ST761T 27S/830 PSU WH   | 23 W             |

Řízení a stmívání

| Order Code | Full Product Name       | Stmívatelné |
|------------|-------------------------|-------------|
| 01434300   | ST762T 49S/PW930 DIA BK | Ano         |
| 01161800   | ST762T 27S/830 DIA BK   | Ano         |
| 01164900   | ST762T 27S/PW935 WIA BK | Ano         |
| 01167000   | ST762T 39S/840 PSU BK   | Ne          |
| 01168700   | ST762T 39S/PW930 DIA BK | Ano         |
| 01175500   | ST762T 49S/PW935 DIA BK | Ano         |
| 01176200   | ST762T 49S/PW940 DIA BK | Ano         |
| 01162500   | ST762T 27S/840 PSU WH   | Ne          |
| 01163200   | ST762T 27S/PW930 DIA WH | Ano         |
| 01166300   | ST762T 39S/830 DIA WH   | Ano         |
| 01170000   | ST762T 39S/PW940 DIA WH | Ano         |

| Order Code | Full Product Name       | Stmívatelné |
|------------|-------------------------|-------------|
| 01172400   | ST762T 49S/840 DIA WH   | Ano         |
| 01177900   | ST762T 49S/PW940 DIA WH | Ano         |
| 01156400   | ST761T 39S/PW930 WIA SI | Ano         |
| 01433600   | ST761T 49S/PW930 DIA BK | Ano         |
| 01158800   | ST761T 49S/PW935 DIA BK | Ano         |
| 01159500   | ST761T 49S/PW940 DIA BK | Ano         |
| 01165600   | ST762T 27S/PW940 DIA SI | Ano         |
| 01169400   | ST762T 39S/PW935 WIA SI | Ano         |
| 01173100   | ST762T 49S/PW930 PSU SI | Ne          |
| 01146500   | ST761T 49S/PW940 DIA WH | Ano         |
| 01155700   | ST761T 27S/830 PSU WH   | Ne          |

Mechanické a materiály

| Order Code | Full Product Name       | Barva těla |
|------------|-------------------------|------------|
| 01434300   | ST762T 49S/PW930 DIA BK | Černá      |
| 01161800   | ST762T 27S/830 DIA BK   | Černá      |
| 01164900   | ST762T 27S/PW935 WIA BK | Černá      |
| 01167000   | ST762T 39S/840 PSU BK   | Černá      |
| 01168700   | ST762T 39S/PW930 DIA BK | Černá      |
| 01175500   | ST762T 49S/PW935 DIA BK | Černá      |
| 01176200   | ST762T 49S/PW940 DIA BK | Černá      |
| 01162500   | ST762T 27S/840 PSU WH   | Bílá       |
| 01163200   | ST762T 27S/PW930 DIA WH | Bílá       |
| 01166300   | ST762T 39S/830 DIA WH   | Bílá       |
| 01170000   | ST762T 39S/PW940 DIA WH | Bílá       |

| Order Code | Full Product Name       | Barva těla |
|------------|-------------------------|------------|
| 01172400   | ST762T 49S/840 DIA WH   | Bílá       |
| 01177900   | ST762T 49S/PW940 DIA WH | Bílá       |
| 01156400   | ST761T 39S/PW930 WIA SI | Stříbrná   |
| 01433600   | ST761T 49S/PW930 DIA BK | Černá      |
| 01158800   | ST761T 49S/PW935 DIA BK | Černá      |
| 01159500   | ST761T 49S/PW940 DIA BK | Černá      |
| 01165600   | ST762T 27S/PW940 DIA SI | Stříbrná   |
| 01169400   | ST762T 39S/PW935 WIA SI | Stříbrná   |
| 01173100   | ST762T 49S/PW930 PSU SI | Stříbrná   |
| 01146500   | ST761T 49S/PW940 DIA WH | Bílá       |
| 01155700   | ST761T 27S/830 PSU WH   | Bílá       |

Počáteční parametry (podle IEC)

| Order Code | Full Product Name       | Počáteční chromatičnost |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| 01434300   | ST762T 49S/PW930 DIA BK | (0.422,0.386)<2         |
| 01161800   | ST762T 27S/830 DIA BK   | (0.434,0.403)<3         |
| 01164900   | ST762T 27S/PW935 WIA BK | (0.398,0.376)<2         |
| 01167000   | ST762T 39S/840 PSU BK   | (0.382,0.380)<3         |
| 01168700   | ST762T 39S/PW930 DIA BK | (0.422,0.386)<2         |
| 01175500   | ST762T 49S/PW935 DIA BK | (0.398,0.376)<2         |
| 01176200   | ST762T 49S/PW940 DIA BK | (0.374,0.364)<2         |
| 01162500   | ST762T 27S/840 PSU WH   | (0.382,0.380)<3         |
| 01163200   | ST762T 27S/PW930 DIA WH | (0.422,0.386)<2         |
| 01166300   | ST762T 39S/830 DIA WH   | (0.434,0.403)<3         |
| 01170000   | ST762T 39S/PW940 DIA WH | (0.374,0.364)<2         |

| Order Code | Full Product Name       | Počáteční chromatičnost |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| 01172400   | ST762T 49S/840 DIA WH   | (0.382,0.380)<3         |
| 01177900   | ST762T 49S/PW940 DIA WH | (0.374,0.364)<2         |
| 01156400   | ST761T 39S/PW930 WIA SI | (0.422,0.386)<2         |
| 01433600   | ST761T 49S/PW930 DIA BK | (0.422,0.386)<2         |
| 01158800   | ST761T 49S/PW935 DIA BK | (0.398,0.376)<2         |
| 01159500   | ST761T 49S/PW940 DIA BK | (0.374,0.364)<2         |
| 01165600   | ST762T 27S/PW940 DIA SI | (0.374,0.364)<2         |
| 01169400   | ST762T 39S/PW935 WIA SI | (0.398,0.376)<2         |
| 01173100   | ST762T 49S/PW930 PSU SI | (0.422,0.386)<2         |
| 01146500   | ST761T 49S/PW940 DIA WH | (0.374,0.364)<2         |
| 01155700   | ST761T 27S/830 PSU WH   | (0.434,0.403)<3         |

Označení a balení




| Order Code | Full Product Name       | Kód produktové řady |
|------------|-------------------------|---------------------|
| 01434300   | ST762T 49S/PW930 DIA BK | ST762T              |
| 01161800   | ST762T 27S/830 DIA BK   | ST762T              |
| 01164900   | ST762T 27S/PW935 WIA BK | ST762T              |
| 01167000   | ST762T 39S/840 PSU BK   | ST762T              |
| 01168700   | ST762T 39S/PW930 DIA BK | ST762T              |

| Order Code | Full Product Name       | Kód produktové řady |
|------------|-------------------------|---------------------|
| 01175500   | ST762T 49S/PW935 DIA BK | ST762T              |
| 01176200   | ST762T 49S/PW940 DIA BK | ST762T              |
| 01162500   | ST762T 27S/840 PSU WH   | ST762T              |
| 01163200   | ST762T 27S/PW930 DIA WH | ST762T              |
| 01166300   | ST762T 39S/830 DIA WH   | ST762T              |


| Order Code | Full Product Name       | Kód produktové řady |
|------------|-------------------------|---------------------|
| 01170000   | ST762T 39S/PW940 DIA WH | ST762T              |
| 01172400   | ST762T 49S/840 DIA WH   | ST762T              |
| 01177900   | ST762T 49S/PW940 DIA WH | ST762T              |
| 01156400   | ST761T 39S/PW930 WIA SI | ST761T              |
| 01433600   | ST761T 49S/PW930 DIA BK | ST761T              |
| 01158800   | ST761T 49S/PW935 DIA BK | ST761T              |

| Order Code | Full Product Name       | Kód produktové řady |
|------------|-------------------------|---------------------|
| 01159500   | ST761T 49S/PW940 DIA BK | ST761T              |
| 01165600   | ST762T 27S/PW940 DIA SI | ST762T              |
| 01169400   | ST762T 39S/PW935 WIA SI | ST762T              |
| 01173100   | ST762T 49S/PW930 PSU SI | ST762T              |
| 01146500   | ST761T 49S/PW940 DIA WH | ST761T              |
| 01155700   | ST761T 27S/830 PSU WH   | ST761T              |


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102526




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102534




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102518




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102414




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102508



Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102535




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102531




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102523




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102524




## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102521**




**Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102415**




**Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102538**




**Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102527**




**Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102537**




**Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102539**



**Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102530**




**Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102529**




**Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102532**


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102520**



**Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102517**



**Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102525**



**Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102528**

