



Philips StoreFlow: μια νέα έννοια στον φωτισμό διαδρόμων υψηλής αντίθεσης

StoreFlow

Το Philips StoreFlow έχει σχεδιαστεί για να παρέχει το βέλτιστο φωτισμό ραφιών ή διαδρόμων, ώστε οι έμποροι λιανικής να έχουν τη δυνατότητα δημιουργίας μιας ελκυστικής ατμόσφαιρας στο κατάστημα. Ο οργανικός, φυσικός σχεδιασμός του φωτιστικού συνδυάζεται εύκολα με το περιβάλλον του καταστήματος, ενώ τα έμμεσα οπτικά συστήματα PerfectAccent εμποδίζουν τη θάμβωση και υποστηρίζουν μια εγκατάσταση φωτισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Ο φωτισμός ραφιών StoreFlow κατασκευάζεται με πλαστικά βιολογικής προέλευσης και προσφέρει δυνατότητα εύκολης συντήρησης του λαμπτήρα LED, της διάταξης οδήγησης και του οπτικού συστήματος, με αποτέλεσμα ένα χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα και πληροί τις απαιτήσεις ενός κυκλικού προϊόντος. Αυτός ο φωτισμός υψηλής αντίθεσης διατίθεται με μονή κεφαλή σποτ (ST761T) που είναι ιδανική για τις περιφερειακές περιοχές του καταστήματος ή ως έκδοση με διπλή κεφαλή σποτ (ST762T), η οποία είναι ιδανική για τον φωτισμό των διαδρόμων.

Οφέλη

- Βέλτιστος φωτισμός για ράφια και διαδρόμους: τα προϊόντα στα ράφια στο ύψος των ματιών ξεχωρίζουν, ενώ το υπόλοιπο ράφι φωτίζεται ομοιόμορφα, αποφεύγοντας τον περιττό φωτισμό του δαπέδου
- Αποτρέπει την απόσπαση της προσοχής των αγοραστών με τα έμμεσα οπτικά συστήματα PerfectAccent για μείωση της θάμβωσης
- Ο συμπαγής σχεδιασμός του φωτιστικού συνδυάζεται εύκολα με τις διατάξεις καταστημάτων
- Το StoreFlow συμβάλλει στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα: το περίβλημα είναι κατασκευασμένο από πλαστικά βιολογικής προέλευσης και η δυνατότητα εύκολης αντικατάστασης εξαρτημάτων και ενσωμάτωσης στο σύστημα υποστηρίζει τον κυκλικό φωτισμό

Χαρακτηριστικά

- Περιστροφή 340° και κλίση $\pm 15^\circ$ (με ένδειξη γωνίας) για τέλεια, σταθερή στόχευση φωτός
- Εκδόσεις μονής ή διπλής κεφαλής για τον φωτισμό περιφερειακών χώρων καταστημάτων καθώς και διαδρόμων γενικής χρήσης στο κέντρο του καταστήματος
- Υψηλή απόδοση φωτιστικού – ακόμη και με λαμπτήρα LED CRI 90
- Αφαιρούμενα καλύμματα για εύκολη συντήρηση και αναβαθμίσεις οπτικού συστήματος, διάταξης οδήγησης και λαμπτήρα LED
- Ασύρματα χειριστήρια ή χειριστήρια βασισμένα σε DALI για τη ρύθμιση με ακρίβεια των επιπέδων φωτός

Εφαρμογή

- Μίνι μάρκετ
- Σουπερμάρκετ και υπεραγορές
- Μεγάλα καταστήματα λιανικής

Προειδοποίηση & ασφάλεια





- Ο καθαρισμός του οπτικού συστήματος θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο με πεπιεσμένο αέρα. Απαγορεύεται το άγγιγμα του LED ή του ανακλαστήρα.
- Κατά τη διάρκεια της συντήρησης, το προϊόν πρέπει να απενεργοποιείται και να το αφήσετε να ψυχθεί
- Το προϊόν θα πρέπει να τοποθετείται σε σημείο όπου δεν είναι δυνατή η πρόσβαση. Ο χειρισμός του προϊόντος όταν είναι καυτό είναι δυνατός μόνο με μονωμένο γάντι
- Όσον αφορά τον συντελεστή ζημιάς, τα φωτιστικά LED προσφέρουν βελτιωμένο συντελεστή σε σχέση με τις συμβατικές πηγές φωτός, αλλά ενδέχεται παρόλα αυτά να προκαλέσουν ξεθώριασμα των χρωμάτων, επειδή ακόμη και χωρίς την παρουσία υπέρυθρης (IR) ή υπεριώδους (UV) ακτινοβολίας στη δέσμη φωτός, το ίδιο το φως παραμένει πηγή ενέργειας. Για ελαχιστοποίηση του κινδύνου, να αποφεύγετε τα επίπεδα φωτός άνω των 1000 lx.
- Το ST761T Storeflow με 1 κεφαλή σποτ θα πρέπει πάντα να τοποθετείται ευθυγραμμισμένο με τη ράγα, εάν χρησιμοποιείται σύρμα ανάρτησης. Η εγκατάσταση υπό γωνία επιτρέπεται μόνο σε ράγα με άκαμπτη ανάρτηση για να αποφευχθεί η κλίση της ράγας

Versions



StoreFlow Single Spothead ST761T
in silver

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Λεπτομέρειες για το προϊόν



StoreFlow Single Spothead ST761T
sideview silver



StoreFlow Single Spothead ST761T
frontview silver



StoreFlow Double Spothead
ST762T frontview black



StoreFlow Single Spothead ST761T
frontview white



StoreFlow Double Spothead
ST762T frontview white



StoreFlow Double Spothead
ST762T sideview silver

Λεπτομέρειες για το προϊόν



StoreFlow Double Spothead
ST762T frontview silver



StoreFlow is easy to service due to
its removable covers



StoreFlow Single Spothead ST761T
sideview black



Tilt indications make consistent
aiming of multiple spotheads easy



StoreFlow Single Spothead ST761T
frontview black



StoreFlow Double Spothead
ST762T sideview white



StoreFlow Single Spothead ST761T
sideview white



StoreFlow Double Spothead
ST762T sideview black

Γενικές πληροφορίες	
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Όχι
Επκέτα σέρβις	Ναι
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	120 μοίρα(ες)
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας II
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Όχι
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	1%
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK02
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20
Έγκριση και Εφαρμογή	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	+10 έως +35 °C
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ENEC	Σήμανση ENEC
Σήμανση ευφλεκτότητας	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	1
Στροβοσκοπικό εφέ	0,5
Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Αριθμός οργάνων
01434300	ST762T 49S/PW930 DIA BK	2 μονάδες
01161800	ST762T 27S/830 DIA BK	2 μονάδες
01164900	ST762T 27S/PW935 WIA BK	2 μονάδες
01167000	ST762T 39S/840 PSU BK	2 μονάδες
01168700	ST762T 39S/PW930 DIA BK	2 μονάδες
01175500	ST762T 49S/PW935 DIA BK	2 μονάδες
01176200	ST762T 49S/PW940 DIA BK	2 μονάδες
01162500	ST762T 27S/840 PSU WH	2 μονάδες
01163200	ST762T 27S/PW930 DIA WH	2 μονάδες
01166300	ST762T 39S/830 DIA WH	2 μονάδες
01170000	ST762T 39S/PW940 DIA WH	2 μονάδες
01172400	ST762T 49S/840 DIA WH	2 μονάδες
01177900	ST762T 49S/PW940 DIA WH	2 μονάδες
01156400	ST761T 39S/PW930 WIA SI	1 μονάδα
01433600	ST761T 49S/PW930 DIA BK	1 μονάδα
01158800	ST761T 49S/PW935 DIA BK	1 μονάδα
01159500	ST761T 49S/PW940 DIA BK	1 μονάδα
01165600	ST762T 27S/PW940 DIA SI	2 μονάδες
01169400	ST762T 39S/PW935 WIA SI	2 μονάδες
01173100	ST762T 49S/PW930 PSU SI	2 μονάδες
01146500	ST761T 49S/PW940 DIA WH	1 μονάδα
01155700	ST761T 27S/830 PSU WH	1 μονάδα

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (1/2)

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
01434300	ST762T 49S/PW930 DIA BK	3000 K	>90	122 lm/W	9.800 lm
01161800	ST762T 27S/830 DIA BK	3000 K	>80	132 lm/W	5.400 lm
01164900	ST762T 27S/PW935 WIA BK	3500 K	>90	130 lm/W	5.400 lm

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
01167000	ST762T 39S/840 PSU BK	4000 K	>80	128 lm/W	7.800 lm
01168700	ST762T 39S/PW930 DIA BK	3000 K	>90	124 lm/W	7.800 lm
01175500	ST762T 49S/PW935 DIA BK	3500 K	>90	127 lm/W	9.800 lm

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
01176200	ST762T 49S/ PW940 DIA BK	4000 K	>90	135 lm/W	9.800 lm
01162500	ST762T 27S/840 PSU WH	4000 K	>80	137 lm/W	5.400 lm
01163200	ST762T 27S/ PW930 DIA WH	3000 K	>90	130 lm/W	5.400 lm
01166300	ST762T 39S/830 DIA WH	3000 K	>80	131 lm/W	7.800 lm
01170000	ST762T 39S/ PW940 DIA WH	4000 K	>90	136 lm/W	7.800 lm
01172400	ST762T 49S/840 DIA WH	4000 K	>80	132 lm/W	9.800 lm
01177900	ST762T 49S/ PW940 DIA WH	4000 K	>90	135 lm/W	9.800 lm
01156400	ST761T 39S/ PW930 WIA SI	3000 K	>90	124 lm/W	3.900 lm

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (2/2)

Order Code	Full Product Name	Τύπος οπτικού συστήματος
01434300	ST762T 49S/PW930 DIA BK	Διπλό ασύμμετρο οπτικό σύστημα
01161800	ST762T 27S/830 DIA BK	Διπλό ασύμμετρο οπτικό σύστημα
01164900	ST762T 27S/PW935 WIA BK	Διπλό ασύμμετρο οπτικό σύστημα
01167000	ST762T 39S/840 PSU BK	Διπλό ασύμμετρο οπτικό σύστημα
01168700	ST762T 39S/PW930 DIA BK	Διπλό ασύμμετρο οπτικό σύστημα
01175500	ST762T 49S/PW935 DIA BK	Διπλό ασύμμετρο οπτικό σύστημα
01176200	ST762T 49S/PW940 DIA BK	Διπλό ασύμμετρο οπτικό σύστημα
01162500	ST762T 27S/840 PSU WH	Διπλό ασύμμετρο οπτικό σύστημα
01163200	ST762T 27S/PW930 DIA WH	Διπλό ασύμμετρο οπτικό σύστημα
01166300	ST762T 39S/830 DIA WH	Διπλό ασύμμετρο οπτικό σύστημα
01170000	ST762T 39S/PW940 DIA WH	Διπλό ασύμμετρο οπτικό σύστημα

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
01434300	ST762T 49S/PW930 DIA BK	75 W
01161800	ST762T 27S/830 DIA BK	46 W
01164900	ST762T 27S/PW935 WIA BK	44,5 W
01167000	ST762T 39S/840 PSU BK	67 W
01168700	ST762T 39S/PW930 DIA BK	66 W

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
01433600	ST761T 49S/ PW930 DIA BK	3000 K	>90	122 lm/W	4.900 lm
01158800	ST761T 49S/ PW935 DIA BK	3500 K	>90	127 lm/W	4.900 lm
01159500	ST761T 49S/ PW940 DIA BK	4000 K	>90	133 lm/W	4.900 lm
01165600	ST762T 27S/ PW940 DIA SI	4000 K	>90	139 lm/W	5.400 lm
01169400	ST762T 39S/ PW935 WIA SI	3500 K	>90	128 lm/W	7.800 lm
01173100	ST762T 49S/ PW930 PSU SI	3000 K	>90	122 lm/W	9.800 lm
01146500	ST761T 49S/ PW940 DIA WH	4000 K	>90	133 lm/W	4.900 lm
01155700	ST761T 27S/830 PSU WH	3000 K	>80	130 lm/W	2.700 lm

Order Code	Full Product Name	Τύπος οπτικού συστήματος
01172400	ST762T 49S/840 DIA WH	Διπλό ασύμμετρο οπτικό σύστημα
01177900	ST762T 49S/PW940 DIA WH	Διπλό ασύμμετρο οπτικό σύστημα
01156400	ST761T 39S/PW930 WIA SI	Ασύμμετρο γωνία δέσμης
01433600	ST761T 49S/PW930 DIA BK	Ασύμμετρο γωνία δέσμης
01158800	ST761T 49S/PW935 DIA BK	Ασύμμετρο γωνία δέσμης
01159500	ST761T 49S/PW940 DIA BK	Ασύμμετρο γωνία δέσμης
01165600	ST762T 27S/PW940 DIA SI	Διπλό ασύμμετρο οπτικό σύστημα
01169400	ST762T 39S/PW935 WIA SI	Διπλό ασύμμετρο οπτικό σύστημα
01173100	ST762T 49S/PW930 PSU SI	Διπλό ασύμμετρο οπτικό σύστημα
01146500	ST761T 49S/PW940 DIA WH	Ασύμμετρο γωνία δέσμης
01155700	ST761T 27S/830 PSU WH	Ασύμμετρο γωνία δέσμης

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
01170000	ST762T 39S/PW940 DIA WH	66 W
01172400	ST762T 49S/840 DIA WH	73,5 W
01177900	ST762T 49S/PW940 DIA WH	73,5 W
01156400	ST761T 39S/PW930 WIA SI	33 W
01433600	ST761T 49S/PW930 DIA BK	37,5 W
01158800	ST761T 49S/PW935 DIA BK	37,5 W

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
01159500	ST761T 49S/PW940 DIA BK	37,5 W
01165600	ST762T 27S/PW940 DIA SI	44,5 W
01169400	ST762T 39S/PW935 WIA SI	66 W
01173100	ST762T 49S/PW930 PSU SI	75 W
01146500	ST761T 49S/PW940 DIA WH	37,5 W
01155700	ST761T 27S/830 PSU WH	23 W

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
01434300	ST762T 49S/PW930 DIA BK	Ναι
01161800	ST762T 27S/830 DIA BK	Ναι
01164900	ST762T 27S/PW935 WIA BK	Ναι
01167000	ST762T 39S/840 PSU BK	Όχι
01168700	ST762T 39S/PW930 DIA BK	Ναι
01175500	ST762T 49S/PW935 DIA BK	Ναι
01176200	ST762T 49S/PW940 DIA BK	Ναι
01162500	ST762T 27S/840 PSU WH	Όχι
01163200	ST762T 27S/PW930 DIA WH	Ναι
01166300	ST762T 39S/830 DIA WH	Ναι
01170000	ST762T 39S/PW940 DIA WH	Ναι

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
01172400	ST762T 49S/840 DIA WH	Ναι
01177900	ST762T 49S/PW940 DIA WH	Ναι
01156400	ST761T 39S/PW930 WIA SI	Ναι
01433600	ST761T 49S/PW930 DIA BK	Ναι
01158800	ST761T 49S/PW935 DIA BK	Ναι
01159500	ST761T 49S/PW940 DIA BK	Ναι
01165600	ST762T 27S/PW940 DIA SI	Ναι
01169400	ST762T 39S/PW935 WIA SI	Ναι
01173100	ST762T 49S/PW930 PSU SI	Όχι
01146500	ST761T 49S/PW940 DIA WH	Ναι
01155700	ST761T 27S/830 PSU WH	Όχι

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος
01434300	ST762T 49S/PW930 DIA BK	Μαύρο
01161800	ST762T 27S/830 DIA BK	Μαύρο
01164900	ST762T 27S/PW935 WIA BK	Μαύρο
01167000	ST762T 39S/840 PSU BK	Μαύρο
01168700	ST762T 39S/PW930 DIA BK	Μαύρο
01175500	ST762T 49S/PW935 DIA BK	Μαύρο
01176200	ST762T 49S/PW940 DIA BK	Μαύρο
01162500	ST762T 27S/840 PSU WH	Λευκό
01163200	ST762T 27S/PW930 DIA WH	Λευκό
01166300	ST762T 39S/830 DIA WH	Λευκό
01170000	ST762T 39S/PW940 DIA WH	Λευκό

Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος
01172400	ST762T 49S/840 DIA WH	Λευκό
01177900	ST762T 49S/PW940 DIA WH	Λευκό
01156400	ST761T 39S/PW930 WIA SI	Ασημί
01433600	ST761T 49S/PW930 DIA BK	Μαύρο
01158800	ST761T 49S/PW935 DIA BK	Μαύρο
01159500	ST761T 49S/PW940 DIA BK	Μαύρο
01165600	ST762T 27S/PW940 DIA SI	Ασημί
01169400	ST762T 39S/PW935 WIA SI	Ασημί
01173100	ST762T 49S/PW930 PSU SI	Ασημί
01146500	ST761T 49S/PW940 DIA WH	Λευκό
01155700	ST761T 27S/830 PSU WH	Λευκό

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα
01434300	ST762T 49S/PW930 DIA BK	(0.422,0.386)<2
01161800	ST762T 27S/830 DIA BK	(0.434,0.403)<3
01164900	ST762T 27S/PW935 WIA BK	(0.398,0.376)<2
01167000	ST762T 39S/840 PSU BK	(0.382,0.380)<3
01168700	ST762T 39S/PW930 DIA BK	(0.422,0.386)<2
01175500	ST762T 49S/PW935 DIA BK	(0.398,0.376)<2
01176200	ST762T 49S/PW940 DIA BK	(0.374,0.364)<2
01162500	ST762T 27S/840 PSU WH	(0.382,0.380)<3
01163200	ST762T 27S/PW930 DIA WH	(0.422,0.386)<2
01166300	ST762T 39S/830 DIA WH	(0.434,0.403)<3
01170000	ST762T 39S/PW940 DIA WH	(0.374,0.364)<2


Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα
01172400	ST762T 49S/840 DIA WH	(0.382,0.380)<3
01177900	ST762T 49S/PW940 DIA WH	(0.374,0.364)<2
01156400	ST761T 39S/PW930 WIA SI	(0.422,0.386)<2
01433600	ST761T 49S/PW930 DIA BK	(0.422,0.386)<2
01158800	ST761T 49S/PW935 DIA BK	(0.398,0.376)<2
01159500	ST761T 49S/PW940 DIA BK	(0.374,0.364)<2
01165600	ST762T 27S/PW940 DIA SI	(0.374,0.364)<2
01169400	ST762T 39S/PW935 WIA SI	(0.398,0.376)<2
01173100	ST762T 49S/PW930 PSU SI	(0.422,0.386)<2
01146500	ST761T 49S/PW940 DIA WH	(0.374,0.364)<2
01155700	ST761T 27S/830 PSU WH	(0.434,0.403)<3

Στοιχεία προϊόντος


Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
01434300	ST762T 49S/PW930 DIA BK	ST762T
01161800	ST762T 27S/830 DIA BK	ST762T
01164900	ST762T 27S/PW935 WIA BK	ST762T
01167000	ST762T 39S/840 PSU BK	ST762T
01168700	ST762T 39S/PW930 DIA BK	ST762T
01175500	ST762T 49S/PW935 DIA BK	ST762T
01176200	ST762T 49S/PW940 DIA BK	ST762T
01162500	ST762T 27S/840 PSU WH	ST762T
01163200	ST762T 27S/PW930 DIA WH	ST762T
01166300	ST762T 39S/830 DIA WH	ST762T
01170000	ST762T 39S/PW940 DIA WH	ST762T

Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
01172400	ST762T 49S/840 DIA WH	ST762T
01177900	ST762T 49S/PW940 DIA WH	ST762T
01156400	ST761T 39S/PW930 WIA SI	ST761T
01433600	ST761T 49S/PW930 DIA BK	ST761T
01158800	ST761T 49S/PW935 DIA BK	ST761T
01159500	ST761T 49S/PW940 DIA BK	ST761T
01165600	ST762T 27S/PW940 DIA SI	ST762T
01169400	ST762T 39S/PW935 WIA SI	ST762T
01173100	ST762T 49S/PW930 PSU SI	ST762T
01146500	ST761T 49S/PW940 DIA WH	ST761T
01155700	ST761T 27S/830 PSU WH	ST761T


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102526




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102534




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102518



Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102414




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102508




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102535


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST760TI -
910505102531




Polar Normal (separate) - ST760TI -
910505102523




Polar Normal (separate) - ST760TI -
910505102524




Polar Normal (separate) - ST760TI -
910505102521




Polar Normal (separate) - ST760TI -
910505102415




Polar Normal (separate) - ST760TI -
910505102538



Polar Normal (separate) - ST760TI -
910505102527




Polar Normal (separate) - ST760TI -
910505102537




Polar Normal (separate) - ST760TI -
910505102539


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102530




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102529




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102532




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102520



Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102517



Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102525



Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102528

