



Philips StoreFlow: laadukasta ja tehokasta käytävävalaistusta

StoreFlow

Philips StoreFlow on suunniteltu tarjoamaan optimaalinen hylly- tai käytävävalaistus, jolla voidaan luoda viihtyisä tunnelma myymälätiloihin. Valaisimen luonnollinen ja virtaviivainen muotokieli sulautuu monenlaisiin myymälöihin. Epäsuora PerfectAccent-optiikka vähentää häikäisyä ja lisää valaistuksen energiatehokkuutta. Biopohjaisen muovin käyttö sekä LED-valaisimen, liitännälaitteen ja optiikan helppo huollettavuus auttavat vähentämään StoreFlow-valaisimen hiilijalanjälkeä ja tukevat kiertotaloutta. Saatavilla on joko yhden spotin versio (ST761T), joka sopii ihanteellisesti myymälän reuna-alueille, ja kahden spotin versio, joka on erinomainen valinta käytävien valaisemiseen.

Hyödyt

- Optimaalinen valaistus sekä hyllyille että käytäville: silmien korkeudella olevat tuotteet korostuvat, hyllyt on valaistu tasaisesti, eikä valoa kohdistu lattialle turhaan
- Epäsuora PerfectAccent-optiikka vähentää häikäisyä ja lisää tilan viihtyisyyttä
- Valaisimen kompakti muotoilu sopii erilaisiin myymälöihin
- StoreFlow on ympäristöystävällinen valinta: runko on valmistettu biopohjaisesta muovista, ja valaisin on suunniteltu kiertotalouden periaatteiden mukaisesti

Ominaisuudet

- 340°:n kääntö ja +/- 15°:n kallistus mahdollistavat mukautuvan ja tasaisen suuntaamisen
- Yhden tai kahden spotin versiot sopivat valaisemaan myymälän reuna-alueita sekä myymälän keskellä olevia käytäviä
- Suuri valotehokkuus, erinomainen värintoisto (CRI 90)
- Irrotettavat kuvut mahdollistavat helpon kunnossapidon sekä optiikan, liitäntälaitteen ja ledien päivityksen
- Langattomat tai DALI-pohjaiset ohjausjärjestelmät mahdollistavat valotasojen hienosäädön

Käyttökohteet

- Päivittäistavarakaupat
- Supermarketit ja hypermarketit
- Suuret vähittäismyymälät

Rajoitukset ja turvallisuus

- Optiikan puhdistus tulee tehdä vain paineilmalla. Ledin tai heijastimen koskettaminen on kielletty.
- Huollon ajaksi tuote on sammutettava, ja sen on annettava jäähtyä.
- Tuote on asennettava käden ulottumattomiin. Tuotteen käsittely kuumana on mahdollista vain eristetyllä käsiineellä
- Vauriokertoimen osalta LED-valaisimet ovat parempia kuin perinteiset valonlähteet, mutta ne voivat kaikesta huolimatta aiheuttaa värin haalistumista, sillä vaikka valokeilassa ei ole infrapuna- tai ultraviolettisäteilyä, valo tuottaa kuitenkin itsessään energiaa. Riskin minimoimiseksi vältä yli 1 000 luksin valotasoa.
- Yhden spotin ST761T Storeflow tulee aina asentaa linjaan kiskon kanssa, jos ripustusvaijeria käytetään. Asennus kulmassa on sallittu vain kiskolle, jossa on kiinteä ripustus, sillä muuten kisko voi kallistua.

Versions



StoreFlow Single Spothead ST761T
in silver





StoreFlow Single Spothead ST761T
in black



StoreFlow Single Spothead ST761T
in white

Mittapiirros



Tuotetiedot



StoreFlow Single Spothead ST761T
sideview silver



StoreFlow Single Spothead ST761T
frontview silver



StoreFlow Double Spothead
ST762T frontview black



StoreFlow Single Spothead ST761T
frontview white



StoreFlow Double Spothead
ST762T frontview white



StoreFlow Double Spothead
ST762T sideview silver

Tuotetiedot



StoreFlow Double Spothead
ST762T frontview silver



StoreFlow is easy to service due to
its removable covers



StoreFlow Single Spothead ST761T
sideview black



Tilt indications make consistent
aiming of multiple spotheads easy



StoreFlow Single Spothead ST761T
frontview black



StoreFlow Double Spothead
ST762T sideview white



StoreFlow Single Spothead ST761T
sideview white



StoreFlow Double Spothead
ST762T sideview black

Yleistä tietoa	
Liitäntälaite mukana	Kyllä
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Huoltotunniste	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valonlähteen keilakulma	120 °
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Enimmäishimmennystaso	1%
Mekaaniset tiedot ja runko	
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02
Suojausluokan koodi	IP20
Merkinnät ja luokitukset	
Ympäristön lämpötila	+10...+35 °C
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkki
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	0,5
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran toleranssi	+/-10%

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Ohjausyksiköiden lukumäärä
910505102415	ST762T 49S/PW930 DIA BK	2 yksikköä
910505102523	ST762T 27S/830 DIA BK	2 yksikköä
910505102526	ST762T 27S/PW935 WIA BK	2 yksikköä
910505102529	ST762T 39S/840 PSU BK	2 yksikköä
910505102530	ST762T 39S/PW930 DIA BK	2 yksikköä
910505102537	ST762T 49S/PW935 DIA BK	2 yksikköä
910505102538	ST762T 49S/PW940 DIA BK	2 yksikköä
910505102524	ST762T 27S/840 PSU WH	2 yksikköä
910505102525	ST762T 27S/PW930 DIA WH	2 yksikköä
910505102528	ST762T 39S/830 DIA WH	2 yksikköä
910505102532	ST762T 39S/PW940 DIA WH	2 yksikköä
910505102534	ST762T 49S/840 DIA WH	2 yksikköä
910505102539	ST762T 49S/PW940 DIA WH	2 yksikköä
910505102518	ST761T 39S/PW930 WIA SI	1 yksikkö
910505102414	ST761T 49S/PW930 DIA BK	1 yksikkö
910505102520	ST761T 49S/PW935 DIA BK	1 yksikkö
910505102521	ST761T 49S/PW940 DIA BK	1 yksikkö
910505102527	ST762T 27S/PW940 DIA SI	2 yksikköä
910505102531	ST762T 39S/PW935 WIA SI	2 yksikköä
910505102535	ST762T 49S/PW930 PSU SI	2 yksikköä
910505102508	ST761T 49S/PW940 DIA WH	1 yksikkö
910505102517	ST761T 27S/830 PSU WH	1 yksikkö

Valaistuksen tekniset tiedot (1/2)

Order Code	Full Product Name	Väri­lämpötila (nim.)	Väri­intoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
910505102415	ST762T 49S/PW930 DIA BK	3000 K	>90	122 lm/W	9 800 lm
910505102523	ST762T 27S/830 DIA BK	3000 K	>80	132 lm/W	5 400 lm
910505102526	ST762T 27S/PW935 WIA BK	3500 K	>90	130 lm/W	5 400 lm

Order Code	Full Product Name	Väri­lämpötila (nim.)	Väri­intoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
910505102529	ST762T 39S/840 PSU BK	4000 K	>80	128 lm/W	7 800 lm
910505102530	ST762T 39S/PW930 DIA BK	3000 K	>90	124 lm/W	7 800 lm
910505102537	ST762T 49S/	3500 K	>90	127 lm/W	9 800 lm

Order Code	Full Product	Väriämpötila	Värintoistoindeksi	Valotehokkuus	Valovirta
	Name	(nim.)	(CRI)	(nimellinen)	
910505102538	PW935				
	DIA BK				
	ST762T	4000 K	>90	135 lm/W	9 800 lm
	49S/ PW940 DIA BK				
910505102524	ST762T	4000 K	>80	137 lm/W	5 400 lm
	27S/840				
	PSU WH				
910505102525	ST762T	3000 K	>90	130 lm/W	5 400 lm
	27S/				
	PW930				
	DIA WH				
910505102528	ST762T	3000 K	>80	131 lm/W	7 800 lm
	39S/83				
	O DIA				
	WH				
910505102532	ST762T	4000 K	>90	136 lm/W	7 800 lm
	39S/				
	PW940				
	DIA WH				
910505102534	ST762T	4000 K	>80	132 lm/W	9 800 lm
	49S/84				
	O DIA				
	WH				
910505102539	ST762T	4000 K	>90	135 lm/W	9 800 lm
	49S/				
	PW940				
	DIA WH				
910505102518	ST761T	3000 K	>90	124 lm/W	3 900 lm
	39S/				

Valaistuksen tekniset tiedot (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiikan tyyppi
910505102415	ST762T 49S/PW930 DIA BK	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka
910505102523	ST762T 27S/830 DIA BK	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka
910505102526	ST762T 27S/PW935 WIA BK	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka
910505102529	ST762T 39S/840 PSU BK	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka
910505102530	ST762T 39S/PW930 DIA BK	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka
910505102537	ST762T 49S/PW935 DIA BK	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka
910505102538	ST762T 49S/PW940 DIA BK	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka
910505102524	ST762T 27S/840 PSU WH	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka
910505102525	ST762T 27S/PW930 DIA WH	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka
910505102528	ST762T 39S/830 DIA WH	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka
910505102532	ST762T 39S/PW940 DIA WH	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka

	Full Product	Väri­lämpötila	Väri­intoisto­indeksi	Valotehokkuus	
Order Code	Name	(nim.)	(CRI)	(nimellinen)	Valovirta
	PW930				
	WIA SI				
910505102414	ST761T	3000 K	>90	122 lm/W	4 900 lm
	49S/ PW930				
	DIA BK				
910505102520	ST761T	3500 K	>90	127 lm/W	4 900 lm
	49S/ PW935				
	DIA BK				
910505102521	ST761T	4000 K	>90	133 lm/W	4 900 lm
	49S/ PW940				
	DIA BK				
910505102527	ST762T	4000 K	>90	139 lm/W	5 400 lm
	27S/ PW940				
	DIA SI				
910505102531	ST762T	3500 K	>90	128 lm/W	7 800 lm
	39S/ PW935				
	WIA SI				
910505102535	ST762T	3000 K	>90	122 lm/W	9 800 lm
	49S/ PW930				
	PSU SI				
910505102508	ST761T	4000 K	>90	133 lm/W	4 900 lm
	49S/ PW940				
	DIA WH				
910505102517	ST761T	3000 K	>80	130 lm/W	2 700 lm
	27S/830 PSU WH				

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
910505102415	ST762T 49S/PW930 DIA BK	75 W
910505102523	ST762T 27S/830 DIA BK	46 W
910505102526	ST762T 27S/PW935 WIA BK	44,5 W
910505102529	ST762T 39S/840 PSU BK	67 W
910505102530	ST762T 39S/PW930 DIA BK	66 W
910505102537	ST762T 49S/PW935 DIA BK	73,5 W
910505102538	ST762T 49S/PW940 DIA BK	73,5 W
910505102524	ST762T 27S/840 PSU WH	46 W
910505102525	ST762T 27S/PW930 DIA WH	44,5 W
910505102528	ST762T 39S/830 DIA WH	66 W
910505102532	ST762T 39S/PW940 DIA WH	66 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
910505102534	ST762T 49S/840 DIA WH	73,5 W
910505102539	ST762T 49S/PW940 DIA WH	73,5 W
910505102518	ST761T 39S/PW930 WIA SI	33 W
910505102414	ST761T 49S/PW930 DIA BK	37,5 W
910505102520	ST761T 49S/PW935 DIA BK	37,5 W
910505102521	ST761T 49S/PW940 DIA BK	37,5 W
910505102527	ST762T 27S/PW940 DIA SI	44,5 W
910505102531	ST762T 39S/PW935 WIA SI	66 W
910505102535	ST762T 49S/PW930 PSU SI	75 W
910505102508	ST761T 49S/PW940 DIA WH	37,5 W
910505102517	ST761T 27S/830 PSU WH	23 W

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
910505102415	ST762T 49S/PW930 DIA BK	Kyllä
910505102523	ST762T 27S/830 DIA BK	Kyllä
910505102526	ST762T 27S/PW935 WIA BK	Kyllä
910505102529	ST762T 39S/840 PSU BK	Ei
910505102530	ST762T 39S/PW930 DIA BK	Kyllä
910505102537	ST762T 49S/PW935 DIA BK	Kyllä
910505102538	ST762T 49S/PW940 DIA BK	Kyllä
910505102524	ST762T 27S/840 PSU WH	Ei
910505102525	ST762T 27S/PW930 DIA WH	Kyllä
910505102528	ST762T 39S/830 DIA WH	Kyllä
910505102532	ST762T 39S/PW940 DIA WH	Kyllä

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
910505102534	ST762T 49S/840 DIA WH	Kyllä
910505102539	ST762T 49S/PW940 DIA WH	Kyllä
910505102518	ST761T 39S/PW930 WIA SI	Kyllä
910505102414	ST761T 49S/PW930 DIA BK	Kyllä
910505102520	ST761T 49S/PW935 DIA BK	Kyllä
910505102521	ST761T 49S/PW940 DIA BK	Kyllä
910505102527	ST762T 27S/PW940 DIA SI	Kyllä
910505102531	ST762T 39S/PW935 WIA SI	Kyllä
910505102535	ST762T 49S/PW930 PSU SI	Ei
910505102508	ST761T 49S/PW940 DIA WH	Kyllä
910505102517	ST761T 27S/830 PSU WH	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Kotelon väri
910505102415	ST762T 49S/PW930 DIA BK	Musta
910505102523	ST762T 27S/830 DIA BK	Musta
910505102526	ST762T 27S/PW935 WIA BK	Musta
910505102529	ST762T 39S/840 PSU BK	Musta
910505102530	ST762T 39S/PW930 DIA BK	Musta
910505102537	ST762T 49S/PW935 DIA BK	Musta
910505102538	ST762T 49S/PW940 DIA BK	Musta
910505102524	ST762T 27S/840 PSU WH	Valkoinen
910505102525	ST762T 27S/PW930 DIA WH	Valkoinen
910505102528	ST762T 39S/830 DIA WH	Valkoinen
910505102532	ST762T 39S/PW940 DIA WH	Valkoinen

Order Code	Full Product Name	Kotelon väri
910505102534	ST762T 49S/840 DIA WH	Valkoinen
910505102539	ST762T 49S/PW940 DIA WH	Valkoinen
910505102518	ST761T 39S/PW930 WIA SI	Hopea
910505102414	ST761T 49S/PW930 DIA BK	Musta
910505102520	ST761T 49S/PW935 DIA BK	Musta
910505102521	ST761T 49S/PW940 DIA BK	Musta
910505102527	ST762T 27S/PW940 DIA SI	Hopea
910505102531	ST762T 39S/PW935 WIA SI	Hopea
910505102535	ST762T 49S/PW930 PSU SI	Hopea
910505102508	ST761T 49S/PW940 DIA WH	Valkoinen
910505102517	ST761T 27S/830 PSU WH	Valkoinen

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
910505102415	ST762T 49S/PW930 DIA BK	(0.422,0.386)<2
910505102523	ST762T 27S/830 DIA BK	(0.434,0.403)<3
910505102526	ST762T 27S/PW935 WIA BK	(0.398,0.376)<2
910505102529	ST762T 39S/840 PSU BK	(0.382,0.380)<3
910505102530	ST762T 39S/PW930 DIA BK	(0.422,0.386)<2
910505102537	ST762T 49S/PW935 DIA BK	(0.398,0.376)<2

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
910505102538	ST762T 49S/PW940 DIA BK	(0.374,0.364)<2
910505102524	ST762T 27S/840 PSU WH	(0.382,0.380)<3
910505102525	ST762T 27S/PW930 DIA WH	(0.422,0.386)<2
910505102528	ST762T 39S/830 DIA WH	(0.434,0.403)<3
910505102532	ST762T 39S/PW940 DIA WH	(0.374,0.364)<2
910505102534	ST762T 49S/840 DIA WH	(0.382,0.380)<3

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
910505102539	ST762T 49S/PW940 DIA WH	(0.374,0.364)<2
910505102518	ST761T 39S/PW930 WIA SI	(0.422,0.386)<2
910505102414	ST761T 49S/PW930 DIA BK	(0.422,0.386)<2
910505102520	ST761T 49S/PW935 DIA BK	(0.398,0.376)<2
910505102521	ST761T 49S/PW940 DIA BK	(0.374,0.364)<2




Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
910505102527	ST762T 27S/PW940 DIA SI	(0.374,0.364)<2
910505102531	ST762T 39S/PW935 WIA SI	(0.398,0.376)<2
910505102535	ST762T 49S/PW930 PSU SI	(0.422,0.386)<2
910505102508	ST761T 49S/PW940 DIA WH	(0.374,0.364)<2
910505102517	ST761T 27S/830 PSU WH	(0.434,0.403)<3

Tuotetiedot


Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910505102415	ST762T 49S/PW930 DIA BK	ST762T
910505102523	ST762T 27S/830 DIA BK	ST762T
910505102526	ST762T 27S/PW935 WIA BK	ST762T
910505102529	ST762T 39S/840 PSU BK	ST762T
910505102530	ST762T 39S/PW930 DIA BK	ST762T
910505102537	ST762T 49S/PW935 DIA BK	ST762T
910505102538	ST762T 49S/PW940 DIA BK	ST762T
910505102524	ST762T 27S/840 PSU WH	ST762T
910505102525	ST762T 27S/PW930 DIA WH	ST762T
910505102528	ST762T 39S/830 DIA WH	ST762T
910505102532	ST762T 39S/PW940 DIA WH	ST762T

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910505102534	ST762T 49S/840 DIA WH	ST762T
910505102539	ST762T 49S/PW940 DIA WH	ST762T
910505102518	ST761T 39S/PW930 WIA SI	ST761T
910505102414	ST761T 49S/PW930 DIA BK	ST761T
910505102520	ST761T 49S/PW935 DIA BK	ST761T
910505102521	ST761T 49S/PW940 DIA BK	ST761T
910505102527	ST762T 27S/PW940 DIA SI	ST762T
910505102531	ST762T 39S/PW935 WIA SI	ST762T
910505102535	ST762T 49S/PW930 PSU SI	ST762T
910505102508	ST761T 49S/PW940 DIA WH	ST761T
910505102517	ST761T 27S/830 PSU WH	ST761T


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102526



Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102534



Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102518



Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102414




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102508




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102535




Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST760TI -
910505102531




Polar Normal (separate) - ST760TI -
910505102523




Polar Normal (separate) - ST760TI -
910505102524




Polar Normal (separate) - ST760TI -
910505102521




Polar Normal (separate) - ST760TI -
910505102415




Polar Normal (separate) - ST760TI -
910505102538



Polar Normal (separate) - ST760TI -
910505102527




Polar Normal (separate) - ST760TI -
910505102537




Polar Normal (separate) - ST760TI -
910505102539


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102530




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102529




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102532




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102520



Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102517



Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102525



Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102528

