



Philips StoreFlow: ett nytt koncept för belysning av gångar med hög kontrast

StoreFlow

Philips StoreFlow är utformad för att ge den optimala ljuseffekten för hyllbelysning eller gångbelysning, så att butikerna kan skapa en tilltalande miljö i butiken. Armaturens organiska, naturliga design smälter lätt in i butiksmiljön medan den indirekta PerfectAccent-optiken undviker bländning och ger en väldigt energieffektiv belysningsinstallation. StoreFlow hyllbelysning tillverkas med hjälp av biobaserade plaster och gör att LED, driftdon och optik är enkla att komma åt för service, vilket ger ett lågt koldioxidavtryck och uppfyller kraven i en cirkulär produkt. Den här högkontrastbelysningen är tillgänglig i enkel spotlight (ST761T) som är perfekt för perifera områden i butiken eller i en dubbel spotlight-version (ST762T) som är perfekt för gångbelysning.

Fördelar

- Optimal ljuseffekt för hyllor och gångar: produkter på hyllor i ögonhöjd sticker ut, medan resten av hyllan är jämnt belyst utan att onödigt ljus hamnar på golvet
- Undviker att kunderna distraheras av PerfectAccent indirekt optik för att minska bländning
- Den kompakta armaturdesignen smälter enkelt in i butikens layout
- StoreFlow kan minska ditt koldioxidavtryck: armaturhuset är tillverkat av biobaserad plast och produkten stöder cirkulär belysning tack vare enklare byten av komponenter och systemintegration

Funktioner

- 340° rotation och +/- 15° lutning (med vinkelindikering) för perfekt, enhetligt ljusriktning
- Enkel eller dubbel spotlight-versioner till belysning i perifera butiksområden och allmänna gångar i butikens mittpunkt
- Hög armatureffektivitet – även med CRI 90 LED-lampor
- Avtagbara skydd för enkelt underhåll och uppgraderingar av optik, driftdon och LED
- Trådlösa eller DALI-baserade styrsystem för finjustering av ljusnivåerna

Användning

- Servicebutiker
- Snabbköp och stormarknader
- Stora butikskedjor

Varning och Säkerhet

- Rengöring av optik bör endast göras med tryckluft. Det är förbjudet att vidröra LED-källan eller reflektorn.
- Vid underhåll måste produkten stängas av och kylas ned.
- Produkten måste installeras utom räckhåll. När produkten är varm ska den endast vidröras med en värmeisolerande handske.
- LED-armaturer har bättre skadefaktor än konventionella ljuskällor men kan alltså orsaka blekning i färger även utan IR eller UV i ljuset, eftersom ljus i sig själv är en energibärare. För att minimera risken, undvik ljusnivåer över 1000 lx.
- ST761T Storeflow med en spotlight ska alltid installeras i linje med skenan om upphängningsvajer används. Installation under en vinkel är endast tillåten på en skena med styvt upphängningssystem för att undvika lutning av skenan

Versions



StoreFlow Single Spothead ST761T
in silver







StoreFlow Single Spothead ST761T
in black



StoreFlow Double Spothead
ST762T in silver

Måttskiss



Produktinformation



StoreFlow Single Spothead ST761T
sideview silver



StoreFlow Single Spothead ST761T
frontview silver



StoreFlow Double Spothead
ST762T frontview black



StoreFlow Single Spothead ST761T
frontview white



StoreFlow Double Spothead
ST762T frontview white



StoreFlow Double Spothead
ST762T sideview silver

Produktinformation



StoreFlow Double Spothead
ST762T frontview silver



StoreFlow is easy to service due to
its removable covers



StoreFlow Single Spothead ST761T
sideview black



Tilt indications make consistent
aiming of multiple spotheads easy



StoreFlow Single Spothead ST761T
frontview black



StoreFlow Double Spothead
ST762T sideview white



StoreFlow Single Spothead ST761T
sideview white



StoreFlow Double Spothead
ST762T sideview black

Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej
Service tag	Ja
Ljusteknik	
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Drift och elektricitet	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej
Styrenheter och dimring	
Max. dimringsnivå	1%
Mekanik och armaturhus	
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02
Kod för kapslingsklass	IP20
Användning och godkännande	
Omgivningstemperatur	+10 till +35 °C
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,5
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	+/-10%

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Antal driftdonsenheter
910505102415	ST762T 49S/PW930 DIA BK	2 enheter
910505102523	ST762T 27S/830 DIA BK	2 enheter
910505102526	ST762T 27S/PW935 WIA BK	2 enheter
910505102529	ST762T 39S/840 PSU BK	2 enheter
910505102530	ST762T 39S/PW930 DIA BK	2 enheter
910505102537	ST762T 49S/PW935 DIA BK	2 enheter
910505102538	ST762T 49S/PW940 DIA BK	2 enheter
910505102524	ST762T 27S/840 PSU WH	2 enheter
910505102525	ST762T 27S/PW930 DIA WH	2 enheter
910505102528	ST762T 39S/830 DIA WH	2 enheter
910505102532	ST762T 39S/PW940 DIA WH	2 enheter
910505102534	ST762T 49S/840 DIA WH	2 enheter
910505102539	ST762T 49S/PW940 DIA WH	2 enheter
910505102518	ST761T 39S/PW930 WIA SI	1 enhet
910505102414	ST761T 49S/PW930 DIA BK	1 enhet
910505102520	ST761T 49S/PW935 DIA BK	1 enhet
910505102521	ST761T 49S/PW940 DIA BK	1 enhet
910505102527	ST762T 27S/PW940 DIA SI	2 enheter
910505102531	ST762T 39S/PW935 WIA SI	2 enheter
910505102535	ST762T 49S/PW930 PSU SI	2 enheter
910505102508	ST761T 49S/PW940 DIA WH	1 enhet
910505102517	ST761T 27S/830 PSU WH	1 enhet

Ljusteknik (1/2)

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusutbyte (märkvärde)	
				(nom)	Ljusflöde
910505102415	ST762T 49S/PW930 DIA BK	3000 K	>90	122 lm/W	9 800 lm
910505102523	ST762T 27S/830 DIA BK	3000 K	>80	132 lm/W	5 400 lm
910505102526	ST762T 27S/PW935 WIA BK	3500 K	>90	130 lm/W	5 400 lm
910505102529	ST762T 39S/840 PSU BK	4000 K	>80	128 lm/W	7 800 lm
910505102530	ST762T 39S/PW930 DIA BK	3000 K	>90	124 lm/W	7 800 lm
910505102537	ST762T 49S/PW935 DIA BK	3500 K	>90	127 lm/W	9 800 lm

	Full	Korrelerad		Ljusutbyte	
	Product	färgtemperatur		(märkvärde)	
Order Code	Name	(Nom)	Färgåtergivningsindex	(nom)	Ljusflöde
910505102538	ST762T 49S/ PW940 DIA BK	4000 K	>90	135 lm/W	9 800 lm
910505102524	ST762T 27S/84 0 PSU WH	4000 K	>80	137 lm/W	5 400 lm
910505102525	ST762T 27S/ PW930 DIA WH	3000 K	>90	130 lm/W	5 400 lm
910505102528	ST762T 39S/83 0 DIA WH	3000 K	>80	131 lm/W	7 800 lm
910505102532	ST762T 39S/ PW940 DIA WH	4000 K	>90	136 lm/W	7 800 lm
910505102534	ST762T 49S/84 0 DIA WH	4000 K	>80	132 lm/W	9 800 lm
910505102539	ST762T 49S/ PW940 DIA WH	4000 K	>90	135 lm/W	9 800 lm
910505102518	ST761T 39S/ PW930 WIA SI	3000 K	>90	124 lm/W	3 900 lm
910505102414	ST761T 49S/	3000 K	>90	122 lm/W	4 900 lm

Ljusteknik (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiktyp
910505102415	ST762T 49S/PW930 DIA BK	Dubbelasymmetrisk optik
910505102523	ST762T 27S/830 DIA BK	Dubbelasymmetrisk optik
910505102526	ST762T 27S/PW935 WIA BK	Dubbelasymmetrisk optik
910505102529	ST762T 39S/840 PSU BK	Dubbelasymmetrisk optik
910505102530	ST762T 39S/PW930 DIA BK	Dubbelasymmetrisk optik
910505102537	ST762T 49S/PW935 DIA BK	Dubbelasymmetrisk optik
910505102538	ST762T 49S/PW940 DIA BK	Dubbelasymmetrisk optik
910505102524	ST762T 27S/840 PSU WH	Dubbelasymmetrisk optik
910505102525	ST762T 27S/PW930 DIA WH	Dubbelasymmetrisk optik
910505102528	ST762T 39S/830 DIA WH	Dubbelasymmetrisk optik
910505102532	ST762T 39S/PW940 DIA WH	Dubbelasymmetrisk optik

	Full	Korrelerad		Ljusutbyte	
	Product	färgtemperatur		(märkvärde)	
Order Code	Name	(Nom)	Färgåtergivningsindex	(nom)	Ljusflöde
	PW930 DIA BK				
910505102520	ST761T 49S/ PW935 DIA BK	3500 K	>90	127 lm/W	4 900 lm
910505102521	ST761T 49S/ PW940 DIA BK	4000 K	>90	133 lm/W	4 900 lm
910505102527	ST762T 27S/ PW940 DIA SI	4000 K	>90	139 lm/W	5 400 lm
910505102531	ST762T 39S/ PW935 WIA SI	3500 K	>90	128 lm/W	7 800 lm
910505102535	ST762T 49S/ PW930 PSU SI	3000 K	>90	122 lm/W	9 800 lm
910505102508	ST761T 49S/ PW940 DIA WH	4000 K	>90	133 lm/W	4 900 lm
910505102517	ST761T 27S/83 0 PSU WH	3000 K	>80	130 lm/W	2 700 lm

Order Code	Full Product Name	Optiktyp
910505102534	ST762T 49S/840 DIA WH	Dubbelasymmetrisk optik
910505102539	ST762T 49S/PW940 DIA WH	Dubbelasymmetrisk optik
910505102518	ST761T 39S/PW930 WIA SI	Asymmetrisk spridningsvinkel
910505102414	ST761T 49S/PW930 DIA BK	Asymmetrisk spridningsvinkel
910505102520	ST761T 49S/PW935 DIA BK	Asymmetrisk spridningsvinkel
910505102521	ST761T 49S/PW940 DIA BK	Asymmetrisk spridningsvinkel
910505102527	ST762T 27S/PW940 DIA SI	Dubbelasymmetrisk optik
910505102531	ST762T 39S/PW935 WIA SI	Dubbelasymmetrisk optik
910505102535	ST762T 49S/PW930 PSU SI	Dubbelasymmetrisk optik
910505102508	ST761T 49S/PW940 DIA WH	Asymmetrisk spridningsvinkel
910505102517	ST761T 27S/830 PSU WH	Asymmetrisk spridningsvinkel

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
910505102415	ST762T 49S/PW930 DIA BK	75 W
910505102523	ST762T 27S/830 DIA BK	46 W
910505102526	ST762T 27S/PW935 WIA BK	44,5 W
910505102529	ST762T 39S/840 PSU BK	67 W
910505102530	ST762T 39S/PW930 DIA BK	66 W
910505102537	ST762T 49S/PW935 DIA BK	73,5 W
910505102538	ST762T 49S/PW940 DIA BK	73,5 W
910505102524	ST762T 27S/840 PSU WH	46 W
910505102525	ST762T 27S/PW930 DIA WH	44,5 W
910505102528	ST762T 39S/830 DIA WH	66 W
910505102532	ST762T 39S/PW940 DIA WH	66 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
910505102534	ST762T 49S/840 DIA WH	73,5 W
910505102539	ST762T 49S/PW940 DIA WH	73,5 W
910505102518	ST761T 39S/PW930 WIA SI	33 W
910505102414	ST761T 49S/PW930 DIA BK	37,5 W
910505102520	ST761T 49S/PW935 DIA BK	37,5 W
910505102521	ST761T 49S/PW940 DIA BK	37,5 W
910505102527	ST762T 27S/PW940 DIA SI	44,5 W
910505102531	ST762T 39S/PW935 WIA SI	66 W
910505102535	ST762T 49S/PW930 PSU SI	75 W
910505102508	ST761T 49S/PW940 DIA WH	37,5 W
910505102517	ST761T 27S/830 PSU WH	23 W

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar
910505102415	ST762T 49S/PW930 DIA BK	Ja
910505102523	ST762T 27S/830 DIA BK	Ja
910505102526	ST762T 27S/PW935 WIA BK	Ja
910505102529	ST762T 39S/840 PSU BK	Nej
910505102530	ST762T 39S/PW930 DIA BK	Ja
910505102537	ST762T 49S/PW935 DIA BK	Ja
910505102538	ST762T 49S/PW940 DIA BK	Ja
910505102524	ST762T 27S/840 PSU WH	Nej
910505102525	ST762T 27S/PW930 DIA WH	Ja
910505102528	ST762T 39S/830 DIA WH	Ja
910505102532	ST762T 39S/PW940 DIA WH	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbar
910505102534	ST762T 49S/840 DIA WH	Ja
910505102539	ST762T 49S/PW940 DIA WH	Ja
910505102518	ST761T 39S/PW930 WIA SI	Ja
910505102414	ST761T 49S/PW930 DIA BK	Ja
910505102520	ST761T 49S/PW935 DIA BK	Ja
910505102521	ST761T 49S/PW940 DIA BK	Ja
910505102527	ST762T 27S/PW940 DIA SI	Ja
910505102531	ST762T 39S/PW935 WIA SI	Ja
910505102535	ST762T 49S/PW930 PSU SI	Nej
910505102508	ST761T 49S/PW940 DIA WH	Ja
910505102517	ST761T 27S/830 PSU WH	Nej

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
910505102415	ST762T 49S/PW930 DIA BK	Svart
910505102523	ST762T 27S/830 DIA BK	Svart
910505102526	ST762T 27S/PW935 WIA BK	Svart
910505102529	ST762T 39S/840 PSU BK	Svart
910505102530	ST762T 39S/PW930 DIA BK	Svart
910505102537	ST762T 49S/PW935 DIA BK	Svart
910505102538	ST762T 49S/PW940 DIA BK	Svart
910505102524	ST762T 27S/840 PSU WH	Vit
910505102525	ST762T 27S/PW930 DIA WH	Vit
910505102528	ST762T 39S/830 DIA WH	Vit
910505102532	ST762T 39S/PW940 DIA WH	Vit

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
910505102534	ST762T 49S/840 DIA WH	Vit
910505102539	ST762T 49S/PW940 DIA WH	Vit
910505102518	ST761T 39S/PW930 WIA SI	Silver
910505102414	ST761T 49S/PW930 DIA BK	Svart
910505102520	ST761T 49S/PW935 DIA BK	Svart
910505102521	ST761T 49S/PW940 DIA BK	Svart
910505102527	ST762T 27S/PW940 DIA SI	Silver
910505102531	ST762T 39S/PW935 WIA SI	Silver
910505102535	ST762T 49S/PW930 PSU SI	Silver
910505102508	ST761T 49S/PW940 DIA WH	Vit
910505102517	ST761T 27S/830 PSU WH	Vit

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505102415	ST762T 49S/PW930 DIA BK	(0.422,0.386)<2
910505102523	ST762T 27S/830 DIA BK	(0.434,0.403)<3
910505102526	ST762T 27S/PW935 WIA BK	(0.398,0.376)<2
910505102529	ST762T 39S/840 PSU BK	(0.382,0.380)<3
910505102530	ST762T 39S/PW930 DIA BK	(0.422,0.386)<2

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505102537	ST762T 49S/PW935 DIA BK	(0.398,0.376)<2
910505102538	ST762T 49S/PW940 DIA BK	(0.374,0.364)<2
910505102524	ST762T 27S/840 PSU WH	(0.382,0.380)<3
910505102525	ST762T 27S/PW930 DIA WH	(0.422,0.386)<2
910505102528	ST762T 39S/830 DIA WH	(0.434,0.403)<3

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505102532	ST762T 39S/PW940 DIA WH	(0.374,0.364)<2
910505102534	ST762T 49S/840 DIA WH	(0.382,0.380)<3
910505102539	ST762T 49S/PW940 DIA WH	(0.374,0.364)<2
910505102518	ST761T 39S/PW930 WIA SI	(0.422,0.386)<2
910505102414	ST761T 49S/PW930 DIA BK	(0.422,0.386)<2
910505102520	ST761T 49S/PW935 DIA BK	(0.398,0.376)<2




Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505102521	ST761T 49S/PW940 DIA BK	(0.374,0.364)<2
910505102527	ST762T 27S/PW940 DIA SI	(0.374,0.364)<2
910505102531	ST762T 39S/PW935 WIA SI	(0.398,0.376)<2
910505102535	ST762T 49S/PW930 PSU SI	(0.422,0.386)<2
910505102508	ST761T 49S/PW940 DIA WH	(0.374,0.364)<2
910505102517	ST761T 27S/830 PSU WH	(0.434,0.403)<3

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910505102415	ST762T 49S/PW930 DIA BK	ST762T
910505102523	ST762T 27S/830 DIA BK	ST762T
910505102526	ST762T 27S/PW935 WIA BK	ST762T
910505102529	ST762T 39S/840 PSU BK	ST762T
910505102530	ST762T 39S/PW930 DIA BK	ST762T
910505102537	ST762T 49S/PW935 DIA BK	ST762T
910505102538	ST762T 49S/PW940 DIA BK	ST762T
910505102524	ST762T 27S/840 PSU WH	ST762T
910505102525	ST762T 27S/PW930 DIA WH	ST762T
910505102528	ST762T 39S/830 DIA WH	ST762T
910505102532	ST762T 39S/PW940 DIA WH	ST762T

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910505102534	ST762T 49S/840 DIA WH	ST762T
910505102539	ST762T 49S/PW940 DIA WH	ST762T
910505102518	ST761T 39S/PW930 WIA SI	ST761T
910505102414	ST761T 49S/PW930 DIA BK	ST761T
910505102520	ST761T 49S/PW935 DIA BK	ST761T
910505102521	ST761T 49S/PW940 DIA BK	ST761T
910505102527	ST762T 27S/PW940 DIA SI	ST762T
910505102531	ST762T 39S/PW935 WIA SI	ST762T
910505102535	ST762T 49S/PW930 PSU SI	ST762T
910505102508	ST761T 49S/PW940 DIA WH	ST761T
910505102517	ST761T 27S/830 PSU WH	ST761T




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102526

Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102534

Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102518






Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102414

Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102508

Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102535




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102531

Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102523




**Polar Normal (separate) - ST760TI -
910505102524**



Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102521

Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102415

Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102538




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102527


Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102537

**Polar Normal (separate) - ST760TI -
910505102539**


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102530




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102529




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102532




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102520



Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102517



Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102525



Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102528

