



Philips StoreFlow: Yüksek kontrastlı koridor aydınlatmasında yeni bir konsept

StoreFlow

Philips StoreFlow, perakendecilerin mağazada çekici bir ambiyans yaratabilmeleri amacıyla raf aydınlatması veya koridor aydınlatması için optimum ışık etkisi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Armatürün organik ve doğal tasarımı mağaza ortamına kolayca uyum sağlarken, dolaylı PerfectAccent optikleri parlamayı önleyerek ve yüksek enerji verimliliğine sahip bir aydınlatma kurulumunu destekliyor. StoreFlow raf aydınlatması, biyolojik bazlı plastikler kullanılarak üretilir ve LED, sürücü ve optiklerin kolay servis edilebilirliğini sağlayarak düşük karbon ayak izi oluşturur ve Döngüsel bir ürünün gereksinimlerini karşılar. Bu yüksek kontrastlı aydınlatma, mağazanın çevre alanları için ideal olan tek spot başlıklı (ST761T) veya koridor aydınlatması için mükemmel olan çift spot başlıklı (ST762T) versiyonuyla mevcuttur.

Faydaları

- Raflar ve reyonlar için optimum ışık etkisi: Göz hizasındaki ürünler öne çıkarken rafın geri kalanı zeminde gereksiz ışık olmadan eşit şekilde aydınlatılır
- Parlamayı azaltmak için PerfectAccent dolaylı optikleriyle alışveriş yapanların dikkatinin dağılmasını önler
- Kompakt aydınlatma armatürü tasarımı mağaza düzenlerine kolayca uyum sağlar
- StoreFlow karbon ayak izinizi azaltabilir: Muhafaza biyolojik bazlı plastiklerden yapılmıştır ve kolay bileşen değişimi ve sistem entegrasyonu döngüsel aydınlatmayı destekler

Özellikler

- Mükemmel ve tutarlı ışık hedeflemesi için 340° dönüş ve +/- 15° devirme (açı göstergesi ile)
- Mağazanın merkezindeki genel reyonların yanı sıra mağazanın çevre alanlarını aydınlatmak için tek veya çift spot başlıklı modeller
- Yüksek aydınlatma armatürü verimi - CRI 90 LED'lerle bile
- Kolay bakım ve optik, sürücü ve LED yükseltmeleri için çıkarılabilir kapaklar
- Işık seviyelerini ince ayarlamak için kablosuz veya DALI tabanlı kontroller

Uygulama

- Küçük marketler
- Süpermarketler ve hipermarketler
- Büyük perakende formatları

Güvenlik ve uyarılar

- Optik temizliği sadece basınçlı hava ile yapılmalıdır. LED veya reflektöre dokunmak yasaktır.
- Bakım sırasında ürün kapatılmalı ve soğutulmalıdır.
- Ürün ulaşılabilir mesafeden daha uzakta monte edilmelidir. Sıcakken ürüne müdahale etmek yalnızca yalıtımlı bir eldivenle mümkündür
- Hasar faktörü açısından LED armatürler geleneksel ışık kaynaklarına göre bir iyileştirme sunar, ancak ışık huzmesinde IR veya UV olmasa bile ışığın kendisi bir enerji kaynağı olduğundan yine de renk solmasına neden olabilir. Riski en aza indirmek için 1000 lx'in üzerindeki ışık seviyelerinden kaçının.
- 1 spot başlıklı ST761T Storeflow, bir askı teli kullanılıyorsa her zaman ray ile aynı hizada kurulmalıdır. Bir açının altına montaja yalnızca sert süspansiyonlu bir rayda izin verilir, böylece rayın eğilmesi önlenir

Versions



StoreFlow Double Spothead
ST762T in black



StoreFlow Single Spothead ST761T
in silver







StoreFlow Single Spothead ST761T
in black



StoreFlow Single Spothead ST761T
in white

Boyutlu çizim



ÜRÜN BİLGİLERİ



StoreFlow Single Spothead ST761T
sideview silver



StoreFlow Single Spothead ST761T
frontview silver



StoreFlow Double Spothead
ST762T frontview black



StoreFlow Single Spothead ST761T
frontview white



StoreFlow Double Spothead
ST762T frontview white



StoreFlow Double Spothead
ST762T sideview silver

ÜRÜN BİLGİLERİ



StoreFlow Double Spothead
ST762T frontview silver



StoreFlow is easy to service due to
its removable covers



StoreFlow Single Spothead ST761T
sideview black



Tilt indications make consistent
aiming of multiple spotheads easy



StoreFlow Single Spothead ST761T
frontview black



StoreFlow Double Spothead
ST762T sideview white



StoreFlow Single Spothead ST761T
sideview white



StoreFlow Double Spothead
ST762T sideview black

Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Service etiketi	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Işık kaynağının ışın açısı	120 °
----------------------------	-------

Çalıştırma ve Elektrik

Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Rastgele anahtara uygun	Hayır

Kontroller ve Dim Etme

Maksimum dim seviyesi	1%
-----------------------	----

Mekanik ve Muhafaza

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20

Onay ve Uygulama

Ortam sıcaklığı aralığı	+10 ila +35 °C
CE işareti	Evet
ENEC işareti	ENEC işareti
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreşim değeri	1
Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	0,5

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
----------------------	--------

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Sürücü birimi sayısı
01434300	ST762T 49S/PW930 DIA BK	2 ünite
01161800	ST762T 27S/830 DIA BK	2 ünite
01164900	ST762T 27S/PW935 WIA BK	2 ünite
01167000	ST762T 39S/840 PSU BK	2 ünite
01168700	ST762T 39S/PW930 DIA BK	2 ünite
01175500	ST762T 49S/PW935 DIA BK	2 ünite
01176200	ST762T 49S/PW940 DIA BK	2 ünite
01162500	ST762T 27S/840 PSU WH	2 ünite
01163200	ST762T 27S/PW930 DIA WH	2 ünite
01166300	ST762T 39S/830 DIA WH	2 ünite
01170000	ST762T 39S/PW940 DIA WH	2 ünite
01172400	ST762T 49S/840 DIA WH	2 ünite
01177900	ST762T 49S/PW940 DIA WH	2 ünite
01156400	ST761T 39S/PW930 WIA SI	1 ünite
01433600	ST761T 49S/PW930 DIA BK	1 ünite
01158800	ST761T 49S/PW935 DIA BK	1 ünite
01159500	ST761T 49S/PW940 DIA BK	1 ünite
01165600	ST762T 27S/PW940 DIA SI	2 ünite
01169400	ST762T 39S/PW935 WIA SI	2 ünite
01173100	ST762T 49S/PW930 PSU SI	2 ünite
01146500	ST761T 49S/PW940 DIA WH	1 ünite
01155700	ST761T 27S/830 PSU WH	1 ünite

Işık Teknik Ayrıntıları (1/2)

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk oluşturma dizini (CRI)	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı
01434300	ST762T 49S/PW930 DIA BK	3000 K	>90	122 lm/W	9.800 lm
01161800	ST762T 27S/830 DIA BK	3000 K	>80	132 lm/W	5.400 lm
01164900	ST762T 27S/PW935 WIA BK	3500 K	>90	130 lm/W	5.400 lm
01167000	ST762T 39S/840 PSU BK	4000 K	>80	128 lm/W	7.800 lm

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk oluşturma dizini (CRI)	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı
01168700	ST762T 39S/PW930 DIA BK	3000 K	>90	124 lm/W	7.800 lm
01175500	ST762T 49S/PW935 DIA BK	3500 K	>90	127 lm/W	9.800 lm
01176200	ST762T 49S/PW940 DIA BK	4000 K	>90	135 lm/W	9.800 lm
01162500	ST762T 27S/840 PSU WH	4000 K	>80	137 lm/W	5.400 lm

Order Code	Full Product	İlişkili Renk	Renk	Aydınlatma	Işık Akısı
	Name	Sıcaklığı (Nom.)	oluşturma dizini (CRI)	Verimi (nominal) (Nom)	
01163200	ST762T 27S/ PW930 DIA WH	3000 K	>90	130 lm/W	5.400 lm
01166300	ST762T 39S/830 DIA WH	3000 K	>80	131 lm/W	7.800 lm
01170000	ST762T 39S/ PW940 DIA WH	4000 K	>90	136 lm/W	7.800 lm
01172400	ST762T 49S/840 DIA WH	4000 K	>80	132 lm/W	9.800 lm
01177900	ST762T 49S/ PW940 DIA WH	4000 K	>90	135 lm/W	9.800 lm
01156400	ST761T 39S/ PW930 WIA SI	3000 K	>90	124 lm/W	3.900 lm
01433600	ST761T 49S/ PW930 DIA BK	3000 K	>90	122 lm/W	4.900 lm

Işık Teknik Ayrıntıları (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optik sistem türü
01434300	ST762T 49S/PW930 DIA BK	İkili asimetrik optik
01161800	ST762T 27S/830 DIA BK	İkili asimetrik optik
01164900	ST762T 27S/PW935 WIA BK	İkili asimetrik optik
01167000	ST762T 39S/840 PSU BK	İkili asimetrik optik
01168700	ST762T 39S/PW930 DIA BK	İkili asimetrik optik
01175500	ST762T 49S/PW935 DIA BK	İkili asimetrik optik
01176200	ST762T 49S/PW940 DIA BK	İkili asimetrik optik
01162500	ST762T 27S/840 PSU WH	İkili asimetrik optik
01163200	ST762T 27S/PW930 DIA WH	İkili asimetrik optik
01166300	ST762T 39S/830 DIA WH	İkili asimetrik optik
01170000	ST762T 39S/PW940 DIA WH	İkili asimetrik optik

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
01434300	ST762T 49S/PW930 DIA BK	75 W
01161800	ST762T 27S/830 DIA BK	46 W
01164900	ST762T 27S/PW935 WIA BK	44,5 W
01167000	ST762T 39S/840 PSU BK	67 W
01168700	ST762T 39S/PW930 DIA BK	66 W
01175500	ST762T 49S/PW935 DIA BK	73,5 W
01176200	ST762T 49S/PW940 DIA BK	73,5 W
01162500	ST762T 27S/840 PSU WH	46 W
01163200	ST762T 27S/PW930 DIA WH	44,5 W
01166300	ST762T 39S/830 DIA WH	66 W
01170000	ST762T 39S/PW940 DIA WH	66 W

Kontroller ve Dim Etme

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
01434300	ST762T 49S/PW930 DIA BK	Evet

Order Code	Full Product	İlişkili Renk	Renk	Aydınlatma	Işık Akısı
	Name	Sıcaklığı (Nom.)	oluşturma dizini (CRI)	Verimi (nominal) (Nom)	
01158800	ST761T 49S/ PW935 DIA BK	3500 K	>90	127 lm/W	4.900 lm
01159500	ST761T 49S/ PW940 DIA BK	4000 K	>90	133 lm/W	4.900 lm
01165600	ST762T 27S/ PW940 DIA SI	4000 K	>90	139 lm/W	5.400 lm
01169400	ST762T 39S/ PW935 WIA SI	3500 K	>90	128 lm/W	7.800 lm
01173100	ST762T 49S/ PW930 PSU SI	3000 K	>90	122 lm/W	9.800 lm
01146500	ST761T 49S/ PW940 DIA WH	4000 K	>90	133 lm/W	4.900 lm
01155700	ST761T 27S/830 PSU WH	3000 K	>80	130 lm/W	2.700 lm

Order Code	Full Product Name	Optik sistem türü
01172400	ST762T 49S/840 DIA WH	İkili asimetrik optik
01177900	ST762T 49S/PW940 DIA WH	İkili asimetrik optik
01156400	ST761T 39S/PW930 WIA SI	Asimetrik Işın açısı
01433600	ST761T 49S/PW930 DIA BK	Asimetrik Işın açısı
01158800	ST761T 49S/PW935 DIA BK	Asimetrik Işın açısı
01159500	ST761T 49S/PW940 DIA BK	Asimetrik Işın açısı
01165600	ST762T 27S/PW940 DIA SI	İkili asimetrik optik
01169400	ST762T 39S/PW935 WIA SI	İkili asimetrik optik
01173100	ST762T 49S/PW930 PSU SI	İkili asimetrik optik
01146500	ST761T 49S/PW940 DIA WH	Asimetrik Işın açısı
01155700	ST761T 27S/830 PSU WH	Asimetrik Işın açısı

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
01172400	ST762T 49S/840 DIA WH	73,5 W
01177900	ST762T 49S/PW940 DIA WH	73,5 W
01156400	ST761T 39S/PW930 WIA SI	33 W
01433600	ST761T 49S/PW930 DIA BK	37,5 W
01158800	ST761T 49S/PW935 DIA BK	37,5 W
01159500	ST761T 49S/PW940 DIA BK	37,5 W
01165600	ST762T 27S/PW940 DIA SI	44,5 W
01169400	ST762T 39S/PW935 WIA SI	66 W
01173100	ST762T 49S/PW930 PSU SI	75 W
01146500	ST761T 49S/PW940 DIA WH	37,5 W
01155700	ST761T 27S/830 PSU WH	23 W

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
01164900	ST762T 27S/PW935 WIA BK	Evet
01167000	ST762T 39S/840 PSU BK	Hayır
01168700	ST762T 39S/PW930 DIA BK	Evet
01175500	ST762T 49S/PW935 DIA BK	Evet
01176200	ST762T 49S/PW940 DIA BK	Evet
01162500	ST762T 27S/840 PSU WH	Hayır
01163200	ST762T 27S/PW930 DIA WH	Evet
01166300	ST762T 39S/830 DIA WH	Evet
01170000	ST762T 39S/PW940 DIA WH	Evet
01172400	ST762T 49S/840 DIA WH	Evet

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
01177900	ST762T 49S/PW940 DIA WH	Evet
01156400	ST761T 39S/PW930 WIA SI	Evet
01433600	ST761T 49S/PW930 DIA BK	Evet
01158800	ST761T 49S/PW935 DIA BK	Evet
01159500	ST761T 49S/PW940 DIA BK	Evet
01165600	ST762T 27S/PW940 DIA SI	Evet
01169400	ST762T 39S/PW935 WIA SI	Evet
01173100	ST762T 49S/PW930 PSU SI	Hayır
01146500	ST761T 49S/PW940 DIA WH	Evet
01155700	ST761T 27S/830 PSU WH	Hayır

Mekanik ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Rengi
01434300	ST762T 49S/PW930 DIA BK	Siyah
01161800	ST762T 27S/830 DIA BK	Siyah
01164900	ST762T 27S/PW935 WIA BK	Siyah
01167000	ST762T 39S/840 PSU BK	Siyah
01168700	ST762T 39S/PW930 DIA BK	Siyah
01175500	ST762T 49S/PW935 DIA BK	Siyah
01176200	ST762T 49S/PW940 DIA BK	Siyah
01162500	ST762T 27S/840 PSU WH	Beyaz
01163200	ST762T 27S/PW930 DIA WH	Beyaz
01166300	ST762T 39S/830 DIA WH	Beyaz
01170000	ST762T 39S/PW940 DIA WH	Beyaz

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Rengi
01172400	ST762T 49S/840 DIA WH	Beyaz
01177900	ST762T 49S/PW940 DIA WH	Beyaz
01156400	ST761T 39S/PW930 WIA SI	Gümüş
01433600	ST761T 49S/PW930 DIA BK	Siyah
01158800	ST761T 49S/PW935 DIA BK	Siyah
01159500	ST761T 49S/PW940 DIA BK	Siyah
01165600	ST762T 27S/PW940 DIA SI	Gümüş
01169400	ST762T 39S/PW935 WIA SI	Gümüş
01173100	ST762T 49S/PW930 PSU SI	Gümüş
01146500	ST761T 49S/PW940 DIA WH	Beyaz
01155700	ST761T 27S/830 PSU WH	Beyaz

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü
01434300	ST762T 49S/PW930 DIA BK	(0.422,0.386)<2
01161800	ST762T 27S/830 DIA BK	(0.434,0.403)<3
01164900	ST762T 27S/PW935 WIA BK	(0.398,0.376)<2
01167000	ST762T 39S/840 PSU BK	(0.382,0.380)<3
01168700	ST762T 39S/PW930 DIA BK	(0.422,0.386)<2
01175500	ST762T 49S/PW935 DIA BK	(0.398,0.376)<2
01176200	ST762T 49S/PW940 DIA BK	(0.374,0.364)<2
01162500	ST762T 27S/840 PSU WH	(0.382,0.380)<3
01163200	ST762T 27S/PW930 DIA WH	(0.422,0.386)<2
01166300	ST762T 39S/830 DIA WH	(0.434,0.403)<3
01170000	ST762T 39S/PW940 DIA WH	(0.374,0.364)<2

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü
01172400	ST762T 49S/840 DIA WH	(0.382,0.380)<3
01177900	ST762T 49S/PW940 DIA WH	(0.374,0.364)<2
01156400	ST761T 39S/PW930 WIA SI	(0.422,0.386)<2
01433600	ST761T 49S/PW930 DIA BK	(0.422,0.386)<2
01158800	ST761T 49S/PW935 DIA BK	(0.398,0.376)<2
01159500	ST761T 49S/PW940 DIA BK	(0.374,0.364)<2
01165600	ST762T 27S/PW940 DIA SI	(0.374,0.364)<2
01169400	ST762T 39S/PW935 WIA SI	(0.398,0.376)<2
01173100	ST762T 49S/PW930 PSU SI	(0.422,0.386)<2
01146500	ST761T 49S/PW940 DIA WH	(0.374,0.364)<2
01155700	ST761T 27S/830 PSU WH	(0.434,0.403)<3

Ürün Verileri




Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu
01434300	ST762T 49S/PW930 DIA BK	ST762T
01161800	ST762T 27S/830 DIA BK	ST762T
01164900	ST762T 27S/PW935 WIA BK	ST762T
01167000	ST762T 39S/840 PSU BK	ST762T
01168700	ST762T 39S/PW930 DIA BK	ST762T
01175500	ST762T 49S/PW935 DIA BK	ST762T
01176200	ST762T 49S/PW940 DIA BK	ST762T

Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu
01162500	ST762T 27S/840 PSU WH	ST762T
01163200	ST762T 27S/PW930 DIA WH	ST762T
01166300	ST762T 39S/830 DIA WH	ST762T
01170000	ST762T 39S/PW940 DIA WH	ST762T
01172400	ST762T 49S/840 DIA WH	ST762T
01177900	ST762T 49S/PW940 DIA WH	ST762T
01156400	ST761T 39S/PW930 WIA SI	ST761T


Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu
01433600	ST761T 49S/PW930 DIA BK	ST761T
01158800	ST761T 49S/PW935 DIA BK	ST761T
01159500	ST761T 49S/PW940 DIA BK	ST761T
01165600	ST762T 27S/PW940 DIA SI	ST762T

Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu
01169400	ST762T 39S/PW935 WIA SI	ST762T
01173100	ST762T 49S/PW930 PSU SI	ST762T
01146500	ST761T 49S/PW940 DIA WH	ST761T
01155700	ST761T 27S/830 PSU WH	ST761T


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102526




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102534




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102518




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102414




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102508



Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102535



Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102531




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102523




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102524




Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102521




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102415




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102538




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102527




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102537




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102539



Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102530






Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102529



Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102532


Polar Wide Diagrams



**Polar Normal (separate) - ST760TI -
910505102520**

**Polar Normal (separate) - ST760TI -
910505102517**

**Polar Normal (separate) - ST760TI -
910505102525**



**Polar Normal (separate) - ST760TI -
910505102528**

