



Philips StoreFlow: нова концепція висококонтрастного освітлення проходів

StoreFlow

Лінійку Philips StoreFlow розроблено для забезпечення оптимального світлового ефекту для освітлення полиць або проходів, щоб роздрібні продавці могли створити привабливу атмосферу в магазині. Органічний природний дизайн світильника легко вписується в середовище магазину, а непряма оптика PerfectAccent запобігає засліпленню і підтримує високоенергоєфективне освітлення. Освітлення полиць StoreFlow виготовлено з біопластику та забезпечує легке обслуговування світлодіодів, драйвера та оптики, що забезпечує низький викид парникових газів в атмосферу та відповідає вимогам до виробів замкнутого циклу. Це висококонтрастне освітлення доступне з одноточковою головкою (ST761T), яка ідеально підходить для периферійних зон магазину, або у вигляді двоточкової головки (ST762T), яка чудово підходить для освітлення проходів.

Переваги

- Оптимальний світловий ефект для полиць і проходів: вироби на рівні очей виділяються, а решта полиці рівномірно освітлена без зайвого світла на підлозі
- Не відволікає увагу покупців завдяки непрямій оптиці PerfectAccent, яка зменшує засліплення
- Компактний дизайн світильника легко вписується в планування магазину
- Лінійка StoreFlow може зменшити викиди парникових газів: корпус виготовлено з біологічного пластику, а проста заміна компонентів і системна інтеграція підтримує освітлення замкнутого циклу

Характеристики

- Обертання на 340° і нахил +/- 15° (з індикацією кута) для ідеального, постійного регулювання світла
- Варіанти з одинарною або подвійною головкою точкового світильника для освітлення периферійних зон магазину, а також загальних проходів у центрі магазину
- Висока ефективність світильника — навіть зі світлодіодами з CRI 90
- Знімні кришки для легкого обслуговування та оновлення оптики, драйвера та світлодіодів
- Бездротові або DALI-елементи керування для точного налаштування рівня освітлення

Застосування

- Міні-маркети
- Супермаркети та гіпермаркети
- Крамниці великого формату

Попередження та безпека





- Очищення оптики потрібно проводити лише стисненим повітрям. Заборонено торкатися світлодіода або відбивача.
- Під час обслуговування виріб необхідно вимкнути та охолодити
- Виріб необхідно встановлювати в недоступному місці. Працювати з гарячим світильником можна лише в захисних рукавичках
- Що стосується фактора пошкодження, то світлодіодні світильники пропонують кращі показники в порівнянні зі звичайними джерелами світла, але все одно можуть спричиняти вицвітання кольору, оскільки навіть без ІЧ- або УФ-випромінювання в світловому промені світло саме по собі є джерелом енергії. Щоб мінімізувати ризик, уникайте рівнів освітленості понад 1000 люкс.
- ST761T Storeflow з 1 головкою точкового світильника завжди слід встановлювати в лінію з треком, якщо використовується дрід для підвішування. Установка під кутом допускається тільки на доріжці з жорсткою підвіскою, щоб уникнути нахилу доріжки

Версії



StoreFlow Single Spothead ST761T
in silver

Розміри



Деталі по продукції



StoreFlow Single Spothead ST761T
sideview silver



StoreFlow Single Spothead ST761T
frontview silver



StoreFlow Double Spothead
ST762T frontview black



StoreFlow Single Spothead ST761T
frontview white



StoreFlow Double Spothead
ST762T frontview white



StoreFlow Double Spothead
ST762T sideview silver



StoreFlow Double Spothead
ST762T frontview silver



StoreFlow is easy to service due to
its removable covers

Деталі по продукції



StoreFlow Single Spothead ST761T
sideview black



Tilt indications make consistent
aiming of multiple spotheads easy



StoreFlow Single Spothead ST761T
frontview black



StoreFlow Double Spothead
ST762T sideview white



StoreFlow Single Spothead ST761T
sideview white



StoreFlow Double Spothead
ST762T sideview black

Загальна інформація	
Драйвер входить у комплект	Так
Заміна джерела світла	Ні
Service tag	Так
Світлотехнічні	
Кут променю джерела світла	120 °
Експлуатаційні й електричні	
Клас захисту IEC	II клас безпеки
Вхідна напруга	Від 220 до 240 V
Частота мережі	50 to 60 Hz
Підходить для довільного перемикання	Ні
Елементи керування й затемнення	
Максимальний рівень зменшення яскравості	1%
Механічні деталі й корпус	
Код захисту від механічного впливу	IK02
Код захисту від проникнення	IP20
Затвердження й застосування	
Діапазон температури довкілля	від +10 °C до +35 °C
Знак CE	Так
Знак ENEC	Знак ENEC
Позначка займистості	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
Випробування на займання	Температура 650 °C, тривалість 30 с
Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3	1
Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM)	0,5
Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)	
Допустиме відхилення світлового потоку	+/-10%

Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Кількість розподільних коробок
910505102415	ST762T 49S/PW930 DIA BK	2 шт.
910505102523	ST762T 27S/830 DIA BK	2 шт.
910505102526	ST762T 27S/PW935 WIA BK	2 шт.
910505102529	ST762T 39S/840 PSU BK	2 шт.
910505102530	ST762T 39S/PW930 DIA BK	2 шт.
910505102537	ST762T 49S/PW935 DIA BK	2 шт.
910505102538	ST762T 49S/PW940 DIA BK	2 шт.
910505102524	ST762T 27S/840 PSU WH	2 шт.
910505102525	ST762T 27S/PW930 DIA WH	2 шт.
910505102528	ST762T 39S/830 DIA WH	2 шт.
910505102532	ST762T 39S/PW940 DIA WH	2 шт.
910505102534	ST762T 49S/840 DIA WH	2 шт.
910505102539	ST762T 49S/PW940 DIA WH	2 шт.
910505102518	ST761T 39S/PW930 WIA SI	1 шт.
910505102414	ST761T 49S/PW930 DIA BK	1 шт.
910505102520	ST761T 49S/PW935 DIA BK	1 шт.
910505102521	ST761T 49S/PW940 DIA BK	1 шт.
910505102527	ST762T 27S/PW940 DIA SI	2 шт.
910505102531	ST762T 39S/PW935 WIA SI	2 шт.
910505102535	ST762T 49S/PW930 PSU SI	2 шт.
910505102508	ST761T 49S/PW940 DIA WH	1 шт.
910505102517	ST761T 27S/830 PSU WH	1 шт.

Світлотехнічні (1/2)

Order Code	Full Product Name	Корельована		Світловіддача (ном.)	Світловий потік
		колірна температура (ном.)	Індекс якості кольоропередачі (CRI)		
910505102415	ST762T 49S/PW930 DIA BK	3000 K	>90	122 lm/W	9 800 lm

Order Code	Full Product Name	Корельована		Світловіддача (ном.)	Світловий потік
		колірна температура (ном.)	Індекс якості кольоропередачі (CRI)		
910505102523	ST762T 27S/830 DIA BK	3000 K	>80	132 lm/W	5 400 lm
910505102526	ST762T 27S/	3500 K	>90	130 lm/W	5 400 lm

Order Code	Корельована				
	Full Product Name	колірна температура (ном.)	Індекс якості кольоропередачі (CRI)	Світловіддача (номінальна) (ном.)	Світловий потік
	PW935 WIA BK				
910505102529	ST762T 39S/840 PSU BK	4000 K	>80	128 lm/W	7 800 lm
910505102530	ST762T 39S/ PW930 DIA BK	3000 K	>90	124 lm/W	7 800 lm
910505102537	ST762T 49S/ PW935 DIA BK	3500 K	>90	127 lm/W	9 800 lm
910505102538	ST762T 49S/ PW940 DIA BK	4000 K	>90	135 lm/W	9 800 lm
910505102524	ST762T 27S/840 PSU WH	4000 K	>80	137 lm/W	5 400 lm
910505102525	ST762T 27S/ PW930 DIA WH	3000 K	>90	130 lm/W	5 400 lm
910505102528	ST762T 39S/830 DIA WH	3000 K	>80	131 lm/W	7 800 lm
910505102532	ST762T 39S/ PW940 DIA WH	4000 K	>90	136 lm/W	7 800 lm
910505102534	ST762T 49S/840 DIA WH	4000 K	>80	132 lm/W	9 800 lm
910505102539	ST762T 49S/	4000 K	>90	135 lm/W	9 800 lm

Світлотехнічні (2/2)

Order Code	Full Product Name	Тип оптичного пристрою
910505102415	ST762T 49S/PW930 DIA BK	Подвійна асиметрична оптика
910505102523	ST762T 27S/830 DIA BK	Подвійна асиметрична оптика
910505102526	ST762T 27S/PW935 WIA BK	Подвійна асиметрична оптика
910505102529	ST762T 39S/840 PSU BK	Подвійна асиметрична оптика
910505102530	ST762T 39S/PW930 DIA BK	Подвійна асиметрична оптика
910505102537	ST762T 49S/PW935 DIA BK	Подвійна асиметрична оптика
910505102538	ST762T 49S/PW940 DIA BK	Подвійна асиметрична оптика
910505102524	ST762T 27S/840 PSU WH	Подвійна асиметрична оптика

Order Code	Корельована				
	Full Product Name	колірна температура (ном.)	Індекс якості кольоропередачі (CRI)	Світловіддача (номінальна) (ном.)	Світловий потік
	PW940 DIA WH				
910505102518	ST761T 39S/ PW930 WIA SI	3000 K	>90	124 lm/W	3 900 lm
910505102414	ST761T 49S/ PW930 DIA BK	3000 K	>90	122 lm/W	4 900 lm
910505102520	ST761T 49S/ PW935 DIA BK	3500 K	>90	127 lm/W	4 900 lm
910505102521	ST761T 49S/ PW940 DIA BK	4000 K	>90	133 lm/W	4 900 lm
910505102527	ST762T 27S/ PW940 DIA SI	4000 K	>90	139 lm/W	5 400 lm
910505102531	ST762T 39S/ PW935 WIA SI	3500 K	>90	128 lm/W	7 800 lm
910505102535	ST762T 49S/ PW930 PSU SI	3000 K	>90	122 lm/W	9 800 lm
910505102508	ST761T 49S/ PW940 DIA WH	4000 K	>90	133 lm/W	4 900 lm
910505102517	ST761T 27S/830 PSU WH	3000 K	>80	130 lm/W	2 700 lm

Order Code	Full Product Name	Тип оптичного пристрою
910505102525	ST762T 27S/PW930 DIA WH	Подвійна асиметрична оптика
910505102528	ST762T 39S/830 DIA WH	Подвійна асиметрична оптика
910505102532	ST762T 39S/PW940 DIA WH	Подвійна асиметрична оптика
910505102534	ST762T 49S/840 DIA WH	Подвійна асиметрична оптика
910505102539	ST762T 49S/PW940 DIA WH	Подвійна асиметрична оптика
910505102518	ST761T 39S/PW930 WIA SI	Асиметричний кут променю
910505102414	ST761T 49S/PW930 DIA BK	Асиметричний кут променю
910505102520	ST761T 49S/PW935 DIA BK	Асиметричний кут променю

Order Code	Full Product Name	Тип оптичного пристрою
910505102521	ST761T 49S/PW940 DIA BK	Асиметричний кут променю
910505102527	ST762T 27S/PW940 DIA SI	Подвійна асиметрична оптика
910505102531	ST762T 39S/PW935 WIA SI	Подвійна асиметрична оптика

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
910505102415	ST762T 49S/PW930 DIA BK	75 W
910505102523	ST762T 27S/830 DIA BK	46 W
910505102526	ST762T 27S/PW935 WIA BK	44,5 W
910505102529	ST762T 39S/840 PSU BK	67 W
910505102530	ST762T 39S/PW930 DIA BK	66 W
910505102537	ST762T 49S/PW935 DIA BK	73,5 W
910505102538	ST762T 49S/PW940 DIA BK	73,5 W
910505102524	ST762T 27S/840 PSU WH	46 W
910505102525	ST762T 27S/PW930 DIA WH	44,5 W
910505102528	ST762T 39S/830 DIA WH	66 W
910505102532	ST762T 39S/PW940 DIA WH	66 W

Order Code	Full Product Name	Тип оптичного пристрою
910505102535	ST762T 49S/PW930 PSU SI	Подвійна асиметрична оптика
910505102508	ST761T 49S/PW940 DIA WH	Асиметричний кут променю
910505102517	ST761T 27S/830 PSU WH	Асиметричний кут променю

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
910505102534	ST762T 49S/840 DIA WH	73,5 W
910505102539	ST762T 49S/PW940 DIA WH	73,5 W
910505102518	ST761T 39S/PW930 WIA SI	33 W
910505102414	ST761T 49S/PW930 DIA BK	37,5 W
910505102520	ST761T 49S/PW935 DIA BK	37,5 W
910505102521	ST761T 49S/PW940 DIA BK	37,5 W
910505102527	ST762T 27S/PW940 DIA SI	44,5 W
910505102531	ST762T 39S/PW935 WIA SI	66 W
910505102535	ST762T 49S/PW930 PSU SI	75 W
910505102508	ST761T 49S/PW940 DIA WH	37,5 W
910505102517	ST761T 27S/830 PSU WH	23 W

Елементи керування й затемнення

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
910505102415	ST762T 49S/PW930 DIA BK	Так
910505102523	ST762T 27S/830 DIA BK	Так
910505102526	ST762T 27S/PW935 WIA BK	Так
910505102529	ST762T 39S/840 PSU BK	Ні
910505102530	ST762T 39S/PW930 DIA BK	Так
910505102537	ST762T 49S/PW935 DIA BK	Так
910505102538	ST762T 49S/PW940 DIA BK	Так
910505102524	ST762T 27S/840 PSU WH	Ні
910505102525	ST762T 27S/PW930 DIA WH	Так
910505102528	ST762T 39S/830 DIA WH	Так
910505102532	ST762T 39S/PW940 DIA WH	Так

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
910505102534	ST762T 49S/840 DIA WH	Так
910505102539	ST762T 49S/PW940 DIA WH	Так
910505102518	ST761T 39S/PW930 WIA SI	Так
910505102414	ST761T 49S/PW930 DIA BK	Так
910505102520	ST761T 49S/PW935 DIA BK	Так
910505102521	ST761T 49S/PW940 DIA BK	Так
910505102527	ST762T 27S/PW940 DIA SI	Так
910505102531	ST762T 39S/PW935 WIA SI	Так
910505102535	ST762T 49S/PW930 PSU SI	Ні
910505102508	ST761T 49S/PW940 DIA WH	Так
910505102517	ST761T 27S/830 PSU WH	Ні

Механічні деталі й корпус

Order Code	Full Product Name	Колір корпусу
910505102415	ST762T 49S/PW930 DIA BK	Чорний
910505102523	ST762T 27S/830 DIA BK	Чорний
910505102526	ST762T 27S/PW935 WIA BK	Чорний
910505102529	ST762T 39S/840 PSU BK	Чорний
910505102530	ST762T 39S/PW930 DIA BK	Чорний
910505102537	ST762T 49S/PW935 DIA BK	Чорний
910505102538	ST762T 49S/PW940 DIA BK	Чорний
910505102524	ST762T 27S/840 PSU WH	Білий
910505102525	ST762T 27S/PW930 DIA WH	Білий
910505102528	ST762T 39S/830 DIA WH	Білий
910505102532	ST762T 39S/PW940 DIA WH	Білий

Order Code	Full Product Name	Колір корпусу
910505102534	ST762T 49S/840 DIA WH	Білий
910505102539	ST762T 49S/PW940 DIA WH	Білий
910505102518	ST761T 39S/PW930 WIA SI	Сріблястий
910505102414	ST761T 49S/PW930 DIA BK	Чорний
910505102520	ST761T 49S/PW935 DIA BK	Чорний
910505102521	ST761T 49S/PW940 DIA BK	Чорний
910505102527	ST762T 27S/PW940 DIA SI	Сріблястий
910505102531	ST762T 39S/PW935 WIA SI	Сріблястий
910505102535	ST762T 49S/PW930 PSU SI	Сріблястий
910505102508	ST761T 49S/PW940 DIA WH	Білий
910505102517	ST761T 27S/830 PSU WH	Білий

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Order Code	Full Product Name	Початкова колірність
910505102415	ST762T 49S/PW930 DIA BK	(0.422,0.386)<2
910505102523	ST762T 27S/830 DIA BK	(0.434,0.403)<3
910505102526	ST762T 27S/PW935 WIA BK	(0.398,0.376)<2
910505102529	ST762T 39S/840 PSU BK	(0.382,0.380)<3
910505102530	ST762T 39S/PW930 DIA BK	(0.422,0.386)<2
910505102537	ST762T 49S/PW935 DIA BK	(0.398,0.376)<2
910505102538	ST762T 49S/PW940 DIA BK	(0.374,0.364)<2
910505102524	ST762T 27S/840 PSU WH	(0.382,0.380)<3
910505102525	ST762T 27S/PW930 DIA WH	(0.422,0.386)<2
910505102528	ST762T 39S/830 DIA WH	(0.434,0.403)<3
910505102532	ST762T 39S/PW940 DIA WH	(0.374,0.364)<2


Order Code	Full Product Name	Початкова колірність
910505102534	ST762T 49S/840 DIA WH	(0.382,0.380)<3
910505102539	ST762T 49S/PW940 DIA WH	(0.374,0.364)<2
910505102518	ST761T 39S/PW930 WIA SI	(0.422,0.386)<2
910505102414	ST761T 49S/PW930 DIA BK	(0.422,0.386)<2
910505102520	ST761T 49S/PW935 DIA BK	(0.398,0.376)<2
910505102521	ST761T 49S/PW940 DIA BK	(0.374,0.364)<2
910505102527	ST762T 27S/PW940 DIA SI	(0.374,0.364)<2
910505102531	ST762T 39S/PW935 WIA SI	(0.398,0.376)<2
910505102535	ST762T 49S/PW930 PSU SI	(0.422,0.386)<2
910505102508	ST761T 49S/PW940 DIA WH	(0.374,0.364)<2
910505102517	ST761T 27S/830 PSU WH	(0.434,0.403)<3

Дані про виріб


Order Code	Full Product Name	Код сімейства продуктів
910505102415	ST762T 49S/PW930 DIA BK	ST762T
910505102523	ST762T 27S/830 DIA BK	ST762T
910505102526	ST762T 27S/PW935 WIA BK	ST762T
910505102529	ST762T 39S/840 PSU BK	ST762T
910505102530	ST762T 39S/PW930 DIA BK	ST762T
910505102537	ST762T 49S/PW935 DIA BK	ST762T
910505102538	ST762T 49S/PW940 DIA BK	ST762T
910505102524	ST762T 27S/840 PSU WH	ST762T
910505102525	ST762T 27S/PW930 DIA WH	ST762T
910505102528	ST762T 39S/830 DIA WH	ST762T
910505102532	ST762T 39S/PW940 DIA WH	ST762T

Order Code	Full Product Name	Код сімейства продуктів
910505102534	ST762T 49S/840 DIA WH	ST762T
910505102539	ST762T 49S/PW940 DIA WH	ST762T
910505102518	ST761T 39S/PW930 WIA SI	ST761T
910505102414	ST761T 49S/PW930 DIA BK	ST761T
910505102520	ST761T 49S/PW935 DIA BK	ST761T
910505102521	ST761T 49S/PW940 DIA BK	ST761T
910505102527	ST762T 27S/PW940 DIA SI	ST762T
910505102531	ST762T 39S/PW935 WIA SI	ST762T
910505102535	ST762T 49S/PW930 PSU SI	ST762T
910505102508	ST761T 49S/PW940 DIA WH	ST761T
910505102517	ST761T 27S/830 PSU WH	ST761T


Полярні діаграми



Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102526




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102534




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102518


Полярні діаграми




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102414




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102508




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102535




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102531




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102523




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102524



Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102531




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102415




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102538


Полярні діаграми




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102527




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102537




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102539




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102530




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102529




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102532



Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102520




Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102517



Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102525

Полярні діаграми



Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102528

