



# Ultimative Flexibilität und Performance im Einzelhandel

## StyliD Evo

Einzelhändler stehen vor der Herausforderung, dass sie regelmäßig ihr Ladenlayout komplett oder einzelne Bereiche aktualisieren und erneuern müssen, um den Kunden weiterhin ein spannendes Einkaufserlebnis zu bieten. Dabei bleiben der Anspruch auf die optimale Lichtqualität und Zukunftssicherheit bestehen. Mit seinem hochwertigen Licht und der Möglichkeit, Reflektoren und Filtergläser werkzeuglos zu tauschen, ist StyliD die ideale energieeffiziente Lösung für die anspruchsvollen Ladenumgebungen von heute. Durch die OptiShield Technologie wird die LED und der Reflektor optimal vor Staub und Insekten geschützt – für eine noch längere Nutzlebensdauer und langanhaltend hohe Lichtqualität. StyliD ermöglicht mit einer großen Bandbreite an Beleuchtungsanwendungen von niedrigeren Einbauten in Convenience-Formaten bis zu Installationen an hohen Decken mit Bedarf an einem sehr hohen Lichtstrom ein kontinuierlich nutzbares Einzelhandelskonzept.

### Vorteile

- Hochwertiges Licht zum Anlocken von Kundschaft und Sehkomfort
- Einfache Umrüstung der Leuchte für regelmäßige Neugestaltung im Geschäft
- Das OptiShield Konzept gewährleistet optimale Lichtqualität über die gesamte Nutzlebensdauer des Produkts

### Merkmale

- Austausch der Reflektoren ganz ohne Werkzeug
- OptiShield Technologie schützt vor Insekten und Staub
- Filterglas und Blendschutzklappen als Zubehör erhältlich
- Bis zu 6.000 lm Lichtstrom für Installationen in großer Höhe
- Auch mit ovalem oder rechteckigem Ausstrahlungswinkel für optimale Ausleuchtung von Ecken und Wortbildmarken oder Bannern

## Anwendung

- Supermärkte
- Kaufhäuser
- Sonstiger Einzelhandel

## Hinweise

- Sämtliche fotometrischen Daten werden ohne Frontscheibe berechnet. Bei Verwendung einer Frontscheibe sollte der Lichtstrom um 3,5 % reduziert werden.
- Die Reinigung der Optik sollte nur mit Druckluft erfolgen. Es ist nicht gestattet, die LED oder den Reflektor zu berühren. Die Verwendung der optionalen Frontscheibe ist in Bereichen für die Nahrungsmittelzubereitung und Bereichen mit hohem Staubaufkommen unbedingt zu empfehlen, da sie mit einem (trockenen) Mikrofasertuch gesäubert werden kann.
- Während der Wartung muss das Produkt ausgeschaltet und abgekühlt sein
- Das Produkt muss außerhalb der Armreichweite von Personen installiert werden. Veränderungen an heißen Geräten dürfen nur mit Isolierhandschuhen vorgenommen werden.

## Versions



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Compact HR for maxos fusion



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact ST770X black, Maxos fusion integrated



StyliD Evo Performance HR for maxos fusion



StyliD Evo Performance ST780S black, Maxos fusion version

# StyliD Evo

## Versions



StyliD Evo Compact ST770T silver,  
track version



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact HR for maxos  
fusion



StyliD Evo Performance ST780S  
white, Maxos fusion version











StyliD Evo Compact HR for maxos  
fusion






StyliD Evo Performance HR for  
maxos fusion

Abmessungsskizzen



Abmessungsskizzen




Produktdetails



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Compact black, side view



StyliD Evo Compact ST770X  
Mounting interface



StyliD Evo Performance black, side view

Produktdetails



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Compact HR




Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Compact white, side view



StyliD Evo ST770B semi recessed installation rim



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact HR

Produktdetails



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Performance in black, full rotation flexibility



StyliD Evo Compact in white, full rotation flexibility



StyliD Evo Compact white, front view



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact HR black



StyliD Evo Performance HR

Produktdetails



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Performance white, side view



StyliD Evo Compact black, front view



StyliD Evo Performance white, front view



StyliD Evo Performance black, front view



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact HR white



Produktdetails



StyliD Evo Exploded View



StyliD Evo Compact in black, full rotation flexibility



StyliD Evo Performance in white, full rotation flexibility

## Allgemeine Informationen

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Betriebsgerät inklusive  | Ja      |
| Lichtquelle austauschbar | Nein    |
| Anzahl Betriebsgeräte    | Einheit |
| Service Tag              | Ja      |

## Lichttechnische Daten

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle | 120 Grad |
|-------------------------------------|----------|

## Betrieb und Elektrik

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Eingangsspannung                           | 220 bis 240 V |
| Netzfrequenz                               | 50 to 60 Hz   |
| Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten | Nein          |

## Mechanik und Gehäuse

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Schlagfestigkeit (IK) | IK02 |
| Schutzart (IP)        | IP20 |

## Genehmigung und Anwendung

|                                                      |                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich                           | +10 bis +35 °C                                              |
| CE-Zeichen                                           | Ja                                                          |
| ENEC-Zeichen                                         | ENEC-Zeichen                                                |
| Entflammbarkeitszeichen                              | Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen) |
| Glühfadentest                                        | Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s                             |
| Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3 | 1                                                           |
| Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM) | 0.5                                                         |

## Initialkennwerte (IEC-konform)

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Lichtstromtoleranz | +/-10% |
|--------------------|--------|

## Lichttechnische Daten (1/2)

| Order Code | Full Product Name                       | Ähnlichste Farbtemperatur | Farbwiedergabeindex (CRI) | Nennlichtausbeute (Nom) | Lichtstrom |
|------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|
| 00996700   | ST770T LED275/<br>PW930 PSU<br>HMB SI   | 3000 K                    | >90                       | 137 lm/W                | 2'600 lm   |
| 97711500   | ST770T 39S/830<br>DIA-VLC HOVL-<br>H SI | 3000 K                    | >80                       | 133 lm/W                | 3'900 lm   |
| 97653800   | ST770B 17S/830<br>PSU-E MB FG<br>WH     | 3000 K                    | >80                       | 125 lm/W                | 1'800 lm   |
| 97654500   | ST770B 20S/830<br>PSU-E NB FG<br>WH     | 3000 K                    | >80                       | 105 lm/W                | 2'200 lm   |
| 97658300   | ST770B 27S/830<br>PSU-E MB FG<br>WH     | 3000 K                    | >80                       | 121 lm/W                | 2'850 lm   |
| 97659000   | ST770B 27S/840<br>PSU-E VWB FG<br>WH    | 4000 K                    | >80                       | 125 lm/W                | 2'700 lm   |
| 97660600   | ST770B 27S/930<br>PSU-E MB FG<br>WH     | 3000 K                    | >90                       | 122 lm/W                | 2'800 lm   |
| 97661300   | ST770B 27S/CH<br>PSU-E MB FG<br>WH      | 2700 K                    | >80                       | 115 lm/W                | 2'700 lm   |
| 97662000   | ST770B 27S/FMT<br>PSU-E MB FG<br>WH     | 3000 K                    | >90                       | 74 lm/W                 | 2'600 lm   |
| 97663700   | ST770B 27S/FR<br>PSU-E MB FG<br>WH      | 5000 K                    | >90                       | 93 lm/W                 | 3'000 lm   |
| 97664400   | ST770B 27S/<br>PC930 PSU-E<br>MB FG WH  | 3000 K                    | >90                       | 119 lm/W                | 2'750 lm   |
| 97665100   | ST770B 27S/<br>PW930 PSU-E<br>MB FG WH  | 3000 K                    | >90                       | 121 lm/W                | 2'850 lm   |
| 97666800   | ST770B 27S/<br>ROSE PSU-E MB<br>FG WH   | 2200 K                    | >80                       | 96 lm/W                 | 2'800 lm   |
| 97667500   | ST770B 39S/827<br>PSU-E WB FG<br>WH     | 2700 K                    | >80                       | 124 lm/W                | 3'900 lm   |
| 97668200   | ST770B 39S/830<br>PSU-E MB FG<br>WH     | 3000 K                    | >80                       | 123 lm/W                | 3'900 lm   |
| 97669900   | ST770B 39S/840<br>PSU-E VWB FG<br>WH    | 4000 K                    | >80                       | 135 lm/W                | 4'000 lm   |

| Order Code | Full Product Name                        | Ähnlichste Farbtemperatur | Farbwiedergabeindex (CRI) | Nennlichtausbeute (Nom) | Lichtstrom |
|------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|
| 97682800   | ST770S 39S/930<br>DIA-VLC HWB<br>BK      | 3000 K                    | >90                       | 133 lm/W                | 4'000 lm   |
| 97655200   | ST770B 27S/827<br>DIA-VLC-E WB<br>FG BK  | 2700 K                    | >80                       | 115 lm/W                | 2'700 lm   |
| 97656900   | ST770B 27S/830<br>DIA-VLC-E MB<br>FG BK  | 3000 K                    | >80                       | 121 lm/W                | 2'850 lm   |
| 97657600   | ST770B 27S/830<br>DIA-VLC-E OVL-<br>H BK | 3000 K                    | >80                       | 121 lm/W                | 2'700 lm   |
| 97724500   | ST770X 17S/830<br>DIA MB FG WH           | 3000 K                    | >80                       | 125 lm/W                | 1'800 lm   |
| 97725200   | ST770X 20S/830<br>DIA NB FG WH           | 3000 K                    | >80                       | 105 lm/W                | 2'200 lm   |
| 97726900   | ST770X 27S/827<br>DIA WB FG WH           | 2700 K                    | >80                       | 115 lm/W                | 2'700 lm   |
| 97727600   | ST770X 27S/830<br>DIA MB FG WH           | 3000 K                    | >80                       | 121 lm/W                | 2'850 lm   |
| 97728300   | ST770X 27S/840<br>DIA VWB FG WH          | 4000 K                    | >80                       | 125 lm/W                | 2'700 lm   |
| 97729000   | ST770X 27S/930<br>DIA OVL-H WH           | 3000 K                    | >90                       | 122 lm/W                | 2'800 lm   |
| 97730600   | ST770X 27S/CH<br>DIA MB FG WH            | 2700 K                    | >80                       | 115 lm/W                | 2'700 lm   |
| 97731300   | ST770X 27S/FMT<br>DIA MB FG WH           | 3000 K                    | >90                       | 74 lm/W                 | 2'600 lm   |
| 97732000   | ST770X 27S/FR<br>DIA MB FG WH            | 5000 K                    | >90                       | 93 lm/W                 | 3'000 lm   |
| 97735100   | ST770X 27S/<br>ROSE DIA MB FG<br>WH      | 2200 K                    | >80                       | 96 lm/W                 | 2'800 lm   |
| 97736800   | ST770X 39S/830<br>DIA MB FG WH           | 3000 K                    | >80                       | 123 lm/W                | 3'900 lm   |
| 97737500   | ST770X 39S/930<br>DIA OVL-H WH           | 3000 K                    | >90                       | 124 lm/W                | 3'850 lm   |
| 01015400   | ST780T<br>LED49S/827 PSU<br>HWB SI FG    | 2700 K                    | >80                       | 126 lm/W                | 4'900 lm   |
| 01022200   | ST780T 60S/827<br>PSU HWB FG SI          | 2700 K                    | >80                       | 123 lm/W                | 6'100 lm   |
| 97733700   | ST770X 27S/<br>PC930 DIA MB<br>FG BK     | 3000 K                    | >90                       | 119 lm/W                | 2'750 lm   |
| 97734400   | ST770X 27S/<br>PW930 DIA MB<br>FG BK     | 3000 K                    | >90                       | 121 lm/W                | 2'850 lm   |
| 97748100   | ST780T 39S/827<br>PSU NB FG WH           | 2700 K                    | >80                       | 103 lm/W                | 3'400 lm   |

| Order Code | Full Product<br>Name                   | Ähnlichste<br>Farbtemperatur | Farbwiedergabeindex<br>(CRI) | Nennlichtausbeute<br>(Nom) | Lichtstrom |
|------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------|
| 97749800   | ST780T 39S/830<br>PSU NB FG WH         | 3000 K                       | >80                          | 111 lm/W                   | 3'700 lm   |
| 97750400   | ST780T 39S/840<br>PSU NB FG WH         | 4000 K                       | >80                          | 112 lm/W                   | 3'700 lm   |
| 97751100   | ST780T 39S/930<br>PSU NB FG WH         | 3000 K                       | >90                          | 124 lm/W                   | 3'850 lm   |
| 97752800   | ST780T 49S/827<br>PSU WB FG WH         | 2700 K                       | >80                          | 122 lm/W                   | 4'700 lm   |
| 97754200   | ST780T 49S/830<br>DIA-VLC OVL-H<br>WH  | 3000 K                       | >80                          | 125 lm/W                   | 4'800 lm   |
| 97755900   | ST780T 49S/830<br>PSU MB FG WH         | 3000 K                       | >80                          | 125 lm/W                   | 4'800 lm   |
| 97756600   | ST780T 49S/840<br>PSU VWB FG WH        | 4000 K                       | >80                          | 132 lm/W                   | 5'100 lm   |
| 97760300   | ST780T 60S/830<br>PSU MB FG WH         | 3000 K                       | >80                          | 122 lm/W                   | 6'100 lm   |
| 97761000   | ST780T 60S/840<br>PSU MB FG WH         | 4000 K                       | >80                          | 129 lm/W                   | 6'400 lm   |
| 97745000   | ST780S 60S/827<br>DIA-VLC HWB<br>BK    | 2700 K                       | >80                          | 123 lm/W                   | 6'100 lm   |
| 97746700   | ST780S 60S/830<br>DIA-VLC HMB<br>BK    | 3000 K                       | >80                          | 126 lm/W                   | 6'300 lm   |
| 97747400   | ST780S 60S/840<br>DIA-VLC VWB FG<br>BK | 4000 K                       | >80                          | 129 lm/W                   | 6'400 lm   |
| 97701600   | ST770T 27S/930<br>PSU MB FG SI         | 3000 K                       | >90                          | 122 lm/W                   | 2'800 lm   |
| 97705400   | ST770T 27S/<br>PC930 PSU MB<br>FG SI   | 3000 K                       | >90                          | 119 lm/W                   | 2'750 lm   |
| 97707800   | ST770T 27S/<br>PW930 PSU MB<br>FG SI   | 3000 K                       | >90                          | 121 lm/W                   | 2'850 lm   |
| 01009300   | ST770T<br>LED49S/830<br>PSU HMB SI     | 3000 K                       | >80                          | 129 lm/W                   | 5'000 lm   |
| 97757300   | ST780T 49S/930<br>PSU MB FG SI         | 3000 K                       | >90                          | 120 lm/W                   | 4'700 lm   |
| 97758000   | ST780T 49S/<br>PW930 PSU MB<br>FG SI   | 3000 K                       | >90                          | 120 lm/W                   | 4'700 lm   |
| 97759700   | ST780T 60S/827<br>PSU WB FG SI         | 2700 K                       | >80                          | 119 lm/W                   | 5'900 lm   |
| 97673600   | ST770S 17S/827<br>PSU WB FG WH         | 2700 K                       | >80                          | 119 lm/W                   | 1'700 lm   |
| 97674300   | ST770S 17S/830<br>PSU MB FG WH         | 3000 K                       | >80                          | 125 lm/W                   | 1'800 lm   |

| Order Code | Full Product Name                 | Ähnlichste Farbtemperatur | Farbwiedergabeindex (CRI) | Nennlichtausbeute (Nom) | Lichtstrom |
|------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|
| 97675000   | ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH      | 4000 K                    | >80                       | 131 lm/W                | 1'900 lm   |
| 97676700   | ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH   | 2700 K                    | >80                       | 115 lm/W                | 2'700 lm   |
| 97677400   | ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH   | 3000 K                    | >80                       | 121 lm/W                | 2'850 lm   |
| 97678100   | ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH  | 4000 K                    | >80                       | 125 lm/W                | 2'700 lm   |
| 97686600   | ST770S 39S/ PW930 PSU VWB FG WH   | 3000 K                    | >90                       | 124 lm/W                | 3'850 lm   |
| 00989900   | ST770T 20S/830 PSU HNB WH         | 3000 K                    | >80                       | 108 lm/W                | 2'250 lm   |
| 00990500   | ST770T 27S/830 PSU HMB WH         | 3000 K                    | >80                       | 138 lm/W                | 2'600 lm   |
| 00991200   | ST770T LED27S/827 PSU HWB WH      | 2700 K                    | >80                       | 138 lm/W                | 2'700 lm   |
| 01002400   | ST770T 39S/830 PSU HMB WH         | 3000 K                    | >80                       | 133 lm/W                | 3'900 lm   |
| 01003100   | ST770T LED39S/827 PSU HWB WH      | 2700 K                    | >80                       | 129 lm/W                | 3'800 lm   |
| 97697200   | ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH  | 3000 K                    | >80                       | 138 lm/W                | 2'650 lm   |
| 97706100   | ST770T 27S/ PW930 DIA-VLC HMB WH  | 3000 K                    | >90                       | 137 lm/W                | 2'600 lm   |
| 97679800   | ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI   | 2700 K                    | >80                       | 124 lm/W                | 3'900 lm   |
| 97680400   | ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI   | 3000 K                    | >80                       | 123 lm/W                | 3'900 lm   |
| 97681100   | ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI  | 4000 K                    | >80                       | 135 lm/W                | 4'000 lm   |
| 97719100   | ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH  | 3000 K                    | >80                       | 129 lm/W                | 5'000 lm   |
| 97753500   | ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK  | 3000 K                    | >80                       | 129 lm/W                | 5'000 lm   |
| 97683500   | ST770S 39S/ PC930 DIA-VLC HVWB BK | 3000 K                    | >90                       | 124 lm/W                | 4'000 lm   |

| Order Code | Full Product Name                       | Ähnlichste Farbtemperatur | Farbwiedergabeindex (CRI) | Nennlichtausbeute (Nom) | Lichtstrom |
|------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|
| 97684200   | ST770S 39S/<br>PW930 DIA-VLC<br>HVWB BK | 3000 K                    | >90                       | 133 lm/W                | 4'000 lm   |
| 97692700   | ST770S 49S/<br>PW930 DIA-VLC<br>HMB WH  | 3000 K                    | >90                       | 126 lm/W                | 4'900 lm   |
| 97739900   | ST780S 39S/827<br>PSU NB FG WH          | 2700 K                    | >80                       | 103 lm/W                | 3'400 lm   |
| 97740500   | ST780S 49S/827<br>DIA-VLC WB FG<br>WH   | 2700 K                    | >80                       | 122 lm/W                | 4'700 lm   |
| 97741200   | ST780S 49S/830<br>DIA-VLC MB FG<br>WH   | 3000 K                    | >80                       | 125 lm/W                | 4'800 lm   |
| 97742900   | ST780S 49S/840<br>DIA-VLC VWB FG<br>WH  | 4000 K                    | >80                       | 132 lm/W                | 5'100 lm   |
| 97694100   | ST770T 20S/830<br>PSU NB FG WH          | 3000 K                    | >80                       | 105 lm/W                | 2'200 lm   |
| 97695800   | ST770T 27S/827<br>DIA-VLC OVL-V<br>WH   | 2700 K                    | >80                       | 115 lm/W                | 2'700 lm   |
| 97696500   | ST770T 27S/827<br>PSU WB FG WH          | 2700 K                    | >80                       | 115 lm/W                | 2'700 lm   |
| 97698900   | ST770T 27S/830<br>DIA-VLC OVL-H<br>WH   | 3000 K                    | >80                       | 121 lm/W                | 2'700 lm   |
| 97699600   | ST770T 27S/830<br>PSU MB FG WH          | 3000 K                    | >80                       | 121 lm/W                | 2'850 lm   |
| 97700900   | ST770T 27S/840<br>PSU VWB FG WH         | 4000 K                    | >80                       | 125 lm/W                | 2'700 lm   |
| 97709200   | ST770T 39S/827<br>DIA-VLC OVL-V<br>WH   | 2700 K                    | >80                       | 124 lm/W                | 3'900 lm   |
| 97710800   | ST770T 39S/827<br>PSU WB FG WH          | 2700 K                    | >80                       | 124 lm/W                | 3'900 lm   |
| 97712200   | ST770T 39S/830<br>DIA-VLC OVL-H<br>WH   | 3000 K                    | >80                       | 123 lm/W                | 3'900 lm   |
| 97713900   | ST770T 39S/830<br>PSU MB FG WH          | 3000 K                    | >80                       | 123 lm/W                | 3'900 lm   |
| 97714600   | ST770T 39S/840<br>PSU MB FG WH          | 4000 K                    | >80                       | 135 lm/W                | 4'000 lm   |
| 97693400   | ST770T 17S/930<br>PSU MB FG BK          | 3000 K                    | >90                       | 124 lm/W                | 1'750 lm   |
| 97702300   | ST770T 27S/CH<br>PSU MB FG BK           | 2700 K                    | >80                       | 115 lm/W                | 2'700 lm   |
| 97703000   | ST770T 27S/FMT<br>PSU MB FG BK          | 3000 K                    | >90                       | 74 lm/W                 | 2'600 lm   |
| 97704700   | ST770T 27S/FR<br>PSU MB FG BK           | 5000 K                    | >90                       | 93 lm/W                 | 3'000 lm   |

| Order Code | Full Product Name                      | Ähnlichste Farbtemperatur | Farbwiedergabeindex (CRI) | Nennlichtausbeute (Nom) | Lichtstrom |
|------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|
| 97708500   | ST770T 27S/<br>ROSE PSU MB<br>FG BK    | 2200 K                    | >80                       | 96 lm/W                 | 2'800 lm   |
| 97715300   | ST770T 39S/930<br>PSU MB FG BK         | 3000 K                    | >90                       | 124 lm/W                | 3'850 lm   |
| 97716000   | ST770T 39S/<br>PC930 PSU MB<br>FG BK   | 3000 K                    | >90                       | 116 lm/W                | 4'100 lm   |
| 97717700   | ST770T 39S/<br>PW930 PSU MB<br>FG BK   | 3000 K                    | >90                       | 124 lm/W                | 3'850 lm   |
| 00988200   | ST770T<br>LED17S/930 PSU<br>HMB BK     | 3000 K                    | >90                       | 128 lm/W                | 1'800 lm   |
| 00997400   | ST770T<br>LED27S/CH PSU<br>HMB BK FG   | 2700 K                    | >80                       | 132 lm/W                | 2'500 lm   |
| 00998100   | ST770T 27S/FR<br>PSU HMB FG BK         | 5000 K                    | >90                       | 98 lm/W                 | 2'700 lm   |
| 00999800   | ST770T 27S/FMT<br>PSU HMB FG BK        | 3000 K                    | >90                       | 81 lm/W                 | 2'600 lm   |
| 01013000   | ST780T 39S/830<br>PSU HNB WH           | 3000 K                    | >80                       | 118 lm/W                | 3'900 lm   |
| 01014700   | ST780T 49S/830<br>PSU HMB WH           | 3000 K                    | >80                       | 129 lm/W                | 5'000 lm   |
| 01021500   | ST780T<br>LED60S/830<br>PSU HMB WH     | 3000 K                    | >80                       | 126 lm/W                | 6'300 lm   |
| 00987500   | ST770S<br>LED17S/830 PSU<br>HMB WH FG  | 3000 K                    | >80                       | 129 lm/W                | 1'850 lm   |
| 97743600   | ST780S 49S/930<br>DIA-VLC HWB<br>WH    | 3000 K                    | >90                       | 125 lm/W                | 4'900 lm   |
| 97744300   | ST780S 49S/<br>PW930 DIA-VLC<br>HMB WH | 3000 K                    | >90                       | 125 lm/W                | 4'900 lm   |

## Lichttechnische Daten (2/2)

| Order Code | Full Product Name                | Optik                                                                       | Order Code | Full Product Name               | Optik                   |
|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-------------------------|
| 00996700   | ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI   | Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad | 97660600   | ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH   | Tiefbreitstrahlend (MB) |
| 97711500   | ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI | Stark reflektierender Metallreflektor Oval – Horizontaler Strahl            | 97661300   | ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH    | Tiefbreitstrahlend (MB) |
| 97653800   | ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH    | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                     | 97662000   | ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH   | Tiefbreitstrahlend (MB) |
| 97654500   | ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH    | Tiefstrahlend (NB)                                                          | 97663700   | ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH    | Tiefbreitstrahlend (MB) |
| 97658300   | ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH    | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                     | 97664400   | ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH | Tiefbreitstrahlend (MB) |
| 97659000   | ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH   | Sehr breitstrahlend                                                         | 97665100   | ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH | Tiefbreitstrahlend (MB) |
|            |                                  |                                                                             | 97666800   | ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH  | Tiefbreitstrahlend (MB) |
|            |                                  |                                                                             | 97667500   | ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH   | Breitstrahlend (WB)     |
|            |                                  |                                                                             | 97668200   | ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH   | Tiefbreitstrahlend (MB) |
|            |                                  |                                                                             | 97669900   | ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH  | Sehr breitstrahlend     |

| Order Code | Full Product Name                 | Optik                                                                           |
|------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 97682800   | ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK     | Stark reflektierender<br>Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad        |
| 97655200   | ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK | Breitstrahlend (WB)                                                             |
| 97656900   | ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                         |
| 97657600   | ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK | Oval-horizontaler Ausstrahlwinkel                                               |
| 97724500   | ST770X 17S/830 DIA MB FG WH       | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                         |
| 97725200   | ST770X 20S/830 DIA NB FG WH       | Tiefstrahlend (NB)                                                              |
| 97726900   | ST770X 27S/827 DIA WB FG WH       | Breitstrahlend (WB)                                                             |
| 97727600   | ST770X 27S/830 DIA MB FG WH       | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                         |
| 97728300   | ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH      | Sehr breitstrahlend                                                             |
| 97729000   | ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH       | Oval-horizontaler Ausstrahlwinkel                                               |
| 97730600   | ST770X 27S/CH DIA MB FG WH        | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                         |
| 97731300   | ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH       | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                         |
| 97732000   | ST770X 27S/FR DIA MB FG WH        | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                         |
| 97735100   | ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH      | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                         |
| 97736800   | ST770X 39S/830 DIA MB FG WH       | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                         |
| 97737500   | ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH       | Oval-horizontaler Ausstrahlwinkel                                               |
| 01015400   | ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG   | Stark reflektierender<br>Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad        |
| 01022200   | ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI      | Stark reflektierender<br>Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad        |
| 97733700   | ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK     | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                         |
| 97734400   | ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK     | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                         |
| 97748100   | ST780T 39S/827 PSU NB FG WH       | Tiefstrahlend (NB)                                                              |
| 97749800   | ST780T 39S/830 PSU NB FG WH       | Tiefstrahlend (NB)                                                              |
| 97750400   | ST780T 39S/840 PSU NB FG WH       | Tiefstrahlend (NB)                                                              |
| 97751100   | ST780T 39S/930 PSU NB FG WH       | Tiefstrahlend (NB)                                                              |
| 97752800   | ST780T 49S/827 PSU WB FG WH       | Breitstrahlend (WB)                                                             |
| 97754200   | ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH   | Oval-horizontaler Ausstrahlwinkel                                               |
| 97755900   | ST780T 49S/830 PSU MB FG WH       | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                         |
| 97756600   | ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH      | Sehr breitstrahlend                                                             |
| 97760300   | ST780T 60S/830 PSU MB FG WH       | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                         |
| 97761000   | ST780T 60S/840 PSU MB FG WH       | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                         |
| 97745000   | ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK     | Stark reflektierender<br>Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad        |
| 97746700   | ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK     | Stark reflektierender<br>Metallreflektor, tief-/ breitstrahlend, 20 bis 40 Grad |
| 97747400   | ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK  | Sehr breitstrahlend                                                             |
| 97701600   | ST770T 27S/930 PSU MB FG SI       | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                         |
| 97705400   | ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI     | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                         |
| 97707800   | ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI     | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                         |
| 01009300   | ST770T LED49S/830 PSU HMB SI      | Stark reflektierender<br>Metallreflektor, tief-/ breitstrahlend, 20 bis 40 Grad |
| 97757300   | ST780T 49S/930 PSU MB FG SI       | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                         |
| 97758000   | ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI     | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                         |
| 97759700   | ST780T 60S/827 PSU WB FG SI       | Breitstrahlend (WB)                                                             |

|          |                                  |                                                                                 |
|----------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 97673600 | ST770S 17S/827 PSU WB FG WH      | Breitstrahlend (WB)                                                             |
| 97674300 | ST770S 17S/830 PSU MB FG WH      | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                         |
| 97675000 | ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH     | Sehr breitstrahlend                                                             |
| 97676700 | ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH  | Breitstrahlend (WB)                                                             |
| 97677400 | ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH  | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                         |
| 97678100 | ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH | Sehr breitstrahlend                                                             |
| 97686600 | ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH   | Sehr breitstrahlend                                                             |
| 00989900 | ST770T 20S/830 PSU HNB WH        | Stark reflektierender<br>Metallreflektor, engstrahlend, 10 bis 20 Grad          |
| 00990500 | ST770T 27S/830 PSU HMB WH        | Stark reflektierender<br>Metallreflektor, tief-/ breitstrahlend, 20 bis 40 Grad |
| 00991200 | ST770T LED27S/827 PSU HWB WH     | Stark reflektierender<br>Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad        |
| 01002400 | ST770T 39S/830 PSU HMB WH        | Stark reflektierender<br>Metallreflektor, tief-/ breitstrahlend, 20 bis 40 Grad |
| 01003100 | ST770T LED39S/827 PSU HWB WH     | Stark reflektierender<br>Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad        |
| 97697200 | ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH | Stark reflektierender<br>Metallreflektor Oval – Horizontaler Strahl             |
| 97706100 | ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH  | Stark reflektierender<br>Metallreflektor, tief-/ breitstrahlend, 20 bis 40 Grad |
| 97679800 | ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI  | Breitstrahlend (WB)                                                             |
| 97680400 | ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI  | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                         |
| 97681100 | ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI | Sehr breitstrahlend                                                             |
| 97719100 | ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH | Stark reflektierender<br>Metallreflektor Oval – Vertikaler Strahl               |
| 97753500 | ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK | Stark reflektierender<br>Metallreflektor Oval – Horizontaler Strahl             |
| 97683500 | ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK | Stark reflektierender<br>Metallreflektor, sehr breitstrahlend, >80 Grad         |
| 97684200 | ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK | Stark reflektierender<br>Metallreflektor, sehr breitstrahlend, >80 Grad         |
| 97692700 | ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH  | Stark reflektierender<br>Metallreflektor, tief-/ breitstrahlend, 20 bis 40 Grad |
| 97739900 | ST780S 39S/827 PSU NB FG WH      | Tiefstrahlend (NB)                                                              |
| 97740500 | ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH  | Breitstrahlend (WB)                                                             |
| 97741200 | ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH  | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                         |
| 97742900 | ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH | Sehr breitstrahlend                                                             |
| 97694100 | ST770T 20S/830 PSU NB FG WH      | Tiefstrahlend (NB)                                                              |
| 97695800 | ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH  | Oval-vertikaler Ausstrahlwinkel                                                 |



| Order Code | Full Product Name               | Optik                                                                              |
|------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 97696500   | ST770T 27S/827 PSU WB FG WH     | Breitstrahlend (WB)                                                                |
| 97698900   | ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH | Oval-horizontaler Ausstrahlwinkel                                                  |
| 97699600   | ST770T 27S/830 PSU MB FG WH     | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                            |
| 97700900   | ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH    | Sehr breitstrahlend                                                                |
| 97709200   | ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH | Oval-vertikaler Ausstrahlwinkel                                                    |
| 97710800   | ST770T 39S/827 PSU WB FG WH     | Breitstrahlend (WB)                                                                |
| 97712200   | ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH | Oval-horizontaler Ausstrahlwinkel                                                  |
| 97713900   | ST770T 39S/830 PSU MB FG WH     | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                            |
| 97714600   | ST770T 39S/840 PSU MB FG WH     | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                            |
| 97693400   | ST770T 17S/930 PSU MB FG BK     | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                            |
| 97702300   | ST770T 27S/CH PSU MB FG BK      | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                            |
| 97703000   | ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK     | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                            |
| 97704700   | ST770T 27S/FR PSU MB FG BK      | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                            |
| 97708500   | ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK    | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                            |
| 97715300   | ST770T 39S/930 PSU MB FG BK     | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                            |
| 97716000   | ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK   | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                            |
| 97717700   | ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK   | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                            |
| 00988200   | ST770T LED17S/930 PSU HMB BK    | Stark reflektierender<br>Metallreflektor, tief-/<br>breitstrahlend, 20 bis 40 Grad |
| 00997400   | ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG  | Stark reflektierender<br>Metallreflektor, tief-/<br>breitstrahlend, 20 bis 40 Grad |
| 00998100   | ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK     | Stark reflektierender<br>Metallreflektor, tief-/<br>breitstrahlend, 20 bis 40 Grad |

| Order Code | Full Product Name               | Optik                                                                              |
|------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 00999800   | ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK    | Stark reflektierender<br>Metallreflektor, tief-/<br>breitstrahlend, 20 bis 40 Grad |
| 01013000   | ST780T 39S/830 PSU HNB WH       | Stark reflektierender<br>Metallreflektor, engstrahlend, 10<br>bis 20 Grad          |
| 01014700   | ST780T 49S/830 PSU HMB WH       | Stark reflektierender<br>Metallreflektor, tief-/<br>breitstrahlend, 20 bis 40 Grad |
| 01021500   | ST780T LED60S/830 PSU HMB WH    | Stark reflektierender<br>Metallreflektor, tief-/<br>breitstrahlend, 20 bis 40 Grad |
| 00987500   | ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG | Stark reflektierender<br>Metallreflektor, tief-/<br>breitstrahlend, 20 bis 40 Grad |
| 97743600   | ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH   | Stark reflektierender<br>Metallreflektor, breitstrahlend, 40<br>bis 80 Grad        |
| 97744300   | ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH | Stark reflektierender<br>Metallreflektor, tief-/<br>breitstrahlend, 20 bis 40 Grad |

## Betrieb und Elektrik

| Order Code | Full Product Name                    | IEC-Schutzklasse | Systemleistung |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------------|
| 00996700   | ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI       | Schutzklasse II  | 18.8 W         |
| 97711500   | ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI     | Schutzklasse II  | 29.5 W         |
| 97653800   | ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH        | Schutzklasse II  | 14.4 W         |
| 97654500   | ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH        | Schutzklasse II  | 20.5 W         |
| 97658300   | ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH        | Schutzklasse II  | 23.5 W         |
| 97659000   | ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH       | Schutzklasse II  | 23.5 W         |
| 97660600   | ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH        | Schutzklasse II  | 23 W           |
| 97661300   | ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH         | Schutzklasse II  | 23.5 W         |
| 97662000   | ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH        | Schutzklasse II  | 35 W           |
| 97663700   | ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH         | Schutzklasse II  | 32.5 W         |
| 97664400   | ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH      | Schutzklasse II  | 23 W           |
| 97665100   | ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH      | Schutzklasse II  | 23.5 W         |
| 97666800   | ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH       | Schutzklasse II  | 29 W           |
| 97667500   | ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH        | Schutzklasse II  | 31.5 W         |
| 97668200   | ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH        | Schutzklasse II  | 31.5 W         |
| 97669900   | ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH       | Schutzklasse II  | 29.5 W         |
| 97682800   | ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK        | Schutzklasse II  | 30 W           |
| 97655200   | ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK    | Schutzklasse II  | 23.5 W         |
| 97656900   | ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK    | Schutzklasse II  | 23.5 W         |
| 97657600   | ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H<br>BK | Schutzklasse II  | 23.5 W         |
| 97724500   | ST770X 17S/830 DIA MB FG WH          | Schutzklasse I   | 14.4 W         |

| Order Code | Full Product Name               | IEC-Schutzklasse | Systemleistung |
|------------|---------------------------------|------------------|----------------|
| 97725200   | ST770X 20S/830 DIA NB FG WH     | Schutzklasse I   | 20.5 W         |
| 97726900   | ST770X 27S/827 DIA WB FG WH     | Schutzklasse I   | 23.5 W         |
| 97727600   | ST770X 27S/830 DIA MB FG WH     | Schutzklasse I   | 23.5 W         |
| 97728300   | ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH    | Schutzklasse I   | 23.5 W         |
| 97729000   | ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH     | Schutzklasse I   | 23 W           |
| 97730600   | ST770X 27S/CH DIA MB FG WH      | Schutzklasse I   | 23.5 W         |
| 97731300   | ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH     | Schutzklasse I   | 35 W           |
| 97732000   | ST770X 27S/FR DIA MB FG WH      | Schutzklasse I   | 32.5 W         |
| 97735100   | ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH    | Schutzklasse I   | 29 W           |
| 97736800   | ST770X 39S/830 DIA MB FG WH     | Schutzklasse I   | 31.5 W         |
| 97737500   | ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH     | Schutzklasse I   | 31 W           |
| 01015400   | ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG | Schutzklasse II  | 38.5 W         |
| 01022200   | ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI    | Schutzklasse II  | 50 W           |
| 97733700   | ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK   | Schutzklasse I   | 23 W           |
| 97734400   | ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK   | Schutzklasse I   | 23.5 W         |
| 97748100   | ST780T 39S/827 PSU NB FG WH     | Schutzklasse II  | 33 W           |
| 97749800   | ST780T 39S/830 PSU NB FG WH     | Schutzklasse II  | 33 W           |
| 97750400   | ST780T 39S/840 PSU NB FG WH     | Schutzklasse II  | 33 W           |
| 97751100   | ST780T 39S/930 PSU NB FG WH     | Schutzklasse II  | 31 W           |
| 97752800   | ST780T 49S/827 PSU WB FG WH     | Schutzklasse II  | 38.5 W         |
| 97754200   | ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH | Schutzklasse II  | 38.5 W         |
| 97755900   | ST780T 49S/830 PSU MB FG WH     | Schutzklasse II  | 38.5 W         |

| Order Code | Full Product Name                | IEC-Schutzklasse | Systemleistung |
|------------|----------------------------------|------------------|----------------|
| 97756600   | ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH     | Schutzklasse II  | 38.5 W         |
| 97760300   | ST780T 60S/830 PSU MB FG WH      | Schutzklasse II  | 50 W           |
| 97761000   | ST780T 60S/840 PSU MB FG WH      | Schutzklasse II  | 50 W           |
| 97745000   | ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK    | Schutzklasse II  | 50 W           |
| 97746700   | ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK    | Schutzklasse II  | 50 W           |
| 97747400   | ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK | Schutzklasse II  | 50 W           |
| 97701600   | ST770T 27S/930 PSU MB FG SI      | Schutzklasse II  | 23 W           |
| 97705400   | ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI    | Schutzklasse II  | 23 W           |
| 97707800   | ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI    | Schutzklasse II  | 23.5 W         |
| 01009300   | ST770T LED49S/830 PSU HMB SI     | Schutzklasse II  | 38.5 W         |
| 97757300   | ST780T 49S/930 PSU MB FG SI      | Schutzklasse II  | 39 W           |
| 97758000   | ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI    | Schutzklasse II  | 39 W           |
| 97759700   | ST780T 60S/827 PSU WB FG SI      | Schutzklasse II  | 50 W           |
| 97673600   | ST770S 17S/827 PSU WB FG WH      | Schutzklasse II  | 14.4 W         |
| 97674300   | ST770S 17S/830 PSU MB FG WH      | Schutzklasse II  | 14.4 W         |
| 97675000   | ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH     | Schutzklasse II  | 14.4 W         |
| 97676700   | ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH  | Schutzklasse II  | 23.5 W         |
| 97677400   | ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH  | Schutzklasse II  | 23.5 W         |
| 97678100   | ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH | Schutzklasse II  | 23.5 W         |
| 97686600   | ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH   | Schutzklasse II  | 31 W           |
| 00989900   | ST770T 20S/830 PSU HNB WH        | Schutzklasse II  | 20.5 W         |
| 00990500   | ST770T 27S/830 PSU HMB WH        | Schutzklasse II  | 19 W           |
| 00991200   | ST770T LED27S/827 PSU HWB WH     | Schutzklasse II  | 19 W           |
| 01002400   | ST770T 39S/830 PSU HMB WH        | Schutzklasse II  | 29.5 W         |
| 01003100   | ST770T LED39S/827 PSU HWB WH     | Schutzklasse II  | 29.5 W         |
| 97697200   | ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH | Schutzklasse II  | 19 W           |
| 97706100   | ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH  | Schutzklasse II  | 18.8 W         |
| 97679800   | ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI  | Schutzklasse II  | 31.5 W         |
| 97680400   | ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI  | Schutzklasse II  | 31.5 W         |
| 97681100   | ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI | Schutzklasse II  | 29.5 W         |
| 97719100   | ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH | Schutzklasse II  | 38.5 W         |
| 97753500   | ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK | Schutzklasse II  | 38.5 W         |
| 97683500   | ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK | Schutzklasse II  | 32 W           |
| 97684200   | ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK | Schutzklasse II  | 30 W           |
| 97692700   | ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH  | Schutzklasse II  | 39 W           |

## Lichtregelung und Dimmen

| Order Code | Full Product Name                | Dimmbar | Lichtregelung               | Maximaler Dimmlevel |
|------------|----------------------------------|---------|-----------------------------|---------------------|
| 00996700   | ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI   | Nein    | -                           | Nicht anwendbar     |
| 97711500   | ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI | Ja      | Visible Light Communication | 1%                  |
| 97653800   | ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH    | Nein    | -                           | Nicht anwendbar     |
| 97654500   | ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH    | Nein    | -                           | Nicht anwendbar     |

| Order Code | Full Product Name                | IEC-Schutzklasse | Systemleistung |
|------------|----------------------------------|------------------|----------------|
| 97739900   | ST780S 39S/827 PSU NB FG WH      | Schutzklasse II  | 33 W           |
| 97740500   | ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH  | Schutzklasse II  | 38.5 W         |
| 97741200   | ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH  | Schutzklasse II  | 38.5 W         |
| 97742900   | ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH | Schutzklasse II  | 38.5 W         |
| 97694100   | ST770T 20S/830 PSU NB FG WH      | Schutzklasse II  | 20.5 W         |
| 97695800   | ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH  | Schutzklasse II  | 23.5 W         |
| 97696500   | ST770T 27S/827 PSU WB FG WH      | Schutzklasse II  | 23.5 W         |
| 97698900   | ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH  | Schutzklasse II  | 23.5 W         |
| 97699600   | ST770T 27S/830 PSU MB FG WH      | Schutzklasse II  | 23.5 W         |
| 97700900   | ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH     | Schutzklasse II  | 23.5 W         |
| 97709200   | ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH  | Schutzklasse II  | 31.5 W         |
| 97710800   | ST770T 39S/827 PSU WB FG WH      | Schutzklasse II  | 31.5 W         |
| 97712200   | ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH  | Schutzklasse II  | 31.5 W         |
| 97713900   | ST770T 39S/830 PSU MB FG WH      | Schutzklasse II  | 31.5 W         |
| 97714600   | ST770T 39S/840 PSU MB FG WH      | Schutzklasse II  | 29.5 W         |
| 97693400   | ST770T 17S/930 PSU MB FG BK      | Schutzklasse II  | 14 W           |
| 97702300   | ST770T 27S/CH PSU MB FG BK       | Schutzklasse II  | 23.5 W         |
| 97703000   | ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK      | Schutzklasse II  | 35 W           |
| 97704700   | ST770T 27S/FR PSU MB FG BK       | Schutzklasse II  | 32.5 W         |
| 97708500   | ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK     | Schutzklasse II  | 29 W           |
| 97715300   | ST770T 39S/930 PSU MB FG BK      | Schutzklasse II  | 31 W           |
| 97716000   | ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK    | Schutzklasse II  | 35 W           |
| 97717700   | ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK    | Schutzklasse II  | 31 W           |
| 00988200   | ST770T LED17S/930 PSU HMB BK     | Schutzklasse II  | 14 W           |
| 00997400   | ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG   | Schutzklasse II  | 19 W           |
| 00998100   | ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK      | Schutzklasse II  | 28.5 W         |
| 00999800   | ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK     | Schutzklasse II  | 31.5 W         |
| 01013000   | ST780T 39S/830 PSU HNB WH        | Schutzklasse II  | 33 W           |
| 01014700   | ST780T 49S/830 PSU HMB WH        | Schutzklasse II  | 38.5 W         |
| 01021500   | ST780T LED60S/830 PSU HMB WH     | Schutzklasse II  | 50 W           |
| 00987500   | ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG  | Schutzklasse II  | 14.4 W         |
| 97743600   | ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH    | Schutzklasse II  | 39 W           |
| 97744300   | ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH  | Schutzklasse II  | 39 W           |

| Order Code | Full Product Name                 | Dimmbar | Lichtregelung               | Maximaler Dimmlevel |
|------------|-----------------------------------|---------|-----------------------------|---------------------|
| 97662000   | ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH     | Nein    | -                           | Nicht anwendbar     |
| 97663700   | ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH      | Nein    | -                           | Nicht anwendbar     |
| 97664400   | ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH   | Nein    | -                           | Nicht anwendbar     |
| 97665100   | ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH   | Nein    | -                           | Nicht anwendbar     |
| 97666800   | ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH    | Nein    | -                           | Nicht anwendbar     |
| 97667500   | ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH     | Nein    | -                           | Nicht anwendbar     |
| 97668200   | ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH     | Nein    | -                           | Nicht anwendbar     |
| 97669900   | ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH    | Nein    | -                           | Nicht anwendbar     |
| 97682800   | ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK     | Ja      | -                           | 1%                  |
| 97655200   | ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK | Ja      | Visible Light Communication | 1%                  |
| 97656900   | ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK | Ja      | Visible Light Communication | 1%                  |
| 97657600   | ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK | Ja      | Visible Light Communication | 1%                  |
| 97724500   | ST770X 17S/830 DIA MB FG WH       | Ja      | -                           | 1%                  |
| 97725200   | ST770X 20S/830 DIA NB FG WH       | Ja      | -                           | 1%                  |
| 97726900   | ST770X 27S/827 DIA WB FG WH       | Ja      | -                           | 1%                  |
| 97727600   | ST770X 27S/830 DIA MB FG WH       | Ja      | -                           | 1%                  |
| 97728300   | ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH      | Ja      | -                           | 1%                  |
| 97729000   | ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH       | Ja      | -                           | 1%                  |
| 97730600   | ST770X 27S/CH DIA MB FG WH        | Ja      | -                           | 1%                  |
| 97731300   | ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH       | Ja      | -                           | 1%                  |
| 97732000   | ST770X 27S/FR DIA MB FG WH        | Ja      | -                           | 1%                  |
| 97735100   | ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH      | Ja      | -                           | 1%                  |
| 97736800   | ST770X 39S/830 DIA MB FG WH       | Ja      | -                           | 1%                  |
| 97737500   | ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH       | Ja      | -                           | 1%                  |
| 01015400   | ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG   | Nein    | -                           | Nicht anwendbar     |

| Order Code | Full Product Name                | Dimmbar | Lichtregelung               | Maximaler Dimmlevel |
|------------|----------------------------------|---------|-----------------------------|---------------------|
| 01022200   | ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI     | Nein    | -                           | Nicht anwendbar     |
| 97733700   | ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK    | Ja      | -                           | 1%                  |
| 97734400   | ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK    | Ja      | -                           | 1%                  |
| 97748100   | ST780T 39S/827 PSU NB FG WH      | Nein    | -                           | Nicht anwendbar     |
| 97749800   | ST780T 39S/830 PSU NB FG WH      | Nein    | -                           | Nicht anwendbar     |
| 97750400   | ST780T 39S/840 PSU NB FG WH      | Nein    | -                           | Nicht anwendbar     |
| 97751100   | ST780T 39S/930 PSU NB FG WH      | Nein    | -                           | Nicht anwendbar     |
| 97752800   | ST780T 49S/827 PSU WB FG WH      | Nein    | -                           | Nicht anwendbar     |
| 97754200   | ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH  | Ja      | Visible Light Communication | 1%                  |
| 97755900   | ST780T 49S/830 PSU MB FG WH      | Nein    | -                           | Nicht anwendbar     |
| 97756600   | ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH     | Nein    | -                           | Nicht anwendbar     |
| 97760300   | ST780T 60S/830 PSU MB FG WH      | Nein    | -                           | Nicht anwendbar     |
| 97761000   | ST780T 60S/840 PSU MB FG WH      | Nein    | -                           | Nicht anwendbar     |
| 97745000   | ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK    | Ja      | Visible Light Communication | 1%                  |
| 97746700   | ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK    | Ja      | Visible Light Communication | 1%                  |
| 97747400   | ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK | Ja      | Visible Light Communication | 1%                  |
| 97701600   | ST770T 27S/930 PSU MB FG SI      | Nein    | -                           | Nicht anwendbar     |
| 97705400   | ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI    | Nein    | -                           | Nicht anwendbar     |
| 97707800   | ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI    | Nein    | -                           | Nicht anwendbar     |
| 01009300   | ST770T LED49S/830 PSU HMB SI     | Nein    | -                           | Nicht anwendbar     |
| 97757300   | ST780T 49S/930 PSU MB FG SI      | Nein    | -                           | Nicht anwendbar     |
| 97758000   | ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI    | Nein    | -                           | Nicht anwendbar     |
| 97759700   | ST780T 60S/827 PSU WB FG SI      | Nein    | -                           | Nicht anwendbar     |
| 97673600   | ST770S 17S/827 PSU WB FG WH      | Nein    | -                           | Nicht anwendbar     |
| 97674300   | ST770S 17S/830 PSU MB FG WH      | Nein    | -                           | Nicht anwendbar     |

| Order Code | Full Product Name                | Dimmbar | Lichtregelung               | Maximaler Dimmlevel |
|------------|----------------------------------|---------|-----------------------------|---------------------|
| 97675000   | ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH     | Nein    | -                           | Nicht anwendbar     |
| 97676700   | ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH  | Ja      | Visible Light Communication | 1%                  |
| 97677400   | ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH  | Ja      | -                           | 1%                  |
| 97678100   | ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH | Ja      | Visible Light Communication | 1%                  |
| 97686600   | ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH   | Nein    | -                           | Nicht anwendbar     |
| 00989900   | ST770T 20S/830 PSU HNB WH        | Nein    | -                           | Nicht anwendbar     |
| 00990500   | ST770T 27S/830 PSU HMB WH        | Nein    | -                           | Nicht anwendbar     |
| 00991200   | ST770T LED27S/827 PSU HWB WH     | Nein    | -                           | Nicht anwendbar     |
| 01002400   | ST770T 39S/830 PSU HMB WH        | Nein    | -                           | Nicht anwendbar     |
| 01003100   | ST770T LED39S/827 PSU HWB WH     | Nein    | -                           | Nicht anwendbar     |
| 97697200   | ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH | Ja      | Visible Light Communication | 1%                  |
| 97706100   | ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH  | Ja      | -                           | 1%                  |
| 97679800   | ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI  | Ja      | Visible Light Communication | 1%                  |
| 97680400   | ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI  | Ja      | Visible Light Communication | 1%                  |
| 97681100   | ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI | Ja      | -                           | 1%                  |
| 97719100   | ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH | Ja      | -                           | 1%                  |
| 97753500   | ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK | Ja      | Visible Light Communication | 1%                  |
| 97683500   | ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK | Ja      | -                           | 1%                  |
| 97684200   | ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK | Ja      | Visible Light Communication | 1%                  |
| 97692700   | ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH  | Ja      | -                           | 1%                  |
| 97739900   | ST780S 39S/827 PSU NB FG WH      | Nein    | -                           | Nicht anwendbar     |
| 97740500   | ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH  | Ja      | Visible Light Communication | 1%                  |
| 97741200   | ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH  | Ja      | Visible Light Communication | 1%                  |
| 97742900   | ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH | Ja      | Visible Light Communication | 1%                  |
| 97694100   | ST770T 20S/830 PSU NB FG WH      | Nein    | -                           | Nicht anwendbar     |

| Order Code | Full Product Name               | Dimmbar | Lichtregelung | Maximaler Dimmlevel |
|------------|---------------------------------|---------|---------------|---------------------|
| 97695800   | ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH | Ja      | -             | 1%                  |
| 97696500   | ST770T 27S/827 PSU WB FG WH     | Nein    | -             | Nicht anwendbar     |
| 97698900   | ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH | Ja      | -             | 1%                  |
| 97699600   | ST770T 27S/830 PSU MB FG WH     | Nein    | -             | Nicht anwendbar     |
| 97700900   | ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH    | Nein    | -             | Nicht anwendbar     |
| 97709200   | ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH | Ja      | -             | 1%                  |
| 97710800   | ST770T 39S/827 PSU WB FG WH     | Nein    | -             | Nicht anwendbar     |
| 97712200   | ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH | Ja      | -             | 1%                  |
| 97713900   | ST770T 39S/830 PSU MB FG WH     | Nein    | -             | Nicht anwendbar     |
| 97714600   | ST770T 39S/840 PSU MB FG WH     | Nein    | -             | Nicht anwendbar     |
| 97693400   | ST770T 17S/930 PSU MB FG BK     | Nein    | -             | Nicht anwendbar     |
| 97702300   | ST770T 27S/CH PSU MB FG BK      | Nein    | -             | Nicht anwendbar     |
| 97703000   | ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK     | Nein    | -             | Nicht anwendbar     |
| 97704700   | ST770T 27S/FR PSU MB FG BK      | Nein    | -             | Nicht anwendbar     |
| 97708500   | ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK    | Nein    | -             | Nicht anwendbar     |
| 97715300   | ST770T 39S/930 PSU MB FG BK     | Nein    | -             | Nicht anwendbar     |
| 97716000   | ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK   | Nein    | -             | Nicht anwendbar     |
| 97717700   | ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK   | Nein    | -             | Nicht anwendbar     |
| 00988200   | ST770T LED17S/930 PSU HMB BK    | Nein    | -             | Nicht anwendbar     |
| 00997400   | ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG  | Nein    | -             | Nicht anwendbar     |
| 00998100   | ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK     | Nein    | -             | Nicht anwendbar     |
| 00999800   | ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK    | Nein    | -             | Nicht anwendbar     |
| 01013000   | ST780T 39S/830 PSU HNB WH       | Nein    | -             | Nicht anwendbar     |
| 01014700   | ST780T 49S/830 PSU HMB WH       | Nein    | -             | Nicht anwendbar     |
| 01021500   | ST780T LED60S/830 PSU HMB WH    | Nein    | -             | Nicht anwendbar     |

| Order Code | Full Product Name               | Dimmbar | Lichtregelung               | Maximaler Dimmlevel |
|------------|---------------------------------|---------|-----------------------------|---------------------|
| 00987500   | ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG | Nein    | -                           | Nicht anwendbar     |
| 97743600   | ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH   | Ja      | Visible Light Communication | 1%                  |

| Order Code | Full Product Name               | Dimmbar | Lichtregelung               | Maximaler Dimmlevel |
|------------|---------------------------------|---------|-----------------------------|---------------------|
| 97744300   | ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH | Ja      | Visible Light Communication | 1%                  |

Mechanik und Gehäuse

| Order Code | Full Product Name                 | Gehäusefarbe |
|------------|-----------------------------------|--------------|
| 00996700   | ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI    | Silber       |
| 97711500   | ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI  | Silber       |
| 97653800   | ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH     | Weiß         |
| 97654500   | ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH     | Weiß         |
| 97658300   | ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH     | Weiß         |
| 97659000   | ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH    | Weiß         |
| 97660600   | ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH     | Weiß         |
| 97661300   | ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH      | Weiß         |
| 97662000   | ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH     | Weiß         |
| 97663700   | ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH      | Weiß         |
| 97664400   | ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH   | Weiß         |
| 97665100   | ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH   | Weiß         |
| 97666800   | ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH    | Weiß         |
| 97667500   | ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH     | Weiß         |
| 97668200   | ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH     | Weiß         |
| 97669900   | ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH    | Weiß         |
| 97682800   | ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK     | Schwarz      |
| 97655200   | ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK | Schwarz      |
| 97656900   | ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK | Schwarz      |
| 97657600   | ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK | Schwarz      |
| 97724500   | ST770X 17S/830 DIA MB FG WH       | Weiß         |
| 97725200   | ST770X 20S/830 DIA NB FG WH       | Weiß         |
| 97726900   | ST770X 27S/827 DIA WB FG WH       | Weiß         |
| 97727600   | ST770X 27S/830 DIA MB FG WH       | Weiß         |
| 97728300   | ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH      | Weiß         |
| 97729000   | ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH       | Weiß         |
| 97730600   | ST770X 27S/CH DIA MB FG WH        | Weiß         |
| 97731300   | ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH       | Weiß         |
| 97732000   | ST770X 27S/FR DIA MB FG WH        | Weiß         |
| 97735100   | ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH      | Weiß         |
| 97736800   | ST770X 39S/830 DIA MB FG WH       | Weiß         |
| 97737500   | ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH       | Weiß         |
| 01015400   | ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG   | Silber       |
| 01022200   | ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI      | Silber       |
| 97733700   | ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK     | Schwarz      |
| 97734400   | ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK     | Schwarz      |
| 97748100   | ST780T 39S/827 PSU NB FG WH       | Weiß         |
| 97749800   | ST780T 39S/830 PSU NB FG WH       | Weiß         |
| 97750400   | ST780T 39S/840 PSU NB FG WH       | Weiß         |
| 97751100   | ST780T 39S/930 PSU NB FG WH       | Weiß         |
| 97752800   | ST780T 49S/827 PSU WB FG WH       | Weiß         |
| 97754200   | ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH   | Weiß         |
| 97755900   | ST780T 49S/830 PSU MB FG WH       | Weiß         |

| Order Code | Full Product Name                | Gehäusefarbe |
|------------|----------------------------------|--------------|
| 97756600   | ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH     | Weiß         |
| 97760300   | ST780T 60S/830 PSU MB FG WH      | Weiß         |
| 97761000   | ST780T 60S/840 PSU MB FG WH      | Weiß         |
| 97745000   | ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK    | Schwarz      |
| 97746700   | ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK    | Schwarz      |
| 97747400   | ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK | Schwarz      |
| 97701600   | ST770T 27S/930 PSU MB FG SI      | Silber       |
| 97705400   | ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI    | Silber       |
| 97707800   | ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI    | Silber       |
| 01009300   | ST770T LED49S/830 PSU HMB SI     | Silber       |
| 97757300   | ST780T 49S/930 PSU MB FG SI      | Silber       |
| 97758000   | ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI    | Silber       |
| 97759700   | ST780T 60S/827 PSU WB FG SI      | Silber       |
| 97673600   | ST770S 17S/827 PSU WB FG WH      | Weiß         |
| 97674300   | ST770S 17S/830 PSU MB FG WH      | Weiß         |
| 97675000   | ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH     | Weiß         |
| 97676700   | ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH  | Weiß         |
| 97677400   | ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH  | Weiß         |
| 97678100   | ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH | Weiß         |
| 97686600   | ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH   | Weiß         |
| 00989900   | ST770T 20S/830 PSU HNB WH        | Weiß         |
| 00990500   | ST770T 27S/830 PSU HMB WH        | Weiß         |
| 00991200   | ST770T LED27S/827 PSU HWB WH     | Weiß         |
| 01002400   | ST770T 39S/830 PSU HMB WH        | Weiß         |
| 01003100   | ST770T LED39S/827 PSU HWB WH     | Weiß         |
| 97697200   | ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH | Weiß         |
| 97706100   | ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH  | Weiß         |
| 97679800   | ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI  | Silber       |
| 97680400   | ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI  | Silber       |
| 97681100   | ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI | Silber       |
| 97719100   | ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH | Weiß         |
| 97753500   | ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK | Schwarz      |
| 97683500   | ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK | Schwarz      |
| 97684200   | ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK | Schwarz      |
| 97692700   | ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH  | Weiß         |
| 97739900   | ST780S 39S/827 PSU NB FG WH      | Weiß         |
| 97740500   | ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH  | Weiß         |
| 97741200   | ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH  | Weiß         |
| 97742900   | ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH | Weiß         |
| 97694100   | ST770T 20S/830 PSU NB FG WH      | Weiß         |
| 97695800   | ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH  | Weiß         |
| 97696500   | ST770T 27S/827 PSU WB FG WH      | Weiß         |
| 97698900   | ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH  | Weiß         |

| Order Code | Full Product Name               | Gehäusefarbe |
|------------|---------------------------------|--------------|
| 97699600   | ST770T 27S/830 PSU MB FG WH     | Weiß         |
| 97700900   | ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH    | Weiß         |
| 97709200   | ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH | Weiß         |
| 97710800   | ST770T 39S/827 PSU WB FG WH     | Weiß         |
| 97712200   | ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH | Weiß         |
| 97713900   | ST770T 39S/830 PSU MB FG WH     | Weiß         |
| 97714600   | ST770T 39S/840 PSU MB FG WH     | Weiß         |
| 97693400   | ST770T 17S/930 PSU MB FG BK     | Schwarz      |
| 97702300   | ST770T 27S/CH PSU MB FG BK      | Schwarz      |
| 97703000   | ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK     | Schwarz      |
| 97704700   | ST770T 27S/FR PSU MB FG BK      | Schwarz      |
| 97708500   | ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK    | Schwarz      |
| 97715300   | ST770T 39S/930 PSU MB FG BK     | Schwarz      |

| Order Code | Full Product Name               | Gehäusefarbe |
|------------|---------------------------------|--------------|
| 97716000   | ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK   | Schwarz      |
| 97717700   | ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK   | Schwarz      |
| 00988200   | ST770T LED17S/930 PSU HMB BK    | Schwarz      |
| 00997400   | ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG  | Schwarz      |
| 00998100   | ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK     | Schwarz      |
| 00999800   | ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK    | Schwarz      |
| 01013000   | ST780T 39S/830 PSU HNB WH       | Weiß         |
| 01014700   | ST780T 49S/830 PSU HMB WH       | Weiß         |
| 01021500   | ST780T LED60S/830 PSU HMB WH    | Weiß         |
| 00987500   | ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG | Weiß         |
| 97743600   | ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH   | Weiß         |
| 97744300   | ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH | Weiß         |

## Initialkennwerte (IEC-konform)

| Order Code | Full Product Name                 | Anfängliche Farbsättigung |
|------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 00996700   | ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI    | (0.422,0.386)<2           |
| 97711500   | ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI  | (0.434,0.403)<3           |
| 97653800   | ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH     | (0.434,0.403)<3           |
| 97654500   | ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH     | (0.434,0.403)<3           |
| 97658300   | ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH     | (0.434,0.403)<3           |
| 97659000   | ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH    | (0.382,0.380)<3           |
| 97660600   | ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH     | (0.434,0.403)<2           |
| 97661300   | ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH      | (0.458,0.410)<3           |
| 97662000   | ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH     | (0.457,0.385)<3           |
| 97663700   | ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH      | (0.343,0.331)<3           |
| 97664400   | ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH   | (0.422,0.386)<2           |
| 97665100   | ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH   | (0.422,0.386)<2           |
| 97666800   | ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH    | (0.478,0.382)<2           |
| 97667500   | ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH     | (0.458,0.410)<3           |
| 97668200   | ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH     | (0.434,0.403)<3           |
| 97669900   | ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH    | (0.382,0.380)<3           |
| 97682800   | ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK     | (0.434,0.403)<2           |
| 97655200   | ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK | (0.458,0.410)<3           |
| 97656900   | ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK | (0.434,0.403)<3           |
| 97657600   | ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK | (0.434,0.403)<3           |
| 97724500   | ST770X 17S/830 DIA MB FG WH       | (0.434,0.403)<3           |
| 97725200   | ST770X 20S/830 DIA NB FG WH       | (0.434,0.403)<3           |
| 97726900   | ST770X 27S/827 DIA WB FG WH       | (0.458,0.410)<3           |
| 97727600   | ST770X 27S/830 DIA MB FG WH       | (0.434,0.403)<3           |
| 97728300   | ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH      | (0.382,0.380)<3           |
| 97729000   | ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH       | (0.434,0.403)<2           |
| 97730600   | ST770X 27S/CH DIA MB FG WH        | (0.458,0.410)<3           |
| 97731300   | ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH       | (0.457,0.385)<3           |
| 97732000   | ST770X 27S/FR DIA MB FG WH        | (0.343,0.331)<3           |
| 97735100   | ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH      | (0.478,0.382)<2           |
| 97736800   | ST770X 39S/830 DIA MB FG WH       | (0.434,0.403)<3           |
| 97737500   | ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH       | (0.434,0.403)<2           |
| 01015400   | ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG   | (0.458,0.410)<3           |
| 01022200   | ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI      | (0.458,0.410)<3           |
| 97733700   | ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK     | (0.422,0.386)<2           |

| Order Code | Full Product Name                | Anfängliche Farbsättigung |
|------------|----------------------------------|---------------------------|
| 97734400   | ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK    | (0.422,0.386)<2           |
| 97748100   | ST780T 39S/827 PSU NB FG WH      | (0.458,0.410)<3           |
| 97749800   | ST780T 39S/830 PSU NB FG WH      | (0.434,0.403)<3           |
| 97750400   | ST780T 39S/840 PSU NB FG WH      | (0.382,0.380)<3           |
| 97751100   | ST780T 39S/930 PSU NB FG WH      | (0.434,0.403)<2           |
| 97752800   | ST780T 49S/827 PSU WB FG WH      | (0.458,0.410)<3           |
| 97754200   | ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH  | (0.434,0.403)<3           |
| 97755900   | ST780T 49S/830 PSU MB FG WH      | (0.434,0.403)<3           |
| 97756600   | ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH     | (0.382,0.380)<3           |
| 97760300   | ST780T 60S/830 PSU MB FG WH      | (0.434,0.403)<3           |
| 97761000   | ST780T 60S/840 PSU MB FG WH      | (0.382,0.380)<3           |
| 97745000   | ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK    | (0.458,0.410)<3           |
| 97746700   | ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK    | (0.434,0.403)<3           |
| 97747400   | ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK | (0.382,0.380)<3           |
| 97701600   | ST770T 27S/930 PSU MB FG SI      | (0.434,0.403)<2           |
| 97705400   | ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI    | (0.422,0.386)<2           |
| 97707800   | ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI    | (0.422,0.386)<2           |
| 01009300   | ST770T LED49S/830 PSU HMB SI     | (0.434,0.403)<3           |
| 97757300   | ST780T 49S/930 PSU MB FG SI      | (0.434,0.403)<2           |
| 97758000   | ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI    | (0.422,0.386)<2           |
| 97759700   | ST780T 60S/827 PSU WB FG SI      | (0.458,0.410)<3           |
| 97673600   | ST770S 17S/827 PSU WB FG WH      | (0.458,0.410)<3           |
| 97674300   | ST770S 17S/830 PSU MB FG WH      | (0.434,0.403)<3           |
| 97675000   | ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH     | (0.382,0.380)<3           |
| 97676700   | ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH  | (0.458,0.410)<3           |
| 97677400   | ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH  | (0.434,0.403)<3           |
| 97678100   | ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH | (0.382,0.380)<3           |
| 97686600   | ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH   | (0.422,0.386)<2           |
| 00989900   | ST770T 20S/830 PSU HNB WH        | (0.434,0.403)<3           |
| 00990500   | ST770T 27S/830 PSU HMB WH        | (0.434,0.403)<3           |
| 00991200   | ST770T LED27S/827 PSU HWB WH     | (0.458,0.410)<3           |
| 01002400   | ST770T 39S/830 PSU HMB WH        | (0.434,0.403)<3           |
| 01003100   | ST770T LED39S/827 PSU HWB WH     | (0.458,0.410)<3           |
| 97697200   | ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH | (0.434,0.403)<3           |
| 97706100   | ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH  | (0.422,0.386)<2           |



| Order Code | Full Product Name                | Anfängliche Farbsättigung |
|------------|----------------------------------|---------------------------|
| 97679800   | ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI  | (0.458,0.410)<3           |
| 97680400   | ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI  | (0.434,0.403)<3           |
| 97681100   | ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI | (0.382,0.380)<3           |
| 97719100   | ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH | (0.434,0.403)<3           |
| 97753500   | ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK | (0.434,0.403)<3           |
| 97683500   | ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK | (0.422,0.386)<2           |
| 97684200   | ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK | (0.422,0.386)<2           |
| 97692700   | ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH  | (0.422,0.386)<2           |
| 97739900   | ST780S 39S/827 PSU NB FG WH      | (0.458,0.410)<3           |
| 97740500   | ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH  | (0.458,0.410)<3           |
| 97741200   | ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH  | (0.434,0.403)<3           |
| 97742900   | ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH | (0.382,0.380)<3           |
| 97694100   | ST770T 20S/830 PSU NB FG WH      | (0.434,0.403)<3           |
| 97695800   | ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH  | (0.458,0.410)<3           |
| 97696500   | ST770T 27S/827 PSU WB FG WH      | (0.458,0.410)<3           |
| 97698900   | ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH  | (0.434,0.403)<3           |
| 97699600   | ST770T 27S/830 PSU MB FG WH      | (0.434,0.403)<3           |
| 97700900   | ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH     | (0.382,0.380)<3           |
| 97709200   | ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH  | (0.458,0.410)<3           |
| 97710800   | ST770T 39S/827 PSU WB FG WH      | (0.458,0.410)<3           |
| 97712200   | ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH  | (0.434,0.403)<3           |

| Order Code | Full Product Name               | Anfängliche Farbsättigung |
|------------|---------------------------------|---------------------------|
| 97713900   | ST770T 39S/830 PSU MB FG WH     | (0.434,0.403)<3           |
| 97714600   | ST770T 39S/840 PSU MB FG WH     | (0.382,0.380)<3           |
| 97693400   | ST770T 17S/930 PSU MB FG BK     | (0.434,0.403)<2           |
| 97702300   | ST770T 27S/CH PSU MB FG BK      | (0.458,0.410)<3           |
| 97703000   | ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK     | (0.457,0.385)<3           |
| 97704700   | ST770T 27S/FR PSU MB FG BK      | (0.343,0.331)<3           |
| 97708500   | ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK    | (0.478,0.382)<2           |
| 97715300   | ST770T 39S/930 PSU MB FG BK     | (0.434,0.403)<2           |
| 97716000   | ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK   | (0.422,0.386)<2           |
| 97717700   | ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK   | (0.422,0.386)<2           |
| 00988200   | ST770T LED17S/930 PSU HMB BK    | (0.434,0.403)<2           |
| 00997400   | ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG  | (0.458,0.410)<3           |
| 00998100   | ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK     | (0.343,0.331)<3           |
| 00999800   | ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK    | (0.457,0.385)<3           |
| 01013000   | ST780T 39S/830 PSU HNB WH       | (0.434,0.403)<3           |
| 01014700   | ST780T 49S/830 PSU HMB WH       | (0.434,0.403)<3           |
| 01021500   | ST780T LED60S/830 PSU HMB WH    | (0.434,0.403)<3           |
| 00987500   | ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG | (0.434,0.403)<3           |
| 97743600   | ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH   | (0.434,0.403)<2           |
| 97744300   | ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH | (0.422,0.386)<2           |

## Produktdaten


| Order Code | Full Product Name                 | Produktfamiliencode |
|------------|-----------------------------------|---------------------|
| 00996700   | ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI    | ST770T              |
| 97711500   | ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI  | ST770T              |
| 97653800   | ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH     | ST770B              |
| 97654500   | ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH     | ST770B              |
| 97658300   | ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH     | ST770B              |
| 97659000   | ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH    | ST770B              |
| 97660600   | ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH     | ST770B              |
| 97661300   | ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH      | ST770B              |
| 97662000   | ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH     | ST770B              |
| 97663700   | ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH      | ST770B              |
| 97664400   | ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH   | ST770B              |
| 97665100   | ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH   | ST770B              |
| 97666800   | ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH    | ST770B              |
| 97667500   | ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH     | ST770B              |
| 97668200   | ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH     | ST770B              |
| 97669900   | ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH    | ST770B              |
| 97682800   | ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK     | ST770S              |
| 97655200   | ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK | ST770B              |
| 97656900   | ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK | ST770B              |
| 97657600   | ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK | ST770B              |
| 97724500   | ST770X 17S/830 DIA MB FG WH       | ST770X              |
| 97725200   | ST770X 20S/830 DIA NB FG WH       | ST770X              |
| 97726900   | ST770X 27S/827 DIA WB FG WH       | ST770X              |
| 97727600   | ST770X 27S/830 DIA MB FG WH       | ST770X              |
| 97728300   | ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH      | ST770X              |
| 97729000   | ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH       | ST770X              |
| 97730600   | ST770X 27S/CH DIA MB FG WH        | ST770X              |

| Order Code | Full Product Name                | Produktfamiliencode |
|------------|----------------------------------|---------------------|
| 97731300   | ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH      | ST770X              |
| 97732000   | ST770X 27S/FR DIA MB FG WH       | ST770X              |
| 97735100   | ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH     | ST770X              |
| 97736800   | ST770X 39S/830 DIA MB FG WH      | ST770X              |
| 97737500   | ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH      | ST770X              |
| 01015400   | ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG  | ST780T              |
| 01022200   | ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI     | ST780T              |
| 97733700   | ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK    | ST770X              |
| 97734400   | ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK    | ST770X              |
| 97748100   | ST780T 39S/827 PSU NB FG WH      | ST780T              |
| 97749800   | ST780T 39S/830 PSU NB FG WH      | ST780T              |
| 97750400   | ST780T 39S/840 PSU NB FG WH      | ST780T              |
| 97751100   | ST780T 39S/930 PSU NB FG WH      | ST780T              |
| 97752800   | ST780T 49S/827 PSU WB FG WH      | ST780T              |
| 97754200   | ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH  | ST780T              |
| 97755900   | ST780T 49S/830 PSU MB FG WH      | ST780T              |
| 97756600   | ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH     | ST780T              |
| 97760300   | ST780T 60S/830 PSU MB FG WH      | ST780T              |
| 97761000   | ST780T 60S/840 PSU MB FG WH      | ST780T              |
| 97745000   | ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK    | ST780S              |
| 97746700   | ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK    | ST780S              |
| 97747400   | ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK | ST780S              |
| 97701600   | ST770T 27S/930 PSU MB FG SI      | ST770T              |
| 97705400   | ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI    | ST770T              |
| 97707800   | ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI    | ST770T              |
| 01009300   | ST770T LED49S/830 PSU HMB SI     | ST770T              |
| 97757300   | ST780T 49S/930 PSU MB FG SI      | ST780T              |


| Order Code | Full Product Name                | Produktfamiliencode |
|------------|----------------------------------|---------------------|
| 97758000   | ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI    | ST780T              |
| 97759700   | ST780T 60S/827 PSU WB FG SI      | ST780T              |
| 97673600   | ST770S 17S/827 PSU WB FG WH      | ST770S              |
| 97674300   | ST770S 17S/830 PSU MB FG WH      | ST770S              |
| 97675000   | ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH     | ST770S              |
| 97676700   | ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH  | ST770S              |
| 97677400   | ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH  | ST770S              |
| 97678100   | ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH | ST770S              |
| 97686600   | ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH   | ST770S              |
| 00989900   | ST770T 20S/830 PSU HNB WH        | ST770T              |
| 00990500   | ST770T 27S/830 PSU HMB WH        | ST770T              |
| 00991200   | ST770T LED27S/827 PSU HWB WH     | ST770T              |
| 01002400   | ST770T 39S/830 PSU HMB WH        | ST770T              |
| 01003100   | ST770T LED39S/827 PSU HWB WH     | ST770T              |
| 97697200   | ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH | ST770T              |
| 97706100   | ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH  | ST770T              |
| 97679800   | ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI  | ST770S              |
| 97680400   | ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI  | ST770S              |
| 97681100   | ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI | ST770S              |
| 97719100   | ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH | ST770T              |
| 97753500   | ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK | ST780T              |
| 97683500   | ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK | ST770S              |
| 97684200   | ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK | ST770S              |
| 97692700   | ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH  | ST770S              |
| 97739900   | ST780S 39S/827 PSU NB FG WH      | ST780S              |
| 97740500   | ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH  | ST780S              |
| 97741200   | ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH  | ST780S              |
| 97742900   | ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH | ST780S              |
| 97694100   | ST770T 20S/830 PSU NB FG WH      | ST770T              |

| Order Code | Full Product Name               | Produktfamiliencode |
|------------|---------------------------------|---------------------|
| 97695800   | ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH | ST770T              |
| 97696500   | ST770T 27S/827 PSU WB FG WH     | ST770T              |
| 97698900   | ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH | ST770T              |
| 97699600   | ST770T 27S/830 PSU MB FG WH     | ST770T              |
| 97700900   | ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH    | ST770T              |
| 97709200   | ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH | ST770T              |
| 97710800   | ST770T 39S/827 PSU WB FG WH     | ST770T              |
| 97712200   | ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH | ST770T              |
| 97713900   | ST770T 39S/830 PSU MB FG WH     | ST770T              |
| 97714600   | ST770T 39S/840 PSU MB FG WH     | ST770T              |
| 97693400   | ST770T 17S/930 PSU MB FG BK     | ST770T              |
| 97702300   | ST770T 27S/CH PSU MB FG BK      | ST770T              |
| 97703000   | ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK     | ST770T              |
| 97704700   | ST770T 27S/FR PSU MB FG BK      | ST770T              |
| 97708500   | ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK    | ST770T              |
| 97715300   | ST770T 39S/930 PSU MB FG BK     | ST770T              |
| 97716000   | ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK   | ST770T              |
| 97717700   | ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK   | ST770T              |
| 00988200   | ST770T LED17S/930 PSU HMB BK    | ST770T              |
| 00997400   | ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG  | ST770T              |
| 00998100   | ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK     | ST770T              |
| 00999800   | ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK    | ST770T              |
| 01013000   | ST780T 39S/830 PSU HNB WH       | ST780T              |
| 01014700   | ST780T 49S/830 PSU HMB WH       | ST780T              |
| 01021500   | ST780T LED60S/830 PSU HMB WH    | ST780T              |
| 00987500   | ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG | ST770S              |
| 97743600   | ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH   | ST780S              |
| 97744300   | ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH | ST780S              |


## Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101405




Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101224




Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101371




Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101439




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101410




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101392




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101402




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101213




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101423



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101232




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101391




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101207


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST780TI -  
910505101426




Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101367




Polar Normal (separate) - ST780TI -  
910505101431




Polar Normal (separate) - ST780TI -  
910505101440




Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101403




Polar Normal (separate) - ST780TI -  
910505101447



Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101395




Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101394




Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101216


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505100731




Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101397




Polar Normal (separate) - ST780TI -  
910505101428




Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101368




Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101369




Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101419



Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101413




Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101414




Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101377


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101387




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101418




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101380




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101384




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101411




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101386



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101433




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101437




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101208


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101430




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101383




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101212




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101228




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101438




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101381



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101445




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101421




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101417


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101396




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101425




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101388




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101214




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101370




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101390



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101382




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101221




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101432


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101416




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101219




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101435




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101441




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101364




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101215



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101427




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100733




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101231


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101223




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101366




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101422




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101211




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101378




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101210



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101393




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101415




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101389




Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101401




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101442




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101365




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101218




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101420




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101436



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101220




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101443




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101379


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101398




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101399




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101429




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101209




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101217




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101230



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101229




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101385




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101412


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101434




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101444




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101446




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100723




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100721




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100722



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100724




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100725




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100730


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100732




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100743




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505100747




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505100748




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100737




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100736



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505100755



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505100756



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505100749

