



Η απόλυτη ευελιξία και απόδοση σε εφαρμογές καταστημάτων

StyliD Evo

Με το StyliD Evo οι ιδιοκτήτες καταστημάτων έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν την ανώτερη ποιότητα φωτισμού και την κορυφαία στην αγορά ενεργειακή απόδοση των οπτικών συστημάτων PerfectAccent σε μια σειρά ευέλικτων και διαχρονικών προβολέων. Οι προβολείς StyliD Evo είναι εύκολο να αναδιαμορφωθούν με γρήγορες και εύκολες αναβαθμίσεις των οπτικών συστημάτων, οι οποίες δεν απαιτούν τη χρήση εργαλείων. Υποστηρίζουν επίσης τις συχνές αλλαγές στη διαρρύθμιση των καταστημάτων, καθώς ο προβολέας StyliD Evo μπορεί εύκολα να επανατοποθετηθεί στη ράγα ή στον κορμό του συστήματος Maxos fusion. Καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών φωτισμού, από χαμηλότερα επίπεδα φωτισμού έως εγκαταστάσεις σε οροφές μεγάλου ύψους στις οποίες απαιτείται πολύ υψηλή απόδοση φωτισμού, ο προβολέας StyliD προσφέρει σχεδιαστική συνέχεια στο πλαίσιο του concept του καταστήματος. Το StyliD Evo μπορεί να τοποθετηθεί σε ράγα 3C ή DALI (ST770T, ST780T), σε Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X) ή στην οροφή με χρήση της ημιχωνευτής έκδοσης (ST770B). Όλοι οι προβολείς StyliD Evo με ανακλαστές PerfectAccent είναι πιστοποιημένοι ως προϊόν κυκλικού φωτισμού και προσφέρουν πολλές επιλογές ενσωμάτωσης και ρύθμισης της έντασης του συστήματος, ενσύρματης και ασύρματης. Για παρατεταμένη διάρκεια ζωής και καλύτερη οπτική απεικόνιση των τροφίμων, μείωση της σπατάλης τροφίμων και αύξηση των πωλήσεων διατίθενται ρυθμίσεις φωτισμού LED για φρέσκα τρόφιμα. Ανατρέξτε στις σελίδες του καταλόγου μας για τα καταστήματα μόδας και τροφίμων για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost και Champagne.

StyliD Evo

Οφέλη

- Προσελκύει τους αγοραστές με τη μεγαλύτερη λάμψη και την εξαιρετική άνεση για τα μάτια
- Εύκολη επανατοποθέτηση και αναβάθμιση για συχνές ανακαινίσεις του καταστήματος
- Η καλύτερη απόδοση στην κατηγορία για να μειώσετε το αποτύπωμα άνθρακα και να εξοικονομήσετε ενέργεια
- Πιστοποίηση ως αιεφόρος φωτισμός με ανακλαστήρες PerfectAccent υψηλής απόδοσης

Χαρακτηριστικά

- Εύκολη αντικατάσταση ή αναβάθμιση οπτικών συστημάτων χωρίς τη χρήση εργαλείων
- Διατίθεται με ανακλαστήρες PerfectAccent υψηλής απόδοσης
- Προαιρετικό μπροστινό γυαλί (συνιστάται για σκονισμένα περιβάλλοντα)
- Απόδοση φωτισμού έως 6000 lm για μεγάλα ύψη εγκατάστασης
- Διατίθεται με ρυθμίσεις φωτισμού LED για φρέσκα τρόφιμα και αποχρώσεις φωτός LED
- Επιλογές ενσύρματης (DALI) και ασύρματης συνδεσιμότητας
- Η οβάλ δέσμη υψηλής έντασης επιτρέπει αυξημένη απόσταση μεταξύ των φωτιστικών όταν φωτίζουν πάγκους φρέσκων τροφίμων ή λεκτικά σήματα στον τοίχο

Εφαρμογή

- Μίνι μάρκετ
- Σουπερμάρκετ και υπεραγορές
- Μεγάλα καταστήματα λιανικής

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ο υπολογισμός όλων των φωτομετρικών δεδομένων πραγματοποιείται χωρίς το προαιρετικό μπροστινό γυαλί. Η φωτεινή ροή μειώνεται κατά 3,5%, όταν χρησιμοποιείται μπροστινό γυαλί
- Ο καθαρισμός του οπτικού συστήματος πρέπει να γίνεται μόνο με πεπιεσμένο αέρα. Απαγορεύεται να αγγίξετε τη λυχνία LED ή τον ανακλαστήρα. Για τους χώρους προετοιμασίας τροφών και χώρους με υψηλά επίπεδα σκόνης, συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση του προαιρετικού μπροστινού γυαλιού, επειδή μπορεί να καθαριστεί με (στεγνό) πανί μικροϊνών.
- Κατά τη διάρκεια της συντήρησης, το προϊόν πρέπει να απενεργοποιείται και να το αφήσετε να ψυχθεί
- Το προϊόν πρέπει να εγκαθίσταται σε θέση όπου δεν μπορείτε να το φτάσετε με το χέρι σας. Ο χειρισμός του προϊόντος όταν είναι καυτό είναι επικτός μόνο εάν χρησιμοποιείτε θερμομονωτικά γάντια

Versions



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Compact HR for maxos fusion

StyliD Evo

Versions



StyliD Evo Performance ST780S
black, Maxos fusion version



StyliD Evo Compact ST770T silver,
track version



StyliD Evo Performance ST780T
silver, track version



StyliD Evo Compact HR





StyliD Evo Performance HR











StyliD Evo Performance ST780S
white, Maxos fusion version

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



StyliD Evo

Λεπτομέρειες για το προϊόν



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Compact black, side view



StyliD Evo Compact ST770X
Mounting interface



StyliD Evo Performance black, side view



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Compact HR



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Compact white, side view

StyliD Evo

Λεπτομέρειες για το προϊόν



StyliD Evo ST770B semi recessed installation rim



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact HR



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Performance in black, full rotation flexibility



StyliD Evo Compact in white, full rotation flexibility



StyliD Evo Compact white, front view

StyliD Evo

Λεπτομέρειες για το προϊόν



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Performance HR



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Performance white, side view



StyliD Evo Compact black, front view



StyliD Evo Performance white, front view



StyliD Evo Performance black, front view



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust

StyliD Evo

Λεπτομέρειες για το προϊόν



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact HR white



StyliD Evo Exploded View



StyliD Evo Compact in black, full rotation flexibility



StyliD Evo Performance in white, full rotation flexibility

Γενικές πληροφορίες

Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Όχι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Επκέτα σέρβις	Ναι

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	120 μοίρα(ες)
-----------------------------	---------------

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Όχι

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK02
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20

Έγκριση και Εφαρμογή

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	+10 έως +35 °C
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ENEC	Σήμανση ENEC
Σήμανση ευφλεκτότητας	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	1
Στροβοσκοπικό εφέ	0,5

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%
---------------------	--------

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (1/2)

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	3000 K	>80	133 lm/W	3.900 lm
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	3000 K	>80	125 lm/W	1.800 lm
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	3000 K	>80	105 lm/W	2.200 lm
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	3000 K	>80	121 lm/W	2.850 lm
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	4000 K	>80	125 lm/W	2.700 lm
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	3000 K	>90	122 lm/W	2.800 lm
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	2700 K	>80	115 lm/W	2.700 lm
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	3000 K	>90	74 lm/W	2.600 lm
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	5000 K	>90	93 lm/W	3.000 lm
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	3000 K	>90	119 lm/W	2.750 lm
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	3000 K	>90	121 lm/W	2.850 lm
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	2200 K	>80	96 lm/W	2.800 lm
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	2700 K	>80	124 lm/W	3.900 lm
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	3000 K	>80	123 lm/W	3.900 lm
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	4000 K	>80	135 lm/W	4.000 lm
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	3000 K	>90	133 lm/W	4.000 lm
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	2700 K	>80	115 lm/W	2.700 lm
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	3000 K	>80	121 lm/W	2.850 lm
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	3000 K	>80	121 lm/W	2.700 lm
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	3000 K	>80	125 lm/W	1.800 lm
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	3000 K	>80	105 lm/W	2.200 lm
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	2700 K	>80	115 lm/W	2.700 lm
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	3000 K	>80	121 lm/W	2.850 lm
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	4000 K	>80	125 lm/W	2.700 lm

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	3000 K	>90	122 lm/W	2.800 lm
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	2700 K	>80	115 lm/W	2.700 lm
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	3000 K	>90	74 lm/W	2.600 lm
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	5000 K	>90	93 lm/W	3.000 lm
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	2200 K	>80	96 lm/W	2.800 lm
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	3000 K	>80	123 lm/W	3.900 lm
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	3000 K	>90	119 lm/W	2.750 lm
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	3000 K	>90	121 lm/W	2.850 lm
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	2700 K	>80	103 lm/W	3.400 lm
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	3000 K	>80	111 lm/W	3.700 lm
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	4000 K	>80	112 lm/W	3.700 lm
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	2700 K	>80	122 lm/W	4.700 lm
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	3000 K	>80	125 lm/W	4.800 lm
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	3000 K	>80	125 lm/W	4.800 lm
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	4000 K	>80	132 lm/W	5.100 lm
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	3000 K	>80	122 lm/W	6.100 lm
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	4000 K	>80	129 lm/W	6.400 lm
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	2700 K	>80	123 lm/W	6.100 lm
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	3000 K	>80	126 lm/W	6.300 lm
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	4000 K	>80	129 lm/W	6.400 lm
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	3000 K	>90	122 lm/W	2.800 lm
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	3000 K	>90	119 lm/W	2.750 lm

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	3000 K	>90	121 lm/W	2.850 lm
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	3000 K	>90	120 lm/W	4.700 lm
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	3000 K	>90	120 lm/W	4.700 lm
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	2700 K	>80	119 lm/W	5.900 lm
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	2700 K	>80	119 lm/W	1.700 lm
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	3000 K	>80	125 lm/W	1.800 lm
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	4000 K	>80	131 lm/W	1.900 lm
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	2700 K	>80	115 lm/W	2.700 lm
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	3000 K	>80	121 lm/W	2.850 lm
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	4000 K	>80	125 lm/W	2.700 lm
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	3000 K	>80	138 lm/W	2.650 lm
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	3000 K	>90	137 lm/W	2.600 lm
01335300	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	2200 K	>80	96 lm/W	2.800 lm
01336000	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	2700 K	>80	124 lm/W	3.900 lm
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	3000 K	>80	123 lm/W	3.900 lm
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	4000 K	>80	135 lm/W	4.000 lm
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	3000 K	>80	129 lm/W	5.000 lm
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	3000 K	>80	129 lm/W	5.000 lm
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	3000 K	>90	124 lm/W	4.000 lm
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	3000 K	>90	133 lm/W	4.000 lm
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	3000 K	>90	126 lm/W	4.900 lm
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	2700 K	>80	103 lm/W	3.400 lm

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	2700 K	>80	122 lm/W	4.700 lm
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	3000 K	>80	125 lm/W	4.800 lm
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	4000 K	>80	132 lm/W	5.100 lm
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	3000 K	>80	105 lm/W	2.200 lm
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	2700 K	>80	115 lm/W	2.700 lm
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	2700 K	>80	115 lm/W	2.700 lm
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	3000 K	>80	121 lm/W	2.700 lm
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	3000 K	>80	121 lm/W	2.850 lm
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	4000 K	>80	125 lm/W	2.700 lm
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	2700 K	>80	124 lm/W	3.900 lm
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	2700 K	>80	124 lm/W	3.900 lm
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	3000 K	>80	123 lm/W	3.900 lm
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	3000 K	>80	123 lm/W	3.900 lm
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	4000 K	>80	135 lm/W	4.000 lm
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	3000 K	>90	124 lm/W	1.750 lm
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	2700 K	>80	115 lm/W	2.700 lm
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	3000 K	>90	74 lm/W	2.600 lm
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	5000 K	>90	93 lm/W	3.000 lm
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	2200 K	>80	96 lm/W	2.800 lm
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	3000 K	>90	116 lm/W	4.100 lm
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	3000 K	>90	125 lm/W	4.900 lm
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA- VLC HMB WH	3000 K	>90	125 lm/W	4.900 lm

Order Code	Full Product Name	Τύπος οπτικού συστήματος
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, οβάλ - οριζόντια δέσμη
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Μεσαίας δέσμης
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Στενή δέσμη
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Μεσαίας δέσμης
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Πολύ ευρείας δέσμης
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Μεσαίας δέσμης
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Μεσαίας δέσμης
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Μεσαίας δέσμης
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Μεσαίας δέσμης
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Μεσαίας δέσμης
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Μεσαίας δέσμης
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Μεσαίας δέσμης
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Ευρείας δέσμης
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Μεσαίας δέσμης
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Πολύ ευρείας δέσμης
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	Ευρείας δέσμης
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	Μεσαίας δέσμης
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	Οβάλ οριζόντια δέσμη
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Μεσαίας δέσμης
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Στενή δέσμη
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Ευρείας δέσμης
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Μεσαίας δέσμης
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Πολύ ευρείας δέσμης
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Οβάλ οριζόντια δέσμη
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Μεσαίας δέσμης
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Μεσαίας δέσμης
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Μεσαίας δέσμης
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Μεσαίας δέσμης
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Μεσαίας δέσμης
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Οβάλ οριζόντια δέσμη
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	Μεσαίας δέσμης
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	Μεσαίας δέσμης
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Στενή δέσμη
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Στενή δέσμη
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Στενή δέσμη
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Στενή δέσμη
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Ευρείας δέσμης
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Οβάλ οριζόντια δέσμη
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Μεσαίας δέσμης
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Πολύ ευρείας δέσμης
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Μεσαίας δέσμης

Order Code	Full Product Name	Τύπος οπτικού συστήματος
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Μεσαίας δέσμης
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, μεσαίας δέσμης 20 έως 40 μοιρών
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	Πολύ ευρείας δέσμης
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Μεσαίας δέσμης
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	Μεσαίας δέσμης
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Μεσαίας δέσμης
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Μεσαίας δέσμης
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	Μεσαίας δέσμης
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Ευρείας δέσμης
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Ευρείας δέσμης
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Μεσαίας δέσμης
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Πολύ ευρείας δέσμης
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Ευρείας δέσμης
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Μεσαίας δέσμης
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Πολύ ευρείας δέσμης
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Πολύ ευρείας δέσμης
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, οβάλ - οριζόντια δέσμη
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, μεσαίας δέσμης 20 έως 40 μοιρών
01335300	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	Ευρείας δέσμης
01336000	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	Ευρείας δέσμης
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	Ευρείας δέσμης
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	Μεσαίας δέσμης
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	Πολύ ευρείας δέσμης
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, οβάλ - κάθετη δέσμη
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, οβάλ - οριζόντια δέσμη
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, πολύ ευρείας δέσμης >80 μοιρών
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, πολύ ευρείας δέσμης >80 μοιρών
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, μεσαίας δέσμης 20 έως 40 μοιρών
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Στενή δέσμη
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Ευρείας δέσμης

Order Code	Full Product Name	Τύπος οπτικού συστήματος
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Μεσαίας δέσμης
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Πολύ ευρείας δέσμης
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Στενή δέσμη
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Οβάλ κάθετη δέσμη
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Ευρείας δέσμης
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Οβάλ οριζόντια δέσμη
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Μεσαίας δέσμης
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Πολύ ευρείας δέσμης
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Οβάλ κάθετη δέσμη
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Ευρείας δέσμης
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Οβάλ οριζόντια δέσμη
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Μεσαίας δέσμης

Order Code	Full Product Name	Τύπος οπτικού συστήματος
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Μεσαίας δέσμης
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Μεσαίας δέσμης
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Μεσαίας δέσμης
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Μεσαίας δέσμης
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Μεσαίας δέσμης
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Μεσαίας δέσμης
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Μεσαίας δέσμης
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	Μεσαίας δέσμης
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Μεσαίας δέσμης
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, μεσαίας δέσμης 20 έως 40 μοιρών

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατηγορία προστασίας IEC	Κατανάλωση ενέργειας
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	Κατηγορία ασφαλείας II	29,5 W
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Κατηγορία ασφαλείας II	14,4 W
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Κατηγορία ασφαλείας II	20,5 W
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Κατηγορία ασφαλείας II	23,5 W
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Κατηγορία ασφαλείας II	23,5 W
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Κατηγορία ασφαλείας II	23 W
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Κατηγορία ασφαλείας II	23,5 W
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Κατηγορία ασφαλείας II	35 W
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Κατηγορία ασφαλείας II	32,5 W
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Κατηγορία ασφαλείας II	23 W
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Κατηγορία ασφαλείας II	23,5 W
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Κατηγορία ασφαλείας II	29 W
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Κατηγορία ασφαλείας II	31,5 W
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Κατηγορία ασφαλείας II	31,5 W
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Κατηγορία ασφαλείας II	29,5 W
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	Κατηγορία ασφαλείας II	30 W

Order Code	Full Product Name	Κατηγορία προστασίας IEC	Κατανάλωση ενέργειας
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	Κατηγορία ασφαλείας II	23,5 W
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	Κατηγορία ασφαλείας II	23,5 W
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	Κατηγορία ασφαλείας II	23,5 W
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Κατηγορία ασφαλείας I	14,4 W
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Κατηγορία ασφαλείας I	20,5 W
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Κατηγορία ασφαλείας I	23,5 W
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Κατηγορία ασφαλείας I	23,5 W
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Κατηγορία ασφαλείας I	23,5 W
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Κατηγορία ασφαλείας I	23 W
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Κατηγορία ασφαλείας I	23,5 W
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Κατηγορία ασφαλείας I	35 W
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Κατηγορία ασφαλείας I	32,5 W
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Κατηγορία ασφαλείας I	29 W
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Κατηγορία ασφαλείας I	31,5 W
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Κατηγορία ασφαλείας I	31 W
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	Κατηγορία ασφαλείας I	23 W

Order Code	Full Product Name	Κατηγορία προστασίας IEC	Κατανάλωση ενέργειας
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	Κατηγορία ασφαλείας I	23,5 W
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Κατηγορία ασφαλείας II	33 W
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Κατηγορία ασφαλείας II	33 W
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Κατηγορία ασφαλείας II	33 W
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Κατηγορία ασφαλείας II	31 W
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Κατηγορία ασφαλείας II	38,5 W
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Κατηγορία ασφαλείας II	38,5 W
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Κατηγορία ασφαλείας II	38,5 W
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Κατηγορία ασφαλείας II	38,5 W
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Κατηγορία ασφαλείας II	50 W
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Κατηγορία ασφαλείας II	50 W
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	Κατηγορία ασφαλείας II	50 W
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	Κατηγορία ασφαλείας II	50 W
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	Κατηγορία ασφαλείας II	50 W
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Κατηγορία ασφαλείας II	23 W
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	Κατηγορία ασφαλείας II	23 W
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Κατηγορία ασφαλείας II	23,5 W
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Κατηγορία ασφαλείας II	39 W
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	Κατηγορία ασφαλείας II	39 W
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Κατηγορία ασφαλείας II	50 W
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Κατηγορία ασφαλείας II	14,4 W
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Κατηγορία ασφαλείας II	14,4 W
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Κατηγορία ασφαλείας II	14,4 W
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Κατηγορία ασφαλείας II	23,5 W
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Κατηγορία ασφαλείας II	23,5 W

Order Code	Full Product Name	Κατηγορία προστασίας IEC	Κατανάλωση ενέργειας
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Κατηγορία ασφαλείας II	23,5 W
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Κατηγορία ασφαλείας II	31 W
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Κατηγορία ασφαλείας II	19 W
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Κατηγορία ασφαλείας II	18,8 W
01335300	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	Κατηγορία ασφαλείας II	29 W
01336000	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	Κατηγορία ασφαλείας II	31 W
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	Κατηγορία ασφαλείας II	31,5 W
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	Κατηγορία ασφαλείας II	31,5 W
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	Κατηγορία ασφαλείας II	29,5 W
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Κατηγορία ασφαλείας II	38,5 W
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	Κατηγορία ασφαλείας II	38,5 W
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	Κατηγορία ασφαλείας II	32 W
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	Κατηγορία ασφαλείας II	30 W
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Κατηγορία ασφαλείας II	39 W
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Κατηγορία ασφαλείας II	33 W
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Κατηγορία ασφαλείας II	38,5 W
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Κατηγορία ασφαλείας II	38,5 W
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Κατηγορία ασφαλείας II	38,5 W
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Κατηγορία ασφαλείας II	20,5 W
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Κατηγορία ασφαλείας II	23,5 W
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Κατηγορία ασφαλείας II	23,5 W
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Κατηγορία ασφαλείας II	23,5 W
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Κατηγορία ασφαλείας II	23,5 W
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Κατηγορία ασφαλείας II	23,5 W
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Κατηγορία ασφαλείας II	31,5 W

Order Code	Full Product Name	Κατηγορία προστασίας IEC	Κατανάλωση ενέργειας
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Κατηγορία ασφαλείας II	31,5 W
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Κατηγορία ασφαλείας II	31,5 W
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Κατηγορία ασφαλείας II	31,5 W
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Κατηγορία ασφαλείας II	29,5 W
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Κατηγορία ασφαλείας II	14 W
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Κατηγορία ασφαλείας II	23,5 W
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Κατηγορία ασφαλείας II	35 W

Order Code	Full Product Name	Κατηγορία προστασίας IEC	Κατανάλωση ενέργειας
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Κατηγορία ασφαλείας II	32,5 W
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Κατηγορία ασφαλείας II	29 W
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Κατηγορία ασφαλείας II	31 W
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	Κατηγορία ασφαλείας II	35 W
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Κατηγορία ασφαλείας II	31 W
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Κατηγορία ασφαλείας II	39 W
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Κατηγορία ασφαλείας II	39 W

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης	Ενσωματωμένος έλεγχος	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	Ναι	Επικοινωνία ορατού φωτός	1%
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης	Ενσωματωμένος έλεγχος	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	Ναι	-	1%
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	Ναι	Επικοινωνία ορατού φωτός	1%
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	Ναι	Επικοινωνία ορατού φωτός	1%
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	Ναι	Επικοινωνία ορατού φωτός	1%
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Ναι	-	1%
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Ναι	-	1%
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Ναι	-	1%
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Ναι	-	1%
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Ναι	-	1%
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Ναι	-	1%
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Ναι	-	1%
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Ναι	-	1%
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Ναι	-	1%
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Ναι	-	1%
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Ναι	-	1%

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης	Ενσωματωμένος έλεγχος	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Ναι	-	1%
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	Ναι	-	1%
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	Ναι	-	1%
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
97754200	ST780T 49S/830 DIA- VLC OVL-H WH	Ναι	Επικοινωνία ορατού φωτός	1%
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
97745000	ST780S 60S/827 DIA- VLC HWB BK	Ναι	Επικοινωνία ορατού φωτός	1%
97746700	ST780S 60S/830 DIA- VLC HMB BK	Ναι	Επικοινωνία ορατού φωτός	1%
97747400	ST780S 60S/840 DIA- VLC VWB FG BK	Ναι	Επικοινωνία ορατού φωτός	1%
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης	Ενσωματωμένος έλεγχος	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
97676700	ST770S 27S/827 DIA- VLC WB FG WH	Ναι	Επικοινωνία ορατού φωτός	1%
97677400	ST770S 27S/830 DIA- VLC MB FG WH	Ναι	-	1%
97678100	ST770S 27S/840 DIA- VLC VWB FG WH	Ναι	Επικοινωνία ορατού φωτός	1%
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
97697200	ST770T 27S/830 DIA- VLC HOVL-H WH	Ναι	Επικοινωνία ορατού φωτός	1%
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Ναι	-	1%
01335300	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	Ναι	-	Δεν εφαρμόζεται
01336000	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	Ναι	-	Δεν εφαρμόζεται
97679800	ST770S 39S/827 DIA- VLC WB FG SI	Ναι	Επικοινωνία ορατού φωτός	1%
97680400	ST770S 39S/830 DIA- VLC MB FG SI	Ναι	Επικοινωνία ορατού φωτός	1%
97681100	ST770S 39S/840 DIA- VLC VWB FG SI	Ναι	-	1%
97719100	ST770T 49S/830 DIA- VLC HOVL-V WH	Ναι	-	1%
97753500	ST780T 49S/830 DIA- VLC HOVL-H BK	Ναι	Επικοινωνία ορατού φωτός	1%
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA- VLC HVWB BK	Ναι	-	1%
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	Ναι	Επικοινωνία ορατού φωτός	1%
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Ναι	-	1%
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
97740500	ST780S 49S/827 DIA- VLC WB FG WH	Ναι	Επικοινωνία ορατού φωτός	1%
97741200	ST780S 49S/830 DIA- VLC MB FG WH	Ναι	Επικοινωνία ορατού φωτός	1%
97742900	ST780S 49S/840 DIA- VLC VWB FG WH	Ναι	Επικοινωνία ορατού φωτός	1%
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
97695800	ST770T 27S/827 DIA- VLC OVL-V WH	Ναι	-	1%
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
97698900	ST770T 27S/830 DIA- VLC OVL-H WH	Ναι	-	1%
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης	Ενσωματωμένος έλεγχος	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Ναι	-	1%
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Ναι	-	1%
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης	Ενσωματωμένος έλεγχος	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Ναι	Επικοινωνία ορατού φωτός	1%
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Ναι	Επικοινωνία ορατού φωτός	1%

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	Ασημί
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Λευκό
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Λευκό
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Λευκό
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Λευκό
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Λευκό
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Λευκό
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Λευκό
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Λευκό
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Λευκό
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Λευκό
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Λευκό
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Λευκό
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Λευκό
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Λευκό
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	Μαύρο
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	Μαύρο
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	Μαύρο
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	Μαύρο
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Λευκό
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Λευκό
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Λευκό
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Λευκό
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Λευκό
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Λευκό
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Λευκό
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Λευκό
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Λευκό
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Λευκό
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Λευκό

Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Λευκό
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	Μαύρο
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	Μαύρο
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Λευκό
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Λευκό
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Λευκό
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Λευκό
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Λευκό
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Λευκό
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Λευκό
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Λευκό
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Λευκό
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Λευκό
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	Μαύρο
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	Μαύρο
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	Μαύρο
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Ασημί
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	Ασημί
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Ασημί
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Ασημί
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	Ασημί
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Ασημί
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Λευκό
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Λευκό
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Λευκό
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Λευκό
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Λευκό
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Λευκό
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Λευκό
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Λευκό

Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Λευκό
01335300	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	Μαύρο
01336000	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	Μαύρο
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	Ασημί
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	Ασημί
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	Ασημί
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Λευκό
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	Μαύρο
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	Μαύρο
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	Μαύρο
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Λευκό
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Λευκό
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Λευκό
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Λευκό
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Λευκό
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Λευκό
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Λευκό
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Λευκό

Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Λευκό
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Λευκό
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Λευκό
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Λευκό
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Λευκό
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Λευκό
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Λευκό
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Λευκό
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Μαύρο
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Μαύρο
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Μαύρο
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Μαύρο
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Μαύρο
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Μαύρο
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	Μαύρο
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Μαύρο
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Λευκό
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Λευκό

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	(0.434,0.403)<3
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	(0.434,0.403)<3
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	(0.434,0.403)<2
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	(0.458,0.410)<3
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	(0.457,0.385)<3
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	(0.343,0.331)<3
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	(0.422,0.386)<2
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	(0.422,0.386)<2
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	(0.478,0.382)<2
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	(0.434,0.403)<2
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	(0.458,0.410)<3
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	(0.434,0.403)<3
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	(0.434,0.403)<3
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	(0.434,0.403)<3
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	(0.434,0.403)<2
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	(0.458,0.410)<3
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	(0.457,0.385)<3
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	(0.343,0.331)<3
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	(0.478,0.382)<2
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	(0.434,0.403)<3

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	(0.434,0.403)<2
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	(0.422,0.386)<2
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	(0.422,0.386)<2
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	(0.458,0.410)<3
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	(0.434,0.403)<3
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	(0.382,0.380)<3
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	(0.434,0.403)<2
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	(0.434,0.403)<3
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	(0.382,0.380)<3
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	(0.458,0.410)<3
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	(0.434,0.403)<3
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	(0.382,0.380)<3
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	(0.434,0.403)<2
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	(0.422,0.386)<2
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	(0.422,0.386)<2
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	(0.434,0.403)<2
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	(0.422,0.386)<2
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	(0.458,0.410)<3
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	(0.422,0.386)<2
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	(0.434,0.403)<3

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422,0.386)<2
01335300	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	(0.478,0.382)<2
01336000	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	(0.422,0.386)<2
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	(0.458,0.410)<3
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	(0.434,0.403)<3
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	(0.382,0.380)<3
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	(0.434,0.403)<3
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	(0.434,0.403)<3
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	(0.422,0.386)<2
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	(0.422,0.386)<2
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422,0.386)<2
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	(0.458,0.410)<3
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	(0.434,0.403)<3
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	(0.458,0.410)<3
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	(0.458,0.410)<3

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	(0.434,0.403)<3
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	(0.458,0.410)<3
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	(0.434,0.403)<3
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	(0.382,0.380)<3
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	(0.434,0.403)<2
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	(0.458,0.410)<3
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	(0.457,0.385)<3
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	(0.343,0.331)<3
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	(0.478,0.382)<2
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	(0.434,0.403)<2
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	(0.422,0.386)<2
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	(0.422,0.386)<2
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	(0.434,0.403)<2
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422,0.386)<2


Στοιχεία προϊόντος

Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	ST770T
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	ST770B
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	ST770B
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	ST770B
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	ST770B
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	ST770B
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	ST770B
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	ST770B
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	ST770B
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	ST770B
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	ST770B
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	ST770B
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	ST770B
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	ST770B
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	ST770B
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	ST770S
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	ST770B
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	ST770B
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	ST770B
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	ST770X
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	ST770X
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	ST770X
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	ST770X
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	ST770X
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	ST770X
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	ST770X
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	ST770X
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	ST770X
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	ST770X
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	ST770X


Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	ST770X
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	ST770X
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	ST770X
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	ST780T
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	ST780T
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	ST780T
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	ST780T
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	ST780T
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	ST780T
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	ST780T
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	ST780T
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	ST780T
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	ST780T
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	ST780S
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	ST780S
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	ST780S
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	ST770T
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	ST770T
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	ST770T
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	ST780T
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	ST780T
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	ST780T
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	ST770S
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	ST770S
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	ST770S
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	ST770S
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	ST770S
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	ST770S
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	ST770S
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	ST770T

Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς	Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	ST770T	97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	ST770T
01335300	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	ST770T	97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	ST770T
01336000	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	ST770T	97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	ST770T
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	ST770S	97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	ST770T
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	ST770S	97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	ST770T
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	ST770S	97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	ST770T
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	ST770T	97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	ST770T
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	ST780T	97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	ST770T
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	ST770S	97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	ST770T
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	ST770S	97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	ST770T
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	ST770S	97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	ST770T
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	ST780S	97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	ST770T
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	ST780S	97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	ST770T
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	ST780S	97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	ST770T
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	ST780S	97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	ST770T
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	ST770T	97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	ST770T
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	ST770T	97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	ST780S
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	ST770T	97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	ST780S


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505101405




Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505101224




Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505101371



Polar Normal (separate) - ST780TI -
910505101439




Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505101410




Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505101392


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505101402




Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505101213




Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505101423




Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505101232




Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505101391




Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505101207



Polar Normal (separate) - ST780TI -
910505101426




Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505101367




Polar Normal (separate) - ST780TI -
910505101431


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST780TI -
910505101440




Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505101403




Polar Normal (separate) - ST780TI -
910505101447




Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505101395




Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505101394




Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505101216



Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505101397




Polar Normal (separate) - ST780TI -
910505101428




Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505101368


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505101369




Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505101419




Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505101413




Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505101414




Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505101377




Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505101387



Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505101418




Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505101380




Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505101384


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101411




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101386




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101433




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101437




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101208




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101430



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101383




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101212




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101228


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101438




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101381




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101445




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101421




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505102316




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101417



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101396




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101425




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101388


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101214




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101370




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101390




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101382




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101221




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101432



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101416




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101219




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101435


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST780TI -
910505101441




Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505101364




Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505101215




Polar Normal (separate) - ST780TI -
910505101427




Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505101231




Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505101223



Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505101366




Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505101422




Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505101211


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505101378




Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505101210




Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505101393




Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505101415




Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505101389




Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505101401



Polar Normal (separate) - ST780TI -
910505101442




Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505102315




Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505101365


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101218




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101420




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101436




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101220




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101443




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101379



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101398




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101399




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101429


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101209




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101217




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101230




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101229




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101385




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101412



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101434



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101444



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101446

