



Dokonalá flexibilita a výkon v maloobchodnom prostredí

StyliD Evo

Vďaka projektorom StyliD Evo môžu maloobchodní predajcovia využívať vynikajúcu kvalitu svetla a špičkovú energetickú účinnosť optiky PerfectAccent v celom rade flexibilných a na budúci vývoj pripravených projektorov. Konfiguráciu projektorov StyliD Evo možno jednoducho zmeniť vďaka rýchlej a bezproblémovej modernizácii optiky, ku ktorej nie sú potrebné žiadne nástroje. Tieto projektory navyše podporujú časté zmeny v usporiadaní predajní, pretože ich možno jednoducho premiestniť na lištu alebo základné vedenie Maxos fusion. Projektory StyliD Evo vnášajú do konceptu maloobchodných predajní kontinuitu a sú vhodné pre široké spektrum využitia osvetlenia – od praktických variantov v nižších výškach osvetlenia až po montáže na vysokých stropoch, ktoré vyžadujú veľmi vysoký svetelný tok. Projektory StyliD Evo možno namontovať na lišty 3C alebo DALI (ST770T, ST780T), do systému Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X) alebo do stropu v polozapustenej verzii (ST770B). Všetky projektory StyliD Evo s reflektormi PerfectAccent sú certifikované ako výrobok na osvetlenie zachovávajúce princípy obehového hospodárstva a ponúkajú niekoľko možností stmievania a integrácie do káblových aj bezdrôtových systémov. K dispozícii sú aj svetelné recepty LED pre čerstvé potraviny, ktoré predlžujú životnosť a vylepšujú vizuálnu prezentáciu potravín, minimalizujú plytvanie potravinami a zvyšujú predaj. Ďalšie informácie o svetelných tónoch a receptoch PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost a Champagne nájdete na stránkach nášho katalógu zameraného na módu a potraviny.

Výhody

- Väčšie rozžiarenie a mimoriadny optický komfort na prilákanie zákazníkov
- Jednoduchá zmena polohy a modernizácia pri častých zmenách v usporiadaní predajní
- Najlepšia účinnosť v danej triede s cieľom znížiť uhlíkovú stopu a dosiahnuť úsporu energie
- Certifikované ako osvetlenie zachovávajúce princípy obehového hospodárstva s vysokoúčinnými reflektormi PerfectAccent

Vlastnosti

- Jednoduchá výmena alebo modernizácia optiky bez použitia nástrojov
- Dostupné s reflektormi PerfectAccent s vysokou účinnosťou
- Voliteľné predné sklo (odporúča sa do prašného prostredia)
- Svetelný výkon až 6 000 lm na montáže vo veľkých výškach
- K dispozícii s LED svetelnými receptmi pre čerstvé potraviny a LED svetelnými odtieňmi
- Možnosť káblového (DALI) aj bezdrôtového pripojenia
- Vysoko intenzívny oválny lúč umožňujúci zväčšiť rozstup medzi svietidlami pri osvetľovaní pultov s čerstvými potravinami alebo sloganov na stenách

Aplikácie

- Samoobsluhy
- Supermarkety a hypermarkety
- Veľké maloobchodné prevádzky

Varovanie a ochrana


- Všetky fotometrické údaje sa vypočítali bez voliteľného krycieho skla. Pri použití krycieho skla by malo dôjsť k poklesu svetelného toku o 3,5 %.
- Čistenie optiky treba vykonávať len pomocou stlačeného vzduchu. Dotýkať sa modulov LED alebo reflektora je zakázané. Pre oblasti prípravy potravín a oblasti s vysokou prašnosťou sa dôrazne odporúča použitie krycieho skla, ktoré možno čistiť pomocou (suchej) handričky z mikrovlákná.
- Pri údržbe je potrebné výrobok vypnúť a nechať vychladnúť.
- Produkt sa musí nainštalovať tak, aby sa ho nebolo možné dotknúť. Manipulácia s horúcim produktom je možná len pri použití rukavíc zaistujúcich tepelnú ochranu.

Versions



StyliD Evo Compact ST770T black,
track version

Rozmerový obrázok



Podrobnosti o produkte



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Compact black, side view



StyliD Evo Compact black, front view



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust




StyliD Evo Exploded View



StyliD Evo Compact in black, full rotation flexibility

Polar Wide Diagrams



**Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505101393**

