



Popis výrobku

Ecoclick Starters

Řada velice kvalitních startérů pro kompaktní zářivky pracující s elektromagnetickým předřadníkem.

Výhody

- Jediný starter který nabízí jednoduchou a rychlou instalaci bez použití speciálního nářadí
- Žádné poškození, dokonce i pevně umístěné startery jsou jednoduše vyjmutelné
- Šetrný k životnímu prostředí, recyklovatelný (vyrobena bez použití olova a radioaktivních látek)
- Více než o 25% delší životnost světelného zdroje v porovnání s málo kvalitními startery
- Optimální propojení díky měděným komponentům a neoxidujícím měděným kolíkům
- Použití nehořlavého plastu zvyšuje bezpečnost
- Použitý plast je odolný vůči UV záření

Vlastnosti

- Upravený vzhled - dvě instalační pozice, do kterých je možné zapojit jednoduše kolíky jiného startéru (patentovaná inovace)
- Neobsahuje olovo a radioaktivní látky - v souladu se směrnicí RoHS
- Nehořlavé polykarbonátové pouzdro
- Přesně definované předehtřátí a maximální napětí zabezpečuje správné zapalování

Aplikace


- Startéry pro zářivky všech značek, pro použití s elektromagnetickými předřadníky pro zářivky: TL-D (T8), TL (T12), TL mini and PL-L
- Startéry S2 Ecoclick jsou vhodné pro: 110/130 V 4-22 W jednotlivé aplikace, 220/240 V 4-6-8-15-18-22 W jednotlivé aplikace, 220/240 V 4-22 W sériové zapojení
- S10 startéry pro zářivky jsou vhodné pro: 220/240, 18 W (nejlepší výkon jednotlivých aplikací)

Versions



LPPR STARTER PHL 0004

Rozměrové výkresy



Product	C (max)	E (max)
S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/1000	40,3 mm	21,5 mm
S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/12X25CT	40,3 mm	21,5 mm
S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/20X25CT	40,3 mm	21,5 mm
S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/1000	40,3 mm	21,5 mm
S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/12X25CT	40,3 mm	21,5 mm
S2 4-22W SER 220-240V WH Eur/20X25CT	40,3 mm	21,5 mm

Provozní a elektrické	
Napětí (jmen.)	220-240 V
Mechanické a materiály	
Barva těla	Bílá

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
69769126	S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/20X25CT	4 W
69769128	S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/1000	4 W
69769133	S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/12X25CT	4 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
69750926	S2 4-22W SER 220-240V WH Eur/20X25CT	22 W
69750928	S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/1000	22 W
69750933	S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/12X25CT	22 W

