



Termékleírás

Ecoclick gyújtók

Prémium minőségű gyújtó termékcsalád hagyományos előtéttel működtetett fénycsőekhez

Előnyök

- Az egyetlen gyújtó, mely gyors, egyszerű gyújtást biztosít kiegészítő eszközök használata nélkül
- Könnyen eltávolítható
- Környezetbarát, újrahasznosítható koncepció
- 25%-al hosszabb fényforrás élettartam; alacsonyabb karbantartási költségek az alacsonyabb minőségű, nem IEC megfelelő gyújtókhoz képest
- Optimális kapcsolódás a fényesített, oxidáció-álló kapcsoknak köszönhetően
- Tűz- és UV-álló komponensek

Szolgáltatások

- Újratervezett ház - a tetején lévő két mélyedésbe egy másik gyújtó túlábai beilleszthetők, így a cserénél a régebbi gyújtó az új beillesztésével és elcsavarásával könnyen eltávolítható (szabadalmaztatott fejlesztés)
- Mentés a radioaktív anyagoktól (szabadalmaztatott) és ólommentes (RoHS megfelelő)
- Kiváló megbízhatóság több, mint 10.000 biztonságos kapcsolással
- 2-csapos gyújtó műanyag (tűzálló polikarbonát) házban magas minőségű, zavarcsűrő kondenzátorral
- A jól definiált előfűtés és csúcsfeszültség helyes gyújtást tesz lehetővé

Ecoclick gyűjtők

Alkalmazás


- Minden márkájú fénycsőhöz, mely elektromagnetikus előtétlen működik: TL-D (T8), TL (T12), TL mini és PL-L fényforrások
- Az S2 Ecoclick gyűjtők alkalmazhatók:
 - 110/130 V, 4-22 W
 - 220/240 V, 4-6-8-15-18-22 W
 - 220/240 V, 4-22 W
- Az S10 Ecoclick gyűjtők alkalmazhatók 220/240 V, 4-65 W-hoz
- S10 Ecoclick gyűjtő szükséges a 220/240 V, 13 W-hoz
- Az S2 Ecoclick gyűjtőt ajánljuk a 220/240 V, 18 W-hoz is

Versions



LPPR STARTER PHL 0004

Méretezett rajza



Product	C (max)	E (max)
S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/1000	40,3 mm	21,5 mm
S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/12X25CT	40,3 mm	21,5 mm
S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/20X25CT	40,3 mm	21,5 mm
S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/1000	40,3 mm	21,5 mm
S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/12X25CT	40,3 mm	21,5 mm
S2 4-22W SER 220-240V WH Eur/20X25CT	40,3 mm	21,5 mm

Működtetés és elektronika

Feszültség (névleges) 220-240 V

Mechanika és tokozás

Ház színe Fehér

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
69769126	S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/20X25CT	4 W
69769128	S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/1000	4 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
69769133	S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/12X25CT	4 W
69750926	S2 4-22W SER 220-240V WH Eur/20X25CT	22 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
69750928	S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/1000	22 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
69750933	S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/12X25CT	22 W

