



Ecoclick Starters

Ecoclick Starters

Reeks eerste klas schakelstarters voor het ontsteken van fluorescentielampen met elektromagnetische VSA's.

Voordelen

- De enige starter die een snelle, gemakkelijke installatie biedt zonder extra benodigd gereedschap.
- Geen irritatie – zelfs stevig vastzittende starters kunnen gemakkelijk verwijderd worden.
- Milieuvriendelijke, recyclebaar concept (vrij van radioactieve stoffen en lood)
- Meer dan 25% langere lamplevensduur; lagere onderhoudskosten in vergelijking met starters van lagere kwaliteit die niet voldoen aan de IEC-eisen.
- Optimale aansluitbaarheid dankzij messing componenten en oxidatiebestendige messing pinnen.
- Vlamvertragende componenten en UV-bestendige huls voor extra veiligheid en zekere ontsteking (geverifieerd door Underwriters Laboratories – UL)

Kenmerken

- Opnieuw ontworpen bovenkant van de huls met twee inkepingen voor gemakkelijke installatie waarin perfect de pinnen van een andere starter passen (gepatenteerde innovatie).
- Vrij van radioactiviteit (gepatenteerd) en lood (voldoet aan RoHS-eisen).
- Eersteklas betrouwbaarheid met meer dan 10.000 maal veilig schakelen.
- 2-pins ontsteker in kunststof (vlamvertragend polycarbonaat) huls, met radio-ontstoringscondensator van hoge kwaliteit.
- Goed gedefinieerde voorverwarmings- en piekspanning verzekeren een juiste ontsteking.

Ecoclick Starters

Toepassing

- Ontsteken van alle merken TL-D- (T8), TL- (T12), TL-mini- en PL-L- fluorescentielampen met conventioneel elektromagnetisch VSA
- S2 Ecoclick-starters zijn geschikt voor:
 - 110/130 V, 4-22 W individuele toepassingen
 - 220/240 V, 4-6-8-15-18-22 W individuele toepassingen
 - 220/240 V, 4-22 W serietoepassingen
- S10 Ecoclick-starters zijn geschikt voor 220/240 V, 4-65 W individuele toepassingen
- S10 Ecoclick-starters zijn geschikt voor 220/240 V, 13 W individuele toepassing
- S2 Ecoclick-starters worden aanbevolen voor 220/240 V, 18 W individuele toepassing voor optimale prestaties

Versions




LPPR STARTER PHL 0003



LPPR STARTER PHL 0004

Maatschets



Product	C (max)	E (max)
S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/12X25CT	40,3 mm	21,5 mm
S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/12X25CT	40,3 mm	21,5 mm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Spanning (nom.) 220-240 V

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Kleur behuizing Wit

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8711500697691	S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/12X25CT	4 W

Ecoclick Starters

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8711500697509	S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/12X25CT	22 W

