



Produkt

Grønne startere

Et udvalg af glimtændere til at tænde lysstofrør med elektromagnetisk udstyr. 2-stikben tænder i plastikkolbe (flammehæmmende polycarbonat) med radiostøjdæmpningskondensator

Fordele

- Førsteklasses kvalitet sikrer problemfri drift; ekstremt lav tidlig udskiftning reducerer vedligeholdelsesudgifter
- De eneste startere i verden der er fri for bly og radioaktivitet, og undgår brug af farlige stoffer under fremstilling og genbrug. Philips 'Green Flagship Award' for en bedre præstation end konkurrenterne
- Sikker adfærd når udtjent, forhindrer sikkerhedsproblemer
- Redesignet kolbetop med specialhak; nem at installere og udskifte med en skruetrækker eller med forbedret greb, der reducerer installationstid og -udgifter
- Flammehæmmende komponenter giver ekstra sikkerhed
- Nem at skelne fra falske startere pga. den særlige form med smallere top, indgraveret værdi- og områdeinformation og indrykkede stikben (patentbeskyttet design)
- UV-resistente kolber sikrer mod usikre tilstande

Funktioner

- Førsteklasses pålidelighed med mindre end 100 tidlige lyskildeudfald pr. million produkter (<100 ppm)
- Førsteklasses pålidelighed med 10.000 tændinger garanteret
- Ingen farlige radioaktive isotoper anvendes til at aktivere glimtænderen
- Blyfri og i overensstemmelse med den europæiske RoHS-lovgivning (Reduktion af farlige stoffer)
- Sikker og hurtig tænding på både induktive (L) og kapacitative (LC) belysningssystemer iht. IEC 60155
- Kontrolleret foropvarmning af lyskildefilamenter og tilstrækkelig pulsspænding giver længere lyskildelevetid (>25% sammenlignet med billigere startere)
- Kolbeform designet for bedre greb under installation og udskiftning af starteren
- Grøn isoleringsplade for at identificere disse bly- og radioaktivfrie, miljøvenlige startere
- Anderledes grøn print for at kunne kende forskel mellem S2 og S10 (S2 = lysegrøn / S10 = mørkegrøn)

Anvendelsesområder

- Fluorescerende lyskildesystemer med konventionel, elektromagnetisk forkobling, der anvender TL-D (T8), TL (T12) og PL-L lyskilder
- S2-startere er velegnede til:
 - 110/130 V , 4-22 W enkelt forkobling
 - 220/240 V , 4-22 W serieforkobling
 - 220/240 V , 4-6-8-15-18-22 W enkelt forkobling
 - 220/240 V , 18 W enkelt forkobling
- S10-startere er velegnede til:
 - 220/240 V , 4-65 W enkelt forkobling
 - 220/240 V , 13 W enkelt forkobling (S10 obligatorisk)
- Det anbefales at udskifte starteren, når lysstofrøret udskiftes

Versions




LPPR STARTER 0001



LPPR STARTER PHL 0004

Målskitse



Product	C (max)	E (max)
S10 4-65W SIN 220-240V WH 2PF/10	40,3 mm	21,5 mm
S2 4-22W SER 220-240V WH 2PF/10	40,3 mm	21,5 mm

Drift og el	
Spænding (nom.)	220-240 V
Mekanik og armaturhus	
Farve på armaturhus	Hvid

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
928392220285	S10 4-65W SIN 220-240V WH 2PF/10	4 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
928390720285	S2 4-22W SER 220-240V WH 2PF/10	22 W

