



Produktbeskrivelse

Green Starters

Utvalg av glødebrytere for tenning av lysrør med elektromagnetisk utstyr. 2-pins tenner i en plastbeholder (av flammesikkert polykarbonat) og radiostøydempende kondensator

Fordeler

- Førsteklasses kvalitet sikrer problemfri drift; ekstremt lave tidlige utskiftninger reduserer vedlikeholdskostnadene; Verdens eneste startere som er radioaktive og blyfrie, og unngår farlige stoffer i produksjon og resirkulering. Philips 'Green Flagship Award'; Sikker drift ved slutten av livet forhindrer sikkerhetsproblemer; ; Enkel å installere og erstatte med en skrutrekker eller med forbedret grep som reduserer installasjonstid og kostnader; Flammehemmende komponenter for ekstra sikkerhet; Enkelt å skille fra falske startere ved spesifikk form med innsnevret topp, preget områdeinformasjon og innrykkede pinner (patentbeskyttet design) ;UV-bestendig beholder beskytter mot utrygge forhold

Funksjoner

- S10 tennere egnet for å tenne:
- høyspenning TL lysrør i singel system i wattstyrker fra 4 - 65 W
- S2 tennere egnet for å tenne:
- høyspenning TL lysrør i singel system i wattstyrker 4-6-8-15-22 W
- høyspenning TL lysrør i seriell system med wattstyrker fra 4 - 22 W
- høyspenning TL lysrør i singel system med wattstyrker fra 4 - 22 W
- Philips tennere er de eneste tennere i verden som ikke inneholder radioaktivitet og bly
- Vel kontrollert for-varming av lysrørets elektroder og egnet spenningspulse sparer forbruk av emitterbelegg
- Produsert med høy presisjon i topp kvalitet med jevn prestasjon (<100 andel feil per million enheter)
- Forseglet enhet med flamme-tålerang ytterhylse
- Smalere topp og spesielle innskjøringer gjør installasjon enkelt

Søknad

- Konvensjonelle elektromagnetiske lysrørsystem som bruker TL-D (T8), TL (T12) lysrør og PL-L kompaktlysrør
- S2 tennere egnet for:
 - 110/130 V~, 4-22 W singel bruksområder
 - 220/240 V~, 4-22 W seriell bruksområder
 - 220/240 V~, 4-6-8-15-18-22 W singel bruksområder
 - 220/240 V~, 18 W singel bruksområder (S2 anbefalt for optimal prestasjon)
- S10 tennere egnet for:
 - 220/240 V~, 4-65 W singel bruksområder
 - 220/240 V~, 13 W singel-bruksområder (S10 obligatorisk)
- Det anbefales å skifte tenner når du skifter lysrør

Versions




LPPR STARTER 0001



LPPR STARTER PHL 0004

Målskisse



Product	C (max)	E (max)
S10 4-65W SIN 220-240V WH 2PF/10	40,3 mm	21,5 mm
S2 4-22W SER 220-240V WH 2PF/10	40,3 mm	21,5 mm

Drift og elektronikk	
Spenning (nom.)	220-240 V
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsfarge	Hvit

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
928392220285	S10 4-65W SIN 220-240V WH 2PF/10	4 W

Green Starters

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
928390720285	S2 4-22W SER 220-240V WH 2PF/10	22 W

