



Produkt

Ecoclick –miljövänliga tändare Pin-Pack

Miljöanpassade lysrörständare för användning i kombination med konventionella reaktorer (EM-typ). De gröna tändarna är tillverkade med en flamsäker ytterhylsa av polycarbonat och inbyggt radioavstörningskydd

Fördelar

- De gröna tändarna S2 & S10 tändare är de mest miljövänliga tändare som finns på marknaden. Uppfyller RoHS direktiven
- Ingår i Philips "Green Flagships" produktportfölj
- Längre livslängd på lysrören jämfört med lågpriständare
- Säker, pålitlig och snabb tändning ger minskade underhållskostnader
- Flamsäkra komponenter samt UV-tålig ytterhylsa för extra säkerhet.
- Enkel och snabb installation tack vare sin design
- 10 000 tändningar garanteras.

Funktioner

- S10 tändaren är avsedd för:
 - Singelkopplade lysrör 4-65W vid 220-240 Volt
- S2 tändaren är avsedd för:
 - Singelkopplade lysrör 4, 6, 8, 15 och 22W vid 220-240 Volt
 - Seriekopplade lysrör 4 - 22 W vid 220-240 Volt
 - Singelkopplade lysrör 4 - 22 W vid 110-130 Volt
- Philips gröna tändare S2 & S10 är de enda tändare i världen som är helt fria från radioaktiva ämnen och bly.
- En väl kontrollerad förvärmning av lysrörselektroden och rätt tändpuls spar emittermaterial på elektroden.
- Pålitlig tillverkning ger låg felandel på mindre än 100 ppm.
- Flamsäkert material.
- Tändarens utformning med ett spår för en skruvmejsel gör bytet enkelt

Ecoclick -miljövänliga tändare Pin-Pack

Användning

- Används med konventionella reaktorer (EM-typ) och lysrör TL-D (T8), TL (T12) samt kompaktlysror PL-L
- S2 tändaren är avsedd för:
 - 110/130 V~, 4-22 W singel koppling
 - 220/240 V~, 4-22 W serie koppling
 - 220/240 V~, 4-6-8-15-18-22 W singel koppling
 - 220/240 V~, 18 W singel koppling (S2 rekommenderas för optimal prestanda)
- S10 tändaren är avsedd för:
 - 220/240 V~, 4-65 W singel koppling
 - 220/240 V~, 13 W singel koppling (S10 enda alternativet)
- Philips rekommenderar tändarbyte i samband med lysrörsbyte för optimal prestanda

Versions




LPPR STARTER 0001



LPPR STARTER PHL 0004

Måttskiss



Product	C (max)	E (max)
S10 4-65W SIN 220-240V WH 2PF/10	40,3 mm	21,5 mm
S2 4-22W SER 220-240V WH 2PF/10	40,3 mm	21,5 mm

Drift och elektricitet

Spänning (nom) 220-240 V

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets färg Vit

Drift och elektricitet

Ecoclick -miljövänliga tändare Pin-Pack

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
928392220285	S10 4-65W SIN 220-240V WH 2PF/10	4 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
928390720285	S2 4-22W SER 220-240V WH 2PF/10	22 W

