



Περιγραφή προϊόντος

Starters Safety & Comfort

Σειρά ηλεκτρονικών εκκινήτων υψηλής ποιότητας για την έναυση λαμπτήρων φθορισμού που λειτουργούν με συμβατικό ηλεκτρομαγνητικό μπάλαστ

Οφέλη

- Χαμηλότερο κόστος κατοχής ιδιοκτησίας φωτισμού: – Ηλεκτρονικοί εκκινήτες απενεργοποιούν τους λαμπτήρες στο τέλος της διάρκειας ζωής τους, οπότε αποφεύγεται ο ερεθισμός (χωρίς αναλαμπή), η αναίτια κατανάλωση ρεύματος και ο κίνδυνος πυρκαγιάς. / – Οι λαμπτήρες διαρκούν πολύ περισσότερο, χάρη σε απολύτως ομαλή, ταχεία έναυση, χωρίς αναλαμπή. / –Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής εκκινήτη σε σύγκριση με τους συμβατικούς εκκινήτες
- Συμβολή σε ένα πρασινότερο περιβάλλον (χωρίς μόλυβδο και χωρίς ραδιενέργεια)
- Φλογεπιβραδυντικά συστατικά & θήκη ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία προσθέτουν ασφάλεια και διασφαλίζουν την ασφαλή ανάφλεξη
- Εύκολη αναγνώριση & εγκατάσταση και αντικατάσταση


Χαρακτηριστικά

- Πλήρης οθόνη θερμικής που αποκλείει τους ελαττωματικούς λαμπτήρες ή τους λαμπτήρες που έχουν φθάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής τους
- Άμεση έναυση χωρίς αναλαμπή (ονομ. 2,3 δευτ.)
- Κύκλωμα αποκοπής για την προστασία του εκκινήτη και την υπερθέρμανση του οργάνου λειτουργίας
- Κορυφαία αξιοπιστία με 100.000 ασφαλείς κύκλους λειτουργίας
- Χωρίς ραδιενεργά υλικά (κατοχυρωμένο) και χωρίς μόλυβδο (συμβατό με την οδηγία RoHS)
- Αναφλεκτήρες 2 ακίδων σε πλαστική θήκη (φλογεπιβραδυντικό πολυανθρακικό)
- Στενευμένη επάνω εγκοπή & εγκοπή εγκατάστασης

Εφαρμογή

- Οι εκκινήτες χρησιμοποιούνται σε συμβατικά ηλεκτρομαγνητικά συστήματα λαμπτήρων φθορισμού με τη χρήση λαμπτήρων TL-D (T8), TL (T12), TL mini, PL-S και PL-L.

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	C (max)	E (max)
S10E 18-75W SIN 220-240V BL/20X25CT	40,3 mm	21,5 mm
S2E 18-22W SER 220-240V BL/20X25CT	40,3 mm	21,5 mm

Λεπτομέρειες για το προϊόν



S10E, 18-75W, BL

