



Tuotekuvaus

Safety Starters - vihreät sytyttimet

Elektroniset turvasytyttimet TL-D - ja TL5-loistelampuille sekä PL-L - pistokantaloistelampuille. Käyttö perinteisen kuristimen kanssa.

Hyödyt

- S2E - S10E
- Alhaisemmat valojen käyttökulut:
- Elektroniset sytyttimet sammuttavat lamput käyttöiän päättyessä, jolloin välkkymistä (kipinäointia), turhaa virrankulutusta ja tulipalovaaraa ei ole olemassa. /- Lamput toimivat huomattavasti pitempään tasaisen, kipinättömän ja nopean syttymisen ansiosta. / -Pidempi sytyttimen käyttöikä perinteisiin sytyttimiin verrattuna
- Ympäristöystävällinen (ei sisällä lyijyä tai radioaktiivisia aineita)
- Palamista hidastavat osat ja UV-valon kestävä kotelo parantavat turvallisuutta ja takaavat varman syttymisen
- Helppo tunnistus, asennus ja vaihto

Ominaisuudet


- S2E - S10E
- Täydellinen lämpöturvallisuuden valvonta, joka katkaisee viallisen tai loppuun kuluneiden lamppujen virran
- Välitön kipinätön sytytys (2,3 s)
- Katkaisupiiri sytyttimen suojaamiseksi ja säätölaitteen ylikuumenemisen estämiseksi
- 100 000 sytytyskertaa
- Ei sisällä radioaktiivisia aineita (patentoitu) tai lyijyä (RoHS-yhteensopiva)
- 2-piikkinen sytytin muovisessa (palamista hidastavaa polykarbonaattia) kanisterissa -Supistettu ylä- ja asennuskolo

Safety Starters - vihreät sytyttimet

Käyttökohteet

- Soveltuu perinteiselle kuristimelle, TL-D, TL5, TL Mini-- ja PL-L-lampuille
- S2-E-sytyttimet sopivat:
 - 110/130 V, 18-22 W yksittäiset käyttökohteet
 - 220/240 V, 18-22 W sarjat
- S10-E-sytyttimet sopivat:
 - 220/24 V, 18-75 W yksittäiset käyttökohteet

Mittapiirros



Product	C (max)	E (max)
S10E 18-75W SIN 220-240V BL/20X25CT	40,3 mm	21,5 mm
S2E 18-22W SER 220-240V BL/20X25CT	40,3 mm	21,5 mm

Tuotetiedot



S10E, 18-75W, BL

