



Philips gyűjtők szoláriumlámpákhoz: egy egész termékcsaládnyi könnyen beszerelhető, környezetbarát gyűjtő a hagyományos elektromágneses előtéttel működő szoláriumlámpákhoz

Gyűjtők szoláriumlámpákhoz

Kiváló minőségű gyűjtők az elektromágneses előtéttel működő fénycsövek begyűjtéséhez

Előnyök

- Könnyen beszerelhető (nyomd be és kapcsold be)
- Biztonságos gyűjtés
- Környezetbarát

Gyűjtők szoláriumlámpákhoz

Szolgáltatások

- Szűkített forma és két plusz rovátká (szabadalmaztatott újítás)
- Gyulladásgátló alkatrészek és UV-álló ház
- Ólommentes és nem tartalmaz radioaktív anyagokat

Alkalmazás

- Begyűjtja a hagyományos elektromágneses előtéttel működő (bármilyen gyártmányú) fénycsőveket.
- Bodytone Starter 25–100 W – 220–240 V~, 25–100 W, önálló alkalmazásokhoz
- Bodytone Starter 120–180 W – 220–240 V~, 120–180 W, önálló alkalmazásokhoz
- S12 Bodytone Starter 115–140 W – 220–240 V~, 115–140 W, önálló alkalmazásokhoz
- S16 Starter 220–240~, 70, 75, 85, 100, 125 W, önálló alkalmazásokhoz

Figyelmeztetések és biztonság


- Gyulladásgátló alkatrészek
- UV-álló ház

Versions



LPPR STARTER PHL 0004

Méretezett rajza



Product	C (max)	E (max)
S12 115–140W 220–240V UNP/20X25CT	40,3 mm	21,5 mm

Gyűjtők szoláriumlámpákhoz

Termék részletei



S12, 115-140W

