



Starterele pentru bronzare de la Philips: o gamă de startere completă, ecologică, ușor de montat pentru lămpile de bronzare ce funcționează cu balast electromagnetic convențional

Starters for tanning lamps

Gamă de startere de calitate superioară pentru aprinderea lămpilor fluorescente care funcționează cu balasturi electromagnetice

Beneficii

- Ușor de montat (fixare prin click și pornire)
- Aprindere sigură
- Ecologic

Starters for tanning lamps

Caracteristici

- Formă îngustată a starterului și două ancoșe suplimentare (inovație brevetată)
- Componente ignifugate și canistră rezistentă la acțiunea razelor UV
- Fără plumb și substanțe radioactive

Cerere

- Aprinderea lămpilor fluorescente (toate mărcile) care funcționează cu balast electromagnetic convențional.
- Starter Bodytone 15-20 W - 110- 130 V , 15-20 W, aplicație unică
- Starter Bodytone 15-20 W - 220-240 V , 15-20 W, aplicație unică/în serie
- Starter Bodytone 25-100 W - 220-240 V , 25-100 W, aplicație unică
- Starter Bodytone 120-180 W - 220-240 V , 120-180 W, aplicație unică
- Starter Bodytone S12, 115-140 W - 220-240 V , 115-140 W, aplicație unică
- Starter S16, 220-240, 70, 75, 85, 100, 125 W, aplicație unică

Warnings and safety


- Componente ignifugate
- Carcasa rezistentă la acțiunea razelor UV

Versions



LPPR STARTER PHL 0004

Cote



Product	C (max)	E (max)
S12 115-140W 220-240V UNP/20X25CT	40,3 mm	21,5 mm

Starters for tanning lamps

Detalii produs



S12, 115-140W

