



Alternativa LED atractiva para las luces incandescentes populares.

LED con forma de A

Las ampolletas LED regulables Philips con forma de A son la alternativa LED inteligente para las incandescentes estándares. El diseño único de la ampolleta proporciona una luz omnidireccional con una excelente regulación de intensidad.

Beneficios

- Las ampolletas de 12,5 W y 8 W A19 son ENERGY STAR[®] certificado
- Características de duración prolongada: disminuye los costos de mantenimiento al reducir la frecuencia de reemplazo de las ampolletas
- Los colores no perderán intensidad, evita el deterioro de las existencias
- No contiene mercurio
- Prácticamente no emite luz UV/IR en el haz
- Garantía limitada de 3 años o 5 años, según las horas de funcionamiento

Características

- Renovación fácil con soportes de lámpara existentes
- Larga duración
- Luz completa instantánea al encender
- Luz sin UV e IR
- Sin mercurio ni materiales peligrosos: cumple con RoHS

Aplicaciones

- Ideal para iluminación decorativa y de ambientes en comercios minoristas, hoteles, restaurantes, residencias de múltiples unidades y edificios del gobierno.

LED con forma de A

Versions






65W E27 A60 FR



LEDBulb CorePro E27 A60 8,5W

Plano de dimensiones



Product	D	C
EcoHome LEDBulb 4W E27 3000K A60 1PF AR	60 mm	107 mm
EcoHome LEDBulb 4W E27 6500K A60 1PF AR	60 mm	107 mm

Product	D	C
LEDGlobe13-100W G30 E27 CDL W ND MX	95 mm	137 mm
LEDGlobe13-100W G30 E27 WW W ND MX	95 mm	137 mm

Product	D	C
LEDbulb 8.5-70W A60 E27 927 DIM 1PF/10	60 mm	110 mm

LED con forma de A

Información general	
Tapa-base	E27
Ciclo del interruptor	50.000
Información técnica sobre la luz	
Ángulo de haz (nominal)	150 °
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco

Información general

Order Code	Full Product Name	Vida útil nominal
929003651971	EcoHome LEDBulb 4W E27 3000K A60 1PF AR	10.000 hora(s)
929003652071	EcoHome LEDBulb 4W E27 6500K A60 1PF AR	10.000 hora(s)
929002069111	LEDbulb 8.5-70W A60 E27 927 DIM 1PF/10	15.000 hora(s)

Order Code	Full Product Name	Vida útil nominal
929002441891	LEDGlobe13-100W G30 E27 WW W ND MX	15.000 hora(s)
929002441991	LEDGlobe13-100W G30 E27 CDL W ND MX	15.000 hora(s)

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Código de color	Flujo luminoso
929003651971	EcoHome LEDBulb 4W E27 3000K A60 1PF AR	3000 K	80	830	350 lm
929003652071	EcoHome LEDBulb 4W E27 6500K A60 1PF AR	6500 K	80	865	350 lm
929002069111	LEDbulb 8.5-70W A60 E27 927 DIM 1PF/10	2700 K	90	927	806 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Código de color	Flujo luminoso
929002441891	LEDGlobe13-100W G30 E27 WW W ND MX	2700 K	80	827	1.521 lm
929002441991	LEDGlobe13-100W G30 E27 CDL W ND MX	6500 K	80	865	1.521 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Frecuencia de línea	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929003651971	EcoHome LEDBulb 4W E27 3000K A60 1PF AR	-	4 W	40 W
929003652071	EcoHome LEDBulb 4W E27 6500K A60 1PF AR	-	4 W	40 W
929002069111	LEDbulb 8.5-70W A60 E27 927 DIM 1PF/10	50 to 60 Hz	8,5 W	70 W

Order Code	Full Product Name	Frecuencia de línea	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929002441891	LEDGlobe13-100W G30 E27 WW W ND MX	50 to 60 Hz	13 W	100 W
929002441991	LEDGlobe13-100W G30 E27 CDL W ND MX	50 to 60 Hz	13 W	100 W

Temperatura

LED con forma de A

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929003651971	EcoHome LEDBulb 4W E27 3000K A60 1PF AR	80 °C
929003652071	EcoHome LEDBulb 4W E27 6500K A60 1PF AR	80 °C
929002069111	LEDbulb 8.5-70W A60 E27 927 DIM 1PF/10	85 °C

Controles y atenuación


Order Code	Full Product Name	Regulable
929003651971	EcoHome LEDBulb 4W E27 3000K A60 1PF AR	No
929003652071	EcoHome LEDBulb 4W E27 6500K A60 1PF AR	No
929002069111	LEDbulb 8.5-70W A60 E27 927 DIM 1PF/10	Sí

Mecánica y carcasa

Order Code	Full Product Name	Forma del foco
929003651971	EcoHome LEDBulb 4W E27 3000K A60 1PF AR	A60
929003652071	EcoHome LEDBulb 4W E27 6500K A60 1PF AR	A60
929002069111	LEDbulb 8.5-70W A60 E27 927 DIM 1PF/10	A60

Aprobación y aplicación


Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
929003651971	EcoHome LEDBulb 4W E27 3000K A60 1PF AR	-20 a +45 °C
929003652071	EcoHome LEDBulb 4W E27 6500K A60 1PF AR	-20 a +45 °C
929002069111	LEDbulb 8.5-70W A60 E27 927 DIM 1PF/10	-
929002441891	LEDGlobe13-100W G30 E27 WW W ND MX	-
929002441991	LEDGlobe13-100W G30 E27 CDL W ND MX	-



Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929002441891	LEDGlobe13-100W G30 E27 WW W ND MX	55 °C
929002441991	LEDGlobe13-100W G30 E27 CDL W ND MX	55 °C

Order Code	Full Product Name	Regulable
929002441891	LEDGlobe13-100W G30 E27 WW W ND MX	No
929002441991	LEDGlobe13-100W G30 E27 CDL W ND MX	No

Order Code	Full Product Name	Forma del foco
929002441891	LEDGlobe13-100W G30 E27 WW W ND MX	G30
929002441991	LEDGlobe13-100W G30 E27 CDL W ND MX	G30



LED con forma de A

