



# Alternativa de LED atrativa para lâmpadas incandescentes populares.

## LED em formato A

As lâmpadas de LED em forma de A da Philips são a alternativa de LED para as lâmpadas incandescentes padrão. Elas fornecem a luz bonita e o desempenho confiável que você espera do LED a um preço acessível.

### Benefícios

- As lâmpadas de 12,5 W e 8 W A19 são certificadas pela ENERGY STAR<sup>®</sup>.
- Propriedades de vida útil longa: diminui os custos de manutenção ao reduzir a frequência de troca de lâmpada
- Não perderá as cores, evita danos quando em estoque
- Não contém mercúrio
- Os feixes praticamente não emitem UV/IR
- Garantia limitada de 3 ou 5 anos dependendo do número de horas de funcionamento

### Características


- Substituição fácil com suportes de lâmpadas existentes
- Vida útil prolongada
- Iluminação total instantânea ao ligar
- Iluminação sem ultravioleta e infravermelho
- Livre de mercúrio e material perigoso – em conformidade com a RoHS

## LED em formato A

### Aplicação

- Ideal para iluminação decorativa e ambiente em pontos de vendas, hotéis, restaurantes, residências com várias unidades e prédios governamentais.

### Desenho dimensional



Product	D	C
LEDGlobe13-175W G95 E27 CDL100-240V BR	95 mm	137 mm
LEDGlobe13-175W G95 E27 WW 100-240V BR	95 mm	137 mm

#### Informações gerais

Casquilho	E27
Ciclo de comutação	50.000
Vida útil nominal	15.000 hora(s)

#### Dados técnicos de luz

Ângulo do feixe (Nom.)	150 °
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Fluxo luminoso	1.521 lm

#### Dados elétricos e de operação

Frequência de entrada	50 <sup>º</sup> a 60 <sup>º</sup> Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Consumo de energia	13 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Potência equivalente	175 W

#### Temperatura

T-máxima na caixa (Nom)	55 °C
-------------------------	-------

#### Controles e dimerização

Regulável	Não
-----------	-----

#### Dados mecânicos e de compartimento

Acabamento de lâmpada	Fosco
Forma da lâmpada	G95

#### Dados técnicos de luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	Código da cor
929002441871	LEDGlobe13-175W G95 E27 WW 100-240V BR	2700 K	827
929002441971	LEDGlobe13-175W G95 E27 CDL100-240V BR	6500 K	865

## LED em formato A

