



Energibesparende elegance med forbedret lumenydelse og alsidigt design

Lanterne-LED

Dæmpbare Philips LED-lanterner giver dekorativ energibesparende stemning med en elegant effekt af glødebelysning. Fås med bøjet, stump eller flammeformet spids, og det unikke design sender lys i alle retninger, så belysningsdesignere får et alternativ med lang levetid til standardglødebelysningskilder.

Fordele

- En egenskab som lang levetid reducerer vedligeholdelsesomkostningerne på grund af den mindre hyppige udskiftning af lyskilder
- Installeret i eksisterende kandelaber- og medium-base-armaturer
- Ingen falmende indvirkning på indretningens farver
- Indeholder ikke kviksølv
- Udsender praktisk talt ikke UV/IR-stråling
- 3-årig eller 5-årig begrænset garanti afhængigt af antal driftstimer

Lanterne-LED

Funktioner

- Fås i en dæmpbar* og en ikke-dæmpbar version
- Karakteristisk design fås med bøjet, stumpet og flammeformet spids
- 25.000 timers gennemsnitlig levetid⁺til 3,5 W Philips LED-lanterne
- ^{*} Kan dæmpes, når der bruges forkantsdæmpere (se mere om forkantsdæmpere på Philips' hjemmeside: www.philips.com/ledtechguide.)
- ⁺Gennemsnitlig levetid baseret på tekniske test og sandsynlighedsanalyse.

Anvendelsesområder

- Ideel til væglysekroner, lysekroner og dekorativ belysning i detailhandlen, på kontorer og hotel- og restaurantområder.

Versions





LEDcandle 25W E14 T25 Frosted
827 16D ND



LED T25 E14 WW C1 POS1

Målskitse



Product	D	C
LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6	25 mm	59 mm

Product	D	C
LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4	25 mm	71 mm

Lanterne-LED

Generelle oplysninger	
Fod	E14
Nominel levetid (timer)	15.000 t
Skiftecyklus	50.000
Normeret levetid	15.000 t
Lysteknisk	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Farvekode	827
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Matteret
Lyskildeform	T25

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	Lysstrøm
929001325855	LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4	160 °	250 lm
929001325755	LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6	240 °	150 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Wattforbrugsækvivalent
929001325855	LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4	3,2 W	25 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Wattforbrugsækvivalent
929001325755	LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6	1,7 W	15 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
929001325855	LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4	80 °C

Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
929001325755	LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6	55 °C

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.
929001325855	LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4	4 kWh
929001325755	LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6	2 kWh

