



Philips LED velas

LED Vela

Las lámparas regulables LED vela de Philips ofrecen un ambiente decorativo de ahorro de energía con el efecto elegante de las velas incandescentes. Su diseño único proporciona la luz en todas direcciones, dando a los diseñadores de iluminación una alternativa de larga vida a las fuentes incandescentes estándar.

Beneficios

- Propiedades de larga duración - reduce los costes de mantenimiento y el número de reemplazos
- Se instala en los candelabros y los accesorios existentes de base mediana
- No se desvanecen los colores, evita el deterioro de inventarios
- No contiene mercurio
- De 3 años o 5 años de garantía limitada en función de las horas de funcionamiento

Características

- Versiones regulables y no regulables versiones disponibles
- Más de 25.000 horas de vida útil de 3.5W vela LED Philips

Aplicaciones

- Ideal para apliques de pared, lámparas de araña y la iluminación decorativa en tiendas, oficinas y espacios de hospitalidad.


LED Vela

Versions



LED T25 E14 WW C1 POS1

Plano de dimensiones



Product	D	C
LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6	25 mm	59 mm

