



Elegância e poupança de energia com lúmenes e versatilidade de design melhorados

Vela LED

As lâmpadas LED reguláveis em vela da Philips oferecem um ambiente decorativo de poupança de energia com o efeito elegante das velas incandescentes. Disponíveis com ponta curvada, arredondada e em forma de chama, o seu design único fornece luz em todas as direções, oferecendo aos designers de iluminação uma alternativa de longa duração às fontes incandescentes convencionais.

Benefícios

- Propriedades de longa duração – diminuem os custos de manutenção ao reduzirem a frequência de substituição das lâmpadas
- Instalável em candelabros existentes e equipamentos de base média
- As cores não desvanecem, evita a deterioração do inventário
- Não contém mercúrio
- Praticamente sem emissão de radiação UV/IR no feixe
- Garantia limitada de 3 ou 5 anos, consoante as horas de funcionamento

Vela LED

Características

- Disponível em versões reguláveis* e não reguláveis
- Design transparente disponível com ponta curvada, arredondada e em forma de chama
- 25 000 horas de vida útil nominal média⁺ para vela LED Philips de 3,5 W
- ^{*} Regulável através da utilização de reguladores de flanco ascendente (consulte o Web site da Philips em www.philips.com/ledtechguide para informações sobre os reguladores de flanco ascendente.)
- ⁺ Vida útil nominal média baseada nos testes de engenharia e na análise probabilística.

Aplicação


- Ideal para apliques de parede, candelabros e iluminação decorativa em lojas, escritórios e espaços de hotelaria.

Versions



LED T25 E14 WW C1 POS1

Desenho dimensional



Product	D	C
LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6	25 mm	59 mm

Vela LED

