



Philips DRUM – Világítsa meg nyitott mennyezetét sokoldalú és hatékony mélysugárzóval

DRUM

Emelje nyílt mennyezetét a kifinomultság és elegancia új szintjére! A Philips Drum mélysugárzók 3D-s nyomtatási technológiával készülnek, és többféleképp beépíthetők: felületre, sínre vagy függesztve szerelhetők. A Philips Drum könnyen használható konfigurálóval rendelkezik, amelynek segítségével a végfelhasználók összeválogathatják a kívánt lehetőségeket. A digitálisan gyártott, könnyű ház egyedi esztétikát biztosít az alkalmazások széles körében, így tökéletesen illeszkedik bármilyen beltéri helyiségbe. Nagy hatékonyságuknak, tökéletes színvisszaadásuknak és az általuk kínált különféle fénykibocsátási lehetőségeknek köszönhetően a Philips Drum mélysugárzók igazán kivételes világítási élményt nyújtanak.

Előnyök

- A kiváló hatásfok és a hosszú élettartam rövid megtérülést biztosít
- Szerelési lehetőségek széles választéka kis súly mellett
- Különböző fénykibocsátási lehetőségek a különböző alkalmazási területek igényeihez
- Megfelel az irodákra vonatkozó előírásoknak, stabil szinteljesítményt és széles fényeloszlást biztosít

Szolgáltatások

- Ugyanakkora átmérőjű a felületre szerelhető, a sínre szerelhető és a függesztve szerelhető változat is
- A 3D-s nyomtatással előállított alkatrészek legalább 55%-ban újrahasznosított vagy anyagmérleggel szabályozott, biológiailag lebomló anyagból készülnek
- Magas rendszerszintű hatásfok: akár 144 lm/W
- UGR19 változat káprázáskorlátozó gyűrűvel
- 1100-3000 lumen között elérhető a különböző alkalmazások lefedésére
- A konfiguráló természetes funkciója a különféle házzsínnek kiválasztása
- DALI fényerő-szabályozás és vezeték nélküli előtét is elérhető
- IP54-es besorolású, elülső burkolattal

Alkalmazás

- Irodák
- Üzletek
- Vendéglátás
- Egészségügy

Versions



Drum Suspended Downlight

Méretezett rajza



