



Posibilidades de diseño ampliadas

MASTER TL5 Circular

Esta lámpara TL5 circular (diámetro de tubo de 16 mm) ofrece posibilidades de diseño ampliadas. El tubo fino permite crear luminarias extremadamente planas y permite la distribución de luz omnidireccional. Es adecuada para una amplia gama de aplicaciones profesionales y semiprofesionales y es ideal para su uso en tiendas, oficinas y zonas públicas con diseños no convencionales.

Beneficios

- El tubo de 16 mm permite diseñar luminarias extremadamente planas
- La amplia libertad de diseño, por la simetría rotacional, permite la creación de productos que son omnidireccionales en la distribución de la luz
- Alta eficiencia de la lámpara
- Buena reproducción cromática

Características

- Forma circular perfecta
- Recubrimiento fluorescente de 3 bandas de alta eficiencia
- Diseñada específicamente para el funcionamiento con equipo electrónico
- Puede encenderse a temperaturas de -15 a +50°C
- Tecnología de amalgama

Aplicaciones

- Aporta las ventajas del diseño compacto TL5 en una gama aún más amplia y atractiva
- Apropia para una amplia gama de aplicaciones profesionales y semiprofesionales
- Ideal para uso en tiendas y oficinas, zonas públicas y alumbrado de seguridad

MASTER TL5 Circular

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Versions



55 W 2GX13 Warm white Circular
fluorescent - RFT



60 W 2GX13 Warm white Circular
fluorescent - RFT




LPPR TL5-C8



55 W 2GX13 Cool white T5 Circular
fluorescent - RFT

Plano de dimensiones



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
55 W 2GX13 Cool white T5 Circular fluorescent	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm
55 W 2GX13 Warm white Circular fluorescent	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm
60 W 2GX13 Warm white Circular fluorescent	18 mm	14 mm	367 mm	379 mm	334 mm	346 mm
MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm
MASTER TL5 Circular 40W/840 1CT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm
MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10	18 mm	14 mm	367 mm	379 mm	334 mm	346 mm

MASTER TL5 Circular

Información general	
Base del casquillo	2GX13
Datos técnicos de la luz	
Índice de reproducción cromática (IRC)	81
Controles y regulación	
Regulable	Sí
Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	C-T5
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	4 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	4 mg

Información general

Order Code	Full Product Name	Vida útil nominal	Order Code	Full Product Name	Vida útil nominal
64279025	MASTER TL5 CIRCULAR 55W/830 1CT/10	12.000 hora(s)	64223325	MASTER TL5 CIRCULAR 40W/840 1CT/10	-
64259225	MASTER TL5 CIRCULAR 60W/830 1CT/10	12.000 hora(s)	64261525	MASTER TL5 CIRCULAR 60W/840 1CT/10	-
64097025	MASTER TL5 CIRCULAR 40W/830 1CT/10	-	64251625	MASTER TL5 CIRCULAR 55W/840 1CT/10	12.000 hora(s)

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Coordenada X de cromacidad (Nom)	Coordenada Y de cromacidad (Nom)	Designación de color	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	Flujo luminoso
64279025	MASTER TL5 CIRCULAR 55W/830 1CT/10	0,44	0,403	Blanco cálido (WW)	3000 K	76 lm/W	4.210 lm
64259225	MASTER TL5 CIRCULAR 60W/830 1CT/10	0,44	0,403	Blanco cálido (WW)	3000 K	83 lm/W	5.000 lm
64097025	MASTER TL5 CIRCULAR 40W/830 1CT/10	0,44	0,403	Blanco cálido (WW)	3000 K	83 lm/W	3.300 lm
64223325	MASTER TL5 CIRCULAR 40W/840 1CT/10	0,38	0,38	Blanco frío (CW)	4000 K	83 lm/W	3.300 lm
64261525	MASTER TL5 CIRCULAR 60W/840 1CT/10	0,38	0,38	Blanco frío (CW)	4000 K	83 lm/W	5.000 lm
64251625	MASTER TL5 CIRCULAR 55W/840 1CT/10	0,38	0,38	Blanco frío (CW)	4000 K	76 lm/W	4.210 lm

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Corriente de lámpara (nom.)	Consumo de energía	Order Code	Full Product Name	Corriente de lámpara (nom.)	Consumo de energía
64279025	MASTER TL5 CIRCULAR 55W/830 1CT/10	0,550 A	55,7 W	64223325	MASTER TL5 CIRCULAR 40W/840 1CT/10	0,320 A	40,5 W
64259225	MASTER TL5 CIRCULAR 60W/830 1CT/10	0,470 A	60,6 W	64261525	MASTER TL5 CIRCULAR 60W/840 1CT/10	0,470 A	60,6 W
64097025	MASTER TL5 CIRCULAR 40W/830 1CT/10	0,320 A	40,5 W	64251625	MASTER TL5 CIRCULAR 55W/840 1CT/10	0,550 A	55,7 W

Aprobación y aplicación

MASTER TL5 Circular

		Consumo energético kWh/1000
Order Code	Full Product Name	h
64279025	MASTER TL5 CIRCULAR 55W/830 1CT/10	56 kWh
64259225	MASTER TL5 CIRCULAR 60W/830 1CT/10	61 kWh
64097025	MASTER TL5 CIRCULAR 40W/830 1CT/10	41 kWh

		Consumo energético kWh/1000
Order Code	Full Product Name	h
64223325	MASTER TL5 CIRCULAR 40W/840 1CT/10	41 kWh
64261525	MASTER TL5 CIRCULAR 60W/840 1CT/10	61 kWh
64251625	MASTER TL5 CIRCULAR 55W/840 1CT/10	56 kWh

