



Artırılmış tasarım olanakları

MASTER TL5 Dairesel

Daire şeklindeki bu TL5 lambası (tüp çapı 16 mm) artırılmış tasarım olanakları sağlar. Bu ince tüp, son derece düz armatürler yaratılmasını sağlar ve her yöne ışık dağılımına olanak tanır. Çok çeşitli profesyonel ve yarı profesyonel uygulamalar için uygundur ve mağazalarda, ofislerde ve halka açık alanlarda kullanılmak için idealdir.

Faydaları

- İnce 16 mm tüp, son derece düz armatürlerin yaratılmasına olanak tanır
- Döner simetri yoluyla ekstra tasarım özgürlüğü hem ışık dağılımı hem tasarım açısından çok yönlü ürünlerin yaratılmasına olanak sağlar
- Yüksek ampul verimi
- İyi renksel geriverim

Özellikler

- Mükemmel dairesel şekil
- Yüksek verimli 3 bant floresan kaplama
- Özellikle elektronik tertibatla birlikte çalışmak üzere tasarlanmıştır
- -15 ila +50°C arasında ateşlenebilir
- Amalgam teknolojisi

Uygulama

- Kompakt TL5 konseptinin tüm faydalarını, daha da geniş çekici ve verimli uygulamalarda gösterir
- Çok çeşitli profesyonel ve yarı profesyonel uygulama için uygundur
- Mağazalar ve ofisler, kamu alanları ve güvenlik aydınlatması kullanımlarında idealdir

Güvenlik ve uyarılar

- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.


MASTER TL5 Dairesel

Versions



22 W Cool white Circular
fluorescent - RFT

Boyutlu çizim



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
22 W Cool white Circular fluorescent	18 mm	14 mm	220 mm	230 mm	187 mm	197 mm

