



Vysoce účinné zářivkové osvětlení

MASTER TL5 HE

Tyto zářivky TL5 (průměr trubice 16 mm) nabízejí vysokou účinnost a současně nízkou spotřebu energie. Zářivky TL5 High Efficiency nabízejí vynikající zachování světelného toku po dobu životnosti a dobré barevné podání. Mezi oblasti použití patří kanceláře, průmyslových areály, veřejné a vládní budovy, školy, nemocnice a vnitřní sportovní osvětlení.

Výhody

- Možnost miniaturního provedení a maximální tvůrčí svoboda při konstrukci svítidel
- Různé délky zářivek umožňují snadnou instalaci do stropních modulů
- Zářivky s vysokou energetickou účinností

Vlastnosti

- O 40% tenčí a o 5 cm kratší než odpovídající zářivky TL-D
- Vysoká účinnost: až 104 lm/W
- Speciální konstrukce pro použití s elektronickým předřadníkem
- Dosažení maximálního světelného toku při teplotě přibližně 35 °C

Aplikace

- Ideální do zapuštěných, přisazených a závěsných svítidel v prostorách, kde je kladen požadavek na úsporu energie – např. kanceláře, obchody, školy a průmysl (nízké stropy)

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


MASTER TL5 HE

Versions



LPPR TL5-HE8

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

