



Yüksek verimli floresanlı aydınlatma

MASTER TL5 HE

Bu TL5 lamba (tüp çapı 16 mm) yüksek bir aydınlatma verimine sahip olduğundan daha düşük enerji tüketir. Yüksek Verimli TL5 lambalar mükemmel lümen sürekliliği ve iyi bir renksel geriverim sunar. Uygulama alanları arasında ofisler, endüstriyel alanlar, kamu ve devlet binaları, okullar, hastaneler ve kapalı spor sahalarının aydınlatılması bulunur.

Faydaları

- Sistem küçültme ve maksimum armatür tasarımı özgürlüğü sağlar
- Lamba uzunlukları taban modül sistemlerine kolay bağlantı sağlar
- Yüksek lamba verimi ve armatür verimi

Özellikler

- Eşdeğer TL-D lambalarından %40 daha ince ve 5 cm daha kısadır
- 104 lm/W'ye kadar çıkabilen yüksek lamba verimlilikleri
- Özellikle elektronik tertibatla birlikte çalışmak üzere tasarlanmıştır
- Serbest yanma konumunda yaklaşık 35°C sıcaklıkta maksimum ışık çıkışına ulaşılır

Uygulama


- Ankastre, sıva üstü ve sarkıt armatürlere ve yüksek kalite, enerji etkili aydınlatma gereken ofisler, mağazalar, okullar, endüstriyel ve kamu binaları gibi uygulamalara çok uygundur

Güvenlik ve uyarılar

- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.


MASTER TL5 HE

Versions



LPPR TL5-HE8

Boyutlu çizim



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 28W/840 SLV/40	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm

