



Särkymätön loistelamppu

MASTER TL5 High Output Secura

Tässä TL5 High Output Secura -lampussa (putken halkaisija 16 mm) on suojapäällyste, joka pitää lasin ja lampun osat yhdessä myös vahingon sattuessa. Lamppu on helppo tunnistaa toisessa päässä olevasta sinisestä renkaasta. Käyttökohdealueita ovat kaikki kohteet, joissa lasinsirpaleet haittaavat toimintoja ja voivat vaarantaa tuotteiden tai ihmisten turvallisuuden, kuten esimerkiksi elintarvike- ja panimoteollisuus. Lamppu noudattaa HACCP-säädöksiä ja tukee HACCP-sertifiointia.

Hyödyt

- Lampun ympäristö suojapäällyste estää tuotteita likaantumasta myös vahinkojen sattuessa
- Lampun ansiosta valaisimet noudattavat toimialan standardeja, kuten HACCP, ISO22000 ja IEC61549

Ominaisuudet

- Suojapäällyste lampun ympärillä
- Täysin lampun sirpaloitumista koskevan IEC61549-standardin mukainen
- Ylivertainen päällystemateriaali (teflon), jolla on korkea lämmönkestävyys (jopa 200 °C), ei heikkenemistä lämpötilan tai UV-säteilyn vaikutuksesta
- Sininen rengas toisessa päässä tunnistamista varten
- Voidaan jälkiasentaa suoraan kaikkiin TL5 HO -valaisimiin

Käyttökohteet


- Kohteet, joissa lampun rikkoutumisen aiheuttamat haitat on estettävä, esimerkiksi elintarviketeollisuus, elintarvikemyymälät, terveydenhuolto, lääketeollisuus ja puhdastilat
- Kohteet, joissa lampun rikkoutumisvaara on suuri, kuten urheiluhallit

MASTER TL5 High Output Secura

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40	17 mm	1 449,0 mm	1 456,1 mm	1 453,7 mm	1 463,2 mm
MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40	17 mm	1 449,0 mm	1 456,1 mm	1 453,7 mm	1 463,2 mm

Yleistä tietoa	
Kanta	G5
Valaistuksen tekniset tiedot	
Kromaattisuuskordinaatti X (nim.)	0,38
Kromaattisuuskordinaatti Y (nim.)	0,38
Värimerkki	Cool White (CW)
Väriämpötila (nim.)	4000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	T5
Merkinnät ja luokitukset	
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,2 mg

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
927927684018	MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40	89 lm/W	4 250 lm
927929684018	MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40	82 lm/W	6 550 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Virrankulutus
927927684018	MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40	0,255 A	49,4 W

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Virrankulutus
927929684018	MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40	0,530 A	80,0 W

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h
927927684018	MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40	50 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h
927929684018	MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40	80 kWh

MASTER TL5 High Output Secura

