



Tehokas loistelamppu, jossa on parannettu värintoisto

MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super80 -lampulla on hyvä valotehokkuus ja värintoistoindeksi. Lisäksi lampussa on alhainen elohopeapitoisuus. Sopii TL-D-valaisimiin.

Hyödyt

- Hyvä värintoisto
- Suhteellisen korkea teho, niin alussa kuin koko käyttöiän, korkea valovirran pysyvyys
- Luo tunnelmaa lämpimästä valkoisesta viileään päivänvaloon

Ominaisuudet

- Erittäin tehokas kolmihuippuloisteputkipinnoite
- Alhainen elohopeataso
- Tukee sekä perinteisiä että elektronisia liitäntälaitteita
- Korkea tehokkuus elektronisen liitäntälaitteen kanssa

Käyttökohteet


- Moninainen loistelamppuvalaistus toimistoissa, teollisuudessa, julkisissa tiloissa, myymälöissä, kodeissa ym

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

MASTER TL-D Super 80

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25	28 mm	970,0 mm	977,1 mm	974,7 mm	984,2 mm
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25	28 mm	970,0 mm	977,1 mm	974,7 mm	984,2 mm
MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25	28 mm	1 047,0 mm	1 054,1 mm	1 051,7 mm	1 061,2 mm

Yleistä tietoa

Kanta G13

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko

Hehkulampun muoto T8

Merkinnät ja luokitukset

Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.) 1,7 mg

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	Värimerkki	Värilämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
927923083014	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25	0,44	0,403	Warm White (WW)	3000 K	82	86 lm/W	3 070 lm
927923084014	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25	0,38	0,38	Cool White (CW)	4000 K	80	86 lm/W	3 100 lm
927923583014	MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25	0,44	0,403	Warm White (WW)	3000 K	82	88 lm/W	3 300 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Virrankulutus
927923083014	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25	0,560 A	36,6 W
927923084014	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25	0,560 A	36,6 W

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Virrankulutus
927923583014	MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25	0,430 A	38,2 W

Merkinnät ja luokitukset

MASTER TL-D Super 80

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/ 1000 h
927923083014	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25	37 kWh
927923084014	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25	37 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/ 1000 h
927923583014	MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25	39 kWh

