



Iluminação fluorescente eficiente com reprodução de cores melhorada

MASTER TL-D Super 80

Lâmpada fluorescente tubular de mercúrio (baixa pressão de descarga) com 26 mm de diâmetro.

Benefícios

- O revestimento fluorescente especial permite uma boa reprodução de cor (IRC > 80)
- Alta eficiência tanto inicial quanto durante a vida da lâmpada, com manutenção do fluxo luminoso
- Reator eletrônico HF (alta frequência)
- Pode criar atmosferas que variam de luz branca (quente) a luz natural (fria)

Características

- Revestimento fluorescente altamente eficaz de 3 bandas em combinação com a tecnologia de pré-revestimento New Generation
- Alta intensidade de luz inicial
- Pode ser usado com reatores HF convencionais ou eletrônicos
- Disponível em diferentes temperaturas de cores
- Baixo teor de mercúrio
- Tecnologia de lâmpada completamente reciclável - todos os componentes podem ser usados na produção de novas lâmpadas
- Incorpora uma tampa lateral verde para identificar a lâmpada como reciclável

Aplicação



- Iluminação geral interna como: escolas, escritórios, indústrias, etc.

MASTER TL-D Super 80

Avisos e Segurança

- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

Desenho dimensional



| Product |
|----------------------|
| TLDRS16W-S85ECO 25PK |
| TLDRS32W-S83ECO 25PK |
| TLDRS32W-S84ECO 25PK |

| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|----------------------|---------|----------|----------|----------|---------|
| TLDRS16W-S84ECO 25PK | 28 mm | 589,8 mm | 596,9 mm | 594,5 mm | 604 mm |

Informações gerais

| | |
|-----------|-----|
| Casquilho | G13 |
|-----------|-----|

Dados técnicos de luz

| Order Code | Full Product Name | Designação da cor | Temperatura de cor correlacionada (nom.) | Color rendering index (CRI) | Fluxo luminoso |
|--------------|----------------------|-----------------------|--|-----------------------------|----------------|
| 927850074102 | TLDRS16W-S84ECO 25PK | Luz natural fria (CW) | 4000 K | 85 | 1.200 lm |
| 927850085002 | TLDRS16W-S85ECO 25PK | TL850 | 5000 K | 82 | 1.300 lm |

| Order Code | Full Product Name | Designação da cor | Temperatura de cor correlacionada (nom.) | Color rendering index (CRI) | Fluxo luminoso |
|--------------|----------------------|-------------------|--|-----------------------------|----------------|
| 927869773002 | TLDRS32W-S83ECO 25PK | TL830 | 3000 K | 78 | 2.600 lm |
| 927869774112 | TLDRS32W-S84ECO 25PK | TL841 | 4100 K | 82 | 2.700 lm |

Dados elétricos e de operação

| Order Code | Full Product Name | Corrente de lâmpada (Nom.) | Consumo de energia |
|--------------|----------------------|----------------------------|--------------------|
| 927850074102 | TLDRS16W-S84ECO 25PK | 0,265 A | 16 W |
| 927850085002 | TLDRS16W-S85ECO 25PK | - | 17 W |

| Order Code | Full Product Name | Corrente de lâmpada (Nom.) | Consumo de energia |
|--------------|----------------------|----------------------------|--------------------|
| 927869773002 | TLDRS32W-S83ECO 25PK | - | 32 W |
| 927869774112 | TLDRS32W-S84ECO 25PK | - | 32 W |

Controles e dimerização

MASTER TL-D Super 80

| Order Code | Full Product Name | Regulável |
|--------------|----------------------|-----------|
| 927850074102 | TLDRS16W-S84ECO 25PK | Sim |
| 927850085002 | TLDRS16W-S85ECO 25PK | - |

| Order Code | Full Product Name | Regulável |
|--------------|----------------------|-----------|
| 927869773002 | TLDRS32W-S83ECO 25PK | - |
| 927869774112 | TLDRS32W-S84ECO 25PK | - |

Dados mecânicos e de compartimento

| Order Code | Full Product Name | Forma da lâmpada |
|--------------|----------------------|------------------|
| 927850074102 | TLDRS16W-S84ECO 25PK | T8 |
| 927850085002 | TLDRS16W-S85ECO 25PK | T-8 |

| Order Code | Full Product Name | Forma da lâmpada |
|--------------|----------------------|------------------|
| 927869773002 | TLDRS32W-S83ECO 25PK | T-8 |
| 927869774112 | TLDRS32W-S84ECO 25PK | T-8 |

Aprovação e aplicação

| Order Code | Full Product Name | Consumo de energia kWh/1000 h | Produto energeticamente eficiente | Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.) |
|--------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 927850074102 | TLDRS16W-S84ECO 25PK | 20 kWh | - | 3,0 mg |
| 927850085002 | TLDRS16W-S85ECO 25PK | - | Economia de energia | 1,7 mg |

| Order Code | Full Product Name | Consumo de energia kWh/1000 h | Produto energeticamente eficiente | Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.) |
|--------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 927869773002 | TLDRS32W-S83ECO 25PK | - | Economia de energia | 1,7 mg |
| 927869774112 | TLDRS32W-S84ECO 25PK | - | Economia de energia | 3,0 mg |

