



產品說明

MASTER TL-D Super 80 日光燈管

直徑 26 mm 的螢光燈管

优点

- 採用特別的螢光塗層，創造出良好的演色性
- 燈管使用壽命期間都具備高效能，流明維持率也相當高
- 可創造各種氣氛，範圍遍及暖白光至冷日光

特点

- 高效 3 帶螢光塗層，並使用新一代的預先塗佈技術
- 初始的高流明輸出
- 提供各種色彩設計的產品
- 水銀量低

应用

- 適用於廣泛的 TL-D 螢光燈管燈具，可在學校、辦公室、商店、工廠場廳等「人本」應用之處採用

安全提示

- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.


MASTER TL-D Super 80 日光燈管

Versions



LPPR TL-D8 G13

二维绘图



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25	28 mm	1,047.0 mm	1,054.1 mm	1,051.7 mm	1,061.2 mm

