



Pro spolehlivé odhalování tajemství

TL-D Blacklight Blue

Světelné zdroje TL-D/08 Blacklight Blue jsou nízkotlaké rtuťové zářivky. Jejich vnitřní obal je potažen luminoforem vyzařujícím dlouhé vlny UV vyvolávající luminiscenční jevy.

Výhody

- Rychlá detekce UV reflexních materiálů
- Vytváří zvláštní atmosféru a efekty

Vlastnosti

- Rovný vnější obal

Aplikace

- Detekce a analýza v textilním a chemickém průmyslu
- Bankovníctví a soudní vědy
- Speciální efekty v nočních klubech, na diskotékách a v divadlech a reklamní osvětlení

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


TL-D Blacklight Blue

Versions



LPPR TL-DBLB 0001

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W BLB 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
TL-D 36W BLB 1SL/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm



TL-D Blacklight Blue

Obecné informace	
Patice krytky	G13
Světelně technické	
Barevné konstrukce	Blacklight Blue
Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	T26
Certifikace a použití	
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	5,0 mg

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Proud zdroje		
		(jmen.)	Napětí (jmen.)	Spotřeba energie
95111340	TL-D 18W BLB 1SL/25	0,36 A	59 V	18 W

Order Code	Full Product Name	Proud zdroje		
		(jmen.)	Napětí (jmen.)	Spotřeba energie
95115140	TL-D 36W BLB 1SL/25	0,44 A	103 V	36 W

