



# Tuotekuvaus

## TL-D Blacklight Blue

Pienpaine-elohopeahöyryloistelamppuja, joiden sisäpinta on pinnoitettu pitkäaaltoista UV-säteilyä lähettävällä fluoriloistejauheella luminanssin aktivoimiseksi

### Hyödyt

- Tunnistaa UV-säteilyä heijastavat materiaalit nopeasti
- Luo erikoisia valaistustunnelmia ja -tehosteita

### Ominaisuudet

- TL-D/08 Blacklight siniset lamput ovat ulkomuodoltaan suoran putken muotoisia

### Käyttökohteet


- Tarkastus- ja tutkimustyöt tekstiili- ja kemianteollisuudessa
- Pankkitoiminta ja oikeustiede
- Erikoisefektit mm. yökerhoissa, teattereissa ja mainosvalaistuksessa

### Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

# TL-D Blacklight Blue

## Mittapiirros



| Product             | D (max) | A (max)    | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|---------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| TL-D 18W BLB 1SL/25 | 28 mm   | 589,8 mm   | 596,9 mm   | 594,5 mm   | 604 mm     |
| TL-D 36W BLB 1SL/25 | 28 mm   | 1 199,4 mm | 1 206,5 mm | 1 204,1 mm | 1 213,6 mm |

| Yleistä tietoa                |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Kanta                         | G13             |
| Valaistuksen tekniset tiedot  |                 |
| Värimerkki                    | Blacklight Blue |
| Mekaaniset tiedot ja runko    |                 |
| Hehkulampun muoto             | T26             |
| Merkinnät ja luokitukset      |                 |
| Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.) | 5,0 mg          |

## Käyttö- ja sähkö tiedot

| Order Code   | Full Product Name   | Lampun virta |                |               |
|--------------|---------------------|--------------|----------------|---------------|
|              |                     | (nim.)       | Jännite (nim.) | Virrankulutus |
| 928048010805 | TL-D 18W BLB 1SL/25 | 0,36 A       | 59 V           | 18 W          |

| Order Code   | Full Product Name   | Lampun virta |                |               |
|--------------|---------------------|--------------|----------------|---------------|
|              |                     | (nim.)       | Jännite (nim.) | Virrankulutus |
| 928048510805 | TL-D 36W BLB 1SL/25 | 0,44 A       | 103 V          | 36 W          |

