



Κίτρινος, κόκκινος, πράσινος, μπλε φωτισμός φθορισμού

TL-D Colored

Αυτός ο λαμπτήρας TL-D (διάμετρος σωλήνα 26 χιλ.) βοηθά στη δημιουργία ειδικών εφέ και ατμόσφαιρας ή την προσέλκυση προσοχής χρησιμοποιώντας κόκκινο, πράσινο, μπλε και κίτρινο φως. Εκτός από τη χρήση των συγκεκριμένων χρωμάτων, υπάρχει επίσης η δυνατότητα συνδυασμού των χρωμάτων για τη δημιουργία λευκού φωτός. Αυτός ο λαμπτήρας προσφέρει υψηλή φωτεινή ροή, χάρη στη χρήση βασικών τύπων πούδρα. Οι τομείς εφαρμογής του περιλαμβάνουν καταστήματα και εκθέσεις, μπαρ και εστιατόρια, χώρους επίδειξης, φωτισμό επιγραφών και καταστήματα

Οφέλη

- Επίλογή ελκυστικών χρωμάτων

Χαρακτηριστικά

- Οι πούδρες φθορισμού των κόκκινων και κίτρινων λαμπτήρων αναμιγνύονται με μια χρωστική για το φιλτράρισμα των ανεπιθύμητων μηκών κύματος
- Μπορεί να χρησιμοποιείται με συμβατικά ή ηλεκτρονικά όργανα λειτουργίας
- Ανάλογα με τα όργανα ελέγχου λειτουργίας, υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης της έντασης

Εφαρμογή


- Για χρωματικά εφέ σε φωτισμό σκηνής, φωτισμό βιτρίνας καταστημάτων, εορταστικό φωτισμό, μπαρ αίθουσες χορού κ.λπ.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

TL-D Colored

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TL-D Colored 18W Green 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TL-D Colored 18W Red 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	28,0 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
TL-D Colored 36W Green 1SL/25	28,0 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
TL-D Colored 36W Red 1SL/25	28,0 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	28,0 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	28,0 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm
TL-D Colored 58W Green 1SL/25	28,0 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm
TL-D Colored 58W Red 1SL/25	28,0 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm
TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	28,0 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G13
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Σχήμα λαμπτήρα	T8

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Ανάθεση χρωμάτων	Φωτεινή ροή
72690240	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	Μπλε (B)	400 lm
72754140	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	Μπλε (B)	960 lm
95451040	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	Μπλε (B)	1.600 lm
64298140	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	Πράσινο (G)	1.800 lm
64300140	TL-D Colored 36W Green 1SL/25	Πράσινο (G)	4.300 lm
95449740	TL-D Colored 58W Green 1SL/25	Πράσινο (G)	6.750 lm

Order Code	Full Product Name	Ανάθεση χρωμάτων	Φωτεινή ροή
72684140	TL-D Colored 18W Red 1SL/25	Κόκκινο (HO)	25 lm
72748040	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	Κόκκινο (HO)	55 lm
95445940	TL-D Colored 58W Red 1SL/25	Κόκκινο (HO)	75 lm
72687240	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	Κίτρινο	700 lm
72751040	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	Κίτρινο	1.580 lm
95447340	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	Κίτρινο	2.250 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

TL-D Colored

Order Code	Full Product Name	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	Τάση (ονομ.)	Κατανάλωση ενέργειας
72690240	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
72754140	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
95451040	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W
64298140	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
64300140	TL-D Colored 36W Green 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
95449740	TL-D Colored 58W Green 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W

Order Code	Full Product Name	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	Τάση (ονομ.)	Κατανάλωση ενέργειας
72684140	TL-D Colored 18W Red 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
72748040	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
95445940	TL-D Colored 58W Red 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W
72687240	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
72751040	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
95447340	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W

Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/ 1000 ώρες	Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)
72690240	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	23 kWh	13,0 mg
72754140	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	45 kWh	13,0 mg
95451040	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	71 kWh	13,0 mg
64298140	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	22 kWh	1,7 mg
64300140	TL-D Colored 36W Green 1SL/25	42 kWh	1,7 mg
95449740	TL-D Colored 58W Green 1SL/25	67 kWh	1,7 mg

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/ 1000 ώρες	Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)
72684140	TL-D Colored 18W Red 1SL/25	26 kWh	13,0 mg
72748040	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	51 kWh	13,0 mg
95445940	TL-D Colored 58W Red 1SL/25	82 kWh	13,0 mg
72687240	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	23 kWh	13,0 mg
72751040	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	44 kWh	13,0 mg
95447340	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	70 kWh	13,0 mg

