



# Philips TL-D Color

## TL-D Color

Esta lámpara TL-D (diámetro del tubo de 26 mm) ayuda a crear efectos especiales y atmósferas o atraer la atención mediante el uso de luz roja, verde, azul y amarillo. Además de utilizar los colores específicos, también es posible mezclar los colores para crear luz blanca. Esta lámpara ofrece una alta potencia de luz, gracias al uso de polvos básicos. Las áreas de aplicación incluyen tiendas y showrooms, bares y restaurantes, zonas de demostración, iluminación signo y tiendas de ocio y entretenimiento.

### Beneficios

- La elección de colores atractivos

### Características

- Los polvos fluorescentes de lámparas rojas y amarillas se mezclan con un pigmento para filtrar las longitudes de onda no deseadas
- Puede ser usado con equipo convencional o electrónico
- Según el equipo de control, de regulación es posible

### Aplicaciones

- Para los efectos de color en la iluminación del escenario, iluminación escaparate, iluminación festiva, bares, salones de baile, etc

### Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.


TL-D Color

Versions



LPPR TL-DCOL Green G13

Plano de dimensiones



| Product                        | D (max) | A (max)    | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|--------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| TL-D Colored 18W Blue 1SL/25   | 28,0 mm | 589,8 mm   | 596,9 mm   | 594,5 mm   | 604,0 mm   |
| TL-D Colored 18W Green 1SL/25  | 28,0 mm | 589,8 mm   | 596,9 mm   | 594,5 mm   | 604,0 mm   |
| TL-D Colored 18W Red 1SL/25    | 28,0 mm | 589,8 mm   | 596,9 mm   | 594,5 mm   | 604,0 mm   |
| TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25 | 28,0 mm | 589,8 mm   | 596,9 mm   | 594,5 mm   | 604,0 mm   |
| TL-D Colored 36W Blue 1SL/25   | 28,0 mm | 1.199,4 mm | 1.206,5 mm | 1.204,1 mm | 1.213,6 mm |
| TL-D Colored 36W Green 1SL/25  | 28,0 mm | 1.199,4 mm | 1.206,5 mm | 1.204,1 mm | 1.213,6 mm |
| TL-D Colored 36W Red 1SL/25    | 28,0 mm | 1.199,4 mm | 1.206,5 mm | 1.204,1 mm | 1.213,6 mm |
| TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25 | 28,0 mm | 1.199,4 mm | 1.206,5 mm | 1.204,1 mm | 1.213,6 mm |
| TL-D Colored 58W Blue 1SL/25   | 28,0 mm | 1.500,0 mm | 1.507,1 mm | 1.504,7 mm | 1.514,2 mm |
| TL-D Colored 58W Green 1SL/25  | 28,0 mm | 1.500,0 mm | 1.507,1 mm | 1.504,7 mm | 1.514,2 mm |
| TL-D Colored 58W Red 1SL/25    | 28,0 mm | 1.500,0 mm | 1.507,1 mm | 1.504,7 mm | 1.514,2 mm |
| TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25 | 28,0 mm | 1.500,0 mm | 1.507,1 mm | 1.504,7 mm | 1.514,2 mm |

| Información general    |     |
|------------------------|-----|
| Base del casquillo     | G13 |
| Controles y regulación |     |
| Regulable              | Sí  |
| Mecánicos y de carcasa |     |
| Forma de la bombilla   | T8  |

Datos técnicos de la luz

| Order Code | Full Product Name             | Designación de color | Flujo luminoso |
|------------|-------------------------------|----------------------|----------------|
| 72690240   | TL-D Colored 18W Blue 1SL/25  | Azul (B)             | 400 lm         |
| 72754140   | TL-D Colored 36W Blue 1SL/25  | Azul (B)             | 960 lm         |
| 95451040   | TL-D Colored 58W Blue 1SL/25  | Azul (B)             | 1.600 lm       |
| 64298140   | TL-D Colored 18W Green 1SL/25 | Verde (G)            | 1.800 lm       |
| 64300140   | TL-D Colored 36W Green 1SL/25 | Verde (G)            | 4.300 lm       |
| 95449740   | TL-D Colored 58W Green 1SL/25 | Verde (G)            | 6.750 lm       |

| Order Code | Full Product Name              | Designación de color | Flujo luminoso |
|------------|--------------------------------|----------------------|----------------|
| 72684140   | TL-D Colored 18W Red 1SL/25    | Rojo (HO)            | 25 lm          |
| 72748040   | TL-D Colored 36W Red 1SL/25    | Rojo (HO)            | 55 lm          |
| 95445940   | TL-D Colored 58W Red 1SL/25    | Rojo (HO)            | 75 lm          |
| 72687240   | TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25 | Amarillo             | 700 lm         |
| 72751040   | TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25 | Amarillo             | 1.580 lm       |
| 95447340   | TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25 | Amarillo             | 2.250 lm       |

Operativos y eléctricos

| Order Code | Full Product Name             | Corriente de lámpara (nom.) | Voltaje (nom.) | Consumo de energía |
|------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|
| 72690240   | TL-D Colored 18W Blue 1SL/25  | 0,360 A                     | 59 V           | 18,0 W             |
| 72754140   | TL-D Colored 36W Blue 1SL/25  | 0,440 A                     | 103 V          | 36,0 W             |
| 95451040   | TL-D Colored 58W Blue 1SL/25  | 0,670 A                     | 111 V          | 58,5 W             |
| 64298140   | TL-D Colored 18W Green 1SL/25 | 0,360 A                     | 59 V           | 18,0 W             |
| 64300140   | TL-D Colored 36W Green 1SL/25 | 0,440 A                     | 103 V          | 36,0 W             |
| 95449740   | TL-D Colored 58W Green 1SL/25 | 0,670 A                     | 111 V          | 58,5 W             |

| Order Code | Full Product Name              | Corriente de lámpara (nom.) | Voltaje (nom.) | Consumo de energía |
|------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|
| 72684140   | TL-D Colored 18W Red 1SL/25    | 0,360 A                     | 59 V           | 18,0 W             |
| 72748040   | TL-D Colored 36W Red 1SL/25    | 0,440 A                     | 103 V          | 36,0 W             |
| 95445940   | TL-D Colored 58W Red 1SL/25    | 0,670 A                     | 111 V          | 58,5 W             |
| 72687240   | TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25 | 0,360 A                     | 59 V           | 18,0 W             |
| 72751040   | TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25 | 0,440 A                     | 103 V          | 36,0 W             |
| 95447340   | TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25 | 0,670 A                     | 111 V          | 58,5 W             |

Aprobación y aplicación

| Order Code | Full Product Name             | Consumo energético kWh/1000 h | Contenido de mercurio (Hg) (nom.) |
|------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 72690240   | TL-D Colored 18W Blue 1SL/25  | 23 kWh                        | 13,0 mg                           |
| 72754140   | TL-D Colored 36W Blue 1SL/25  | 45 kWh                        | 13,0 mg                           |
| 95451040   | TL-D Colored 58W Blue 1SL/25  | 71 kWh                        | 13,0 mg                           |
| 64298140   | TL-D Colored 18W Green 1SL/25 | 22 kWh                        | 1,7 mg                            |
| 64300140   | TL-D Colored 36W Green 1SL/25 | 42 kWh                        | 1,7 mg                            |
| 95449740   | TL-D Colored 58W Green 1SL/25 | 67 kWh                        | 1,7 mg                            |

| Order Code | Full Product Name              | Consumo energético kWh/1000 h | Contenido de mercurio (Hg) (nom.) |
|------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 72684140   | TL-D Colored 18W Red 1SL/25    | 26 kWh                        | 13,0 mg                           |
| 72748040   | TL-D Colored 36W Red 1SL/25    | 51 kWh                        | 13,0 mg                           |
| 95445940   | TL-D Colored 58W Red 1SL/25    | 82 kWh                        | 13,0 mg                           |
| 72687240   | TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25 | 23 kWh                        | 13,0 mg                           |
| 72751040   | TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25 | 44 kWh                        | 13,0 mg                           |
| 95447340   | TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25 | 70 kWh                        | 13,0 mg                           |

