



Punaista, vihreää ja sinistä loistevalaistusta

TL-D Colored

Tämä TL-D-lamppu (putken halkaisija on 26 mm) luo erikoistehosteita ja erilaisia tunnelmia tai auttaa kiinnittämään huomiota haluttuun kohteeseen käyttämällä punaista, vihreää, sinistä ja keltaista valoa. Staattisten värien lisäksi värejä sekoittamalla saadaan valkoista valoa. Loisteaineiden ansiosta tämä lamppu tarjoaa korkean valovirran. Lamppu sopii myymälöihin, näyttelytiloihin, kylttivalaistukseen ja viihdemyymälöihin.

Hyödyt

- Valikoima viehättäviä värejä

Ominaisuudet

- Punaisten ja keltaisten lamppujen loisteaineet on sekoitettu pigmenttiin, jonka ansiosta ei-toivotut aallonpituudet voidaan suodattaa pois
- Voidaan käyttää yhdessä perinteisen kuristimen tai elektronisen liitäntälaitteen kanssa
- Himmennys on mahdollista ohjauslaitteesta riippuen

Käyttökohteet

- Väritehosteiden luomiseen näyttämövalaistuksessa, näyteikkunoissa, juhla- ja baarivalaistuksessa, baareissa jne.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

TL-D Colored

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TL-D Colored 18W Green 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TL-D Colored 18W Red 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	28,0 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm
TL-D Colored 36W Green 1SL/25	28,0 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm
TL-D Colored 36W Red 1SL/25	28,0 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm
TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	28,0 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm
TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	28,0 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm
TL-D Colored 58W Green 1SL/25	28,0 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm
TL-D Colored 58W Red 1SL/25	28,0 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm
TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	28,0 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

Yleistä tietoa	
Kanta	G13
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	T8

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Värimerkki	Valovirta
928048001805	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	Blue (B)	400 lm
928048501805	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	Blue (B)	960 lm
928049001805	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	Blue (B)	1 600 lm
928048001705	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	Green (G)	1 800 lm
928048501705	TL-D Colored 36W Green 1SL/25	Green (G)	4 300 lm
928049001705	TL-D Colored 58W Green 1SL/25	Green (G)	6 750 lm

Order Code	Full Product Name	Värimerkki	Valovirta
928048001505	TL-D Colored 18W Red 1SL/25	Red (HO)	25 lm
928048501505	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	Red (HO)	55 lm
928049001505	TL-D Colored 58W Red 1SL/25	Red (HO)	75 lm
928048001605	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	Yellow	700 lm
928048501605	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	Yellow	1 580 lm
928049001605	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	Yellow	2 250 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

TL-D Colored

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Jännite (nim.)	Virrankulutus
928048001805	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
928048501805	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
928049001805	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W
928048001705	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
928048501705	TL-D Colored 36W Green 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
928049001705	TL-D Colored 58W Green 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Jännite (nim.)	Virrankulutus
928048001505	TL-D Colored 18W Red 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
928048501505	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
928049001505	TL-D Colored 58W Red 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W
928048001605	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
928048501605	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
928049001605	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h	Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)
928048001805	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	23 kWh	13,0 mg
928048501805	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	45 kWh	13,0 mg
928049001805	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	71 kWh	13,0 mg
928048001705	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	22 kWh	1,7 mg
928048501705	TL-D Colored 36W Green 1SL/25	42 kWh	1,7 mg
928049001705	TL-D Colored 58W Green 1SL/25	67 kWh	1,7 mg

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h	Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)
928048001505	TL-D Colored 18W Red 1SL/25	26 kWh	13,0 mg
928048501505	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	51 kWh	13,0 mg
928049001505	TL-D Colored 58W Red 1SL/25	82 kWh	13,0 mg
928048001605	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	23 kWh	13,0 mg
928048501605	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	44 kWh	13,0 mg
928049001605	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	70 kWh	13,0 mg

