

illuminazione fluorescente nei colori rosso, verde e blu

TL-D Colored

Questa lampada TL-D (diametro tubo 26 mm) contribuisce a creare effetti e atmosfere speciali o ad attirare l'attenzione utilizzando luce rossa, verde, blu e gialla. Oltre a utilizzare i singoli colori, è possibile miscelarli per ottenere anche luce bianca. Grazie all'uso di polveri comuni, offre un'emissione luminosa elevata. Le aree di applicazione includono negozi e showroom, bar e ristoranti, aree dimostrative, illuminazione di insegne e luoghi di intrattenimento.

Vantaggi

- Scelta di colori attraenti

Caratteristiche

- Le polveri fluorescenti delle lampade rosse e gialle sono miscelate con pigmenti per bloccare le lunghezze d'onda indesiderate
- Possibilità di utilizzo con alimentatore convenzionale o elettronico
- Possibilità di regolazione del flusso, a seconda dell'alimentatore di controllo

Applicazione

- Per ottenere effetti di illuminazione a colori per lo spettacolo, per le vetrine, per le festività, per bar, sale da ballo, ecc.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

TL-D Colored


Versions



LPPR TL-DCOL Green G13

LPPR TL-DCOL Red G13

Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TL-D Colored 18W Green 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TL-D Colored 18W Red 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	28,0 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
TL-D Colored 36W Green 1SL/25	28,0 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	28,0 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	28,0 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm
TL-D Colored 58W Green 1SL/25	28,0 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm
TL-D Colored 58W Red 1SL/25	28,0 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm
TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	28,0 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Informazioni generali	
Attacco	G13
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	T8

Dati tecnici di illuminazione

TL-D Colored

Order Code	Full Product Name	Designazione colore	Flusso luminoso
72690240	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	Blu (B)	400 lm
72754140	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	Blu (B)	960 lm
95451040	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	Blu (B)	1.600 lm
64298140	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	Verde (G)	1.800 lm
64300140	TL-D Colored 36W Green 1SL/25	Verde (G)	4.300 lm
95449740	TL-D Colored 58W Green 1SL/25	Verde (G)	6.750 lm

Order Code	Full Product Name	Designazione colore	Flusso luminoso
72684140	TL-D Colored 18W Red 1SL/25	Rosso (HO)	25 lm
95445940	TL-D Colored 58W Red 1SL/25	Rosso (HO)	75 lm
72687240	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	Giallo	700 lm
72751040	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	Giallo	1.580 lm
95447340	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	Giallo	2.250 lm

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Corrente	Tensione (Nom)	Consumo energetico
		lampada (Nom)		
72690240	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
72754140	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
95451040	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W
64298140	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
64300140	TL-D Colored 36W Green 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
95449740	TL-D Colored 58W Green 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W

Order Code	Full Product Name	Corrente	Tensione (Nom)	Consumo energetico
		lampada (Nom)		
72684140	TL-D Colored 18W Red 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
95445940	TL-D Colored 58W Red 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W
72687240	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
72751040	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
95447340	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Consumo	Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)
		energetico kWh/ 1000 h	
72690240	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	23 kWh	13,0 mg
72754140	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	45 kWh	13,0 mg
95451040	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	71 kWh	13,0 mg
64298140	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	22 kWh	1,7 mg
64300140	TL-D Colored 36W Green 1SL/25	42 kWh	1,7 mg
95449740	TL-D Colored 58W Green 1SL/25	67 kWh	1,7 mg

Order Code	Full Product Name	Consumo	Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)
		energetico kWh/ 1000 h	
72684140	TL-D Colored 18W Red 1SL/25	26 kWh	13,0 mg
95445940	TL-D Colored 58W Red 1SL/25	82 kWh	13,0 mg
72687240	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	23 kWh	13,0 mg
72751040	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	44 kWh	13,0 mg
95447340	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	70 kWh	13,0 mg

